

Miele

En gång Miele, alltid Miele



PRIS- OCH PRODUKTÖVERSIKT
PRESTIGEPARTNER
Juni 2026

VÄLKOMMEN TILL MIELE EXPERIENCE CENTER

I Miele Experience Center kan du se, uppleva, prova och köpa våra produkter. Behöver du råd om vitvaror såsom Miele's tvättmaskiner, torktumlare, dammsugare, diskmaskiner eller kaffemaskiner? Eller vill du att vi hjälper till med att planera ditt nya kök med en ugn, kombiångugn, induktionshäll eller kylskåp från Miele? Kom förbi vårt Miele Experience Center eller boka tid med våra rådgivare. Du kan även boka videorådgivning och få personlig rådgivning hemifrån.



Boka rådgivning

I Miele Experience Center kan du få hjälp och rådgivning. Boka gärna ett möte för personlig rådgivning med våra experter för att hitta rätt produkt och få skräddarsydda produktråd och rekommendationer. Boka på miele.se.

Boka videorådgivning

Få personlig rådgivning hemifrån. Våra experter hjälper dig gärna via ett videosamtal och ger dig samma hjälp som om du vore i vårt Miele Experience Center. Boka på miele.se.

I Miele Experience Center kan du även köpa originaltillbehör och förbrukningsmaterial till Miele's produkter. Reservdelar finns inte i lager men går att beställa via miele.se.

Du kan läsa mer på miele.se och anmäla dig till Miele's nyhetsbrev!

MIELE EXPERIENCE CENTER

Kungsgatan 5
Stockholm
Måndag-fredag: 10.00-18.00
Lördag: 11.00-16.00

NK Göteborg
Östra Hamngatan 42, nedre plan
Göteborg
Måndag-fredag: 10.00-19.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 11.00-17.00




En gång Miele, alltid Miele

Ugnar	6
Kompaktugnar	19
Inbygggnadsugnar med mikro	23
Ångugnar	31
Mikrovågsugnar	49
Kaffemaskiner för inbygggnad	53
Värmelådor	58
Vakuumlådor	61
Hällar med integrerad fläkt	63
Hällar	68
Combiset SmartLine	80
Fläktar	83
Diskmaskiner	105
Fristående kyl-/frysåp	113
Integrerade kyl-/frysåp	131
Vinkylar	140
MasterCool	148
Tvättmaskiner	153
Torktumlare	156
Tvätt/tork-kombinationer	159
Tillbehör	161



— För perfekt njutning

— För perfekt njutning





Miele

UGNAR

MIELE@HOME

Gör livet lite enklare. Tack vare Miele@home kan du nätansluta dina hushållsprodukter – för mer flexibilitet. Även användningen är enkel oavsett om den görs via Miele-appen, språkstyrning eller genom integrering i en befintlig Smart Home-lösning. Nätanslutningen sker via den lokala wifi-routern och Miele Cloud.



GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. Automatiska program, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt program och ange till exempel vikten på maten eller justera bryningsgraden.

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat?

Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

Med TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr. /5 min)

Varmhållning – om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du ställa in ugnen så att resultatet blir perfekt, oavsett när du har tid att ta ut maten ur ugnen eller när det passar dig att äta.

Inbygggnadsugnar



H 2455 B obsw

- Ugn i modern design med timer och PerfectClean till fördelaktigt introduktionspris.
- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- Alltid punktlig tack vare perfekt tidshantering, tidsfunktioner
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 2457 B obsw

- Ugn i modern design med timer och PerfectClean till fördelaktigt introduktionspris.
- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Enkel användning – FlexiClip teleskopskenor
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 2455 BP obsw

- Ugn i modern design med timer och pyrolyt till fördelaktigt introduktionspris.
- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolytutrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- Alltid punktlig tack vare perfekt tidshantering, tidsfunktioner
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Obsidiansvart M.-nr. 12453490

Rekommenderat pris
11.590 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12453630

Rekommenderat pris
12.790 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12453600

Rekommenderat pris
16.290 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 2457 BP obsw

- Ugn i modern design med timer och pyrolys till fördelaktigt introduktionspris.
- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Enkel användning – FlexiClip teleskopskenor
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2465 B obsw

- Ugn i modern design med nätanslutning och PerfectClean till fördelaktigt intro.pris.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2467 B obsw

- Ugn i modern design med nätanslutning, PerfectClean och FlexiClip-teleskopskenor.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansvart M.-nr. 12453640

Rekommenderat pris
17.490 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12472380

Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12472390

Rekommenderat pris
13.890 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 2465 BP obsw

- Ugn i modern design med nätanslutning och pyrolyys till fördelaktigt intro.pris.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2467 BP obsw

- Ugn i modern design med nätanslutning, pyrolyys och FlexiClip-teleskopskenor.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2861 B clst

- Ugn i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Obsidiansvart M.-nr. 12472400

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12472430

Rekommenderat pris
18.590 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 12150460

Rekommenderat pris
15.490 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



AirFry



H 2861 B obsw

- Ugn i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



AirFry



H 2861-1 BP clst

- Ugn i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolys.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x569,3



AirFry



H 2861-1 BP grgr

- Ugn i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolys.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansvart M.-nr. 12150330

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 12433900

Rekommenderat pris
20.190 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar



H 2861-1 BP obsw

- Ugn i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolysis.
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7262 BP clst

- Ugn med klartextdisplay, stektermometer och pyrolysis
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7262 BP grgr

- Ugn med klartextdisplay, stektermometer och pyrolysis
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansvart

M.-nr. 12433880

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel

M.-nr. 11587990

Rekommenderat pris
25.590 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå

M.-nr. 11587980

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 7262 BP obsv

- Ugn med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7264 BP grgr

- Ugn i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay, uppkoppling och pyrolys.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7262 BP obsv

- Ugn i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay, uppkoppling och pyrolys.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansvart M.-nr. 11587970

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Rekommenderat pris
31.790 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130100

Rekommenderat pris
31.790 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar



H 7364 BP CulinArt

- Ugn i attraktivt rostfritt stål med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 7365 BP OBSW

- Ugn i elegant, svart design med stektermometer och pyrolys.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna



H 7464 BP clst

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568

Rostfritt stål/Clean Steel M.-nr. 11130130

Rekommenderat pris
37.290 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11306290

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11130210

Rekommenderat pris
37.290 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 7464 BP grgr

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BP obsw

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BP pebe

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130190

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25%
moms.

Pearlbeige M.-nr. 12821660

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar



H 7464 BPX grgr

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BPX obsw

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BPX mb

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568

Grafitgrå

M.-nr. 11130240

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart

M.-nr. 11130230

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart

M.-nr. 12317180

Rekommenderat pris
40.390 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 7464 BPX pebe

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7660 BP clst

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7660 BP obsw

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568

Pearl beige

M.-nr. 12619390

Rekommenderat pris
40.390 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel

M.-nr. 11130280

Rekommenderat pris
44.590 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart

M.-nr. 11130260

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar



H 7860 BP clst

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 7860 BP grgr

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BP obsw

- Ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 11130360

Rekommenderat pris
58.990 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 11130340

Rekommenderat pris
60.590 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130330

Rekommenderat pris
60.590 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar



H 7860 BPX grgr

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BPX obsw

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BPX mb

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568

Grafitgrå M.-nr. 11130390

Rekommenderat pris
60.590 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130380

Rekommenderat pris
60.590 SEK inkl. 25%
moms.

Matt svart M.-nr. 12317210

Rekommenderat pris
62.190 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar



H 7860 BPX pebe

- Handtagsfri ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7890 BP clst

- 90 cm bredare ugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Snabb uppvärmning och jämn värmefördelning – TwinPower
- HxBxD i mm 478x895x568/300

Pearl beige

M.-nr. 12619440

Rekommenderat pris
62.190 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel

M.-nr. 11130430

Rekommenderat pris
119.690 SEK inkl. 25% moms.

Kompaktugnar



H 7440 BPX grgr

- Handtagslös kompaktugn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7440 BPX obsw

- Handtagslös kompaktugn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7440 BPX mb

- Handtagslös kompaktugn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Grafitgrå M.-nr. 11130460

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130450

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12317160

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

Kompaktugnar



H 7440 BPX pebe

- Handtaglös kompaktugn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX grgr

- Handtaglös kompaktugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX obsw

- Handtaglös kompaktugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Pearl beige

M.-nr. 12619270

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå

M.-nr. 11130310

Rekommenderat pris
62.790 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart

M.-nr. 11130300

Rekommenderat pris
62.790 SEK inkl. 25% moms.

Kompaktugnar



H 7840 BPX mb

- Handtagslös kompaktugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX pebe

- Handtagslös kompaktugn i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Matt svart M.-nr. 12317190

Rekommenderat pris
64.390 SEK inkl. 25% moms.

Pearl beige M.-nr. 12619400

Rekommenderat pris
64.390 SEK inkl. 25% moms.

Miele

UGNAR MED MIKROVÅGSFUNKTION



Inbygggnadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7240 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

CleanSteel M.-nr. 11129860

Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11129840

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

CleanSteel M.-nr. 11129910

Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11129890

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7440 BM pebe

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX grgr

- Handtaglös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX obsw

- Handtaglös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Pearlbeige M.-nr. 12821670

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11129930

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7440 BMX mb

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX pebe

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.
- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7640 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Matt svart M.-nr. 12317170

Rekommenderat pris
36.390 SEK inkl. 25% moms.

Pearl beige M.-nr. 12619380

Rekommenderat pris
36.390 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11129980


Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7640 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x563,4



H 7840 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansvart M.-nr. 11129960

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.


CleanSteel M.-nr. 11130020

Rekommenderat pris
45.690 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 11130010

Rekommenderat pris
47.290 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7840 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX grgr

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX obsw

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansvart M.-nr. 11130000

Rekommenderat pris
47.290 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Rekommenderat pris
47.290 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11130040

Rekommenderat pris
47.290 SEK inkl. 25% moms.

Inbygggnadsugnar med mikro



H 7840 BMX mb

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX pebe

- Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Matt svart M.-nr. 12317200

Rekommenderat pris
48.790 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619410

Rekommenderat pris
48.790 SEK inkl. 25% moms.

ÅNGUGNAR

SNABBT OCH ENKELT – OCH MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.

Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme – du kan sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att ställa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken. Det blir inte enklare!

Ångugnar med mikro



DGM 7440 clst

- Ångugn med mikrovågsfunktion för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Kortare tillagningstider med kombination av ånga och mikrovågor
- HxBxD i mm 455x595x569



DGM 7440 grgr

- Ångugn med mikrovågsfunktion för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Kortare tillagningstider med kombination av ånga och mikrovågor
- HxBxD i mm 455x595x569



DGM 7440 obsw

- Ångugn med mikrovågsfunktion för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Kortare tillagningstider med kombination av ånga och mikrovågor
- HxBxD i mm 455x595x569

CleanSteel M.-nr. 11138050

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25% moms.


Grafitgrå M.-nr. 11138030

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11138000


Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar




DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

CleanSteel M.-nr. 12090820

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25%
moms.


Grafitgrå M.-nr. 12090810

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12090800


Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25%
moms.

Kombiångugnar




DGC 7440 HCX PRO grgr

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HC PRO pebe

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HCX PRO obsw

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Grafitgrå M.-nr. 12090880

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.


Pearlbeige M.-nr. 12872460

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12090840


Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar




DGC 7440 HCX PRO mb

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HCX PRO pebe

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7640 HC PRO clst

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Matt svart M.-nr. 12317270

Rekommenderat pris
41.990 SEK inkl. 25% moms.


Pearl Beige M.-nr. 12619730

Rekommenderat pris
41.990 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 12091030


Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar




DGC 7640 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HC PRO clst

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansvart M.-nr. 12091000

Rekommenderat pris
52.890 SEK inkl. 25% moms.


CleanSteel M.-nr. 12091480

Rekommenderat pris
59.090 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 12091470


Rekommenderat pris
60.690 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar




DGC 7840 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HCX PRO grgr

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HCX PRO obsw

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansvart M.-nr. 12091440

Rekommenderat pris
60.690 SEK inkl. 25%
moms.


Grafitgrå M.-nr. 12091690

Rekommenderat pris
60.690 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12091680


Rekommenderat pris
60.690 SEK inkl. 25%
moms.

Kombiångugnar



DGC 7840 HCX PRO mb

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HCX PRO pebe

- Handtagslös kompakt ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7845 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Matt svart M.-nr. 12317290

Rekommenderat pris
62.290 SEK inkl. 25%
moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619750

Rekommenderat pris
62.290 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12091710

Rekommenderat pris
63.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kombiångugnar



DGC 7845 HCX PRO obsw

- Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7845 HCX PRO mb

- Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7845 HCX PRO pebe

- Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansvart M.-nr. 12091760

Rekommenderat pris
63.790 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12317300

Rekommenderat pris
65.390 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619760

Rekommenderat pris
65.390 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7250 clst

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7250 grgr

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7250 obsw

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.
- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- För stekning, bräsering och gratinering – värdekupong för en induktionskompatibel ugnspanna
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 12090620

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12090600

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kombiångugnar



DGC 7450 clst

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7450 grgr

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7450 obsw

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Ser till att maten inte tillagas för mycket – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 11814340

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11814320

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
moms.

Kombiångugnar



DGC 7460 HC PRO clst

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HC PRO grgr

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HC PRO obsw

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

CleanSteel M.-nr. 12090920

Rekommenderat pris
46.690 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Rekommenderat pris
48.990 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12090900

Rekommenderat pris
48.990 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7460 HC PRO pebe

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO grgr

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO obsw

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Pearlbeige M.-nr. 12872470

Rekommenderat pris
48.990 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 12090960

Rekommenderat pris
48.990 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12090950


Rekommenderat pris
48.990 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7460 HCX PRO mb

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO pebe

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7660 HC PRO clst

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Matt svart M.-nr. 12317280

Rekommenderat pris
50.590 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619740

Rekommenderat pris
50.590 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 12091260

Rekommenderat pris
61.490 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7660 HC PRO obsw

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HC PRO clst

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HC PRO grgr

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansvart M.-nr. 12091180

Rekommenderat pris
63.790 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 12091820

Rekommenderat pris
71.590 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 12091810

Rekommenderat pris
73.890 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7860 HC PRO obsw

- Kombi-ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO grgr

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO obsw

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansvart M.-nr. 12091800

Rekommenderat pris
73.890 SEK inkl. 25% moms.

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Rekommenderat pris
73.890 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12091860


Rekommenderat pris
73.890 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7860 HCX PRO mb

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO pebe

- Handtagslös ångugn för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HC PRO obsw

- Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Matt svart M.-nr. 12317310

Rekommenderat pris
75.490 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619770

Rekommenderat pris
75.490 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12091910

Rekommenderat pris
76.990 SEK inkl. 25% moms.

Kombiångugnar



DGC 7865 HCX PRO obsw

- Handtaglös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HCX PRO mb

- Handtaglös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HCX PRO pebe

- Handtaglös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansvart M.-nr. 12091970

Rekommenderat pris
76.990 SEK inkl. 25%
moms.

Matt svart M.-nr. 12317320

Rekommenderat pris
78.590 SEK inkl. 25%
moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619780

Rekommenderat pris
78.590 SEK inkl. 25%
moms.



Miele

MIKROVÅGSUGNAR



AUTOMATIKPROGRAM

Bekvämt och enkelt: de automatiska programmen tar över förberedelserna åt dig. Du väljer helt enkelt önskat program och ställer t.ex. in vikten på maten. Ugnen väljer automatiskt lämplig effekt och tillagningstid.

SNABBKNAPP MIKRO

Full effekt med en knapptryckning: Med denna funktion får du snabb tillgång till högsta mikrovågseffekt. Tryck 1, 2 eller 3 gånger för att använda ugnen i 30, 60 eller 120 sekunder.



POPCORN-FUNKTION

Vad är en bra film utan popcorn? Med vårt automatiska program för att tillaga popcorn kan du trola fram läckra popcorn hemma med en enkel knapptryckning.

Inbygggnadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Mikrovågsugn




M 2224 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.
- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- HxBxD i mm 372x495x310



M 2230 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.
- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310



M 2234 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.
- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310

Obsidiansvart M.-nr. 11100520

Rekommenderat pris
14.290 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11100540

Rekommenderat pris
13.490 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11100560

Rekommenderat pris
14.990 SEK inkl. 25% moms.

Mikrovågsugn



M 2240 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.
- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Kompakt – 26 l ugnsutrymme
- HxBxD i mm 452x595x401



M 7240 clst

- Mikrovågsugn för inbyggning i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.
- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x560



M 7244 clst

- Mikrovågsugn för inbyggning i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.
- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x560

Obsidiansvart M.-nr. 11100570

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11100590

Rekommenderat pris
19.090 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11100630

Rekommenderat pris
22.290 SEK inkl. 25% moms.

Mikrovågsugn



M 7244 grgr

- Mikrovågsugn för inbyggning i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.
- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x560



M 7244 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.
- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp
- HxBxD i mm 455,5x595x560

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Rekommenderat pris
24.590 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11100610

Rekommenderat pris
24.590 SEK inkl. 25%
moms.

KAFFEMASKINER

ETT KNAPPTRYCK

Vill du ha dubbelt så mycket espresso? Tryck på DoubleShot-symbolen och njut av en rik och len kaffesmak utan bitter eftersmak. Perfekt i exempelvis cappuccino eller flat white.

Vill du brygga två koppar på samma gång? Tryck på OneTouch för två!
Om du vill ha en hel kanna på en gång är det också enkelt med kannfunktionen.

MIELE-APP

Använd kaffemaskinen på håll.
Med Miele-appen kan du enkelt starta en brygging och ändra inställningar för drycken. Appen berättar för dig om du exempelvis ska fylla på vatten eller tömma avrinningsbrickan.

Du får meddelande när maskinen ska avkalkas och rengöras. Om du saknar rengöringsprodukter till din kaffemaskin eller har slut på kaffebönor kan du enkelt beställa i appen.

ENKEL RENGÖRING

Ägna tiden åt annat än rengöring - kaffemaskiner med AutoDescal och AutoClean har ett helautomatiskt rengörings- och avkalkningssystem. Du får enkelt och bekvämt gott kaffe varje gång och säkerställer kaffemaskinens bästa hållbarhet.

Kaffemaskiner för inbyggnad



CVA 7440 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 obsv

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11165860

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kaffemaskiner för inbyggnad



CVA 7440 mb

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 pebe

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7445 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion
- HxBxD i mm 455x595x475

Matt svart M.-nr. 12388590

Rekommenderat pris
47.490 SEK inkl. 25% moms.


Pearl Beige M.-nr. 12637230

Rekommenderat pris
47.490 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11165890


Rekommenderat pris
47.490 SEK inkl. 25% moms.

Kaffemaskiner för inbyggnad




CVA 7840 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal for högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescal och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal for högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescal och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal for högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescal och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Rekommenderat pris
59.090 SEK inkl. 25%
moms.


CleanSteel M.-nr. 11166010

Rekommenderat pris
62.990 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 11165990


Rekommenderat pris
64.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kaffemaskiner för inbyggnad




CVA 7845 obsw

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescale för högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescale och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 mb

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescale för högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescale och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 pebe

- Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescale för högsta krav.
- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescale och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

Obsidiansvart M.-nr. 11165970

Rekommenderat pris
64.590 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12388600

Rekommenderat pris
66.090 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12637240

Rekommenderat pris
66.090 SEK inkl. 25% moms.

MAT- OCH PORSLINSVÄRMARE OCH VAKUUMFÖRPACKARE

PERFEKT TIMING OCH SERVERING

Har du ägnat timmar åt att förbereda en fantastisk middag men vill inte servera den direkt? Använd mat- och porslinsvärmaren som håller maten varm så att du kan servera när det passar dig.

Servera maten på en varm tallrik eller njut av ditt kaffe/te i en varm kopp. Mat- och porslinsvärmaren kan nämligen också användas som porslins- och koppvärmare och anslutas till Miele's kaffemaskiner, så att du alltid har en varm kopp till din dryck.

EXTRAORDINÄR SMAKUPPLEVELSE

Miele's vakuumförpackare är perfekta för marinerings och sous-vide-tillagning. Vakuumförpackningen förstärker marinadens smak, eftersom kryddor och örter appliceras direkt och koncentrerat på maten.

Alternativt kan du få mörkt och saftigt kött genom att långsamt steka det i låg temperatur i en Miele mat- och porslinsvärmare.

UNDTVIK MATSVINN

Använd vakuumförpackaren för att packa om maten på bästa sätt eller förläng hållbarheten på maten genom att dela upp den i mindre portioner.

Med en vakuumförpackare från Miele kan du vakuumförpacka din mat i återanvändbara behållare och därmed minska användningen av plast.

Värmelådor



ESW 7010 grgr

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7010 obsw

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7010 mb

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 141x595x570

Grafitgrå M.-nr. 11100200

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11100190

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12317440

Rekommenderat pris
17.190 SEK inkl. 25% moms.

Värmelådor



ESW 7010 pebe

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7020 obsw

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 29 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 289x595x570



ESW 7020 mb

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 29 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 289x595x570

Pearl Beige M.-nr. 12619870

Rekommenderat pris
17.190 SEK inkl. 25% moms.


Obsidiansvart M.-nr. 11100220

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12317450

Rekommenderat pris
18.690 SEK inkl. 25% moms.

Värmelådor



ESW 7020 pebe

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 29 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 289x595x570



ESW 7030 obsw

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 32 cm höjd för 90 cm hög nisch för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 317x595x570



ESW 7030 pebe

- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 32 cm höjd för 90 cm hög nisch för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.
- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning
- HxBxD i mm 317x595x570

Pearl Beige M.-nr. 12619880

Rekommenderat pris
18.690 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11318170

Rekommenderat pris
18.690 SEK inkl. 25% moms.

Pearlbeige M.-nr. 12872330

Rekommenderat pris
18.690 SEK inkl. 25% moms.

Vakuumlådor



EVS 7010 obsw

- Vakuumlåda för inbyggning utan handtag, höjd 14 cm för professionell vakuumförpackning av livsmedel.
- Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



EVS 7010 mb

- Vakuumlåda för inbyggning utan handtag, höjd 14 cm för professionell vakuumförpackning av livsmedel.
- Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



EVS 7010 pebe

- Vakuumlåda för inbyggning utan handtag, höjd 14 cm för professionell vakuumförpackning av livsmedel.
- Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570

Obsidiansvart M.-nr. 11100400

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.

Matt svart M.-nr. 12317600

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige M.-nr. 12619920

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25% moms.

Miele

HÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT



Two in One KMDA 7676 FL

Inbyggadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7272-1 FR

- Induktionshäll med integrerad fläkt 806 mm | Frånluftsdraft och cirkulationsdraft | SilenceMotor | Individuella kokzoner
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 194x806x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500



KMDA 7272-1 FL

- Induktionshäll med integrerad fläkt 806 mm | Frånluftsdraft och cirkulationsdraft | SilenceMotor | Individuella kokzoner
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 200x800x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500



KMDA 7473-1 FR

- Induktionshäll med integrerad fläkt 806 mm | Frånluftsdraft och cirkulationsdraft | SilenceMotor | Flex-kokzon
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 194x806x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500

M.-nr. 12970700

Rekommenderat pris
41.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12970710

Rekommenderat pris
41.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12970720

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7473 -1 FL

- Induktionshäll med integrerad fläkt 800 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 200x800x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500



KMDA 7676-1 FL

- Induktionshäll med integrerad fläkt 800 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | PowerFlex XL-kokzon
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Komplet svart design ger ett elegant utseende
- Stor yta generösa kokzoner inkl. 2 PowerFlex XL-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 238x800x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500



KMDA 7876-1 FL

- Induktionshäll med integrerad fläkt 800 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | PowerFlex XL-kokzon | MattFinish
- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Elegant yta för unik köksdesign – MattFinish
- Stor yta generösa kokzoner inkl. 2 PowerFlex XL-kokzoner
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem
- HxBxD i mm 238x800x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 780x500

M.-nr. 12970730

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12970740

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12970750

Rekommenderat pris
57.590 SEK inkl. 25% moms.

RAM PÅ HÄLLAR

MONTERING – MED RAM




Bred ram i rostfritt stål, ovanpåliggande




Smal ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

MONTERING – UTAN RAM







Utan ram, planlimmad





Utan ram, ovanpåliggande (runda kanter)






FRÅNLUFT TILL KMDA 7272-1 FR/FL OCH
KMDA 7473-1 FR/FL








DFKS-R: STANDARDSET			PAKETPRIS M.-nr. 12226740		Pris 2.569,-	
Antal	Typ		Antal	Typ		
1	DFK-R1000	2A 2B 	1	DFK-BH 90	4B 	
1	DFK-AK 90	1A 1B 	1	DFK-DB		
1	DFK-BV 90	3B 				




DFKS-AR: STANDARDSET FÖR FRÅNLUFT				PAKETPRIS M.-nr. 12226910		Pris 7.009,-	
Antal	Typ			Antal	Typ		
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-A	4A 4C	
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-DB		
1	DFK-BH 90	3A 3C		1	DMK 150-1	5A 3B 5C	




CIRKULATIONSDRIFT TILL KMDA 7272-1 FR/FLOCH KMDA 7473-1 FR/FL

DFKS-UR: STANDARDSET CIRKULATIONSDRIFT				PAKETPRIS M.-nr. 12226890		Pris 6.569,-
Antal	Typ			Antal	Typ	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B		1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C		1	DUU 1500	6A 6B 5C 




CIRKULATIONSDRIFT MED PLUG&PLAY-INSTALLATION


Standardinstallation



Luftflöde inne i köksskåpet



Utskränning till Plug&Play-adapter



Med Plug&Play-installationen styrs filterrad luft tillbaka till rummet etan extra kanal- och sockelbox. En adapter förbinder frånluftsanslutningen med ett runt tvärsnitt med baksidan av kökelementet, så luften återförs till rummet genom ett mellanrum mellan kökelementet, köksväggen och sockeln. Det aktiva kolfiltret är liksom fettfiltret placerat i den översta delen av enheten och kan enkelt tas ut och bytas.

Induktionshällar



KM 7164 FR

- Induktionshäll med PowerFlex kokzon och vredmanövrering
- Direkt manövrering – vred på hällen
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 71x626x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 600x500



KM 7361 FR

- Induktionshäll med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- HxBxD i mm 55x626x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 560x490



KM 7361 FL

- Induktionshäll med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- HxBxD i mm 53x620x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 560x490

M.-nr. 11144180

Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12422000

Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12422040

Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 7363 FR

- Induktionshäll med Flex-kokzon för stort kokkärl
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkärl tack vare Flex-kokzoner
- HxBxD i mm 55x626x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 600x490



KM 7363 FL

- Induktionshäll med Flex-kokzon för stort kokkärl
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med flätkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkärl tack vare Flex-kokzoner
- HxBxD i mm 53x620x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 600x490



KM 8462 FR

NYHET

- Induktionshäll 626 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x626x526
- Ursågningsmått BxD i mm 560x490

M.-nr. 12422050

Rekommenderat pris
14.590 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12422060

Rekommenderat pris
14.590 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål

M.-nr. 12952790

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25%
moms.

Induktionshällar



KM 8462 FL

NYHET

- Induktionshäll 620 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x620x520
- Ursågningsmått BxD i mm 560x490



KM 8463 FX

NYHET

- Induktionshäll 592 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 592 mm bred för planmontering
- HxBxD i mm 51x592x492
- Ursågningsmått BxD i mm 570x470



KM 8565 FL

NYHET

- Induktionshäll 620 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 4 kokzoner inklusive inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via fyra MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistent med M Sense-kokkärn M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x620x520
- Ursågningsmått BxD i mm 600x500

M.-nr. 12952800

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952810

Rekommenderat pris
20.890 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952880

Rekommenderat pris
20.090 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8565 FL MASW

NYHET

- Induktionshäll 620 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo | MattFinish
- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- 4 kokzoner inklusive inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via fyra MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 51x620x520
- Ursågningsmått BxD i mm 600x500



KM 8565 FR

NYHET

- Induktionshäll 626 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 4 kokzoner inklusive inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via fyra MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x626x526
- Ursågningsmått BxD i mm 600x500



KM 8665 FL

NYHET

- Induktionshäll 620 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo
- Induktion på hela ytan för upp till fyra kokkär! Exakta inställningar via fyra MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x620x520
- Ursågningsmått BxD i mm 600x500

Mattsvart M.-nr. 12952890

Rekommenderat pris
24.090 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12952870

Rekommenderat pris
20.090 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12952980

Rekommenderat pris
27.890 SEK inkl. 25%
moms.

Induktionshällar



KM 8765 FL Diamond

NYHET

- Induktionshäll 620 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo | DiamondFinish | Light line
- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till fyra kokkär
- Exakta inställningar via fyra MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär M Sense ready
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 66x620x520
- Ursågningsmått BxD i mm 600x500



KM 7373 FL

- Induktionshäll med Flex-kokzon för stort kokkär
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkär tack vare Flex-kokzoner
- HxBxD i mm 53x800x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 750-780 x 490-500



KM 7373 FR

- Induktionshäll med Flex-kokzon för stort kokkär
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkär tack vare Flex-kokzoner
- HxBxD i mm 55x806x526
- Ursågningsmått i mm (BxD) 750-780 x 490-500

M.-nr. 12953040

Rekommenderat pris
35.590 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12422070

Rekommenderat pris
16.890 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12422080

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8482 FL

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex XL-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8482 FR

NYHET

- Induktionshäll 806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex XL-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Ursågningsmått BxD i mm 750-780 x 490-501



KM 8483 FX

NYHET

- Induktionshäll 752 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 752 mm bred för planmontering
- HxBxD i mm 51x752x492
- Ursågningsmått BxD i mm 730x470

M.-nr. 12952830

Rekommenderat pris
20.890 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål

M.-nr. 12952820

Rekommenderat pris
20.890 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952840

Rekommenderat pris
24.790 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8484 FL

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 5 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex XL-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8484 FR

NYHET

- Induktionshäll 806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon
- 5 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex XL-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Ursågningsmått BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8585-2 FL

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500

M.-nr. 12952860

Rekommenderat pris
23.990 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål


M.-nr. 12952850

Rekommenderat pris
23.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952920

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8585-2 FL MASW

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo | MattFinish
- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500



KM 8585-2 FR

NYHET

- Induktionshäll 806 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500



KM 8684-2 FL

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo
- Induktion på hela ytan för upp till fem kokkär! Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500

Mattsvart M.-nr. 12952930

Rekommenderat pris
31.690 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12952910

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12952990

Rekommenderat pris
33.290 SEK inkl. 25%
moms.

Induktionshällar



KM 8685-2 FL

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | Ind. hela ytan | M Sense-redo | MattFinish
- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- Induktion på hela ytan för upp till sex kokkärl
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 51x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500



KM 8885-2 FL Diamond

NYHET

- Induktionshäll 800 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line
- Inget kokar över, inget bränner fast – M Sense-kokkärl (värdekupong startset)
- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till sex kokkärl
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 66x800x520
- Ursågningsmått BxD i mm 780x500



KM 8595-2 FL

NYHET

- Induktionshäll 936 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x936x520
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500

Mattsvar M.-nr. 12953010

Rekommenderat pris
43.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12953050

Rekommenderat pris
54.890 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952950

Rekommenderat pris
33.290 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8595-2 FL MASW

NYHET

- Induktionshäll 936 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo | MattFinish
- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 51x936x520
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500



KM 8695-2 FL

NYHET

- Induktionshäll 936 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo
- Induktion på hela ytan för upp till sex kokkärl
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- HxBxD i mm 51x936x520
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500



KM 8595-2 FR

NYHET

- Induktionshäll 942 mm | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 6 kokzoner inklusive inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkärl M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 942 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 52x942x526
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500

Mattsvart M.-nr. 12952960

Rekommenderat pris
36.390 SEK inkl. 25% moms.


M.-nr. 12953020

Rekommenderat pris
41.790 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12952940

Rekommenderat pris
33.290 SEK inkl. 25% moms.

Induktionshällar



KM 8695-2 FL MASW

NYHET

- Induktionshäll 936 mm | Ind. hela ytan | M Sense-redo | MattFinish
- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- Induktion på hela ytan för upp till sex kokkär! Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 51x936x520
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500



KM 8895-2 FL Diamond

NYHET

- Induktionshäll 936 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkär! | DiamondFinish | Light line
- Inget kokar över, inget bränner fast – M Sense-kokkär! (värdekupong startset)
- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till sex kokkär!
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- HxBxD i mm 66x936x520
- Ursågningsmått BxD i mm 916x500



KM 8575 FL

NYHET

- Induktionshäll 916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo
- 4 kokzoner inklusive inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar via sex MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för koknings- och stekningsassistans med M Sense-kokkär! M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- I 916 mm bredd och panoramadesign för planmonterad eller ovanpåliggande montering
- HxBxD i mm 51x916x408
- Ursågningsmått BxD i mm 886x386

Mattsvar M.-nr. 12953030

Rekommenderat pris
47.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12953060

Rekommenderat pris
59.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12952900

Rekommenderat pris
32.490 SEK inkl. 25% moms.

Glaskeramik-häll



KM 6520 FR

- Glaskeramik-häll med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.
- Enkel användning – EasySelect
- Attraktiv design – 574 mm bred och med ram runt om
- Otroligt flexibel 4 kokzoner inklusive 1 Variozon
- Komfortabel – uppkokningsautomatik för varje kokzon
- Säker – med trestegs-restvärmeindikering för varje kokzon
- HxBxD i mm 43x574x504
- Ursågningsmått i mm (BxD) 560x490

M.-nr. 10889790

Rekommenderat pris
10.290 SEK inkl. 25%
moms.

SmartLine - Combiset




CS 7101-1 FL

- SmartLine-enhet med en Dual-Wok brännare
- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Hög prestandadubbel wokbrännare med upp till 4.500 W effekt
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk
- HxBxD i mm 92x378x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 358x500



CS 7102-1 FL

- SmartLine-enhet med två brännare
- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Extra flexibel – 1 normal brännare och en kraftfull brännare
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk
- HxBxD i mm 92x378x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 358x500



CS 7612 FL

- SmartLine-enhet med induktionsuppvärmd PowerFlex-kokzon
- Intuitivt snabbval med siffraderSmartSelect
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Flexibel och snabb2 kokzoner inklusive 1 PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 51x378x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 358x500

M.-nr. 11402780

Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 11402790

Rekommenderat pris
19.490 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 10693740

Rekommenderat pris
21.890 SEK inkl. 25% moms.

SmartLine - Combiset



CS 7632 FL

- SmartLine-enhet med induktionsuppvärmd Tepan Yaki
- Intuitivt snabbval med siffraderSmartSelect
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Extra flexibel – 2 värmeområden som regleras var för sig
- Kort uppvärmningstid – tack vare induktionsuppvärmning
- HxBxD i mm 60x378x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 358x500

CSDA 7001 FL

- SmartLine-enhet som bordsfläkt för från- eller cirkulationsdrift
- Intuitivt snabbval med siffraderSmartSelect
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- HxBxD i mm 168x120x520
- Ursågningsmått i mm (BxD) 100x500

M.-nr. 10693780

Rekommenderat pris
37.490 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 11402480

Rekommenderat pris
24.190 SEK inkl. 25%
moms.

FLÄKTAR

ENASTÅENDE KOMFORT

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra.

Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.



MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid, kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Miele-appen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Miele's köksfläkt till mittpunkten i ditt kök. Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Alla Miele's fläktar är utrustade med ett högeffektivt 10-lagers fettfilter, som enkelt kan rengöras i diskmaskin. Filtret är tillverkat av rostfritt stål, så att det inte missfärgas.

CleanCover gör det enkelt och säkert att rengöra insidan av alla Miele's fläktar. Den användarvänliga designen innebär att det inte finns några skrymslen och vrår där smuts kan gömma sig. Inga vassa metallkanter eller elektroniska komponenter, utan istället en ren, slät yta, som är lätt att torka av.

För optimal prestanda och underhåll visar filterindikatorn när fettfiltret och aktivkolfiltret är fulla och behöver bytas ut eller rengöras.

Köksfläktar för inbyggnad




DA 1260 brws

- Fläkt för montering under överskåp med energibesparande LED-belysning och skjutreglage för enkel hantering.
- Puristisk design – platsbesparande lösning med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 545 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 125x598x500



DA 1260 clst

- Fläkt för montering under överskåp med energibesparande LED-belysning och skjutreglage för enkel hantering.
- Puristisk design – platsbesparande lösning med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 545 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 125x598x500



DA 2578 EXT A

- Fläkt för inbyggnad i kåpa för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.
- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 702 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv och jämn belysning – 2 LED-lampor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 19,9x702x402

Briljantvit M.-nr. 10548430

Rekommenderat pris
7.195 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 10548440

Rekommenderat pris
7.195 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 11392230

Rekommenderat pris
13.290 SEK inkl. 25%
moms.

Köksfläktar för inbyggnad



DAE 1530 stål

- Fläkt för inbyggnad i kåpa med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 532 mm
- Kraftfull – 415 m3/h på det högsta läget
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x532x372



DA 2578 stål

- Fläkt för inbyggnad i kåpa med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.
- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 702 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 600 m3/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x702x402



DA 2360 stål

- Fläkt för inbyggnad i kåpa med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.
- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 584 mm
- Platssparande – passar för smala överskåp från ett djup på 30 cm
- Kraftfull – 600 m3/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x584x297

Stål M.-nr. 12821040

Rekommenderat pris
6.095 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 10879940

Rekommenderat pris
13.290 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 10548450

Rekommenderat pris
12.490 SEK inkl. 25% moms.

Köksfläktar för inbyggnad



DA 2390 stål

- Fläkt för inbyggnad i kåpa med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.
- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 884 mm
- Platssparande – passar för smala överskåp från ett djup på 30 cm
- Kraftfull – 600 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x884x297

Rostfritt stål M.-nr. 10548460

Rekommenderat pris
17.190 SEK inkl. 25%
moms.

Slimline fläktar



DAS 8630 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp
- Filigran design – platt manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 60x561x307



DAS 2620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 2620 EXTA D

- Fläkt med utdragbar skärm för kombination med en extern fläkt
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör
- HxBxD i mm 436x596x273

Rostfritt stål M.-nr. 12025140

Rekommenderat pris
20.290 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12025060

Rekommenderat pris
7.495 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 11862380

Rekommenderat pris
7.495 SEK inkl. 25%
moms.

Slimline fläktar




DAS 4620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 4620 matt svart

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 4630 Obsv

- Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl-styrning
- Elegant design – obsidiansvart manöverpanel i 60 cm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273

Rostfritt stål M.-nr. 12025080

Rekommenderat pris
10.190 SEK inkl. 25%
moms.

Matt svart M.-nr. 12539060

Rekommenderat pris
10.890 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12025090

Rekommenderat pris
12.490 SEK inkl. 25%
moms.

Slimline fläktar



DAS 8930 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp
- Filigran design – platt manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 60x861x307



DAS 4920 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 4920 matt svart

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273

Rostfritt stål M.-nr. 12025150

Rekommenderat pris
21.790 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12025110

Rekommenderat pris
11.690 SEK inkl. 25%
moms.

Matt svart M.-nr. 12539070

Rekommenderat pris
12.490 SEK inkl. 25%
moms.

Slimline fläktar



DAS 4930 Obsv

- Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl-styrning
- Elegant design – obsidiansvart manöverpanel i 90 cm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 2920 stål

- Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 2920 EXTA D

- Fläkt med utdragbar skärm för kombination med en extern fläkt
- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör
- HxBxD i mm 436x896x273

obsidiansvart M.-nr. 12025120

Rekommenderat pris
13.990 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12025070

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 11862390

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

Väggmonterade fläktar



DAH 1650 Active obsw

- Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 598 mm bredd
- Kraftfull – 635 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x598x388



DAH 1650 Active brws

- Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 598 mm bredd
- Kraftfull – 635 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x598x388



DAH 2660 Escala obsw

- Väggmonterad fläkt med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 598 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x598x388

Obsidiansvart M.-nr. 12559230

Rekommenderat pris
11.690 SEK inkl. 25% moms.

Briljantvit M.-nr. 12559240

Rekommenderat pris
11.690 SEK inkl. 25% moms.

obsidiansvart M.-nr. 12559380

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.

Väggmonterade fläktar



DAH 4970 Sienna obsw

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och Con@ctivity
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele's mest tystgående fläkt
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4970 Sienna cono

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och designpanel i betongdesign
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele's mest tystgående fläkt
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Designpanel med unik betongdesign
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4970 Sienna grgr

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och Con@ctivity
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele's mest tystgående fläkt
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- HxBxD i mm 420x898x381

obsidiansvart M.-nr. 12559430

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.

Betong-optik M.-nr. 12559470

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25%
moms.

Grafitgrå M.-nr. 12559440

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.

Väggmonterade fläktar



DAH 4970 Sienna paco

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och designpanel med patina brons-design
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele mest tystgående fläkt
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Designpanel med unik patina brons-design
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4980 obsw matt

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och elegant mattsvart glaspanel
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele mest tystgående fläkt
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4980 pebe

- Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige
- ECO-motor – med endast 50 dB Miele mest tystgående fläkt
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- HxBxD i mm 420x898x381

Patina-brons M.-nr. 12559460

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart matt M.-nr. 12559600

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25% moms.

Pearlbeige M.-nr. 12782200

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25% moms.

Väggmonterade fläktar



DAH 1850 Active obsw

- Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm bredd
- Kraftfull – 630 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x798x388



DAH 2860 Escala obsw

- Väggmonterad fläkt med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x798x388



DAH 1950 Active obsw

- Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Kraftfull – 630 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x898x388

obsidiansvart M.-nr. 12559250

Rekommenderat pris
12.490 SEK inkl. 25% moms.

obsidiansvart M.-nr. 12559390

Rekommenderat pris
17.190 SEK inkl. 25% moms.

obsidiansvart M.-nr. 12559260

Rekommenderat pris
13.290 SEK inkl. 25% moms.

Väggmonterade fläktar



DAH 2960 Escala obsw

- Väggmonterad fläkt med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x898x388



DAH 2960 Escala grgr

- Väggmonterad fläkt med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning
- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 443x898x388



DA 9092 W Obsw

- Väggmonterad fläkt med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.
- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 260 mm
- Modernt touchreglage i glasfront
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Bredd Avställningsyta – som avställningsyta för t.ex. kryddor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- HxBxD i mm 500x880x260

obsidiansvart M.-nr. 12559400

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25% moms.

obsidiansvart M.-nr. 12559410

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25% moms.


obsidiansvart M.-nr. 12526460

Rekommenderat pris
15.590 SEK inkl. 25% moms.

Väggmonterade fläktar



Screen
blbo



DA 9299 W blbo

- Väggmonterad fläkt med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning
- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 256 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Uppfällbar frontpanel, för optimalt utsug
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- HxBxD i mm 500x880x260



DAW 1620 Active

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 640 m³/h i boosterläget
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering tack vare metallfilter med 10 skikt
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 375x598x500



PUR 68 W

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 62x598x500

Blackboard M.-nr. 12526500

Rekommenderat pris
25.690 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12159410

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 10385270

Rekommenderat pris
14.790 SEK inkl. 25%
moms.

Väggmonterade fläktar



PUR 68 W matt svart

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 62x598x500



DAW 1920 Active

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 645 m³/h i boosterläget
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering tack vare metallfilter med 10 skikt
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 375x898x500



PUR 98 W

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 62x898x500

Matt svart M.-nr. 12394740

Rekommenderat pris
15.590 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12159420

Rekommenderat pris
10.890 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 10385280

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.

Väggmonterade fläktar




PUR 98 W matt svart

- Väggmonterad fläkt med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning
- Tidlös design – mattsvart fläktkåpa med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 62x898x500



DA 4298 W Puristic Plus

- Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 630 m³/h i boosterläget
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500



DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Väggmonterad fläkt för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv och jämn belysning – 3 LED-lampor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500

Matt svart M.-nr. 12394750

Rekommenderat pris
17.190 SEK inkl. 25% moms.


Rostfritt stål M.-nr. 10880410

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 11392260

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25% moms.

Frihängande fläktar



PUR 98 D

- Frihängande fläkt med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter
- HxBxD i mm 70x898x598

Rostfritt stål M.-nr. 10385250

Rekommenderat pris
28.790 SEK inkl. 25%
moms.

Takfläktar



DAC 2940 Stella mh

- Takfläktar i kompakt design med en bredd på 880 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 2940 Stella edst

- Takfläktar i kompakt design med en bredd på 880 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4940 Stella Ambient mh

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500

Matt vit M.-nr. 12564110

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12564120

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

Matt vit M.-nr. 12564160

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25%
moms.

Takfläktar




DAC 4940 Stella Ambient ms

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4940 Stella Ambient edst

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4240 Stella Ambient mh

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 1165 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Matt svart M.-nr. 12564170

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25% moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12564180

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25% moms.

Matt vit M.-nr. 12564130

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25% moms.

Takfläktar



DAC 4240 Stella Ambient ms

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 1165 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500



DAC 4240 Stella Ambient edst

- Takfläktar med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 1165 mm
- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Matt svart M.-nr. 12564140

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål M.-nr. 12564150

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25%
moms.

KORG DESIGN

VÄLJ MELLAN MIELES FYRA ALTERNATIV

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Klämmor för mindre föremål



FLEXCARE GLAS- OCH FLASKHÅLLARE

Ger stöd till glas och flaskor



XL-ASSIST


Hållare till större föremål



JUSTERBAR HÅLLARE TILL SUGRÖR

Längd: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KORG DESIGN*

Fås med bestickkorg**, FlexLine-besticklåda eller 3D-MultiFlex-låda. Bilden visar en Comfort bestickkorg*

NERFÄLLBAR FLASKHÅLLARE

Nerfällbar flaskhållare. Stabil placering; Även kärl som vaser diskas grundligt på flaskhållaren.

ÖVERKORG

1. Justerbar höjd
 2. Fasta stöd
 3. FlexCare-kopphållare med noppstruktur
 4. Brett grepp för optimal ergonomi***)
- på över- och underkorg


UNDERKORG

5. MultiComfort-zon
6. 2 rader med stöd
(högra kan läggas ner, vänstra är fast)

*Utrustning beroende på modell

**Bara Comfort design

***Bara ComfortPlus design



EXTRACOMFORT KORGDESIGN

3D-MULTIFLEX-LÅDA


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

ÖVERKORG

3. Justerbra høyde
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKURV

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren



MAXICOMFORT-KORGUTFORMNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA

1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbra höjd
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. MultiClips
10. Justerbar höjd på FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren
12. XL-assist
13. Sugrörshållare

DISKMASKINER

AUTOMATISK DOSERING

PowerDisk-pulvret doseras optimalt till det valda programmet – med perfekt anpassad mängd vid optimalt anpassad tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet - och väljs programmet Automatic, så mäter en sensor smutsighetsgraden och doserar optimalt i förhållande till den. Upplev de absolut bästa disk och torkresultaten!

ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med Knock2Open öppnas luckan automatiskt när du knackar på den och tack vare AutoClose hjälper en motorfunktion att stänga diskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt. Komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Miele's exklusiva M Touch-display.



MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele- appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördröjd start och mycket mer.

Helintegrerade diskmaskiner



G 5651 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A | 45 dB | Besticklåda | Comfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele AutoOpen-torkning
- Tack vare startfördröjning kan du ställa in en tid för programstart upp till 24 timmar i förväg
- HxBxD i mm 805x598x550



G 5656 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 45 dB | Besticklåda | Comfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele AutoOpen-torkning
- Tack vare startfördröjning kan du ställa in en tid för programstart upp till 24 timmar i förväg
- HxBxD i mm 845x598x550



G 5873 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A | 42 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele AutoOpen-torkning
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12852560

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12852570

Rekommenderat pris
17.790 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12852830

Rekommenderat pris
20.290 SEK inkl. 25% moms.

Helintegrerade diskmaskiner



G 5878 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 42 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7080 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | AutoDos | Miele@home
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7085 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | AutoDos | Miele@home
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12852840

Rekommenderat pris
21.090 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12852940

Rekommenderat pris
23.890 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12852960

Rekommenderat pris
24.690 SEK inkl. 25% moms.

Helintegrerade diskmaskiner



G 7294 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A | 42 dB | Bestickkorg | MaxiComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skötar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele AutoOpen-torkning
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7299 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 42 dB | Bestickkorg | MaxiComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skötar miljön
- Otroligt låga ljudemissioner på bara 42 dB(A)
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



AutoDos



G 7651 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A -10 %* | 41 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | AutoDos | Hygiene 75 °C
- Testade för 20 års användning
- Spara energi, minska kostnaderna – agera hållbart med A-10 %-etiketten
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12426500

Rekommenderat pris
23.990 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426520

Rekommenderat pris
24.990 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12906850

Rekommenderat pris
26.390 SEK inkl. 25%
moms.

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos



41 dB



G 7658 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A -10 %* I 41 dB I Besticklåda I ExtraComfort-korgar I AutoDos I Hygien 75 °C
- Testade för 20 års användning
- Spara energi, minska kostnaderna – agera hållbart med A-10 %-etiketten
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



AutoDos



41 dB



G 7674 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A I 41 dB I Besticklåda I MaxiComfort-korgar I AutoDos I Hygien 75 °C
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550



AutoDos



42 dB



G 7679 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A I 41 dB I Besticklåda I MaxiComfort-korgar I AutoDos I Hygien 75 °C
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12906860

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426750

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426780

Rekommenderat pris
28.090 SEK inkl. 25%
moms.

Helintegrerade diskmaskiner



G 7760 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin A | 41 dB | Besticklåda | MaxiComfort-korgar | BrilliantLight | AutoDos
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7765 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 41 dB | Besticklåda | MaxiComfort-korgar | BrilliantLight | AutoDos
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7790 SCVi K2O

- Helintegrerad diskmaskin A | 41 dB | Bestickkorg | MaxiComfort-korgar | Knock2open | BrilliantLight
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Skapar perfektion i köksdesignen och ger automatisk öppning – Knock2open
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12426790

Rekommenderat pris
30.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426800

Rekommenderat pris
31.490 SEK inkl. 25%
moms.


M.-nr. 12426840

Rekommenderat pris
33.790 SEK inkl. 25%
moms.

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos,
K20




G 7795 SCVi XXL K20

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 41 dB | Bestickkorg | MaxiComfort-korgar | Knock2open | BrilliantLight
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Skapar perfektion i köksdesignen och ger automatisk öppning – Knock2open
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550



AutoDos,
K20



G 7985 SCVi XXL K20

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 41 dB | Besticklåda | MaxiComfort-korgar | M Touch | BrilliantLight
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Intuitiv, snabb och översiktlig touchstyrning – M Touch-display
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426850

Rekommenderat pris
34.590 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426860

Rekommenderat pris
42.890 SEK inkl. 25%
moms.

Helintegrerade diskmaskiner FrontFit



FrontFit




G 7385 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | FrontFit
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- En perfekt helhetsbild i speciella inbyggnadssituationer tack vare FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550



FrontFit,
AutoDos,
K2O



G 7788 SCVi XXL K2O

- Helintegrerad diskmaskin XXL A | 41 dB | Besticklåda | MaxiComfort-korgar | Knock2open | FrontFit
- Testade för 20 års användning
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Skapar perfektion i köksdesignen och ger automatisk öppning – Knock2open
- Bekväm diskplacering tack vare perfekt sikt, även i mörker – BrilliantLight
- Bekvämt, effektivt, hållbart – perfekta resultat med automatisk dosering från PowerDisk
- En perfekt helhetsbild i speciella inbyggnadssituationer tack vare FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426560

Rekommenderat pris
25.590 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12426820

Rekommenderat pris
36.390 SEK inkl. 25%
moms.

INTEGRERADE KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell DryCleanSteel-bakvägg som ger optimal kylfördelning och förhindrar att kondens bildas på bakväggen, så att de bakre förpackningarna inte blir våta eller fryser fast på bakväggen.



HÖGSTA KOMFORT

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - proffsigt och snabbt. Miele's automatiska IceMaker kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Modell med MyIce har vattentank så att du inte behöver ansluta den till fast vattenanslutning. Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELF CLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att föremålen i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. PerfectFresh-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning. Det extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tyst och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.


Kylskåp för inbyggnad



Kräver
köksfront
på 72 cm



Kräver
köksfront
på 72 cm



KU 7015 D

- Underbyggt kylskåp, 82–88 cm nischhöjd med LED-belysning och delade dörrhyllor i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.
- Optimal och underhållsfri LED-
- Flexibel inre dörr – delade dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 818x597x550



KU 7016 D

- Underbyggt kylskåp, 82–88 cm nischhöjd med LED-belysning, frysack, delade dörrhyllor i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.
- Optimal och underhållsfri LED-
- Integrerat 4-frysack
- Flexibel inre dörr – delade dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 818x597x550



KU 7030 D

- Underbyggt kylskåp, 82–88 cm nischhöjd med LED-belysning, DynaCool och ComfortClean i en kompakt design.
- Optimal och underhållsfri LED-
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 818x597x550

M.-nr. 12519110

Rekommenderat pris
24.190 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12519090

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12519150

Rekommenderat pris
29.490 SEK inkl. 25%
moms.

Kylskåp för inbyggnad




KU 7175 D

- Underbyggt kylskåp, 86–92 cm nischhöjd med två individuellt justerbara temperaturzoner för mer flexibilitet.
- Från 0 °C för kylda drycker till 14 °C för ett idealiskt källarklimat
- Optimal och underhållsfri LED-
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av VeggieBox i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 859x597x556



K 7125 E

- Kylskåp för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 874x541x548



K 7126 E

- Kylskåp för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med integrerat 4*-frysack och LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 874x541x548

M.-nr. 12519370

Rekommenderat pris
40.190 SEK inkl. 25% moms.


M.-nr. 12269690

Rekommenderat pris
11.690 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12269850

Rekommenderat pris
11.690 SEK inkl. 25% moms.

Kylskåp för inbyggnad




K 7325 E

- Kylskåp för inbyggnad, 122 cm nischhöjd med LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 1221x541x548



K 7715 E

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- HxBxD i mm 1770x559x546



K 7716 E

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med stor insida, underhållsfri LED-belysning och 4*-frysack.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12270670

Rekommenderat pris
14.390 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444380


Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444390

Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kylskåp för inbyggnad

DailyFresh FlexiBoard



K 7437 D


- Kylskåp för inbyggnad, 140 cm nischhöjd med DailyFresh, underhållsfri LED-belysning, DynaCool och ComfortClean.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 1395x559x546



K 7737 D

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546

DailyFresh FlexiBoard



K 7738 D

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med stor insida, underhållsfri LED-belysning och 4*-frysack.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444090

Rekommenderat pris
22.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444430


Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444450

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kylskåp för inbyggnad


PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7348 C

- Kylskåp för inbyggnad, 122 cm nischhöjd med PerfectFresh Pro för längre hållbarhet och integrerat 4*-frysack.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Integrerat 4-frysack
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1213x546x546


PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7747 D

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7747 C

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg
- HxBxD i mm 1772x559x546

M.-nr. 12361910

Rekommenderat pris
23.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444560



Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12361920

Rekommenderat pris
30.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kylskåp för inbyggnad


DailyFresh FlexiBoard



K 7767 D

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0 och DynaCool.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546


PerfectFresh Active



K 7777 B

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg
- HxBxD i mm 1770x559x546

ActiveDoor



K 7797 C LI

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, PerfectFresh Active och FlexiLight 2.0 för maximal komfort.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Automatisk öppning och stängning av luckanActiveDoor
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Lätt att ta bort föremål tack vare vridbar glasbotten – FlexiTray
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444850

Rekommenderat pris
35.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12819500

Rekommenderat pris
44.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12444980

Rekommenderat pris
53.690 SEK inkl. 25%
moms.

Kylskåp för inbyggnad



K 7797 C RE

- Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, PerfectFresh Active och FlexiLight 2.0 för maximal komfort.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Automatisk öppning och stängning av luckanActiveDoor
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Lätt att ta bort föremål tack vare vridbar glasbotten – FlexiTray
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444970

Rekommenderat pris
53.690 SEK inkl. 25%
moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad


DailyFresh



DailyFresh Extra Cool



DailyFresh Extra Cool



KD 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh, behaglig LED-belysning och ComfortFrost.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Avfrosta mer sällan tack vare ComfortFrost
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 1772x541x548

KDN 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrosthing görs av NoFrost
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 1772x541x548

KDN 7724 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrosthing görs av NoFrost
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 1772x541x548

M.-nr. 11990680

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 11990690

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25%
moms.


M.-nr. 11990710

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad



DailyFresh
Extra Cool




KDN 7713 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.
- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Montering med glidskenor
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)
- HxBxD i mm 1772x541x548



DailyFresh




KF 7731 D

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för bekväm förvaring av livsmedel tack vare DynaCool och DuplexCool.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- HxBxD i mm 1770x541x545



DailyFresh



KFN 7733 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för optimal förvaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
- Montering med glidskenor
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x541x545

M.-nr. 11990790

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12445010

Rekommenderat pris
25.890 SEK inkl. 25%
moms.


M.-nr. 12445080

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad



DailyFresh




KFN 7734 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för optimal förvaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546



PerfectFresh Pro




KF 7742 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546



DailyFresh



KFN 7734 B

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för optimal förvaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12446590

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12445050


Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12819480

Rekommenderat pris
34.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad


PerfectFresh Pro



KFN 7744 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för optimal förvaring tack vare PerfectFresh Pro, LED-belysning och NoFrost.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1770x559x546


PerfectFresh Active



KF 7772 B

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med PerfectFresh Active för optimal fräschhet och DynaCool för bästa förvaring.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Active



KFN 7774 B

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med PerfectFresh Active, DynaCool och NoFrost för optimal förvaring.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12361990

Rekommenderat pris
34.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 11642650

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12819470

Rekommenderat pris
46.290 SEK inkl. 25%
moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad



KFN 7785 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med individuell komfort tack vare FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost, Mylce.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Färdiga istärningar genom Mylce med vattenbehållare
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- HxBxD i mm 1770x559x546



KFN 7795 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd för det lilla extra tack vare PerfectFresh Active, Freeze&Cool och IceMaker.
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1770x559x546



KFN 7764 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med imponerande komfort, tack vare FlexiLight 2.0, DynaCool och NoFrost.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12445200

Rekommenderat pris
49.790 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12445210


Rekommenderat pris
50.590 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12445160

Rekommenderat pris
41.290 SEK inkl. 25% moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad (XL-XXL)

DailyFresh Built-in-XL



KFN 7833 D

- Kyl/frys-kombination XL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd med DailyFresh och NoFrost och en höjd på 194 cm för extra förvaringsutrymme.
- Montering med glidskenor
- 17 % mer volym i kyldelen – Built-In XL
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1938x541x545

XXL 75 cm DailyFresh



KFN 7913 E

- Kyl/frys-kombination XXL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd
- Montering med glidskenor
- DailyFresh | LED | NoFrost | DuplexCool | ComfortSize
- 45 % mer volym i kylprodukten – XXL-inbyggnadsprodukt
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- HxBxD i mm 1935x691x548

XXL 75 cm DailyFresh



KFN 7934 D

- Kyl/frys-kombination XXL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd DailyFresh | LED | NoFrost | DynaCool | SoftClose
- 45 % mer volym i kylprodukten – XXL-inbyggnadsprodukt
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1935x708x548

M.-nr. 12665220

Rekommenderat pris
27.390 SEK inkl. 25% moms.


M.-nr. 12790390

Rekommenderat pris
29.690 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12790400

Rekommenderat pris
33.390 SEK inkl. 25% moms.

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad (XL-XXL)



KFN 7844 C

- Kyl/frys-kombination XL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd med PerfectFresh Pro och NoFrost, höjd på 194 cm för extra förvaringsutrymme.
- 17 % mer volym i kyldelen – Built-In XL
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- HxBxD i mm 1938x559x546

M.-nr. 12665240

Rekommenderat pris
34.990 SEK inkl. 25% moms.

Frysåp för inbyggnad



FNS 7140 C

- Frysåp för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med NoFrost och fyra fryslådor för maximal komfort.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 872x559x546



FNUS 7040 D

- Frysåp för inbyggnad, 82–88 cm nischhöjd med NoFrost, SoftClose och SuperFreeze i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 818x597x550



FNS 7710 E

- Frysåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12449050

Rekommenderat pris
23.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12519380

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12443480

Rekommenderat pris
31.790 SEK inkl. 25%
moms.

Frysåp för inbyggnad



FNS 7470 D

- Frysåp för inbyggnad, 140 cm nischhöjd med NoFrost och sex fryslådor för maximal komfort.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 1395x559x544



FNS 7740 D

- Frysåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 1770x559x546



**IceMaker
Fast
Vattentillslutning**



FNS 7774 D

- Frysåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med IceMaker, NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Dubbel komfort tack vare Miele's Ice- & PizzaBox
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 11643210

Rekommenderat pris
34.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12361980

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12443620

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25% moms.

Frysåp för inbyggna

ActiveDoor



FNS 7794 D L

- Frysåp för inbyggna, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost och åtta frysådor för maximal komfort.
- Automatisk öppning och stängning av luckanActiveDoor
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Dubbel komfort tack vare Miele's Ice-&PizzaBox
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- HxBxD i mm 1770x559x546

ActiveDoor



FNS 7794 D R

- Frysåp för inbyggna, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost och åtta frysådor för maximal komfort.
- Automatisk öppning och stängning av luckanActiveDoor
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Dubbel komfort tack vare Miele's Ice-&PizzaBox
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12443650

Rekommenderat pris
56.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12449060

Rekommenderat pris
56.790 SEK inkl. 25%
moms.

FRISTÅENDE KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

PERFECTFRESH PRO

Förvara mat som ett proffs. I det automatiskt reglerade temperaturområdet mellan 0°C och +3°C håller kött, fisk och många mejeriprodukter upp till 3 gånger längre. Fukt och grönsaker håller sig fräscha upp till 5 gånger längre tack vare den optimerade fuktregleringen i lådan.



NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system förhindrar cirkulerande, kyld luft att frysvärorna tinar och bildar is. Frysskåp med NoFrost-system ska aldrig frostas av. Uttagbara skivor mellan lådorna gör det möjligt att förvara stora varor i frysen. Det finns inga fryselement i Miele's frysskåp.

EASYOPEN-DÖRRÖPPNING OCH SOFTCLOSE-STÄNGNING


Den praktiska dörrdämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att varorna i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dörren stängs också automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. Det eleganta dörrhandtaget övervinner tryckets krafter utan problem. Bekväm och enkel öppning av dörren och snygg design i stål eller stål-look beroende på modell.

DAILYFRESH

Det lilla extra för extra färsk frukt och fräscha grönsaker. Den rymliga lådan i kylskåpsdelen ger gott om plats för fräscha livsmedel. Den justerbara öppningen på lådan gör det lättare att bibehålla luftfuktigheten. Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre.

Fristående kylskåp


DailyFresh



KS 4383 DD ws N

- Fristående kylskåp med Daily Fresh och DynaCool för en komfortabel Side-by-Side-kombination.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675


DailyFresh



KS 4383 DD eI N

- Fristående kylskåp med Daily Fresh och DynaCool för en komfortabel Side-by-Side-kombination.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675

FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD ws N

- Fristående kylskåp med DailyFresh och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

Vit M.-nr. 12431060

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 12431010


Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25%
moms.

Vit M.-nr. 12431220

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående kylskåp


FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD edt/cs N

- Fristående kylskåp med DailyFresh och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675


FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD bst N

- Fristående kylskåp med DailyFresh och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

FlexiBoard PerfectFresh Pro



KS 4885 DD edt/cs N

- Fristående kylskåp med PerfectFreshPro för längre hållbarhet och FlexiLight2.0 för bästa belysning.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg
- HxBxD i mm 1855x600x675

CleanSteel M.-nr. 12431140

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25%
moms.

Black Steel M.-nr. 12431100

Rekommenderat pris
20.590 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 11949800

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående kyl/frys kombination




KFN 4375 BD eI

NYHET

- Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh, NoFrost och ComfortClean för hög komfort.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675



FlexiBoard PerfectFresh Pro




KFN 4797 CD ws

- Fristående kyl/frys-kombination med PerfectFresh Pro och NoFrost för längre hållbarhet och extra komfort.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675



FlexiBoard PerfectFresh Pro



KFN 4797 CD edt/cs

- Fristående kyl/frys-kombination med PerfectFresh Pro och NoFrost för längre hållbarhet och extra komfort.
- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675

Utseende i rostfritt stål M.-nr. 12979530

Rekommenderat pris
20.190 SEK inkl. 25%
moms.


Vit M.-nr. 12335970

Rekommenderat pris
22.590 SEK inkl. 25%
moms.

CleanSteel M.-nr. 12335930

Rekommenderat pris
24.190 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående kyl/frys kombination



KFN 4395 DD eI

- Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh, NoFrost och ComfortClean för hög komfort.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4395 AD ws

NYHET

- Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh, NoFrost och ComfortClean för hög komfort.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4395 BD eI

NYHET

- Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh, NoFrost och ComfortClean för hög komfort.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675

Rostfritt stål-look

M.-nr. 11950230

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25% moms.

Vit

M.-nr. 12979490

Rekommenderat pris
23.990 SEK inkl. 25% moms.

Utseende i rostfritt stål

M.-nr. 12979520

Rekommenderat pris
20.890 SEK inkl. 25% moms.


Fristående kyl/frys kombination



KFN 4898A-20D bs

NYHET

- Fristående kyl/frys-kombination för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool. Supereffektivt A-20 %
- CO_17386379: 20 % energisnålare än högsta energieffektivitetsklassen A
- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Individuellt justerbar glashyllbelysning med FlexiLight 2.0
- Även enkelt att öppna handtagslösa produkter tack vare Click2open
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4796 CD edt/cs

- Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- HxBxD i mm 2015x747x675

BlackSteel M.-nr. 12993630

Rekommenderat pris
50.290 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11954070

Rekommenderat pris
27.790 SEK inkl. 25% moms.

Fritstående køle-/fryseskab



PerfectFresh
Pro

PerfectFresh
Pro



KFFD 6741 edt/cs

NYHET

KFFD 6765 edt/cs

NYHET

KFFD 6867 obsw/matt

NYHET

- Fristående kyl/frys-kombinationer med FrenchDoor DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool
- HxBxD i mm 1805x906x745

- Fristående kyl/frys-kombinationer med FrenchDoor PerfectFresh Pro | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | Is-/vattendoseringsystem | NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x745

- Fristående kyl/frys-kombinationer med FrenchDoor PerfectFresh Active | Longlife AirClean-system | IceMaker | Vattendispenser | NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x750

Front i rostfritt stål M.-nr. 12595450

Front i rostfritt stål M.-nr. 12595460

Obsidansvart matt M.-nr. 12595490

Rekommenderat pris
47.190 SEK inkl. 25%
moms.

Rekommenderat pris
70.390 SEK inkl. 25%
moms.

Rekommenderat pris
85.890 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående frysskåp



FNS 4382D ws N

- Fristående frysskåp med NoFrost och EasyHandle för en komfortabel Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675



FNS 4382D el N

- Fristående frysskåp med NoFrost och EasyHandle för en komfortabel Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675



FNS 4782D ws N

- Fristående frysskåp med NoFrost och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Bekväm och smidig öppning – EasyOpen
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675

Vit M.-nr. 12430480

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

Rostfritt stål-look M.-nr. 12430380

Rekommenderat pris
19.190 SEK inkl. 25%
moms.

Vit M.-nr. 12430760

Rekommenderat pris
20.690 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående frysskåp



FNS 4782D edt/cs N

- Fristående frysskåp med NoFrost och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Bekväm och smidig öppning – EasyOpen
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675



FNS 4782D bst N

- Fristående frysskåp med NoFrost och extra komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Bekväm och smidig öppning – EasyOpen
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675



FNS 4882 D edt/cs N

- Fristående frysskåp med NoFrost och optimal komfort för en perfekt Side-by-Side-kombination.
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- Bekväm och smidig öppning – EasyOpen
- HxBxD i mm 1855x600x675

CleanSteel M.-nr. 12430700

Rekommenderat pris
22.290 SEK inkl. 25% moms.

Black Steel M.-nr. 12430620

Rekommenderat pris
23.090 SEK inkl. 25% moms.

CleanSteel M.-nr. 11953930

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25% moms.

VINKYLAR

PUSH2OPEN

Dörren med Push2Open-funktion ger extra elegans och integreras perfekt i det handtagsfria köket. En lätt tryckning på framsidan öppnar dörren. Lätt och elegant.

FLEXIFRAME OCH NOTEBOARD

Säker förvaring för alla flaskstorlekar. De justerbara flaskhyllorna ser till att flaskorna är perfekt placerade. De enskilda lamellerna i hyllorna kan enkelt flyttas för att anpassas till alla flaskformer. Vinet förvaras i en optimal position. Med Miele NoteBoard på framkanten av alla hyllor kan du t.ex. notera vintyp, producent och årgång, för en snabb överblick.


ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det är viktigt att vinet lagras ostört utan yttre påverkan. Vinet måste kunna "andas" fritt genom korken utan att äventyras. Därför säkerställer ett aktivt kolfilter ett optimalt inomhusklimat och skyddar vinet från lufttransporter.

SOMMELIERSET

Med det unika SommelierSetet från Miele kan du imponera på dina gäster med professionell dekantering av dina fina viner. Med ett SommelierSet har du alltid det kompletta verktyget till hands. Njut av champagne eller vitt vin från ett kallt glas och uppnå alltid den perfekta tempereringen av vinflaskorna efter öppnandet. Det är dags för riktig vinprovning.

Vinskåp för inbyggnad



KWT 7112 iG grgr

- Vinkyl för inbyggnad, 45 cm nischhöjd med FlexiFrame Plus och Push2open för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame Plus
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 7112 iG mb

- Vinkyl för inbyggnad, 45 cm nischhöjd med FlexiFrame Plus och Push2open för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame Plus
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 7112 iG obsw

- Vinkyl för inbyggnad, 45 cm nischhöjd med FlexiFrame Plus och Push2open för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame Plus
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559

Grafitgrå M.-nr. 11186570

Rekommenderat pris
41.390 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart matt M.-nr. 12204800

Rekommenderat pris
42.890 SEK inkl. 25% moms.

Obsidiansvart M.-nr. 11186580


Rekommenderat pris
41.390 SEK inkl. 25% moms.

Vinskåp för inbyggnad




KWT 7112 iG pebe

- Vinkyl för inbyggnad, 45 cm nischhöjd med FlexiFrame Plus och Push2open för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame Plus
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 6422 i-1

- Vinkyl för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med FlexiFrame och 3D-golvanordning för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 872x557x553



KWT 6422 iG-1 obsw

- Vinkyl för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med FlexiFrame och Push2open för vinålskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572

Pearl Beige M.-nr. 12615940

Rekommenderat pris
42.890 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12364290

Rekommenderat pris
46.090 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12364280

Rekommenderat pris
49.990 SEK inkl. 25%
moms.

Vinskåp för inbyggnad



KWT 6422 iG-1 grgr

- Vinkyl för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



KWT 6422 iG-1 pebe

- Vinkyl för inbyggnad, 88 cm nischhöjd med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



KWT 6722 iS -1

- Vinkyl för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med FlexiFrame och SommelierSet för vinälskare med höga krav.
- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x557x553

Grafitgrått glas

M.-nr. 12364300

Rekommenderat pris
49.990 SEK inkl. 25% moms.

Pearl Beige

M.-nr. 12615910

Rekommenderat pris
50.190 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12364320

Rekommenderat pris
71.290 SEK inkl. 25% moms.

Vinskåp för inbyggnad



KWT 6722 iGS-1 obsw

- Vinkyl för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med FlexiFrame, SommelierSet och Push2open för vinälskare med höga krav.
- - Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- - Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- - Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- - Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- - Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x595x572



KWTUS 7054 F obsw

- Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd med FlexiFrame, ActiveHumidity och NoteBoard i en kompakt design.
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- Perfekt presentationsläge – LED-belysning
- HxBxD i mm 819x597x579



KWTUS 7074 F obsw

- Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd med separata temperaturzoner, FlexiFrame och ActiveHumidity i en kompakt design.
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- HxBxD i mm 819x597x563

Obsidiansvart M.-nr. 12364310

Rekommenderat pris
74.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12519490

Rekommenderat pris
44.090 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12519510

Rekommenderat pris
50.190 SEK inkl. 25%
moms.

Vinskåp för inbyggnad



KWTUS 7096 E obsw

- Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd med separata temperaturzoner, FlexiFrame och Push2Open i en kompakt design.
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- HxBxD i mm 819x597x579



KWTUS 7196 E obsw

- Underbyggd vinkyl, 86–92 cm nischhöjd med separata temperaturzoner, FlexiFrame och Push2Open i en kompakt design.
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- HxBxD i mm 859x597x579

M.-nr. 12519560

Rekommenderat pris
56.290 SEK inkl. 25% moms.

M.-nr. 12519660

Rekommenderat pris
57.790 SEK inkl. 25% moms.

Fristående vinskåp



KWT 4584 E sw

- Fristående vinkyl med en temperaturzon, ActiveHumidity och lucklås.
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Skydda dina favoritviner med ett integrerat dörrlås
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- HxBxD i mm 1884x597x764



KWTS 4785 F obsw

- Fristående vinkyl med PresenterFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.
- Elegant presentation av dina favoritviner med PresenterFrame
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- HxBxD i mm 1854x597x694



KWT 4999 F obws

- Fristående vinkyl med SommelierSet, FlexiFrame och tre separata temperaturzoner.
- Perfekt vinceremoni med dina favoritviner tack vare SommelierSet
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- Skydda dina favoritviner med ett integrerat dörrlås
- HxBxD i mm 2014x697x779

Svart M.-nr. 12156930

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25%
moms.

Obsidiansvart M.-nr. 12156880

Rekommenderat pris
49.890 SEK inkl. 25%
moms.


Obsidiansvart M.-nr. 12156870

Rekommenderat pris
93.490 SEK inkl. 25%
moms.

Fristående vin/frys kombination



SommelierSet



KWNS 4784 DE edt/cs

- Fristående vin/frys-kombination med FlexiFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- HxBxD i mm 1854x597x679

CleanSteel M.-nr. 12156940

Rekommenderat pris
65.490 SEK inkl. 25%
moms.

MASTERCool

MASTERFRESH PRO

Lådorna i Miele's MasterCool ger det perfekta klimatet för en skonsam förvaring av din mat. Tack vare den elektroniska fuktinställningen i lådan håller sig kött, fisk och mejeriprodukter färskare upp till tre gånger längre och frukt- och grönsakslådor upp till fem gånger längre.



FOODVIEW

Upp till fyra kameror är integrerade i skåpet. De är placerade under de översta dörrhyllorna och i taket. När dörren eller lådorna öppnas eller stängs tar kamerorna bilder av individuella områden i skåpet, även insidan av lådorna. Du kan se bilderna i Miele-appen så att du alltid har en perfekt översikt av vad som finns i skåpet.

SUPERCOOL&AIRCLEAN

Som tillägg till Longlife AirClean-filtret har skåpet en extra funktion - SuperCool&AirClean. Den rekommenderas för livsmedel som luktar starkt. Med den välkända SuperCool-funktionen sjunker temperaturen i skåpet till ett minimum i 6 timmar. Denna effekt har också en positiv påverkan på att få bort lukter.

QUICKICE

Ska du ha fest eller behöver bara kyla ner dig? Med QuickIce kan produktionen av isbitar ökas med upp till nästan 100% (beroende på modell) så att du kan få större mängder isbitar på kortare tid.

MasterCool vinkyl



KWT 2672 ViS L


- MasterCool-vinkyl för design och teknik i toppklass och stort format.
- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Servera och njut med perfektion – inkl. SommelierSet
- Olika viner perfekt tempererade – tre temperaturzoner
- Flexibel lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- HxBxD i mm 2127x603x610

M.-nr. 11530790

Rekommenderat pris
158.990 SEK inkl. 25%
moms.

MasterCool kylskåp för inbyggnad

MasterFresh



K 2802 Vi R

- MasterCool kylskåp för design och teknik i toppklass och stort format.
- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Livsmedlen håller sig upp till 3 ggr längre med MasterFresh
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x756x610


MasterFresh



K 2902 Vi R

- MasterCool kylskåp för design och teknik i toppklass och stort format.
- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Livsmedlen håller sig upp till 3 ggr längre med MasterFresh
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x908x610

IceMaker



F 2413 Vi L

- MasterCool frysskåp för design och teknik i toppklass och stort format.
- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Färska isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x451x545

M.-nr. 11530710

Rekommenderat pris
129.590 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 11530720

Rekommenderat pris
137.690 SEK inkl. 25%
moms.


M.-nr. 12021700

Rekommenderat pris
121.390 SEK inkl. 25%
moms.

MasterCool kylskåp för inbyggnad



IceMaker




F 2813 V L

- MasterCool frysskåp för design och teknik i toppklass och stort format.
- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Färska isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x756x608



MasterFresh Pro
DailyFresh
ExtraCool




KFMC 3834 L

- MasterCool kyl/frys-kombination
- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x756x608



MasterFresh Pro
DailyFresh
ExtraCool



KFMC 3834 R

- MasterCool kyl/frys-kombination
- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x756x608

M.-nr. 12366250

Rekommenderat pris
138.390 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12866550

Rekommenderat pris
170.690 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12866470

Rekommenderat pris
170.690 SEK inkl. 25%
moms.

MasterCool kylskåp för inbyggnad



KFCM 3844 L

- MasterCool kyl/frys-kombination
- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608



KFCM 3844 R

- MasterCool kyl/frys-kombination
- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608



KFCM 3844 FD

- MasterCool FrenchDoor
- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Färsk mat utan oönskad lukt – Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608

M.-nr. 12866700

Rekommenderat pris
185.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12866630

Rekommenderat pris
185.790 SEK inkl. 25%
moms.

M.-nr. 12866780

Rekommenderat pris
193.390 SEK inkl. 25%
moms.



Miele

TVÄTTMASKINER

POWERWASH - REVOLUTIONERANDE EKONOMISKT OAVSETT TVÄTTMÄNGD

Maskinerna från Miele med PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och tvättar även små mängder mer energieffektivt. Hemligheten - den innovativa tvättteknologin

Spin&Spray gör det möjligt att med en låg vattenförbrukning spara energi till uppvärmning. Och allt detta med den extra goda tvättförmågan, enastående resultat och korta programtider - också i programmen ECO Extra.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter.

Du kan antingen välja att använda Miele 2-fassystemet *TwinDos.

TwinDos tillsätter UltraPhase 1 och 2 vid rätt tidpunkt under tvätten.

Alternativt kan du välja att fylla på eget tvätt- eller sköljmedel i två tomma behållare. De kan köpas i Miele's online-shop.

STEAMCARE - MINSKA STRYKNINGEN MED UPP TILL 50 %

Perfekt för dig som stryker skjortor och liknande som fort blir skrynkligt igen. SteamCare lossar fibrerna i tyget med hjälp av varierande ångmängder och minskar på så vis uppkomsten av skrynklor


EMALJERAD FRONT

Den emaljerade fronten finns bara hos Miele.

Emaljen är robust och bevarar sin vita färg många år framåt.

VIRUS-HYGIEN

Hygienisk ren. Med TwinDos (R) och PowerWash tas mer än 99,9 % av alla olika möjliga virus bort.



Inbyggadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Tvättmaskiner



WWB 360 WCS

- W1 frontmatad tvättmaskin: A-20 %* I 8 kg I 1400 v/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -20 %
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Fullständig appstyrning av din tvättmaskin med Miele@home
- Exklusivt CapDosing – sortiment för olika textilier och fläckar
- HxBxD i mm 850x596x643



WWD 380 WCS

- W1 frontmatad tvättmaskin: A-20 %* I 9 kg I 1400 v/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -20 %
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Fullständig appstyrning av din tvättmaskin med Miele@home
- HxBxD i mm 850x596x643



WWG 880 WCS

- W1 frontmatad tvättmaskin: A -20 %* I 9 kg I 1400 v/min I SteamCare I Automatisk dosering I QuickPowerWash
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -20 %
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- HxBxD i mm 850x596x643

lotusvitt M.-nr. 12706910

Rekommenderat pris
15.090 SEK inkl. 25%
moms.

lotusvitt M.-nr. 12706980

Rekommenderat pris
16.590 SEK inkl. 25%
moms.

lotusvitt M.-nr. 12706870

Rekommenderat pris
18.890 SEK inkl. 25%
moms.

Tvättmaskiner



WQ 1000 WPS Nova Edition

- W2 frontmatad tvättmaskin A | 9 kg | 1600 v/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Tvätta mer skonsamt än någonsin tidigare med InfinityCare-skontrumman
- Spara upp till 40 % tvättmedel med TwinDos® tack vare automatisk dosering
- Vårt automatiska program SmartMatic® anpassar förbrukningen automatiskt
- Den stora färgdisplayen M Touch Pro gör användningen särskilt bekväm
- HxBxD i mm 850x596x620

lotusvitt M.-nr. 12697710

Rekommenderat pris
34.090 SEK inkl. 25%
moms.

TORKTUMLARE

SPECIALPROGRAM

Miele torktumlare har program till alla dina favoritkläder - oavsett material. Du hittar flera olika specialprogram som tar hand om dina kläder på bästa sätt. Torka cashmere, siden, gardiner, Gore-Tex (®), träningskläder och mycket mer med perfekt resultat.

SKRYNKELREDUCERING

När torkningsprocessen startar sprayas vatten in i trumman och en fin vattenånga bildas som värms upp av torkningsluften. Ångan som bildas går igenom textilierna och gör dem synligt slätare. Det gör strykningen lättare och snabbare - eller helt onödig

ECOFEEBACK

Innan programstart kan du läsa av förväntad energiförbrukning som är beroende av tygets sammansättning och torrhetsgrad. Dessutom får du besked om smutsighetsgrad, på luddfiltret som bör hållas rent.

SILENCE DRUM

Miele nya torktumlare är med sin speciella trumdesign väldigt tystgående - också när man torkar tyg med knappar och blixtlås. Den subjektiva ljudnivån halveras (nästan med 4 dB), vilken skapar en behaglig ljudnivå.

Torktumlare



TWC 640 WP

- T1 värmepumpstumlare: 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter
- Fullständig appstyrning av din torktumlare med Miele@home
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- HxBxD i mm 850x596x643

TWD 640 WP

- T1 värmepumpstumlare: 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier* och 99,9 % virus
- HxBxD i mm 850x596x643

TWH 780 WP

- T1 värmepumpstumlare: 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- SilenceDrum reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier* och 99,9 % virus
- HxBxD i mm 850x596x643

lotusvitt M.-nr. 12709760

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25%
moms.

lotusvitt M.-nr. 12710150

Rekommenderat pris
17.390 SEK inkl. 25%
moms.

lotusvitt M.-nr. 12710170

Rekommenderat pris
20.390 SEK inkl. 25%
moms.

Torktumlare



TQ 1000 WP

- T2 värmepumpstumlare 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Med QuickPowerDry kan du torktumlare din tvätt på bara 49 minuter
- Tack vare WoolDry blir dina ylletextilier skonsamt torktumlade i produkten
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Den stora färgdisplayen M Touch Pro gör användningen särskilt bekväm
- HxBxD i mm 850x596x643

lotusvitt M.-nr. 12699030

Rekommenderat pris
36.190 SEK inkl. 25% moms.



Miele

TVÄTT/TORK-KOMBINATIONER

POWERWASH - REVOLUTIONERANDE EKONOMISKT OAVSETT TVÄTTMÄNGD

Maskinerna från Miele med PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och tvättar även små mängder mycket energieffektivt. Hemligheten - den innovativa tvättteknologin Spin & Spray, enastående tvättresultat och korta programtider, även i programmet ECO Extra.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter. Du kan antingen välja att använda Miele 2-fasystemet TwinDos. TwinDos tillsätter UltraPhase 1 och 2 vid rätt tidpunkt under tvätten. Alternativt kan du välja att fylla på eget tvätt- eller sköljmedel i två tomma behållare. De kan köpas i Miele's online-shop.

STEAMCARE - MINSKA STRYKNINGEN MED UPP TILL 50 %

Perfekt för dig som stryker skjortor och liknande som fort blir skrynkligt igen. Med hjälp av varierande ångmängder minskar SteamCare uppkomsten av skrynklor.

EMALJERAD FRONT

Den emaljerade fronten finns bara hos Miele. Emaljen är robust och bevarar sin vita färg många år framåt.

Inbyggadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Tvätt/tork-kombination



WT1 370 WPM

- WT1 tvätt/tork-kombination: 8/5 kg | 1600 v/min | QuickPower | SteamCare | Testad hygien
- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- 2in1: tvätta 8 kg och torka 5 kg i en och samma produkt
- Tvätta och torka på kortast möjliga tid – QuickPower
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Tillförlitlig borttagning av 99,9 % av bakterierna från din tvätt
- HxBxD i mm 850x596x637

lotusvitt M.-nr. 11588240

Rekommenderat pris
34.890 SEK inkl. 25%
moms.

Miele

TILLBEHÖR



Inbygggnadsugnar

Kaffemaskiner

Värmelådor

Hällar

Tillbehör



KMBP 8428

M Sense stekpanna (28 cm), utan beläggning för assisterad matlagning på M Sense ready-induktionshällar.
Enkel användning direkt på kokkärlet
Inget brinner eller kokar över tack vare den integrerade sensortekniken
Supertermisk sandwichbotten för optimal värme fördelning
Tillverkad av rostfritt stål för långvarig prestanda även vid höga temperaturer
Kan diskas i maskin (händisk rekommenderas)
Innehåll: 1 M Sense-stekpanna (28 cm) inkl. batterier

M.-nr. 12724140

Rekommenderat pris

3,999 SEK inkl. 25% moms.



KMTS 8602

M Sense-startset (2 delar) för assisterad matlagning på M Sense ready-induktionshällar.
Enkel användning direkt på kokkärlet
Inget brinner eller kokar över tack vare den integrerade sensortekniken
Kastrull av högkvalitativt rostfritt stål med supertermisk sandwichbas
Lock med ångutsläpp på sidan
Kan diskas i maskin (händisk rekommenderas)
Innehåll: 1 M Sense-kastrull (20 cm/4 l), 1 M Sense-belagd stekpanna (28 cm)

M.-nr. 12915760

Rekommenderat pris

7,899 SEK inkl. 25% moms.



Gourmet Box S

Gourmet Box S (0.4 l) för matlagning, förvaring och smart organisering av mat.
Hantera maten digitalt med hjälp av QR-koden på locket och Miele-appen
Perfakta storkar för Miele's kylskåp och frysar
Smaksäker förvaring, säker att transportera och perfekt stapelbar
Tillagning av livsmedel i ugn och mikrovågsugn (utan lock)
Högkvalitativt, temperaturtåligt borosilikatglas (-30 till 260 °C)
Innehåller: 1 S behållare S (0,4 l)
HxBxD i mm 65x150x210

M.-nr. 12636170

Rekommenderat pris

195 SEK inkl. 25% moms.



Sealing ring S

Tättningsring för matlagningsoch förvaringsbehållare 01 för Gourmet Box i storlek S.
Perfekt förslutning av Gourmet Box i storlek S
Innehåller: 1 tättningsring av silikon
HxBxD i mm 10x98x150
M.-nr. 12636200

Rekommenderat pris

105 SEK inkl. 25% moms.



KMBP 8528

1 M Sense stekpanna (28 cm) med nonstick-beläggning för assisterad matlagning på M Sense ready-induktionshällar.
Enkel användning direkt på kokkärlet
Inget brinner eller kokar över tack vare den integrerade sensortekniken
Supertermisk sandwichbotten för optimal värme fördelning
Perfekt stekning tack vare 3-lagers ILAG Professional S nonstick-beläggning
Kan diskas i maskin (händisk rekommenderas)
Innehåll: 1 M Sense-stekpanna (28 cm) med nonstick-beläggning inkl. batterier

M.-nr. 12724180

Rekommenderat pris

3,999 SEK inkl. 25% moms.



KMTS 8604

Kokkärlet (4 delar) för klassisk och assisterad matlagning på M Sense ready-hällar.
Kastrull av högkvalitativt rostfritt stål med supertermisk sandwichbas
Lock med ångutsläpp på sidan
Kan diskas i maskin (händisk rekommenderas)
Innehåll: 1 kastrull (16 cm/1.5 l), 1 gryta (16 cm/1.5 l)
1 M Sense-kastrull (20 cm/4 l), 1 M Sense-belagd stekpanna (28 cm)

M.-nr. 12915770

Rekommenderat pris

10,999 SEK inkl. 25% moms.



Gourmet Box M

Gourmet Box M (1 l) för matlagning, förvaring och smart organisering av mat.
Hantera maten digitalt med hjälp av QR-koden på locket och Miele-appen
Perfakta storkar för Miele's kylskåp och frysar
Smaksäker förvaring, säker att transportera och perfekt stapelbar
Tillagning av livsmedel i ugn och mikrovågsugn (utan lock)
Högkvalitativt, temperaturtåligt borosilikatglas (-30 till 260 °C)
Innehåller: 1 M behållare (1 l)
HxBxD i mm 65x168x216

M.-nr. 12636180

Rekommenderat pris

295 SEK inkl. 25% moms.



Sealing ring M/L

Tättningsring för matlagningsoch förvaringsbehållare 02 för Gourmet Box i storlek M eller L.
Perfekt förseglning av Gourmet Box i storlek M eller L
Innehåller: 1 tättningsring av silikon
HxBxD i mm 10x146x203
M.-nr. 12636210

Rekommenderat pris

135 SEK inkl. 25% moms.



KMKT 8420

M Sense-kastrull (20 cm/4 l) för assisterad matlagning på M Sense ready-induktionshällar.
Enkel användning direkt på kokkärlet
Inget brinner eller kokar över tack vare den integrerade sensortekniken
Kastrull av högkvalitativt rostfritt stål med supertermisk sandwichbas
Lock med ångutsläpp på sidan
Kan diskas i maskin (händisk rekommenderas)
Innehåll: 1 M Sense-kastrull (20 cm/4 l) inkl. batterier

M.-nr. 12724200

Rekommenderat pris

3,999 SEK inkl. 25% moms.




Gourmet Box set (3 delar)

Gourmet Box set (3 delar) för matlagning, förvaring och smart organisering av mat.
Hantera maten digitalt med hjälp av QR-koden på locket och Miele-appen
Perfakta storkar för Miele's kylskåp och frysar
Smaksäker förvaring, säker att transportera och perfekt stapelbar
Tillagning av livsmedel i ugn och mikrovågsugn (utan lock)
Högkvalitativt, temperaturtåligt borosilikatglas (-30 till 260 °C)
Innehåll: Set med behållare i 3 olika storlekar (S: 0.4 l, M: 1 l, L: 1.6 l)
HxBxD i mm 90x238x344

M.-nr. 12635730

Rekommenderat pris

745 SEK inkl. 25% moms.



Gourmet Box L

Gourmet Box L (1.6 l) för matlagning, förvaring och smart organisering av mat.
Hantera maten digitalt med hjälp av QR-koden på locket och Miele-appen
Perfakta storkar för Miele's kylskåp och frysar
Smaksäker förvaring, säker att transportera och perfekt stapelbar
Tillagning av livsmedel i ugn och mikrovågsugn (utan lock)
Högkvalitativt, temperaturtåligt borosilikatglas (-30 till 260 °C)
Innehåller: 1 L behållare (1.6 l)
HxBxD i mm 95x176x226

M.-nr. 12636190

Rekommenderat pris

375 SEK inkl. 25% moms.



KMKT 1615-3

Kokkäril (16 cm/1.5 l) av robust och högkvalitativt rostfritt stål, lock med ångutsläpp på sidan.
Styrt ångutsläpp på sidan, tack vare KMIDA -optimerat lock
Supertermisk sandwichbotten för optimal värme fördelning
Skala på insidan underlättar matlagningen
Ugnstål up till 240 °C (utan lock), handtag kan bli varma
För alla hällar och spistyper
Innehåll: 1 kastrull, 1 lock
HxBxD i mm 113x168x259

M.-nr. 12625730

Rekommenderat pris

1,975 SEK inkl. 25% moms.

Tillbehör



KMST 1615-3

Kastrull (16 cm/1,5 l) av robust och högkvalitativt rostfritt stål, lock med ångutsläpp på sidan. Styrkt ångutsläpp på sidan, tack vare KMDA -optimerat lock Supertermisk sandwichbotten för optimal värmefördelning Skala på insidan underlättar matlagningen Ugnstålig upp till 240 °C (utan lock), handtag kan bli varma För alla hållar och spistyper Innehåll: 1 kastrull, 1 lock HxBxD i mm 113x175x357

M.-nr. 12672770

Rekommenderat pris

1.975 SEK inkl. 25% moms.



KMBP 2800-3

Stekpanna (28 cm) av rostfritt stål för en varaktig effekt även vid höga temperaturer. Supertermisk sandwichbotten för optimal värmefördelning Jämn och effektiv uppvärmning på alla hållmodeller ILAG Professional S-yta i tre lager med non-stickegenskaper Ugnstålig upp till 240 °C, handtaget kan bli varmt i ugnen Innehåll: 1 stekpanna HxBxD i mm 83x297x463

M.-nr. 12625710

Rekommenderat pris

2.425 SEK inkl. 25% moms.



VB 1828

Små vakuumpåsar för alla Mielees vakuumpörpackare. Idealisk för vakuumbakning Passar för flytande och fasta livsmedel Slät, rivfast, 90 µ. Endast för engångsbruk. Mått: 180 x 280 mmInnehåll: 50 st HxBxD i mm 355x20x220

M.-nr. 10380620

Rekommenderat pris

555 SEK inkl. 25% moms.



PowerDisk All in 1 ECO, set om 6 stycken

PowerDisk All in 1 ECO, set om 6 stycken Miljövänligt diskmedelset för diskmaskiner med AutoDos. Utan betungande silverskydd Utan parfymer och färgämnen Mycket miljövänligt – bekräftat av Nordic Swan Aktivt syre för grundlig renhet Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar) Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd HxBxD i mm 125x170x330

M.-nr. 11868780

Rekommenderat pris

745 SEK inkl. 25% moms.



KMKT 2040-3

Kokkärri (20 cm/6 l) av robust och högkvalitativt rostfritt stål, lock med ångutsläpp på sidan. Styrkt ångutsläpp på sidan, tack vare KMDA -optimerat lock Supertermisk sandwichbotten för optimal värmefördelning Skala på insidan underlättar matlagningen Ugnstålig upp till 240 °C (utan lock), handtag kan bli varma För alla hållar och spistyper Innehåll: 1 kastrull, 1 lock HxBxD i mm 163x215x303

M.-nr. 12625740

Rekommenderat pris

2.275 SEK inkl. 25% moms.



KMPD 2800-3

Lock stekpanna (28 cm) för Mielees 28 cm stekpanna. Styrkt ångutsläpp på sidan, tack vare KMDA -optimerat lock Lock av glas gör maten synlig under tillagning Handtag i termoplast – bekväm och enkel hantering Kan diskas i maskin. Handdisk rekommenderas dock Innehåll: 1 lock HxBxD i mm 60x293x295

M.-nr. 12625720

Rekommenderat pris

605 SEK inkl. 25% moms.



VB 2435

Stor vakuumpåse för alla Mielees vakuumpörpackare. Idealisk för vakuumbakning Passar för flytande och fasta livsmedel Slät, rivfast, 90 µ. Endast för engångsbruk. Mått: 240 x 350 mmInnehåll: 50 st HxBxD i mm 435x20x300

M.-nr. 10380630

Rekommenderat pris

635 SEK inkl. 25% moms.



PowerDisk 400g

PowerDisk All in 1, 400 g Diskmedel för överlägsen rengöring i diskmaskiner med AutoDos Miele-exklusivt pulver-granulat med aktivt syre Grundlig rengöring – även när det är väldigt smutsigt Glänsande resultat – också vid låga temperaturer Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar) Perfekt disk helt enkelt. Med Miele. HxBxD i mm 41x144x154

M.-nr. 12787410

Rekommenderat pris

145 SEK inkl. 25% moms.



KMKT 2460-3

Kokkärri (24 cm/6 l) av robust och högkvalitativt rostfritt stål, lock med ångutsläpp på sidan. Styrkt ångutsläpp på sidan, tack vare KMDA -optimerat lock Supertermisk sandwichbotten för optimal värmefördelning Skala på insidan underlättar matlagningen Ugnstålig upp till 240 °C (utan lock), handtag kan bli varma För alla hållar och spistyper Innehåll: 1 kastrull, 1 lock HxBxD i mm 163x257x331

M.-nr. 12625750

Rekommenderat pris

2.575 SEK inkl. 25% moms.



KMTS 5704-3

Kastrullet (4-delat) av robust och högkvalitativt rostfritt stål, lock med ångutsläpp på sidan. Supertermisk sandwichbotten för optimal värmefördelning Styrkt ångutsläpp på sidan, tack vare KMDA -optimerat lock Skala på insidan underlättar matlagningen För alla hållar och spistyper Stekpanna med ILAG Professional S-yta i tre lager med non-stickegenskaper Innehåll: 1 stekpanna, 1 kastrull (1,5 l), 2 kokkärri (1,5 l/4 l), 3 kastrullock HxBxD i mm 185x300x487

M.-nr. 12625700

Rekommenderat pris

7.575 SEK inkl. 25% moms.




PowerDisk All in 1. Set om 6 styck

PowerDisk All in 1. Set om 6 styck Diskmedel för diskmaskiner med AutoDos. Miele-exklusivt pulver-granulat med aktivt syre Grundlig rengöring – även när det är väldigt smutsigt Glänsande resultat – också vid låga temperaturer Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar) Perfekt disk helt enkelt. Med Miele. HxBxD i mm 125x170x330

M.-nr. 11841310

Rekommenderat pris

745 SEK inkl. 25% moms.



PowerDisk ECO 400g

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g Miljövänligt diskmedel för diskmaskiner med AutoDos. Utan betungande silverskydd Utan parfymer och färgämnen Mycket miljövänligt – bekräftat av Nordic Swan Aktivt syre för grundlig renhet Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar) Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd HxBxD i mm 41x144x154

M.-nr. 11869010

Rekommenderat pris

145 SEK inkl. 25% moms.

Tillbehör



UltraTabs All in 1, 60 stycken

UltraTabs All in 1, 60 stycken för bästa diskresultat i din Miele-diskmaskin. Glänsande resultat även vid hårt fastsittande matrester
Vattenlöslig, biologiskt nedbrytbar folie behöver inte packas upp
Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd
Fosfonatfri – bra för miljön
Perfekt disk helt enkelt. Med Miele.
HxBxD i mm 60x150x160
M.-nr. 12737760

Rekommenderat pris
285 SEK inkl. 25% moms.



HydroCleaner 4x125ml

HydroCleaner, set med 4 flaskor. Rengöringsmedel för självrengöringsfunktionen HydroClean för ångugnar. automatisk och effektiv rengöring av tillagningsutrymmet
Avlägsnar intorkade matrester effektivt
Setets räckvidd: ca 1 år
Livsmedelssäker och skonsam mot materialet
Lätt biologiskt nedbrytbar
Fri från mikroplaster enligt EU:s REACH-definition
HxBxD i mm 139x40x160

M.-nr. 12105680

Rekommenderat pris
755 SEK inkl. 25% moms.



Avkalkningstabletter, 6 st

Avkalkningstabletter, 6 st för kaffemaskin, ångugn, FashionMaster, ugn/spis med kombitillagning. Avlägsnar avlagringar och kalk på djupet
Mycket effektiv och samtidigt skonsam avkalkning
Anpassat innehåll – särskild Miele-formula
Inga kemiska rester efter avkalkningen
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 240x21x128

M.-nr. 10960200

Rekommenderat pris
285 SEK inkl. 25% moms.



Rengöring för keramik/rostfritt, 250 ml

Rengöring för keramik/rostfritt, 250 ml för bästa rengöringsresultat och säker användning. Bästa produkt på marknaden – Bäst i test i Schweiz
Kraftfull borttagning av fett, fastbränd mat och vattenfläckar
Lämnar en skyddande film som underlättar nästa rengöring
Skonsam rengöring tack vare en formula med fina kristaller
Får ej användas med CleanSteel eller PerfectClean
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 190x50x50
M.-nr. 10173200

Rekommenderat pris
155 SEK inkl. 25% moms.



UltraTabs All in 1 ECO, 60 stycken

UltraTabs All in 1 ECO, 60 stycken för perfekta rengöringsresultat och miljömässig hållbarhet. Glänsande resultat vid låga disktemperaturer
Mycket miljövänligt – bekräftat av Nordic Swan
Utan betungande silverskydd
Fri från doft-, färg- och konserveringsämnen samt mikroplast
Vattenlöslig, biologiskt nedbrytbar folie behöver inte packas upp
Aktivt syre för grundlig renhet
HxBxD i mm 48x151x156
M.-nr. 12190920

Rekommenderat pris
285 SEK inkl. 25% moms.



AutoCleaner

AutoCleaner för helautomatisk rengöring av Miele kaffemaskiner. Innehåll: 4 st
Tar effektivt bort rester från bryggenheten
Extra rengöring av mjölkledningssystemet
En förpackning håller cirka 1 år
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 45x65x215
M.-nr. 10971410

Rekommenderat pris
1.085 SEK inkl. 25% moms.



Rengöring för mjölkledningar, 100 st

Rengöring för mjölkledningar, 100 st för hygieniskt rena mjölkledningar i kaffemaskiner. Mycket effektiv rengöring som samtidigt skonar materialet
Enkel dosering tack vare portionssäckar
Avlägsnar mjölkprotein och mjölkfett helt och hållet.
Anpassat innehåll – särskild Miele-formula
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning
HxBxD i mm 205x78x125
M.-nr. 10180270

Rekommenderat pris
515 SEK inkl. 25% moms.



Silikonfett

Silikonfett, 6 g för Miele helautomatiska kaffemaskiner. För skötsel av bryggenheten och olika tätningar. Mycket effektiv och samtidigt skonsam mot materialet
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 13x21x79
M.-nr. 5132001

Rekommenderat pris
225 SEK inkl. 25% moms.



DGClean 250 ml

DGClean 250 ml för perfekta rengöringsresultat i ångugnar. Ultrastark fettlösningförmåga utan störande lukt
Enkel rengöring eftersom medlet inte rinner
Medlet stannar kvar och verkar även på lodräta ytor
Livsmedelssäker
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 190x40x80
M.-nr. 10172710

Rekommenderat pris
210 SEK inkl. 25% moms.



Rengöringstabletter, 10 st

Rengöringstabletter, 10 st för helautomatiska kaffemaskiner, garanterar kaffenjutning på högsta nivå.
För grundligt avlägsnande av kaffeoljor och kafferester
Mycket effektiv rengöring som samtidigt skonar materialet
Anpassat innehåll – särskild Miele-formula
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 140x15x70
M.-nr. 10960220

Rekommenderat pris
265 SEK inkl. 25% moms.



Avkalkningspatron

Avkalkningspatron för automatisk avkalkning av Miele kaffemaskiner. Avlägsnar avlagringar och kalk på djupet
Mycket effektiv och samtidigt skonsam avkalkning
Helt utan att du behöver göra något
Inga kemiska rester efter avkalkningen
En förpackning håller cirka 1 år
Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning.
HxBxD i mm 215x45x85
M.-nr. 10959980

Rekommenderat pris
1.045 SEK inkl. 25% moms.



CJ Jug 1,0l

Termoskanna 1,0 l för Miele helautomatiska kaffemaskiner CVA och CM med kaffekannan. Direkt bryggnut utan överhållning från kaffemaskinen till kannan
Höghälsat rostfritt stål, polerat
Enkel rengöring genom att locket kan tas bort helt och hållet
Oförstörbar vakuumpumpad termoskanna Topterm
Bekvämt skjutlock bevarar aromen
HxBxD i mm 140x126x180
M.-nr. 10694310

Rekommenderat pris
1.575 SEK inkl. 25% moms.

Tillbehör



HBS 70

Mieles gourmet bak- och pizzasten för samma resultat som från en traditionell stenugn. För bakning av pizza, flammkuchen, focaccia, bröd och smårallor. Av specialkeramik – mycket jämna och knapriga resultat. Stora porer tar upp fukt från degen på ett optimalt sätt. Sparar värme i upp till 25 minuter som värmeplatta på bordet. Särskilt enkel rengöring tack vare högkvalitativ glasering. Innehåll: Gourmet baksten och bakspade. HxBxD i mm 80x400x30.

M.-nr. 11901190

Rekommenderat pris

3.375 SEK inkl. 25% moms.



HBFP 27-1

Rund bak- och AirFry-plåt hålad för allt krispigt och knaprigt. Idealisk för bakning med ugnsfunktionen kombitillagning. Hål optimerar luftcirkulationen och möjliggör AirFrying. Idealisk för bakning av kувetbröd, croissanter, pizzor... Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. Varken bakplåtspapper eller smörjning behövs. 27 cm diameter – passar att ställa på ugnsgallret. M.-nr. 10116800

Rekommenderat pris

915 SEK inkl. 25% moms.




HGBB 71

Grill- och stekplåt för HUBB med PerfectClean-beläggning. Steksky och fett bränns inte vid, perfekt för smakrika såser. Perfekt för AirFrying av fetthaltiga livsmedel. Passar exakt på långpannan HUBB 71. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. För generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000. Mått: 40,3 cm x 38,5 x 2,5 cm. HxBxD i mm 22x385x46.

M.-nr. 9520630

Rekommenderat pris

1.445 SEK inkl. 25% moms.



GGRP

Gourmet-grillplatta möjliggör en enastående grillupplevelse på Miele's induktionshållar. Optimalt för hållar med PowerFlex och induktion på hela ytan. Genuin grillarom tack vare vägformad yta. Non-stickbeläggning av hög kvalitet. Inte lämpig för gas- och elektrohållar. Med FixPosition – fyra silikonfötter ger stabilitet. Ytermått: B x D x H 24,2 x 41 x 2,3 cm/grillyta: B x D 19 x 33 cm. HxBxD i mm 26x240x11.

M.-nr. 10009310

Rekommenderat pris

2.490 SEK inkl. 25% moms.



HBF 27-1

Rund bakform med PerfectClean-beläggning. 27 cm diameter – passar att ställa på ugnsgallret. För bakning av pizzor, quiche, pajer mm. Ingen vidhäftning – inget bakplåtspapper eller smörjning behövs. Tål att skäras på. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. HxBxD i mm 31x305x305.

M.-nr. 9520720

Rekommenderat pris

915 SEK inkl. 25% moms.



HFC 71

Original Miele FlexClip-teleskopskenor PerfectClean för en flexibel, individuell användning av din ugn eller ångugn. För generation H 6000/7000 samt DGC 6000/7000. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. För samtidig användning av flera nivåer. Enkel fastsättning i maskinens sidogaller. Du kommer enkelt åt plåtar eller galler på varje individuell nivå. Innehåll: Ett (1) par FlexClip teleskopskenor. HxBxD i mm 29x150x412.

M.-nr. 9520660

Rekommenderat pris

2.755 SEK inkl. 25% moms.



HUBB 71

Miele original-långpanna med PerfectClean-beläggning. Fungerar som droppskål för steksky vid ugnstekning och grillning. Används tillsammans med grill- och stekplåten. Används med FlexClip eller direkt i ugnsgallar. För generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000. Mått: 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. HxBxD i mm 35x386x48.

M.-nr. 9519840

Rekommenderat pris

1.455 SEK inkl. 25% moms.



HUB 5000-M

Gourmetpanna för stekning, ugnstekning och gratinering. Kapacitet max 5 kg – Ytermått: BxDxH 44,8x26,8x8,6cm. Av kokillgjuten aluminium, handgjuten. Enkel rengöring tack vare högeffektiv nonstick-beläggning. För ugnar och hållar, utom induktions- och gashållar. Utan lock av rostfritt stål HBD 60-22. HxBxD i mm 87x267x457.

M.-nr. 10314250

Rekommenderat pris

2.435 SEK inkl. 25% moms.



HBFL 27-1

Rund bakform – logotyp nostalgi med PerfectClean-beläggning. 27 cm diameter – passar att ställa på ugnsgallret. För bakning av pizzor, quiche, pajer mm. Ingen vidhäftning – inget bakplåtspapper eller smörjning behövs. Tål att skäras på. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning. HxBxD i mm 31x305x305.

M.-nr. 9520730

Rekommenderat pris

1.045 SEK inkl. 25% moms.



HFC 72

Original Miele FlexClip-teleskopskenor PyroFit för flexibel, individuell användning av ugnen. För generation H 6000/7000 med pyrolys. Bekvämt, automatisk rengöring med pyrolys. För samtidig användning av flera nivåer. Enkel fastsättning i maskinens sidogaller. Du kommer enkelt åt plåtar eller galler på varje individuell nivå. Innehåll: Ett (1) par FlexClip teleskopskenor. HxBxD i mm 45x55x415.

M.-nr. 9520670

Rekommenderat pris

3.155 SEK inkl. 25% moms.



KMTY

Gourmet-teppanyaki möjliggör en enastående matlagingsupplevelse på Miele's induktionshållar. För tillagning av hälsosamma och lätta maträtter. Med FixPosition – fyra silikonfötter ger stabilitet. Jämn stekning med Premium-platta i rostfritt med flera skikt. Optimalt för hållar med PowerFlex och induktion på hela ytan. Inte lämpig för gas- och elektrohållar. Ytermått: B x D x H 24,2 x 41 x 2,27 cm/stekyta: B x D 21 x 34 cm. HxBxD i mm 33x243x416.

M.-nr. 11555900

Rekommenderat pris

4.905 SEK inkl. 25% moms.



HUB 5001 M

Gourmetpanna för induktionshåll för stekning, ugnstekning och gratinering. Kapacitet max 5 kg – Ytermått: BxDxH 44,8x26,8x8,6cm. För användning i ugnar och på alla hållar utom gashållar. Av kokillgjuten aluminium, handgjuten. Enkel rengöring tack vare högeffektiv nonstick-beläggning. Utan lock av rostfritt stål HBD 60-22. HxBxD i mm 88x270x448.

M.-nr. 10314270

Rekommenderat pris

3.225 SEK inkl. 25% moms.

Tillbehör



HUB 5001-XL

Gourmetpanna för induktionshäll för stekning, ugnstekning och gratinering. Max kapacitet ca 8 kg – Ytermått BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Av kokillgjuten aluminium, handgjuten
Enkel rengöring tack vare högeffektiv nonstick-beläggning.
Utan lock av rostfritt stål HBD 60-35
För användning i ugnar
HxBxD i mm 87x385x450
M.-nr. 10314310

Rekommenderat pris

4.825 SEK inkl. 25% moms.



HUB 62-22

Gourmetpanna för induktionshäll för stekning, ugnstekning och gratinering. Kapacitet max 5 kg – Ytermått: BxDxH 42,2x25,7x8,6cm
Enkel rengöring tack vare högeffektiv nonstick-beläggning.
Av kokillgjuten aluminium, handgjuten
Utan lock av rostfritt stål HBD 60-22
Kompatibel med H 21xx-H 2299, H 41xx E/B- H 4699 E/B
För användning i ugnar och på alla hållar utom gashållar
HxBxD i mm 86x255x420
M.-nr. 10314280

Rekommenderat pris

3.735 SEK inkl. 25% moms.



HUB 62-35

Gourmetpanna för induktionshäll för stekning, ugnstekning och gratinering. Kapacitet max 8 kg – Ytermått: BxDxH 42,2x37,5x8,6 cm
Av kokillgjuten aluminium, handgjuten
Enkel rengöring tack vare högeffektiv nonstick-beläggning.
Utan lock av rostfritt stål HBD 60-35
För användning i ugnar
Kompatibel med H 21xx-H 2299, H 41xx E/B- H 4699 E/B
M.-nr. 10314300

Rekommenderat pris

5.105 SEK inkl. 25% moms.



HBB 71

Miele original-bakplåt med PerfectClean-beläggning.
För användning med FlexiClips eller direkt i sidogallret
Ingen vidhäftning – Inget bakplåtspapper eller smörjning behövs
Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning
För generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mått: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
HxBxD i mm 22x386x448
M.-nr. 9519820

Rekommenderat pris

1.195 SEK inkl. 25% moms.




HBBL 71

Gourmet bak- och AirFry-plåt hålad för allt krispigt och knaprigt. Idealisk för bakning med ugnsfunktionen kombitillagning
håll optimerar luftcirkulationen och möjliggör AirFrying
För fräsiga kakor, bröd, krispiga pizzor och pommes frites
Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning
För generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mått: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
HxBxD i mm 22x362x446
M.-nr. 9520620

Rekommenderat pris

1.335 SEK inkl. 25% moms.



HBBR 71

Miele original bak- och stekgaller med PerfectClean-beläggning.
Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean-beläggning
För generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Ställa i ugn för bakformar/stekgrytor, ställ på HBBR71 för grillning
Mått: 44,36 cm x 38,0 cm x 2,5 cm
HxBxD i mm 31x380x444
M.-nr. 9524950

Rekommenderat pris

1.155 SEK inkl. 25% moms.



HBD 60-20

Lock till ugnspanna kompatibel för HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000-M och HUB 5001-M.
Av rostfritt stål i hög kvalitet.
Använd inte i ugnar med mikrovågsfunktion eller vid grillning
Ingår inte i leveransen av ugnspannorna
HxBxD i mm 70x235x390
M.-nr. 5136950

Rekommenderat pris

1.625 SEK inkl. 25% moms.



HBD 60-35

Lock till ugnspanna kompatibel för HUB 61-35, HUB 62-35, HUB 5000-XL och HUB 5001-XL.
Av rostfritt stål i hög kvalitet.
Använd inte i ugnar med mikrovågsfunktion eller vid grillning
Ej lämpligt för inbyggnads- och kompaktnugnar
Ingår inte i leveransen av ugnspannorna
HxBxD i mm 130x355x390
M.-nr. 5136960

Rekommenderat pris

1.675 SEK inkl. 25% moms.



HGS 100

Miele original-långpanna i glas Optimalt för tillagning av gratänger och kakor.
För användning i Miele kombinationsugnar med mikro
Kan också användas i Miele mikrovågsugnar M 110 E och M 130 E
Mått: B x D x H = 45,5 x 35,3 x 3,2 cm
HxBxD i mm 34x353x455
M.-nr. 11514090

Rekommenderat pris

935 SEK inkl. 25% moms.



DGGL 12

Tillagningskäril, hålat För blanchering eller tillagning av grönsaker, kött, fisk och potatis mm.
Kapacitet: 2,4 l, nyttovolym: 3,1 l
Ytermått B x D x H: 448 x 386 x 40 mm
Tillverkad av rostfritt stål, väggfjocklek 0,6 mm
Profiltillbehör tillverkat i Europa
Specialanpassad för Miele's ångugnar
HxBxD i mm 40x385x450
M.-nr. 8249430

Rekommenderat pris

625 SEK inkl. 25% moms.




DGGL 20

Tillagningskäril, hålat För blanchering eller tillagning av grönsaker, kött, fisk och potatis mm.
Kapacitet: 2,4 l, nyttovolym: 3,1 l
Ytermått B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
Tillverkad av rostfritt stål, väggfjocklek 0,6 mm
Profiltillbehör tillverkat i Europa
Specialanpassad för Miele's ångugnar
HxBxD i mm 44x194x456
M.-nr. 8285410

Rekommenderat pris

675 SEK inkl. 25% moms.



DKF 30-P Active AirClean

Active AirClean-kolfilter med aktivt kol för Miele's fläktkåpor DAD 4x4
Neutraliserar oangenäm lukt i köket
Reducerad ljudutveckling tack vare veckat material
Enklare och snabbare filterbyte
För att behålla funktionen rekommenderas filterbyte var 6:e månad
Innehåll: 2 filter utan ram
HxBxD i mm 45x100x360
M.-nr. 11662790

Rekommenderat pris

2.005 SEK inkl. 25% moms.

Tillbehör



DKF 30-R LongLife AirClean

Återanvändbart LongLife AirClean-kolfilter för Miele's fläktkåpor DAD 4x4
Fräschhet som märks och luktnutral luft i hela köket
Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm luft i köket
Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
3 års livslängd
Lågt strömningsmotstånd genom speciell konstruktion
Innehåll: 2 filter utan ram
HxBxD i mm 55x90x357

M.-nr. 11662830

Rekommenderat pris

5.395 SEK inkl. 25% moms.



DKFS-R

Set med platt kanal för KMDA 7272-1/7473-1/7676-1/7876-1 för en individuell luftstyrning

1 x båge (DFK-BV 90) + 1 x båge (DFK-BH 90) + 1 x 1 m (DFK-R1000)

1 x adapter (DFK-AK90) + 1 x tätningssremsa (DFK-DB)

Observera lokala byggregler

Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

HxBxD i mm 193x468x941

M.-nr. 12226740

Rekommenderat pris

2.515 SEK inkl. 25% moms.



DKFS 31- Active AirClean-kolfilter med aktivt kol

Sensitive AirClean-filter med aktivt kol för Miele's fläktkåpor DAS 2 x 20, DAS 4 x 20 och DAS 4 x 30.

Reducerar fint damm PM2,5 med 50 % (testat enligt ISO 16890)

Med partikelfilter

Neutraliserar oangenäm luft i köket

För att behålla funktionen rekommenderas filterbyte var 6:e månad

HxBxD i mm 280x100x320

M.-nr. 12476070

Rekommenderat pris

1.645 SEK inkl. 25% moms.



DKFS-UR

Set med platt kanal cirkulationsluft för KMDA 7272-1/7473-1/7676-1/7876-1 för en individuell luftstyrning i cirkulationsdrift

Inkl. cirk.luftlåda (DUU 1500) + 1 x koppel.don (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90)

1 x båge (DFK-BV 90) + 1 x båge (DFK-BH 90) + 2x1 m (DFK-R1000)

1 x långdutfjämnning (DFK-L) + 1 x förseglingsremsa (DFK-DB)

Observera lokala byggregler

Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

HxBxD i mm 150x523x1046

M.-nr. 12226890

Rekommenderat pris

6.435 SEK inkl. 25% moms.



DMK 150-1

Ventilationskanal kan användas för frånluft.

Väggaggregat, Ø 150 mm, för avluftning av fläktkåpor

Värmeisolerande – kall luft kan inte tränga in

Energi – Blower Door-testad, lämplig för lågenergihus

HxBxD i mm 240x240x320

M.-nr. 11258630

Rekommenderat pris

4.255 SEK inkl. 25% moms.



DKFS-AR

Set med platt kanal frånluft för KMDA 7272-1/7473-1/7676-1/7876-1 för en effektiv och individuell luftstyrning i frånluftsdraft.

Inkl. vägggenomf. (DMK150-1) + 1 x adapter(DFK-A) + 2x adapter (DFKAK90)

1 x båge (DFK-BH 90) + 2 x 1 m (DFK-R1000)

1 x tätningssremsa (DFK-DB)

Observera lokala byggregler

Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

HxBxD i mm 150x523x1046

M.-nr. 12226910

Rekommenderat pris

6.865 SEK inkl. 25% moms.

Miele



SÄKERHET UNDER PRODUKTENS HELA LIVSTID. SNABB OCH PROFESSIONELL SERVICE!

Behöver du en reparationservice kan vi göra det snabbt med vår egen serviceavdelning eller via våra auktoriserade verkstäder runt om i landet.

Väntetiden för att få besök av en servicetekniker är vanligtvis bara några dagar, så du är snabbt redo att använda din produkt igen. Serviceteknikern bär en stor mängd Miele original-reservdelar i sin servicebil. Det innebär att de allra flesta reparationer utförs direkt utan ytterligare servicebesök.

Ryggraden i god service är skickliga servicetekniker. Alla våra tekniker har en relevant yrkesutbildning, och detta kompletteras kontinuerligt med Miele's egen utbildning i drift, underhåll och reparation av våra produkter. Du kan därför alltid få råd och vägledning om drift och underhåll av produkterna. För reservdelar och reparationer erbjuder vi 2 års reklamationsperiod, och vi garanterar även leverans av reservdelar i många år efter produktionens slut.

Se mer på www.miele.se/service

Fläktar

Diskmaskiner

Kyl & frys

Tvätt & tork



Miele

Installationsritningar för produkter finns under nedladdningar på miele.se

Miele AB

Svetsarvägen 17

171 41 Solna

Box 1397

Tel.: 08-562 29 000

Email: info@miele.se

Webbsida: www.miele.se



Reservation tas för tryckfel och
ändringar. Alla priser är vägledande
priset i svenska kronor inkl. moms.

MIELE. IMMER BESSER