

Miele

Lång historia kort:
Kvalitet i 125 år



PRIS- OCH PRODUKTÖVERSIKT
MIELE PRESTIGEPARTNER

Januari 2024

125
Years

BESÖK MIELE

Miele Experience Center är inte bara en utställning av produkter. Det är en värld av sensualitet, där kvalitet, design och modern teknik skapar inspiration och idéer när du ska möblera ditt hem. Här kan du inte bara se ett brett utbud av Miele's produkter utan även njuta av många av våra event. Besök Miele Experience Center och upplev mer än våra produkter och bli inspirerad!

Läs mer på www.miele.se eller anmäl dig till Miele's nyhetsbrev och håll dig informerad.



Du kan också välja att boka tid för en personlig produktrådgivning på www.miele.se eller maila till mec@miele.se.
Skicka oss din förfrågan så kontakter vi dig efteråt.

Du har även möjlighet att boka en virtuell visning om du föredrar att stanna hemma lite längre, eller om det är lite för långt till Stockholm. Boka din virtuella konsultation på www.miele.se så hör vi av oss med passande tid.

I vårt Miele Experience Center kan du köpa originaltillbehör och förbrukningsmaterial till Miele's produkter. Reservdelar finns inte i lager men går att beställa via vår hemsida eller via kundtjänst på info@miele.se.
Vad som än tar dig till vårt showroom, ser vårt skickliga team fram emot att få hjälpa dig.

HITTA MIELE EXPERIENCE CENTER

Kungsgatan 5
111 43 Stockholm

Öppningstider:
Måndag-fredag: 10.00-18:00
Lördag: 11:00-16:00

Ses denna ikon
bredvid en produkt, följer
det med ett gåvobevis eller
en värdekupong vid köp.



MIELE. IMMER BESSER.

MATLAGNING

Ugnar & Kompaktugnar	12
Ångugnar, Kombiångugnar & Ångugnar med mikro	20
Ångugnar med mikro	20
Mikrougnar- & Kompaktugnar med mikro	34
Kaffemaskiner	38
Mat & porslinsvärmare & Vakuumförpackare	44
Hällar	48
Combiset Smartline	64
Fläktar	66
Vinkylar	82
Kyl-, Kyl/frys-kombination för inbyggnad	86
Mastercool	98
Kylskåp och frysskåp fristående	102
Kyl-/frysskåp fristående	106
Tillbehör	114

RENGÖRING

Diskmaskiner	136
Tvättmaskiner	160
Tvätt-/tork-kombinationer	166
Torktumlare	170
Varmmanglar & FashionMaster	176
Dammsugare med påse	180
Dammsugare utan påse	188
Robotdammsugare	190
Sladdlösa dammsugare	192
Tillbehör	194



Exklusivt för
Prestigepartner

INBYGGNADSSKISSER HITTAR DU PÅ MIELE.SE

*Produkter i MattSvart
är tillgängliga från
April 2024

PRODUKTER SÅ INTUITIVA ATT DET ÄR EN REN FRÖJD ATT ANVÄNDA DEM

Oavsett om det är klädvård, disk, kylprodukter, köksmaskiner eller dammsugning – allt vi gör – försöker vi göra bättre.

DET DU BEHÖVER FINNS I DINA PRODUKTERS DNA

För att bygga en långvarig pålitlighet kombinerar vi alltid innovation med ett högkvalitativt hantverk – med kärlek till varje detalj som gör att våra produkter är byggda för att hålla länge och hjälpa dig i vardagen

LÅNG LIVSLÄNGD ÄR EN SANN BÄRKRAFT

Tänk dig att du istället för att använda många produkter under åren – bara använder en enda. En som använder mindre vatten och mindre energi. Så att du förbrukar mindre och gör något hållbart.

ÄNDA SEDAN 1899 HAR VI ALDRIG SAGT ATT VI NÖJER OSS MED DET BÄSTA

För oss är varje innovation en utmaning om att skapa något ännu bättre. Därför reparerar vi våra egna produkter och stöper vårt järn själva. Vi lagar till och med maskinerna som lagar maskinerna. Vi kallar det för: Immer besser.

10 000 TIMMARS TESTNING ETT RIKTIGT BEVIS PÅ SANN PRESTANDA¹⁾

Hela 30 % av utvecklingstiden går till testning. Vissa bilmotorer testas i 3 000 timmar – vi testar vår prestanda i upp till 10 000 timmar. Det är därför du kan lita på våra produkter.

20 ÅR OCH FRAMÅT KOMMER DINA MIELE-PRODUKTER ATT FORTSÄTTA IMPONERA PÅ DIG.

1) Vid utvecklingen av tvättmaskiner och torktumlare i serien W1 och T1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter i mer än 10 000 timmar.



MIELE I 4 LÄCKRA FÄRGER

Med Miele köksprodukter kan du gå hela vägen. PureLine- och VitroLine-designen ger dig alla möjligheter att skapa en smakfull köksinredning och göra en helt individuell och personlig inredning som matchar din stil och färgpreferens. På miele.se kan du se färgvarianterna för alla produkter.



GRAFITGRÅ

Grafitgrå är en trendig färg som ger ditt kök ett exklusivt utseende. Den är mörk och kylig. Den utstrålar elegans, tar bort hårdheten från de räta linjerna och ger en sober och diskret design.



reddot design award
winner 2019



CLEANSTEEL

CleanSteel har ett rått och enkelt uttryck som passar i de flesta, kök, oavsett om stilen är industriell eller varm och klassisk. CleanSteel kan dessutom också fås i Miele ContourLine-design, som passar ypperligt till kök med skåpluckor.



reddot design award
winner 2019



Med köksprodukter i färgen Brillantvit kan du skapa en genomgående ljus känsla i ett vitt kök. Välj eventuellt ett alternativt handtag i Brillantvit eller ett av de många andra olika handtagen

BRILJANTVIT



Obsidiansvart är elegant och stilrent, både tillsammans med andra svarta inslag och färger och material.

OBSIDIANSVART

NY MIELE-APP



BEHÅLL ÖVERBLICKEN

Miele-Appen är intuitiv och elegant. Med den tydliga instrumentpanelen är du alltid uppdaterad och du kan när som helst se status för alla dina Miele-produkter.

ALLTID FULL KONTROLL - ÄVEN PÅ HÅLL

Med **MobileControl** har du allt under kontroll. Via appen kan du fjärrstyra dina Miele-produkter på distans. Är du ofta på resande fot? Starta diskmaskinen direkt från appen så är porlinet skinande rent när du kommer hem.

Ställ in kylskåpet på en lägre temperatur med **Supercool** innan du kommer hem med ett stort inköp.

Med Miele-Appen har du allt under kontroll. När är tvättmaskinen klar? Är det dags att köpa mer tvättmedel? När är steken i ugnen klar?

Kontrollera maten i ugnen via din smartphone - ***FoodView**:

En **HD-kamera** i ugnstrymmet skickar bilder till din Miele-App så att du kan följa tillagningsprocessen på avstånd. Du kan också justera tillagningen direkt via appen.

ÄNNU BÄTTRE SMAKUPPLEVELSER

I appen hittar du en rad recept som är märkta med **CookAssist**. **CookAssist** hjälper dig att få ut mesta möjliga av din **TempControl**-häll.

Appen guidar dig genom receptet och säkerställer perfekt resultat med exakt temperaturreglering med hjälp av spishällens **TempControl**-funktion. Du behöver inte ens oroa dig för att ställa in hällens effektläge eller ställa in ljudsignalen - appen hanterar allt åt dig.

Hitta din personliga kaffedryck med **BaristaAssistant**. Appen guidar dig genom kaffe-brygningsprocessen och justerar inställningarna på din kaffemaskin under tiden. De valda inställningarna sparas på kaffemaskinen, och du kan även justera tillagningen direkt via appen.

ALLTID UPPDATERAD MED VÅRA NYASTE FEATURES

Tack vare **RemoteService** är dina Miele-produkter alltid uppdaterade. Programuppdateringar skickas automatiskt till dina Miele-produkter

INGET TVÄTTMEDEL? KÖP DET ENKELT I APPEN

Små saker bör inte ta upp för mycket av din dag. Till exempel om du har tillräckligt med tvättmedel till din **TwinDos**-tvättmaskin, eller om du behöver en **PowerDisk** till din diskmaskin. Din produkt kommer automatiskt att varna dig när det är dags att köpa. Och med **ShopConn@ct** kan du enkelt beställa allt online — från din smartphone eller surfplatta.

ANVÄNDNINGSKONCEPT





M TOUCH – MAXIMAL ELEGANS MEDHÖGSTA KOMFORT

Maximal elegans möter maximal komfort. Du styr ugnen enkelt och intuitivt genom att trycka eller svepa på den extra stora pekskärmen. Text och symboler är alltid optimalt synliga. En nyhet: Färgen kan växlas till en ljusare version - perfekt om du använder vita produkter.



M TOUCH S – KLAR OCH FUNKTIONELL

Vår erkända M Touch-teknik erbjuds också med samma funktionalitet i en smalare skärmdesign.



DIRECTSENSOR – DIREKTVAL PLUS 4-RADIG Tekstdisplay

Önskad uppvärmningsmetod kan också väljas direkt via sensorknapparna. Längre alternativ och inställningar görs på displayen.




DIRECTSENSOR S – DIREKTVAL PLUS 1-RADIG Tekstdisplay

Önskad uppvärmningsmetod kan också väljas direkt via sensorknapparna. Längre alternativ och inställningar görs på displayen.



EASYCONTROL

Klassisk och enkel. Funktioner och inställningar väljs med hjälp av intryckbara vred. Statusinformation som tidsinställningar visas i 7-segmentsdisplay.



EASYCONTROL PLUS

Klassiskt handhavande på nytt sätt. Funktioner och inställningar väljs med hjälp av vreden. Informationen visas i klartekstdisplay med en linje.

UGNAR

MOTIONREACT

Samarbeta med ugnen med hjälp av gester. Rörelsesensorn på ugnens framsida känner av när du närmar dig ugnen, och beroende på valda inställningar tänds displayen, ugnsutrymmet tänds eller larmet stoppas.

GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. De automatiska program, som utvecklats av professionella kokkar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt program och ange t.ex. matens vikt eller justera graden av bryning. Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat? Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

*Med *TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr. /5 min)*


**Varmhållning - om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du ställa in ugnen så att resultatet blir perfekt, oavsett när du har tid att ta ut maten ur ugnen, oavsett när det passar dig att äta.*



*FOODVIEW

Titta in i ugnutrymmet via **Miele-App** och följ tillagningsprocessen från trädgården, gymmet, jobbet eller var du än befinner dig.

Varje minut tar **HD-kameran** i ugnutrymmet en bild av din mat. I appen kan du se bilden och använda den för att enkelt anpassa ugninställningarna för ett perfekt resultat.



H 2455 B

76 l ugnsutrymme, 30-280 °C,
1 halogen-spot
M.-nr. Obsidiansvart
12453490
Pris: 11.590,-

Gäller från februari 2024




H 2457 B

76 l ugnsutrymme, 30-280 °C,
halogen-spot
M.-nr. Obsidiansvart
12453630
Pris: 12.790,-

Gäller från februari 2024

Användning	EasyControl	Funktioner	8
Rengöring	PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Tining, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Ljudsignal, Katalytisk bakre vägg	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	–


Användning	EasyControl	Funktioner	8
Rengöring	PerfectClean, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Tining, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Ljudsignal, Katalytisk bakre vägg	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor (HFC 70C)



H 2455 BP

76 l ugnsutrymme, 30-280 °C,
1 halogen-spot,
M.-nr. Obsidiansvart
12453600
Pris: 16.290,-

Gäller från februari 2024



H 2457 BP


76 l ugnsutrymme, 30-280 °C,
1 halogen-spot
M.-nr. Obsidiansvart
12453640
Pris: 17.490,-

Gäller från februari 2024

Användning	EasyControl	Funktioner	7
Rengöring	Pyrolysis, PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Ljudsignal	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	–

Användning	EasyControl	Funktioner	7
Rengöring	Pyrolysis, PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Ljudsignal	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor (HFC 70C)





H 2465 B Active

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
M.-nr. Obsidiansvart 12472380
Pris: 12.290,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Miele@home

NYHET



H 2467 B Active

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
M.-nr. Obsidiansvart 12472390
Pris: 13.890,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Miele@home

NYHET

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengöring	PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Automatikprogram, Multilingua, Ljudsignal, Eco-varmluft, Katalytisk bakre vägg	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	–

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengöring	PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Automatikprogram, Multilingua, Ljudsignal, Eco-varmluft, Katalytisk bakre vägg	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor



H 2465 BP

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
M.-nr. 12472400
Pris: 16.990,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Pyrolys
Miele@home

NYHET



H 2467 BP

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
M.-nr. 12472430
Pris: 18.590,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Pyrolys
FlexiClip
Miele@home


NYHET

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Automatikprogram, Multilingua, Ljudsig- nal, Eco-varmluft	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	–


Användning	EasyControl Plus,	Funktioner	7
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Automatikprogram, Multilingua, Ljudsig- nal, Eco-varmluft	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor



H 2467 BP




H 2861 B
 76 l ugnsutrymme, 30-250 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12150460
Pris: 15.490-
 M.-nr. Obsidiansvart 12150330
Pris: 16.990-




H 2861 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-250 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12150470
Pris: 20.190-
 M.-nr. Brilljantvit 12150350
 M.-nr. Obsidiansvart 12150390
 M.-nr. Grafitgrå 12150450
Pris: 21.690,-

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengöring	PerfectClean CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatikprogram, Multilingua, Ljudsignal, Eco-varmluft, Katalytisk bakre vägg	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskop-skenor

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatikprogram, Multilingua, Ljudsignal, Eco-varmluft, Snabbuppvärmning	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskop-skenor



H 2861-1 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12433900
Pris: 20.190,-
 M.-nr. Obsidiansvart
 12433890
 M.-nr. Grafitgrå 12433880
Pris: 21.690-
125 Edition




H 7260 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 11130080
Pris: 23.290,-

Användning	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	AirFry, SoftOpen, SoftClose, Automatikprogram, Multilingua, Ljudsignal, Eco-varmluft, Snabbuppvärmning	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	Connectivity
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor

Användning	DirectSensor S	Funktioner	10
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram	Säkerhet	Barnspärr, Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor



Automatikprogram



H 7262 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11587990
Pris: 25.590,-
 M.-nr. Obsidiansvart 11587970
 M.-nr. Grafitgrå 11587980
Pris: 27.190,-

Användning	DirectSensor S	Funktioner	10
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean-ugnsspjäll, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Multilingua	Säkerhet	Sval front
		Nätverk	–
		Tillbehör	Stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor



H 7264 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 1 halogen-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 30.290,-
 M.-nr. Brillantvit 11130090
 M.-nr. Obsidiansvart 11130100
 M.-nr. Grafitgrå 11130110
Pris: 31.790,-

Användning	DirectSensor S	Funktioner	12
Rengöring	Pyrolys, PerfectClean-ugnsspjäll, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning	Säkerhet	Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor



H 7460 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130170
Pris: 35.690,-
 M.-nr. Brillantvit 11130140
 M.-nr. Grafitgrå 11130160
 M.-nr. Obsidiansvart 11130150
Pris: 37.290,-

Användning	DirectSensor	Funktioner	16
Rengöring	Pyrolys, PyroFit, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning, TasteControl, Crisp	Säkerhet	Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit



H 7464 BP
 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
 LED-spot, SoftOpen/SoftClose,
 Använder restvärme
 M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 37.290,-
 M.-nr. Brillantvit 11130180
 M.-nr. Obsidiansvart 11130190
 M.-nr. Grafitgrå 11130200
Pris: 38.790,-

Användning	DirectSensor	Funktioner	16
Rengöring	Pyrolys, PyroFit, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning, TasteControl, Crisp	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit





H 7464 BPX



ArtLine design, handtagsfri, 76 l ugnsutrymme, 30-300 °C, LED-spot, M.-nr. Brillantvit 11130220 M.-nr. Obsidiansvart 11130230 M.-nr. Grafitgrå 11130240
Pris: 38.790,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12317180
Pris: 40.390,-



Användning	Touch2Open	Funktioner	16
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-lucka	Special-program	–
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatiskprogram, Kombitillagning, TasteControl, Crisp, Använder restvärme	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit



H 7660 BP

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, använder restvärme M.-nr. CleanSteel 11130280 M.-nr. Brillantvit 11130250 M.-nr. Obsidiansvart 11130260 M.-nr. Grafitgrå 11130270
Pris: 44.990,-
Pris: 46.590,-



H 7860 BP

76 l ugnsutrymme, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, använder restvärme M.-nr. CleanSteel 11130360 M.-nr. Brillantvit 11130320 M.-nr. Obsidiansvart 11130330 M.-nr. Grafitgrå 11130340
Pris: 58.990,-
Pris: 60.590,-

Användning	M Touch S	Funktioner	20
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-lucka	Special-program	Jäsning av deg, upptining, m.m.
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatiskprogram, Kombitillagning, TasteControl, Långtidsstekning, Crisp, MotionReact	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit

Användning	M Touch	Funktioner	20
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-lucka	Special-program	Jäsning av deg, upptining, m.m.
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatiskprogram, Kombitillagning, TasteControl, Långtidsstekning, Crisp, MotionReact	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App, FoodView
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit





H 7860 BPX



ArtLine design, handtagsfri
76 l ugnsutrymme, 30-300 °C,
BrilliantLight,
M.-nr. Brillantvit 11130370
M.-nr. Obsidiansvart 11130380
M.-nr. Grafitgrå 11130390

Pris: 60.590,-
*M.-nr. Obs.svart Matt
12317210
Pris: 62.190,-



H 7890 BP



848 mm bred, 90 l ovenrum,
30-300 °C, BrilliantLight,
SoftOpen/SoftClose,
Använder restvärme
M.-nr. 11130430

Pris: 119.690,-

Användning	M Touch Touch2Open	Funktioner	20
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-lucka	Special-program	Jäsning av deg, upptining, m.m.
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning, TasteControl, Långtidsstekning, Crisp, MotionReact	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App, FoodView
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit

Användning	M Touch (vinklad)	Funktioner	20
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-lucka	Special-program	Jäsning av deg, upptining, m.m.
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning, TasteControl, Långtidsstekning, Crisp, MotionReact	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App, FoodView
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit



H 7440 BPX



ArtLine design, handtagsfri,
49 l ugnsutrymme, LED-spot,
M.-nr. Brillantvit 11130440
M.-nr. Obsidiansvart 11130450
M.-nr. Grafitgrå 11130460

Pris: 38.690,-
*M.-nr. Obs.svart Matt
12317160
Pris: 40.290,-

Användning	DirectSensor, Touch2Open	Funktioner	16
Rengöring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-lucka	Special-program	Jäsning av deg, upptining, m.m.
Extra komfort	Snabbuppvärmning, Start-stop-progr., Automatikprogram, Kombitillagning, TasteControl, Långtidsstekning, Crisp.	Säkerhet	Användningslås, Sval front
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor, PyroFit



TasteControl

ÅNGUGNAR, KOMBIÅNGUGNAR OCH ÅNGUGNAR MED MIKRO

EXTRAORDINÄRA OCH SUNDA MATUPPLEVELSER

Med ångkokning får du hälsosamma, möra och saftiga resultat. Du behåller mycket mer vitaminer och mineraler samt ingrediensernas färger och smaker.

*Med sous-vide tillagas vakuumpförpackad mat vid konstant låga temperaturer. Resultatet är smakrik och perfekt tillagad mat. Miele-kombiångugnar är särskilt väl lämpade för sous-vide, eftersom ***DualSteam** säkerställer snabb och jämn ångfördelning i hela ugnsutrymmet - även vid låga temperaturer. Detta garanterar precision, full kontroll över tillagningsprocessen och perfekta resultat.*

MIELE-APP

*Få en överblick över alla dina anslutna produkter i **Miele-appen** och håll koll på valt program och återstående tid. Anpassa temperaturen eller använd timerfunktionen via appen.*



Miele



Miele

3-I-1 PRODUKT

Med en kombiångugn (DGC) eller en ångugn med mikrovågsugn (DGM) får du tre ugnar i en. En ångugn, en konventionell ugn eller en mikrovågsugn – och en kombinerad beredning med ånga och annan form av uppvärmning samtidigt. Förbered exempelvis mat med ånga och mikrovågsugn samtidigt och dra nytta av fördelarna med skonsam men snabb tillagning.

FULL FLEXIBILITET

Rörelsesensorn på framsidan av ugnen registrerar när du närmar dig ugnen och beroende på valda inställningar tänds displayen, ljuset i ugnen tänds eller så stoppas larmet. Allt för en ännu enklare användning av din ugn.

Om du har händerna fulla och vill använda ugnen snabbt och enkelt, eller titta in i ugnen, då är **MotionReact** rätt för dig.

Läckra rätter på nolltid: ***Mix & Match** ger dig inspiration och möjlighet att tillaga olika maträtter på en tallrik eller en stekpanna samtidigt. Sätt in allt i ugnen på en gång och njut av en utsökt middag efter ungefär 30 minuter. Perfekt i din vardag.

GARANTERAD SUCCÉ

Inget mer hitta och memorera olika recept. De automatiska program som har utvecklats av professionella kockar, gör Miele-ugnen till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt program och lägg till t.ex. matens vikt eller justera bryningsgraden.

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tiden. Sätt in maten i ugnen, lämna tillredningen säkert åt Miele och ta ut maten när den är klar. Med **egna program** kan du enkelt själv skapa program som anpassas efter dina önskemål.

ENKEL RENGÖRING

Upplev vackra, blanka stålfronter med Miele CleanSteel. Alla Miele ugnar i stål har CleanSteel, vilket gör ytan betydligt mindre mottaglig för fingeravtryck. Med ytan ***PerfectClean** blir rengöringen ännu enklare, och du kan till och med spara bakpappret till t.ex. bakplåten.

Fastbrända matrester tas enkelt bort med en diskborste och diskmedel. PerfectClean-emaljen är extremt hållbar. Du kan till och med skära bröd eller pizza direkt på bakplåten, utan att skapa repor.

Alla Miele ugnar har CleanGlass ugnslucka, det vill säga en helt slät yta inuti, som är otroligt lätt att rengöra. Alla Miele ångugnar har en rad rengöringsprogram, t.ex. för automatisk avkalkning.

ÅNGUGNAR, KOMBIÅNGUGNAR OCH ÅNGUGNAR MED MIKRO

SNABBT OCH ENKELT – OCH MINDRE MATSVINN

Med Miele ***Mix & Match**-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.

Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme –sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att stoppa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken.

Det blir inte lättare!

NÄR DU KÖPER EN MIELE
ÅNGUGN FÅR DU ÄVEN:


- ◆ 2 ugnsplåtar med hål i rostfritt stål
 - ◆ 1 ugnsplåt utan hål i rostfritt stål
 - ◆ 1 ugnsgaller
 - ◆ 1 uppsamlingskärl
 - ◆ Värdekupong till kokboken
"Tillagning Ångkokning" och "Sous-vide"
-



NÄR DU KÖPER EN
MIELE KOMBI-ÅNGUGN
FÅR DU ÄVEN:


- ◆ 1 plåt med PerfectClean
 - ◆ 1 ugnsgaller med PerfectClean
 - ◆ 1 ugnsgaller
 - ◆ 1-2 ugnsplåtar med hål i rostfritt stål
 - ◆ 1 set med FlexiClip-teleskopskenor
med PerfectClean (beroende på modell)
 - ◆ Värdekupong på kokboken
"Bakning Stekning Ångkokning"
och "Sous-vide"
-

NÄR DU KÖPER EN MIELE
ÅNGUGN MED MIKROVÅGS-
FUNKTION FÅR DU ÄVEN:

- ◆ 2 plåtar med hål i rostfritt stål
- ◆ 1-2 plåtar utan hål i rostfritt stål
(beroende på modell)
- ◆ 1 ugnsgaller
- ◆ 1 glasform
- ◆ Värdekupong på kokboken
"Bakning Stekning Ångkokning"
och "Sous-vide"





DG 2840
40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 20.290,-








DG 7240
40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 22.590,-

Användning	EasySensor	Special-program	–
Funktioner	5	Säkerhet	–
Extra komfort	Automatik-program, Menytilagning, Varmhållning	Nätverk	–

Användning	DirectSensor S	Special-program	Jäsning av deg, upptining, smälta choklad m.m.
Funktioner	6	Säkerhet	Användningslås
Extra komfort	Automatik-program, Menytilagning, Varmhållning	Nätverk	Miele-App









DG 7440
40-100 °C, 2 LED-spots,
40 liter, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 29.590,-
M.-nr. Brilljantvit 11137880
M.-nr. Obsidiansvart 11137890
M.-nr. Grafitgrå 11137900
Pris: 31.190,-

Användning	DirectSensor	Special-program	Jäsning av deg, upptining, smälta choklad m.m.
Funktioner	8	Säkerhet	Användningslås
Extra komfort	Automatik-program, Menytilagning, Varmhållning, Sous-vide	Nätverk	Miele-App



Ångtillagning



KOMBIÅNGUGNAR OCH KOMBITILLAGNING



DGC 7250

60 nisch, 76 liter
 M.-nr. Cleansteel 12090620
Pris: 26.490,-
 M.-nr. Brilljantvit 12090580
 M.-nr. Obsidiansvart 12090600
 M.-nr. Grafitgrå 12090610
Pris: 27.990,-



DGC 7450

60 nisch, 76 liter
 M.-nr. Cleansteel 11814340
Pris: 31.190,-
 M.-nr. Brilljantvit 11814310
 M.-nr. Obsidiansvart 11814320
 M.-nr. Grafitgrå 11814330
Pris: 32.690,-

Användning	DirectSensor S	Funktioner	12
Direct-Water	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	Automatikprogram, Halogen-spot, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Katalytisk bakre vägg, MonoSteam, TasteControl, Kombitillagning	Anpassad efter dig	–
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor

Användning	DirectSensor	Funktioner	16
Direct-Water	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	Automatikprogram, LED-spot, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Katalytisk bakre vägg, MonoSteam, TasteControl, Kombitillagning, Crisp funktion	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	FlexiClip-teleskopskenor PerfectClean udstyr

Vattenintag:

Välj temperatur och tillredningstid och ställ in rätt mängd vatten. Detta för att reducera mängden restvatten. Samma teknologi som Kombitillagning. Ca. 1 liter sugs upp på 55 sekunder.



Manuell ångkokning på 70-100°C:

Ångkokningen startar när inställd temperatur är uppnådd. Max tid för ångkokning är 60 minuter

Automatikprogram hjälper dig!
 DGC 7250: 29 ugn & 15 ånga
 DGC 7450: 76 ugn & 144 ånga


MonoSteam:

Ångan fördelas snabbt och jämnt runt maten och tillagar den skonsamt - för optimalt resultat.

TasteControl:


Garanterar att maten inte lagas för länge.

KOMBIÅNGUGNAR MED HYDROCLEAN, 45 CM



DGC 7440 HC PRO

45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12090820
Pris: 38.890,-
M.-nr. Brilljantvit 12090790
M.-nr. Obsidiansvart 12090800
M.-nr. Grafitgrå 12090810
Pris: 40.490,-




DGC 7440 HCX PRO

Artline design handtagsfri
HydroClean för lätt rengöring
45 nisch, 47 liter
M.-nr. Brilljantvit 12090830
M.-nr. Obsidiansvart 12090840
M.-nr. Grafitgrå 12090880
Pris: 40.490,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317270
Pris: 41.990,-

NYHET


Användning	DirectSensor	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Specialprogram	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	HydroClean-Rengöringsmedel

Användning	DirectSensor	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Specialprogram	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7640 HC PRO

45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091030
Pris: 51.390,-
M.-nr. Brilljantvit 12090990
M.-nr. Obsidiansvart 12091000
M.-nr. Grafitgrå 12091020
Pris: 52.890,-



DGC 7645 HC PRO

45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. CleanSteel 12091080
Pris: 54.490,-
M.-nr. Brilljantvit 12091040
M.-nr. Obsidiansvart 12091060
M.-nr. Grafitgrå 12091070
Pris: 55.990,-

Användning	M Touch S	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Specialprogram	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer med sladd, HydroClean-Rengöringsmedel

Användning	M Touch S	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Specialprogram	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer med sladd, HydroClean-Rengöringsmedel



HYDROCLEAN

Miele HydroClean tar effektivt bort smuts och rester.

HydroClean

KOMBIÅNGUGNAR MED HYDROCLEAN, 45 CM




DGC 7840 HC PRO

45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091480
Pris: 59.090,-
M.-nr. Brilljantvit 12091430
M.-nr. Obsidiansvart 12091440
M.-nr. Grafitgrå 12091470
Pris: 60.690,-




Användning	M Touch	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7840 HCX PRO Prestige Partner

ArtLine design, handtagsfri, 45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Brilljantvit 12091670
M.-nr. Obsidiansvart 12091680
M.-nr. Grafitgrå 12091690
Pris: 60.690,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317290
Pris: 62.290,-




Användning	M Touch, Touch2Open	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, HydroClean-Rengöringsmedel




DGC 7845 HC PRO

45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091740
Pris: 62.290,-
M.-nr. Brilljantvit 12091700
M.-nr. Obsidiansvart 12091710
M.-nr. Grafitgrå 12091730
Pris: 63.790,-




Användning	M Touch	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7845 HCX PRO Prestige Partner


ArtLine design, handtagsfri, 45 nisch, 47 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Brilljantvit 12091750
M.-nr. Obsidiansvart 12091760
M.-nr. Grafitgrå 12091770
Pris: 63.790,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317300
Pris: 65.390,-



Användning	M Touch	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, HydroClean-Rengöringsmedel



KOMBIÅNGUGNAR MED HYDROCLEAN, 45 CM



DGC 7460 HC PRO

60 nisch, 67 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. CleanSteel 12090920
Pris: 46.690,-
M.-nr. Brillantvit 12090890
M.-nr. Obsidiansvart 12090900
M.-nr. Grafitgrå 12090910
Pris: 48.990,-




DGC 7460 HCX PRO

Artline design handtagsfri
HydroClean för lätt rengöring
60 nisch, 67 liter
M.-nr. Brillantvit 12090940
M.-nr. Obsidiansvart 12090950
M.-nr. Grafitgrå 12090960
Pris: 48.990,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317280
Pris: 50.590,-


Användning	DirectSensor	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	HydroClean-Rengöringsmedel

Användning	DirectSensor	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7660 HC PRO

60 nisch, 67 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091260
Pris: 61.490,-
M.-nr. Brillantvit 12091150
M.-nr. Obsidiansvart 12091180
M.-nr. Grafitgrå 12091230
Pris: 63.790,-



DGC 7665 HC PRO


60 nisch, 67 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091420
Pris: 64.590,-
M.-nr. Brillantvit 12091290
M.-nr. Obsidiansvart 12091320
M.-nr. Grafitgrå 12091350
Pris: 66.890,-

Användning	M Touch S	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer med sladd, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel

Användning	M Touch S	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer med sladd, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel




KOMBIÅNGUGNAR MED HYDROCLEAN, 60 CM



DGC 7860 HC PRO

60 nisch, 67 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. CleanSteel 12091820
Pris: 71.590,-
M.-nr. Brillantvit 12091780
M.-nr. Obsidiansvart 12091800
M.-nr. Grafitgrå 12091810
Pris: 73.890,-


Användning	M Touch	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vid, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vattentank 1,4 liter, Brilliantlight, MotionReact, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7860 HCX PRO

Artline design handtagsfri
HydroClean för lätt rengöring
60 nisch, 67 liter
M.-nr. Brillantvit 12091850
M.-nr. Obsidiansvart 12091860
M.-nr. Grafitgrå 12091870
Pris: 73.890,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317310
Pris: 75.490,-


Användning	M Touch, Touch2Open	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vid, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight, Vattentank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7865 HC PRO

60 nisch, 67 liter
HydroClean för lätt rengöring
M.-nr. Cleansteel 12091950
Pris: 74.690,-
M.-nr. Brillantvit 12091880
M.-nr. Obsidiansvart 12091910
M.-nr. Grafitgrå 12091920
Pris: 76.990,-

Användning	M Touch	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vid, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight, Vattentank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel



DGC 7865 HCX PRO

Artline design handtagsfri
HydroClean för lätt rengöring
60 nisch, 67 liter
M.-nr. Brillantvit 12091960
M.-nr. Obsidiansvart 12091970
M.-nr. Grafitgrå 12091990
Pris: 76.990,-
*M.-nr. Obs.svart Matt 12317320
Pris: 78.590,-

Användning	M Touch,Touch2Open	Funktioner	24
Vattenanslutning	–	Special-program	Jäsning av deg, smälta choklad m.m.
Extra komfort	DualSteam, Sous-vid, Crisp, Automatikprogram, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight, Vattentank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Elektronisk barnspärr
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Trådlös stektermometer, FlexiClip-teleskopskenor, HydroClean-Rengöringsmedel



Sous-vid

VÄLKOMMEN TILL MIELE CLUB


Om du har köpt en eller flera Miele-produkter erbjuder vi dig medlemskap i Miele Club. Som klubbmedlem får du exklusiva erbjudanden som endast kan erhållas genom medlemskap i Miele Club. Det är helt gratis och utan förpliktelser för dig som medlem.

Anmäl dig till Miele Club på miele.se/club och få exklusiva erbjudanden, kuponger och förmåner, så snart som dina Miele-produkter är registrerade.



ÅNGUGNAR MED MIKRO

miele.se – Läs mer om Miele-ångugnar




DirectSensor	40l	DGM 7440
Sous Vide	1000 W	2 LED-spots, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138050 Pris: 36.590,- M.-nr. Brilljantvit 11137990 M.-nr. Obsidiansvart 11138000 M.-nr. Grafitgrå 11138030 Pris: 38.190,-
DualSteam	Automatikprogram	
Popcorn	Quick & Gentle	



M Touch S	40l	DGM 7640
Sous Vide	1000 W	2 LED-spots, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138110 Pris: 54.490,- M.-nr. Brilljantvit 11138040 M.-nr. Obsidiansvart 11138080 M.-nr. Grafitgrå 11138100 Pris: 55.990,-
DualSteam	Automatikprogram	
Popcorn	Quick & Gentle	

Användning	DirectSensor	Special-program	Jäsning av deg, upptining, smälta choklad m.m.
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmhållning
Komfort	Sous-vide, Ånga + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatikprogram	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Användningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nätverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Användning	M Touch S	Special-program	Jäsning av deg, upptining, smälta choklad m.m.
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmhållning, Automatisk meny tillagning
Komfort	Sous-vide, Ånga + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikprogram	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Användningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nätverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



M Touch	40l	DGM 7840
Sous Vide	1000 W	2 LED-spots, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138220 Pris: 64.590,- M.-nr. Brilljantvit 11138160 M.-nr. Obsidiansvart 11138180 M.-nr. Grafitgrå 11138200 Pris: 66.090,-
DualSteam	Automatikprogram	
Popcorn	Quick & Gentle	

Användning	M Touch	Special-program	Jäsning av deg, upptining, smälta choklad m.m.
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmhållning, Automatisk meny tillagning
Komfort	Sous-vide, Ånga + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikprogram	Anpassad efter dig	Egna program
		Säkerhet	Användningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nätverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



Automatisk tillagning av hel meny



MIKROVÅGSUGNAR OCH KOMPAKTUGNAR MED MIKRO



MÅNGSIDIG OCH TIDSSPARANDE

Välj en kompakt ugn med mikrovågsugn och få två ugnar i en - en konventionell ugn och en mikrovågsugn, och utnyttja möjligheterna att kombinera traditionella uppvärmningsformer med mikrovågsugn. Spara upp till 30 % tid jämfört med matlagning utan mikrovågsugn.

Miele kompaktugnar med mikrovågsugn säkerställer att maten tillagas mer skonsamt även med mikrovågsugn. Du kommer därför att uppleva bättre resultat än när du använder konventionella mikrovågsugnar.

MIELE-APP

Få en överblick över alla dina anslutna produkter i Miele-appen och håll koll på valt program och återstående tid. På kompaktugnar med mikrovågsugn kan du anpassa temperaturen eller använda timerfunktionen via appen.

EXTRAORDINÄRA MATUPPLEVELSER

Vid **långkok** tillagas köttet försiktigt vid låg temperatur under lång tid. Detta gör att köttsaften kan cirkulera och fördelas jämnt i de yttre lagren. Resultatet blir en mycket mör och saftig köttbit.

Om du vill ha en extra krispig yta på annars fuktiga livsmedel, t.ex. pommes frites eller äppelpaj, väljer du **Crisp**-funktionen, som effektivt säkerställer ett torrt ugnsutrymme

GARANTERAD SUCCÉ

Nu behöver du inte längre leta upp och memorera olika recept. De automatiska programmen, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatikprogram och ställ t.ex. in matens vikt eller justera graden av bryning. Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Ställ in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut maten när den är klar. Med **Custom-program** kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Rörelsesensorn på ugnnsfronten känner av när du närmar dig ugnen och beroende på valda inställningar tänds displayen, lampan i ugnsutrymmet tänds eller larmet stoppas. För ännu enklare användning av din ugn.

Om du har händerna fulla och vill kunna använda ugnen snabbt och enkelt, eller se in i ugnsutrymmet, är **MotionReact** rätt val för dig. Med funktionerna **QuickStart** och **Popcorn** kan du med en knapptryckning aktivera mikrovågsugnen på maximal effekt eller förbereda perfekta popcorn för en mysig filmkväll.

ENKEL RENGÖRING


***PerfectClean**-ytan gör det särskilt enkelt att ta bort fastbrända matrester med en diskborste och diskmedel. Spara bakplåtspappret och skiva t.ex. bröd eller pizza direkt på bakplåten utan att det blir repor.

Upplev vackra, glänsande stålfronter med Miele CleanSteel, som gör alla Miele-ugnar betydligt mindre känsliga för fingeravtryck. Alla Miele-ugnar har CleanGlass-ugnsluckor, dvs. en helt slät invändig yta som är mycket lätt att rengöra.




MIKROVÅGSUGNAR

miele.se – Läs mer om Miele-mikrovågsugnar




M 2224
Mikrovågsugn, 50 cm bred
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansvart 11100520
Pris: 14.290,-




M 2230
Mikrovågsugn, 60 cm bred
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansvart 11100540
Pris: 13.490,-

Användning	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/800 W
Komfort	15 automatikprogram, Varmhållning	Grill	Grill (800 W)
		Volym ugnsutrymme	17 l
		Produktmått (HxBxD)	372 x 495 x 310 mm

Användning	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	10 automatikprogram, Varmhållning	Grill	–
		Volym ugnsutrymme	17 l
		Produktmått (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm




M 2234
Mikrovågsugn, 60 cm bred 1 LED-spot,
M.-nr. Brljantvit 11100550
M.-nr. Obsidiansvart 11100560
Pris: 14.990,-




M 2240
Mikrovågsugn, 60 cm bred 1 LED-spot,
M.-nr. Obsidiansvart 11100570
Pris: 15.890,-

Användning	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	15 automatikprogram, QuickStart, Varmhållning	Grill	Grill (800 W)
		Volym ugnsutrymme	17 l
		Produktmått (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm

Användning	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/900 W
Komfort	Automatikprogram, 1 LED-spot Varmhållning	Grill	Grill, 900 W
		Volym ugnsutrymme	26 l
		Produktmått (HxBxD)	452 x 595 x 401 mm



M 7240
Mikrovågsugn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 19.090,-



M 7244
Mikrovågsugn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 22.290,-
M.-nr. Brljantvit 11100600
M.-nr. Obsidiansvart 11100610
M.-nr. Grafitgrå 11100620
Pris: 24.590,-

Användning	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatikprogram, QuickStart, Popcorn, Varmhållning	Grill	–
		Volym ugnsutrymme	46 l
		Produktmått (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Användning	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatikprogram, QuickStart, Popcorn, Varmhållning	Grill	Grill (1.500 W)
		Volym ugnsutrymme	46 l
		Produktmått (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

**H 7240 BM**

Kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129860

Pris: 26.990,-


M.-nr. Brijlantvit 11129830

M.-nr. Obsidiansvart 11129840

M.-nr. Grafitgrå 11129850

Pris: 28.590,-

Användning	DirectSensor S	Funktioner	12
Komfort	Automatikprogram, Varmhållning, QuickStart, Popcorn	Special-program	–
		Säkerhet	
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Glasform, Ugnsgaller

**H 7440 BM**

Kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129910

Pris: 33.190,-


M.-nr. Brijlantvit 11129880

M.-nr. Obsidiansvart 11129890

M.-nr. Grafitgrå 11129900

Pris: 34.790,-

Användning	DirectSensor	Funktioner	13
Komfort	Automatikprogram, Varmhållning, QuickStart, Popcorn	Special-program	Jäsning av deg, upptining, frysta varor m.m.
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Glasform, Ugnsgaller

**H 7440 BMX**


ArtLine design, handtagsfri,
kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
M.-nr. Brijlantvit 11129920
M.-nr. Obsidiansvart 11129930
M.-nr. Grafitgrå 11129940

Pris: 34.790,-

*M.-nr. Obs.svart Matt 12317170

Pris: 36.390,-**NYHET**

Användning	DirectSensor	Funktioner	13
Komfort	Automatikprogram, SoftOpen/SoftClose Varmhållning, QuickStart, Popcorn	Special-program	Jäsning av deg, upptining, frysta varor m.m.
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Glasform, Ugnsgaller

**H 7640 BM**

Kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
M.-nr. Cleansteel 11129980

Pris: 38.690,-


M.-nr. Brijlantvit 11129950

M.-nr. Obsidiansvart 11129960

M.-nr. Grafitgrå 11129970

Pris: 40.290,-

Användning	M Touch S	Funktioner	18
Komfort	Automatikprogram, SoftOpen/SoftClose Varmhållning, Långtidsstekning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-program	Jäsning av deg, upptining, frysta varor m.m.
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, Glasform, Ugnsgaller

**H 7840 BM**


Kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130020

Pris: 45.690,-

M.-nr. Brijlantvit 11129990

M.-nr. Obsidiansvart 11130000

M.-nr. Grafitgrå 11130010

Pris: 47.290,-**H 7840 BMX**

ArtLine design, handtagsfri,
Kompaktugn med mikro,
43 l ugnsutrymme, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. Brijlantvit 11130030

M.-nr. Obsidiansvart 11130040

M.-nr. Grafitgrå 11130050

Pris: 47.290,-

*M.-nr. Obs.svart Matt

12317200

Pris: 48.790,-

Användning	M Touch	Funktioner	18
Komfort	Automatikprogram, Varmhållning, Långtidsstekning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-program	Jäsning av deg, upptining, frysta varor m.m.
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, Glasform, Ugnsgaller

Användning	M Touch	Funktioner	18
Komfort	Automatikprogram, Varmhållning, Långtidsstekning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-program	Jäsning av deg, upptining, frysta varor m.m.
		Säkerhet	Användningslås
		Nätverk	Miele-App
		Tillbehör	Stektermometer, Glasform, Ugnsgaller

KAFFEMASKINER

MIELE-APP

Använd din kaffemaskin på avstånd.
Med Miele-appen kan du enkelt starta bryggningsen
och ändra inställningarna för din dryck.

Appen talar om för dig om du t.ex. behöver fylla
på vatten eller tömma droppbrickan.

Du kan också hålla koll på när maskinen behöver
avkalkas och rengöras. Om du behöver rengörings-
medel till din kaffemaskin eller har slut på kaffeböner
kan du enkelt beställa mer direkt via appen.



ETT TRYCK

Vill du ha dubbelt så mycket espresso? Tryck på **DoubleShot**-symbolen och njut av en rik och len kaffesmak utan bitter eftersmak. Perfekt i t.ex. cappuccino eller flat white.

Vill du brygga två koppar på samma gång? Tryck på **OneTouch** för två och njut av en drink i sällskap med andra. Om du vill ha en hel kanna på en gång är det också enkelt med kannfunktionen.

ENASTÅENDE ANVÄNDNING

Med **MotionReact** kan du interagera med kaffemaskinen med hjälp av rörelse. En rörelsesensor på kaffemaskinen känner av när du närmar dig, och beroende på inställningarna tänds ljuset och displayen på kaffemaskinen.

Du behöver inte trycka på på-knappen.

Olika situationer, olika behov. Välj mellan fyra prestandalägen: ***ECO-läget** säkerställer optimal kaffeprestanda med minsta möjliga energiförbrukning. ***Barista-läget** är perfekt för espresso och kaffebruggning.

***Latte-läget** är för dig som föredrar ditt kaffe med mjölk. Eller välj ***Party-läget** när du vill brygga många drycker på kort tid. Kaffemaskiner med vattenanslutning kan anslutas till vattenanslutningen, så att du inte behöver fylla vattentanken manuellt.

EXTRAORDINÄR SMAKUPPLEVELSE

Välj bland ett brett utbud av italienska kaffespecialiteter eller njut av en smakrik kopp te vid optimal temperatur. Oavsett om du är en kräsen kaffeälskare eller en kräsen tedrickare kommer du att kunna njuta av den perfekta smakupplevelsen.

Med ***CoffeeSelect** får du tre olika bönbehållare, så att du kan matcha olika typer av kaffeböner med olika kaffespecialiteter för att göra din kaffepplevelse perfekt.

AromaticSystemFresh ser till att kafferester från tidigare bryggningar inte blandas i nästa dryck. Optimal smak, mindre bitterhet och god hygien.

ANPASSAT FÖR DIG

På en kaffemaskin från Miele kan du anpassa alla parametrar. Du kan t.ex. ställa in förbryggning, kaffebönornas malningsgrad (finare/grövre), mängden malda kaffeböner, vattenmängd och temperatur. Med Miele får du alltid din dryck så som du gillar den bäst. När du har hittat din perfekta dryck kan du spara den under din användarprofil.

Har du favoritdrycker som du väljer om och om igen? Med MyMiele kan du skapa en genväg till den dryck du använder mest. Välj din favoritdryck snabbt och enkelt.


ENKEL RENGÖRING

Ägna tiden åt annat än rengöring - kaffemaskiner med ***AutoDescal** och ***AutoClean** har ett helautomatiskt rengörings- och avkalkningssystem. Det goda underhållet och den höga hygiennivån ger dig gott kaffe varje gång och säkerställer kaffemaskinens bästa hållbarhet.

***Känner** igen koppens höjd och justerar automatiskt kaffemunstyckets position, så att du undviker stänk och spill på kaffemaskinen och får den perfekta crema på din dryck. Med **ComfortClean** kan många av kaffemaskinens delar rengöras i diskmaskinen.




NYHET



CVA 7440

M.-nr. Cleansteel 11165880
Pris: 44.390,-
 M.-nr. Brillantvit 11165850
 M.-nr. Obsidiansvart 11165860
 M.-nr. Grafitgrå 11165870
Pris: 45.890,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12388590
Pris: 47.490,-



CVA 7445

M.-nr. Cleansteel 11165890
Pris: 47.490,-

Användning	Direct-Sensor	Ett tryck	DoubleShot, OneTouch för Two, Kannfunktion
DirectWater	—	Komfort	PerformanceMode
Bön-behållare	300 g / 300 g	Smak-upplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	2.700 ml	Antal drycker	25 inkl. tespecialiteter
Mjolk-behållare	700 ml	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Nätverk	Miele-App	Rengöring	Rengöringsprogram, ComfortClean

Användning	Direct-Sensor	Ett tryck	DoubleShot, OneTouch för Two, Kannfunktion
DirectWater	•	Komfort	PerformanceMode
Bön-behållare	300 g / 300 g	Smak-upplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	2.700 ml	Antal drycker	25 inkl. tespecialiteter
Mjolk-behållare	700 ml	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Nätverk	Miele-App	Rengöring	Rengöringsprogram, ComfortClean



CVA 7840

3 typer av bönor,
 M.-nr. Cleansteel 11165900
Pris: 50.090,-



NYHET



CVA 7845

3 typer av bönor
 M.-nr. Cleansteel 11166010
Pris: 62.990,-
 M.-nr. Brillantvit 11165960
 M.-nr. Obsidiansvart 11165970
 M.-nr. Grafitgrå 11165990
Pris: 64.590,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12388600
Pris: 66.090,-



Användning	M Touch	Ett tryck	DoubleShot, OneTouch för Two, Kannfunktion
DirectWater	—	Komfort	PerformanceMode, MotionReact
Bön-behållare	300 g / 150 g/150 g	Smak-upplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	2.700 ml	Antal drycker	26 inkl. tespecialiteter
Mjolk-behållare	700 ml	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Nätverk	Miele-App	Rengöring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Användning	M Touch	Ett tryck	DoubleShot, OneTouch för Two, Kannfunktion
DirectWater	•	Komfort	PerformanceMode, MotionReact
Bön-behållare	300 g / 150 g/150 g	Smak-upplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	2.700 ml	Antal drycker	26 inkl. tespecialiteter
Mjolk-behållare	700 ml	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Nätverk	Miele-App	Rengöring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean



OneTouch för Two

FRISTÅENDE KAFFEMASKINER



FRISTÅENDE KAFFEMASKINER

miele.se – Läs mer om Miele-caffemaskiner



CM 5310
 M.-nr. Obsidiansvart, 11541580
 M.-nr. Tayberry röd, 11541590
Pris: 13.990,-




CM 5410
 M.-nr. Obsidiansvart, 11541630
Pris: 14.790,-

Användning	DirectSensor	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion
Bön-behållare	200 g	Komfort	Extra tyst, AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	1.300 ml	Smak-upplevelse	
Mjök-behållare	Mjökledning	Antal drycker	9
Nätverk	–	Anpassad för dig	1 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengöring	Rengöringsprogram

Användning	DirectSensor	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion
Bön-behållare	200 g	Komfort	Extra tyst, AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	1.300 ml	Smak-upplevelse	
Mjök-behållare	Mjökledning	Antal drycker	10
Nätverk	–	Anpassad för dig	2 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengöring	Rengöringsprogram



CM 5510
 M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660
 M.-nr. Rose guld PF, 11541640
 *M.-nr. Obs.svart Matt PF, 12541940
Pris: 15.590,-



CM 6160
 M.-nr. Brilljantvit, 11579650
 M.-nr. Obsidiansvart, 11579660
Pris: 19.490,-

Användning	DirectSensor	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion
Bön-behållare	200 g	Komfort	Extra tyst, AromaticSystemFresh
Vatten-behållare	1.300 ml	Smak-upplevelse	
Mjök-behållare	Mjökledning	Antal drycker	10
Nätverk	–	Anpassad för dig	2 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengöring	Rengöringsprogram

Användning	DirectSensor	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion
Bön-behållare	300 g	Komfort	Mjökledning, BrilliantLight, TeaTimer
Vatten-behållare	1.800 ml	Smak-upplevelse	
Mjök-behållare	Mjökledning	Antal drycker	22 inkl. tespecialiteter
Nätverk	• WiFi	Anpassad för dig	4 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengöring	Rengöringsprogram

CM5 SILENCE

Ny kvarn som brygger kaffe tyst.
 Få ditt favoritkaffe utan störningsmoment.
 Kaffebrygging – med perfekt resultat.

CM6 MILKPERFECTION

Perfekt mjölkskum till kaffet. CM6 skummar mjölken krämigt och luftigt.






- DirectSensor
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- MobileControl

CM 6360

M.-nr. Lotusvit, 11579670
M.-nr. Obsidiansvart/Clean-Steel Metallic, 11579700
M.-nr. Obsidiansvart/Pärlemorfinish, 11579710
*M.-nr. Obs.svart. Matt PF, 12541960

Pris: 23.390,-



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- MobileControl
- CupSensor

CM 7350

Front i aluminium
M.-nr. Brillantvit, 11024920
M.-nr. Obsidiansvart, 11025070

Pris: 37.390,-

Användning	DirectSensor, Tekstdisplay	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion
Bön-behållare	300 g	Komfort	Koppvärmare, BrilliantLight, TeaTimer, Varmvattenfunktion, Mjölkskum
Vatten-behållare	1.800 ml	Smakupplevelse	
Mjolk-behållare	• / Mjolk-glasbehållare	Antal drycker	22 inkl. tespecialiteter
Nätverk	• / WiFi	Anpassad för dig	8 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengöring	Rengöringsprogram

Användning	C Touch	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion, DoubleShot
Bön-behållare	500 g	Komfort	Koppvärmare, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vatten-behållare	2.200 ml	Smakupplevelse	
Mjolk-behållare	•	Antal drycker	22
Nätverk	Miele-App	Anpassad för dig	8 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengöring	Rengöringsprogram



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescale
- CupSensor
- MobileControl

CM 7550

Front i aluminium
M.-nr. Brillantvit, 11025220
M.-nr. Obsidiansvart, 11025320

Pris: 44.390,-



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescale
- CupSensor
- MobileControl
- CoffeeSelect

CM 7750

3 typer av bönor,
Svart front i aluminium
M.-nr. Obsidiansvart, 11025340
*M.-nr. Obs.svart. Matt, 12541990

Pris: 50.090,-

Användning	C Touch	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion, DoubleShot
Bön-behållare	500 g	Komfort	Koppvärmare, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vatten-behållare	2.200 ml	Smakupplevelse	
Mjolk-behållare	•	Antal drycker	22
Nätverk	Miele-App	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengöring	Rengöringsprogram, AutoDescale

Användning	C Touch	Ett tryck	OneTouch för Two, Kannfunktion, DoubleShot
Bön-behållare	210 g / 180 g / 150 g	Komfort	Koppvärmare, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vatten-behållare	2.200 ml	Smakupplevelse	
Mjolk-behållare	•	Antal drycker	22
Nätverk	Miele-App	Anpassad för dig	10 användarprofiler
Produktmått (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengöring	Rengöringsprogram, AutoDescale



MAT- OCH PORSLINSVÄRMARE OCH VAKUUMFÖRPACKARE

Miele

Miele

Miele

MIELE-APP

*Ställ mat- och porslinsvärmarens
temperatur eller timer via
Miele-App.*

PRAKTISK OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

*Miele vakuumförpackare och mat- och porslinsvärmare går lätt och
intuitivt att använda via touch-panelen.*

PERFEKT TIMING OCH SERVERING

Har du ägnat timmar åt att förbereda en fantastisk middag men vill inte servera den direkt? Använd **Mat- och porslinsvärmaren** som håller maten varm så du kan servera när det passar dig.

Servera maten på en varm tallrik eller njut av ditt kaffe/te i en varm kopp. **Mat- och porslinsvärmaren** kan nämligen också användas som också användas som porslins- och koppvärmare och anslutas till Miele kaffemaskiner, så att du alltid har en varm kopp till din dryck.

EXTRAORDINÄR SMAKUPPLEVELSE

Mieles vakuumpförpackningslådor är perfekta för marinering och sous-vide-tillagning.

Vakuumpförpackningen förstärker marinadens smak, eftersom kryddor och örter appliceras direkt och koncentrerat på maten.


Alternativt kan du få mörkt och saftigt kött genom att långsamt steka det vid låg temperatur i en Miele **mat- och porslinsvärmare**.

UNDBIK MATSVINN

Använd vakuumpförpackaren för att packa om maten på bästa sätt eller förläng hållbarheten på maten genom att dela upp den i mindre portioner.

Med en vakuumpförpackare från Miele kan du vakuumpförpacka din mat i återanvändbara behållare och därmed minska användningen av plast.

MAT- OCH PORSLINSVÄRMARE OCH VAKUUMFÖRPACKARE



NYHET

SensorTouch	Push2Open
14 cm	Low temperature cooking
Fully telescopic runners	Timer

ESW 7010
 Mat- och porslinsvärmare, 14 cm hög, 40-85 °C
 M.-nr. Brillantvit 11100160
 M.-nr. Obsidiansvart 11100190
 M.-nr. Grafitgrå 11100200
Pris: 16.390,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12317440
Pris: 17.190,-




NYHET

SensorTouch	Push2Open
29 cm	Low temperature cooking
Fully telescopic runners	Timer

ESW 7020
 Mat- och porslinsvärmare, 29 cm hög, 40-85 °C
 M.-nr. Cleansteel 11100240
 M.-nr. Brillantvit 11100210
 M.-nr. Obsidiansvart 11100220
 M.-nr. Grafitgrå 11100230
Pris: 17.890,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12317450
Pris: 18.690,-


Användning	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Servis 6 pers.
Matupplevelser	Långtidssteking	Nätverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmhållning av mat	Tillbehör	Häfte till matlagning
Perfekt servering	Uppvärmning av porslin	Produktmått (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Utdrag, Timer-funktion		

Användning	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Servis 12 pers.
Matupplevelser	Långtidssteking	Nätverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmhållning av mat	Tillbehör	Häfte till matlagning
Perfekt servering	Uppvärmning av porslin	Produktmått (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Komfort	Utdrag, Timer-funktion		



SensorTouch	Push2Open
29 cm	Low temperature cooking
Fully telescopic runners	Timer

ESW 7030
 Mat- och porslinsvärmare, 32 cm hög, 40-85 °C
 M.-nr. Brillantvit 11318150
 M.-nr. Obsidiansvart 11318170
 M.-nr. Grafitgrå 11318180
Pris: 18.690,-



NYHET

SensorTouch	Push2Open
14 cm	Vacuum
Fully telescopic runners	

EVS 7010
 Vakuumförpackare 14 cm hög
 M.-nr. Brillantvit 11100390
 M.-nr. Obsidiansvart 11100400
 M.-nr. Grafitgrå 11100410
Pris: 38.190,-
 *M.-nr. Obs.svart Matt 12317600
Pris: 38.890,-

Användning	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Servis 12 pers.
Matupplevelser	Långtidssteking	Nätverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmhållning av mat	Tillbehör	Häfte till matlagning
Perfekt servering	Uppvärmning av porslin	Produktmått (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Komfort	Utdrag, Timer-funktion		

Användning	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumförp.	3 vakuumsteg 3 svetsnivåer
Matupplevelser	Förberedelse till sous-vide, marinering	Kapacitet	8 L
Mindre matspill	Förlängd hållbarhet, portionsuppdelning	Tillbehör	50 stk. Miele vakuumpåsar small, 50 stk. Miele vakuumpåsar large, häfte för sous-vide
Möjligheter	Vakuumförp. i påsar eller behållare, vakuumförp. av vätska	Produktmått (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Utdrag		



TILLBEHÖR TILL VAKUUMFÖRPACKARE



Vakuumpåsar (small) VB 1828

Mieles vakuumpåsar är tillverkade av polyeten/polyamid (PE/PA). De är godkända av livsmedelsindustrin och avger ingen smak eller lukt och är beständiga mot värme, kyla, syra, fett och alkohol.

Användningsområde:

- Förberedelse för sous-vide-tillagning
- Marinering och portionering av livsmedel
- Förlängning av livsmedlens hållbarhet
- Tät förpackning för såser, marinader och marinerade rätter
- 90 µm tjock och rivtålig

Innehåll: 50 st.

M.-nr. 10380620

Pris: 555,-



Vakuumpåsar (large) VB 2435

Mieles vakuumpåsar är tillverkade av polyeten/polyamid (PE/PA). De är godkända av livsmedelsindustrin och avger varken smak eller lukt och är beständiga mot värme, kyla, syra, fett och alkohol:

- Förberedelser för sous-vide-tillagning
- Marinering och portionering av livsmedel
- Förlängning av livsmedlens hållbarhet
- Täta förpackningar för såser, marinader och marinerade rätter
- 90 µm tjock och rivtålig
- Innehåll: 50 st.

M.-nr. 10380630

Pris: 635,-



Täcklist till mat- och porslinsvärmare ESWKL 60 TFSW

Cover strip för ESW

- För att dölja metallisten på ESW vid placering i skåp

M.-nr. 11179710

Pris: 355,-



ESW 7020 – 29 cm hög

HÄLLAR



MAXIMAL FLEXIBILITET

**PowerFlex*-kokzoner är extremt mångsidiga och flexibla. Oavsett om det handlar om ett kokkärl, mycket stora pastakastruller eller stekpannor: De passar alla sömlöst på kokzonen

Njut av oöverträffad bekvämlighet med **SilentMove**, där du ljudlöst kan flytta runt kokkärlen på hällen.

UNIK KOMFORT

Snabb och bekväm användning av hällen - med Miele's ***intelligenta kokkärlsigenkänning** placerar du helt enkelt kokkärl på hällen och nummer-raden för den specifika kokzonen visas automatiskt.

Med ***intelligent kokkärlsigenkänning** kan du flytta kokkärl till en ny position på hällen och inställningarna från den tidigare positionen följer automatiskt med!

Ringer telefonen eller skriker barnen? Tryck på **Stop&Go**, som minskar värmeeffekten på alla kokzoner som används. När du kommer tillbaka trycker du på knappen igen och hällen aktiverar automatiskt den ursprungligen inställda effektnivån för varje zon.

II 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

SNABB OCH EFFEKTIV

Upplev den snabbaste uppvärmningen med Miele ***TwinBooster**-teknik.

Med den exklusiva Miele TwinBooster-funktionen kan du koncentrera kraften från två kokzoner till en enda zon. Eller så kan du fördela induktionseffekten individuellt - för ännu mer flexibel matlagning.

CON@CTIVITY

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med **Con@tivity** kommunicerar fläkten och spishällen med varandra. Utsugseffekten justeras automatiskt beroende på vad du gör på hällen.

ENKEL ANVÄNDNING OCH PERFEKTA RESULTAT

Nu behöver du inte längre justera effektnivåer eller oroa dig för att maten bränns vid. ***TempControl**-zonn har tre nivåer som håller en konstant temperatur, som du väljer.

Njut av att göra bearnaise från grunden - när du vill. Håll maten redo att serveras med **Håll varm**-funktionen. **Hot holding Plus** är också lämplig för att värma mat eller smälta choklad.

Gashällar och wokgashällar passar bra ihop. Miele **Dual wokbrännare** har två separata flammkretsar och den höga prestanda som krävs för att uppnå perfekta wokresultat.

RAM PÅ HÄLLAR

MONTERING – MED RAM




Bred ram i rostfritt stål, ovanpåliggande



Smal ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

MONTERING – UTAN RAM



Utan ram, planmonterad



Utan ram, ovanpåliggande (rundade kanter)

GLASKERAMIK-HÄLLAR



KM 6520 FR
 HighLight,
 M.-nr. 10889790
Pris: 10.290,-



KM 6522 FR
 HighLight,
 M.-nr. 12060690
Pris: 15.790,-

Ram	Bred ram i rostfritt stål	Extra komfort	Stop&Go
Ovanpåliggande	•	Nätverk	–
Planmonterad	–	Produktmått (BxD)	574 x 504 mm
Användning	EasySelect	Utskärning (BxD)	560 x 490 mm
Kokzoner	4		

Ram	Bred ram i rostfritt stål	Extra komfort	Varmhållning, Stop&Go
Ovanpåliggande	•	Nätverk	
Planmonterad	–	Produktmått (BxD)	764 x 504 mm
Användning	EasySelect	Utskärning (BxD)	750 x 490 mm
Kokzoner	1 Vario-zon, 4 zoner		



INDUKTIONSHÄLLAR, 60-80 CM

miele.se – Läs mer om Miele-hällar



KM 7164 FR
 M.-nr. 11144660
Pris: 22.790,-

Knäb
 Stop & Go
 Keeping Warm

Ram	Högtstående stålram	Kokzoner	4 Vario-zonr 2 zoner PowerFlex 1 zone PowerFlex-område
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	–	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	Vred	Nätverk	–
Hög flexibilitet	–	Produktmått (BxD)	626 x 526 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	600 x 500 mm



KM 7361 FR/FL
 M.-nr. KM 7361 FR 12418450
 M.-nr. KM 7361 FL 12418470
Pris: 12.290,-

Con@ctivity 3.0
 MobileControl
 ComfortSelect
 Keeping Warm
 Stop & Go

Ram	Stål, bred	Kokzoner	4 Vario-zonr
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	–	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect, Svart yta	Nätverk	Con@ctivity, Miele-App
Hög flexibilitet	–	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR: 560 x 490 mm ¹⁾ FL: 560 x 490 mm ¹⁾



KM 7363 FR/FL
 M.-nr. KM 7363 FR 12418480
 M.-nr. KM 7363 FL 12418490
Pris: 14.590,-

Stop & Go
 MobileControl
 ComfortSelect
 Keeping Warm
 Con@ctivity 3.0


Ram	FR: Stål, bred FL: Ingen	Kokzoner	4 kokzoner, 1 Flex kok-område för större kärl
Ovanpåliggande	KM 7363 FR KM 7363 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7363 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect, Svart yta	Nätverk	Con@ctivity, Miele-App
Hög flexibilitet	–	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR: 600 x 490 mm ¹⁾ FL: 600 x 490 mm ¹⁾



KM 7373 FR/FL
 M.-nr. KM 7373 FR 12418500
 M.-nr. KM 7373 FL 12418520
Pris: 16.790,-

Stop & Go
 MobileControl
 ComfortSelect
 Keeping Warm
 Con@ctivity 3.0

Ram	FR: Stål, bred FL: Ingen	Kokzoner	4 kokzoner, 1 Flex kok-område för större kärl
Ovanpåliggande	KM 7373 FR KM 7373 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7373 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect, Svart yta	Nätverk	Con@ctivity, Miele-App
Hög flexibilitet	–	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 764 x 504 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR: 750 x 490 mm ¹⁾ FL: 750 x 490 mm ¹⁾



KM 7464 FR/FL
 M.-nr. KM 7464 FR 11144710
 M.-nr. KM 7464 FL 11144720
Pris: 18.090,-

ComfortSelect
 Keeping Warm
 Con@ctivity 3.0
 PowerFlex
 MobileControl
 TwinBooster
 Stop & Go

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovanpåliggande	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7464 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR: 560 x 490 mm FL: 600 x 500 mm



KM 7466 FR/FL 

M.-nr. KM 7466 FR 12484640
M.-nr. KM 7466 FL 12484650
Pris: 18.090,-

Gäller från februari 2024




KM 7404 FX

M.-nr. 11390350
Pris: 20.390,-



Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	2 Vario, 2 PowerFlex, 1 PowerFlex-område
Ovanpå- liggande	KM 7466 FR, KM 7466 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7466 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect Svart yta	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskärning (BxD)	FR: 560 x 490 mm ¹⁾ FL: 600 x 500 mm ¹⁾

Ram	-	Kokzoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovanpå- liggande	-	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	Comf- ort- Select	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	592 x 492 mm
Temp- Control	-	Utskärning (BxD)	570 x 470 mm



KM 7465 FR/FL

M.-nr. KM 7465 FR 11144730
M.-nr. KM 7465 FL 11144740
Pris: 21.190,-




KM 7474 FR/FL

M.-nr. KM 7474 FR 11144750
M.-nr. KM 7474 FL 11144760
Pris: 21.190,-



Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	4 PowerFlex
Ovanpå- liggande	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7465 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskärning (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	2 PowerFlex, 2 Vario
Ovanpå- liggande	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7474 FL	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	ComfortSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm




1) 1) Utsågningsmått vid ovanpåliggande montering

INDUKTIONSHÄLLAR, 60-80 CM

miele.se – Läs mer om Miele-hällar



KM 7564 FR/FL
 M.-nr. KM 7564 FR 11144770
 M.-nr. KM 7564 FL 11144780
Pris: 22.790,-




KM 7414 FX
 M.-nr. 11144700
Pris: 24.290,-
 ENDAST FÖR PLANMONTERING

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	4 PowerFlex
Ovanpåliggande	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7564 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ram	–	Kokzoner	2 Vario, 2 Powerflex
Ovanpåliggande	–	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	Comfort Select	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Powerflex	Produktmått (BxD)	752 x 492 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	730 x 470 mm



KM 7667 FR/FL
 M.-nr. KM 7667 FR 11144900
 M.-nr. KM 7667 FL 11144910
Pris: 29.790,-
 STÖRRE FLEXIBILITET




KM 7575 FR/FL
 M.-nr. KM 7575 FR 11144790
 M.-nr. KM 7575 FL 11144800
Pris: 32.190,-

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	4 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7667 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta	Produktmått (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	6 PowerFlex
Ovanpåliggande	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7575 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



KM 7575 FL & GGRP



KM 7594 FR/FL
 M.-nr. KM 7678 FR 12198280
 M.-nr. KM 7678 FL 12198270
Pris: 35.290,-



KM 7677 FR/FL
 M.-nr. KM 7677 FR 11144930
 M.-nr. KM 7677 FL 11144940
Pris: 35.290,-
 STÖRRE FLEXIBILITET

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokzoner	1 Variokokzoner (Ø 28 cm), 4 PowerFlex kokzoner, 2 PowerFlex områden
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7594 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	KM 7594 FR: 942 x 526 mm KM 7594 FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokzoner	4 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7677 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



KM 7684 FL
 M.-nr. 11144820
Pris: 35.190,-



KM 7576-2 FL
 M.-nr. 12527010
Pris: 36.090,-
 125 Edition
 Gäller från maj 2024

Ram	Ingen	Kokzoner	4 PowerFlex områden
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	896 x 388 mm

Ram	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokzoner	6 PowerFlex
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning Lock&Wipe
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



INDUKTIONSHÄLLAR, 80-90 CM

miele.se – Läs mer om Miele-hällar



KM 7679 FR/FL

Med TempControl
 M.-nr. KM 7679 FR 11508080
 M.-nr. KM 7679 FL 11508090
Pris: 36.790,-

SmartLine, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, TempControl, MobileControl



KM 7678 FR/FL

M.-nr. KM 7678 FR 11144960
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980
Pris: 39.190,-

SmartSelect, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, Full-Surface, MobileControl, SmartLine

STÖRRE FLEXIBILITET

Ram	FR: Stål, högtstående, FL: Ingen	Kokzoner	Vario-zonr, 2 PowerFlex, 2 PowerFlex områden
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go, TempControl
Planmonterad	•	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	PowerFlex	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskärning (BxD)	FR: 750 x 490 mm FL: 780 x 500 mm

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokzoner	6 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta	Produktmått (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



KM 7878-1 FL

DiamondFinish
 M.-nr. 12275750
Pris: 42.290,-

SmartSelect White, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, Full-Surface, MobileControl, DiamondFinish

STÖRRE FLEXIBILITET



KM 7879 FL

M.-nr. 11508110
Pris: 42.190,-

SmartSelect White, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, TempControl, MobileControl

STÖRRE FLEXIBILITET

Ram	–	Kokzoner	6 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect White	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta, SilentMove, DiamondFinish	Produktmått (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	780 x 500 mm

Ram	–	Kokzoner	Vario-zonr, 2 PowerFlex kokzoner, 2 PowerFlex-område
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go, TempControl
Planmonterad	•	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect White	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	SilentMove	Produktmått (BxD)	963 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskärning (BxD)	916 x 500 mm



INDUKTIONSHÄLLAR, 80-90 CM



KM 7697 FR/FL
 M.-nr. KM 7697 FR 11144990
 M.-nr. KM 7697 FL 11145000
Pris: 43.890,-

STÖRRE FLEXIBILITET

- SmartSelect
- TwintBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- Full-Surface
- MobileControl
- SmartLine



KM 7899 FL
 M.-nr. 11508120
Pris: 49.290,-

- SmartSelect White
- TwintBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- TempControl
- MobileControl

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokzoner	6 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7697 FL	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta	Produktmått (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm


Ram	–	Kokzoner	3 Vario-zonr (Ø 28cm), 2 PowerFlex kokzoner, 2 PowerFlex-område
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go, Tempcontrol
Planmonterad	•	Komfort	Kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect White	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	SilentMove	Produktmått (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskärning (BxD)	916 x 500 mm



KM 7897-1 FL
 DiamondFinish
 M.-nr. 12275760
Pris: 47.790,-

STÖRRE FLEXIBILITET

- SmartSelect
- TwintBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- Full-Surface
- DiamondFinish
- MobileControl



KM 7999 FR/FL Prestige Partner
 M.-nr. KM 7999 FR 11145040
 M.-nr. KM 7999 FL 11145050
Pris: 78.890,-

MED TEMPCONTROL

- Touch Display
- TwintBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- TempControl
- MobileControl

reddot winner 2022

Ram	–	Kokzoner	6 zoner (större flexibilitet)
Ovanpåliggande	•	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	•	Komfort	Intelligent kastrulligenkänning
Användning	SmartSelect White	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	Induktion på större yta, SilentMove/DiamondFinish	Produktmått (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskärning (BxD)	916 x 500 mm

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokzoner	3 kokområden, 1 och 2 TempControl Plus-områden med 2 & 5 sensorer. Max antal kastruller: 5 st
Ovanpåliggande	• / båda	Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go
Planmonterad	KM 7999 FL	Komfort	Kastrulligenkänning, Hjälpfunktioner
Användning	Multi-color-Touch display	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Hög flexibilitet	SilentMove	Produktmått (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskärning (BxD)	FR: 916 x 500 mm FL: 916 x 500 mm



TWO IN ONE INDUKTIONSHÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT

miele.se – Läs mer om Miele-hällar



KMDA 7272 FR-A/FL-A (frånluft) KMDA 7272 FR-U/FL-U (cirkulationsdrift)


Flexibel installation. Frånlufts-alternativ direkt bakom, ner längs bakväggen och ut i det fria eller till höger-vänster längs med sockel eller bakom skåp.

M.-nr. KMDA 7272 FR-A 12266260
M.-nr. KMDA 7272 FL-A 12266290
M.-nr. KMDA 7272 FR-U (cirkulationsdrift) 12266280
M.-nr. KMDA 7272 FL-U (cirkulationsdrift) 12266300

Pris: 41.290,-

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Frånluft	FR-A och FL-A
Ovanpåliggande	KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FL-A	Kolfilter vid cirkulationsdrift	Inkl. kolfilter DKF 35-P och Plug&Play (för 60 cm) (ombyggnadsset för cirkulationsdrift ej inkl.; DUU 1500) (Platt kanalsat cirkulationsdrift ej inkl.; DFKS-UR) (Platt kanalsat frånluft ej inkl.; DKFS-AR)
Planmonterad	KMDA 7272 FL	Effektivitetsklass	A (610 m ³ /t, Booster-läge frånluft) A (465 m ³ /t, Booster-läge cirkulationsdrift)
Användning	ComfortSelect Plus (gul)	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	2 kokområden	Energiklass / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kokzoner	4 Vario kokzoner med kryssdesign	Ljudnivå	64 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Eftergångstid 5/15 min, Recall-funktion, Indikator för fett och aktivt kolfilter.	Produktmått (BxD)	KMDA 7272 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-U: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0	Utskäring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.



KMDA 7473 FR-A/FL-A (frånluft) KMDA 7473 FR-U/FL-U (cirkulationsdrift)

Flexibel installation. Frånlufts-alternativ direkt bakom, ner längs bakväggen och ut i det fria eller till höger-vänster längs med sockel eller bakom skåp.


M.-nr. KMDA 7473 FR-A 12268440
M.-nr. KMDA 7473 FL-A 12268460
M.-nr. KMDA 7473 FR-U (cirkulationsdrift) 12268470
M.-nr. KMDA 7473 FL-U (cirkulationsdrift) 12268450

Pris: 44.390,-

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Frånluft	FR-A och FL-A
Ovanpåliggande	KMDA 7473 FR, KMDA 7473 FL	Kolfilter vid cirkulationsdrift	Inkl. kolfilter DKF 35-P och Plug&Play (för 60 cm) (ombyggnadsset för cirkulationsdrift ej inkl.; DUU 1500) (Platt kanalsat cirkulationsdrift ej inkl.; DFKS-UR) (Platt kanalsat frånluft ej inkl.; DKFS-AR)
Planmonterad	KMDA 7473 FL	Effektivitetsklass	A (610 m ³ /t, Booster-läge Frånluft) A (465 m ³ /t, Booster-läge cirkulationsdrift)
Användning	ComfortSelect Plus (gul), upplyst sifferrad	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	2 Flex-områden	Energiklass / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kokzoner	4 store kokzoner	Ljudnivå	68 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Eftergångstid 5/15 min, Recall-funktion, Indikator för fett och aktivt kolfilter.	Produktmått (BxD)	KMDA 7473 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-U: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskäring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.

TWO IN ONE INDUKTIONSHÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT



KMDA 7634 FR / FL

Flexibel installation - fläkt och anslutning för utblås kan placeras bak, till höger eller till vänster.


M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

Pris: 52.490,-

Ram	FR: Stål, högststående, FL: Ingen	Frånluft	•
Ovanpåliggande	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Kolfilter vid cirkulationsdrift	• / kräver DUU 1000-2
Planmonterad	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklass	A (570 m ³ /t, Booster-läge)
Användning	SmartSelect	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	PowerFlex	Energiklass / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kokzoner	4 PowerFlex / 2 PowerFlex områden	Ljudnivå	69 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Fläkt är nedsänkt	Produktmått (BxD)	KMDA 7634 FR: 806 x 526 mm KMDA 7634 FL: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.



KMDA 7476 FR / FL

Flexibel installation - fläkt och anslutning för utblås kan placeras bak, till höger eller till vänster.

M.-nr. KMDA 7476 FR 11790030

M.-nr. KMDA 7476 FL 11790020

Pris: 52.490,-

Ram	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Frånluft	•
Ovanpåliggande	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Kolfilter vid cirkulationsdrift	• / kräver DUU 1000-2
Planmonterad	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklass	A (570 m ³ /t, Booster-läge)
Användning	ComfortSelect Plus	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	2 PowerFlex-område	Energiklass / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kokzoner	4 PowerFlex XL	Ljudnivå	69 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Lock&Wipe	Produktmått (BxD)	KMDA 7476 FR: 806 x 526 mm KMDA 7476 FL: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskärning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.



+ 7 cm




Miele




+ 7 cm

0 3 0
9 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

KMDA 7476 FR/FL

TWO IN ONE INDUKTIONSHÄLLAR
MED INTEGRERAD FLÄKT

NYHET


KMDA 7676 FL-A (frånluft)
KMDA 7676 FL-U (cirkulationsdrift)

BlackPerfection
 Flexibel installation
 M.-nr. KMDA 7676 FL-A 12512540
 M.-nr. KMDA 7676 FL-U 12512550
Pris: 51.390,-


Gäller från mars 2024

Ram	Ingen	Frånluft	FL-A / FL-U
Ovanpåliggande	KMDA 7676 FL-A / FL-U	Kolfilter vid cirkulationsdrift	Inkl. kolfilter DKF 35-P och Plug&Play (för 60 cm) (ombyggnadsset för cirkulationsdrift ej inkl.; DUU 1500) (Platt kanalset cirkulationsdrift ej inkl.; DFKS-UR) (Platt kanalset frånluft ej inkl.; DKFS-AR)
Planmonterad	KMDA 7676 FL-A / FL-U	Effektivitetsklass	A (605 m ³ /t, Intensivläge frånluft) A (520 m ³ /t, Intensivläge cirkulationsdrift)
Användning	ComfortSelect White Svart yta, Svart färg på galler	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	2 PowerFlex XL-områden	Energiklass / ECO-motor	A+ (31,2 kWh/år) / Silence-motor
Kokzoner	4 store kokzoner	Ljudnivå	65/68 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Eftergångstid 5/15 min, Recall-funktion, Indikator för fett och aktivt kolfilter.	Produktmått (BxD)	KMDA 7676 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7676 FL-U: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskarning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.



NYHET


KMDA 7876 FL-A (frånluft) Gala Edition
KMDA 7876 FL-U (cirkulationsdrift) Gala Edition

BlackPerfection
 Flexibel installation
 M.-nr. KMDA 7876 FL-A 12515890
 M.-nr. KMDA 7876 FL-U 12515910
Pris: 57.590,-

Gäller från mars 2024



Ram	Ingen	Frånluft	FL-A / FL-U
Ovanpåliggande	KMDA 7876 FL-A / FL-U	Kolfilter vid cirkulationsdrift	Inkl. kolfilter DKF 35-P och Plug&Play (för 60 cm) (ombyggnadsset för cirkulationsdrift ej inkl.; DUU 1500) (Platt kanalset cirkulationsdrift ej inkl.; DFKS-UR) (Platt kanalset frånluft ej inkl.; DKFS-AR)
Planmonterad	KMDA 7876 FL-A / FL-U	Effektivitetsklass	A (605 m ³ /t, Intensivläge frånluft) A (520 m ³ /t, Intensivläge cirkulationsdrift)
Användning	ComfortSelect White Mattsvart yta, Svart färg på galler	Fettfiltreringsklass	A
Hög flexibilitet	2 PowerFlex XL-områden	Energiklass / ECO-motor	A+ (31,2 kWh/år) / Silence-motor
Kokzoner	4 store kokzoner	Ljudnivå	64/68 dB(A), läge 3
Enkel användning	Varmhållning, Stop&Go	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål (kan diskas i diskmaskin)
Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Eftergångstid 5/15 min, Recall-funktion, Indikator för fett och aktivt kolfilter.	Produktmått (BxD)	KMDA 7876 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7876 FL-U: 800 x 520 mm
Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskarning (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i Kom ihåg att köpa platta kanaler separat.



**Platt kanalsats (frånluftsdrift)
DFKS-A-1**

Platt kanalsats, ventilation för individuellt luftlöde i frånluftsdrift - KMDA 7634/7476

- Inkl.väggenomföring (DMK150)
- Adapter platt kanal – rund (1 x DFK-A)
- Adapter platt kanal – rund 90° (1x DFK AK 90)
- Båge platt kanal 90° (1x DFK-BV 90)
- Båge platt kanal, vertikal 90° (1x DFK-BH 90)
- Rakt stycke (1x 1m DFK-R1000)
- Tätningslist (1x DFK-DB)
- Ta hänsyn till nationella byggföreskrifter
- Kanaldelar av vitt plastmaterial, branddämpande material

M.-nr. 11737480

Pris: 6.975,-



**Platt kanalsats (cirkulationsdrift)
DFKS-U**

Platt kanalsats för cirkulationsdrift. Hygienisk och individuell luftledning i cirkulationsdrift – KMDA 7634/7476

- Inkl.cirkulationsdriftsbox (DUU 1000-2)
- Anslutningsstycke platt kanal (1 x DFK-V)
- Båge platt kanal, vertikal 90° (2x DFK-BV 90)
- Båge platt kanal 90° (1x DFK-BH 90)
- Platt kanal (2x 1 m DFK-R1000)
- Längdutjämning (1x DFK-L)
- Tätningslist (1x DFK-DB)
- Ta hänsyn till nationella byggföreskrifter

M.-nr. 11250350

Pris: 9.265,-



**Platt kanalsats (frånluftsdrift)
DFKS-AR**

Platt kanalsats, frånluft för individuell luftledning i frånluftsdrift - KMDA 7272/7473

- KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U
- Inkl.väggenomföring (DMK150)
 - Adapter platt kanal– rund (1 x DFK-A)
 - Adapter platt kanal – rund 90° (2x DFK AK 90)
 - Båge platt kanal 90° (1x DFK-BH 90)
 - Rakt stycke (2x 1m DFK-R1000)
 - Tätningslist (1x DFK-DB)
 - Ta hänsyn till nationella byggföreskrifter
 - Kanaldelar av vitt plastmaterial, branddämpande material

M.-nr. 12226910

Pris: 6.865,-




**Platt kanalsats (cirkulationsdrift)
DFKS-UR**

Platt kanalsats för hygienisk och individuell luftledning i cirkulationsdrifts – KMDA 7272/7473 KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U

- Inkl.cirkulationsdriftsbox (DUU 1500)
- Anslutningsstycke platt kanal (1 x DFK-V)
- Båge platt kanal, vertikal 90° (1x DFK-BV 90)
- Adapter platt kanal – 90° (1x DFK AK 90)
- Båge platt kanal, horisontell 90° (1x DFK-BH 90)
- Rakt stycke (2x 1 m DFK-R1000)
- Längdutjämning (1x DFK-L)
- Tätningslist (1x DFK-DB)
- Ta hänsyn till nationella byggföreskrifter

M.-nr. 12226890

Pris: 6.435,-



**Förlängningssats
DVS 150**

Förlängningssats för KMDA 7272xx-U / 7473 xx-U KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U

- För Plug&Play-drift i extra djupa skåp
- Anslutning mellan luftstos och skåpets bakre vägg
- För underskåp med över 60 cm djup
- Variabel längd
- Inkl. frånluftsstos, slang och slangklämma

M.-nr. 12167200

Pris: 675,-



**Kolfilter
DKF 35-P**

Active AirClean-luftfilter med aktivt kol inkl. för KMDA 7272xx-U / 7473 xx-U

- KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U
- Märkbart frisk och luktnutral luft i hela köket
 - Neutraliserar obehaglig lukt från matlagning
 - Enkelt och snabbt att byta
 - Filterbyte var 6-e månad


M.-nr. 12041230

Pris: 1.345,-






STORT URVAL
OCH FLEXIBILITET



Platt kanal DFK-R 1000

- Rakt stycke
M.-nr. 10811340


Pris: 625,-



Anslutningsstycke DFK-V

- Förbinder platta kanaldelar
M.-nr. 10811360


Pris: 345,-



Längdutmjämning DFK-L

- Längdutmjämnar
M.-nr. 11051270


Pris: 625,-



Båge platt kanal 90°, horisontal DFK-BH 9

- Horisontal båge 90°
M.-nr. 10811390


Pris: 625,-



Båge platt kanal 90°, vertikal DFK-BV 90

- Vertikal båge 90°
M.-nr. 10811410


Pris: 625,-



Adapter DFK-A

- Adapter platt – rund
M.-nr. 10811430


Pris: 625,-



Kompakt adapter DFK-AK 90

- Adapter platt – rund 90°
M.-nr. 11590720


Pris: 705,-



Båge platt kanal 45°, horisontal DFK-BH 45

- Horisontal båge 45°
M.-nr. 10811450


Pris: 625,-



Båge platt kanal 15°, horisontal DFK-BH 15

- Horisontal båge 15°
M.-nr. 10811460

Pris: 525,-



Båge platt kanal 90°, vertikal DFK-BVK 90

- Vertikal båge 90°
M.-nr. 10811470

Pris: 605,-



Tätningsband DFK-DB

- Passar Miele platt kanalsystem DFK
- Till tätning av övergångar mellan platta kanaldelar
- Färg: vit
- Längd: 10 m
M.-nr. 10820390

Pris: 165,-



SmartLine



CS 7101-1 FL

Gashäll, 1 zon
(Dual-wok-brännare),
till natur- och flaskgas
(dysor för naturgas medföljer)
M.-nr. 11402780
Pris: 20.990,-

Ram	–	Rengöring	Gjutjärnsgaller i matt svart (kan diskas i diskmaskinen)
Ovanpåliggande	•	Säkerhet	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planmonterad	•	Produktmått (BxD)	378 x 520 mm
Användning	Vridbrytare i metall (el)	Utskärning (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7102-1 FL

Gashäll, 2 zoner,
till natur- och flaskgas
(dysor för naturgas medföljer)
M.-nr. 11402790
Pris: 19.490,-


Ram	–	Rengöring	Gjutjärnsgaller i matt svart (kan diskas i diskmaskinen)
Ovanpåliggande	•	Säkerhet	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planmonterad	•	Produktmått (BxD)	378 x 520 mm
Användning	Vridbrytare i metall (el)	Utskärning (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7641 FL

Induktionswok, 1 zon
M.-nr. 11322810
Pris: 42.790,-

Ram	–	Stressfri användning	Varmhållning, Stop&Go
Ovanpåliggande	•	Komfort	Igenkänning av kokkär, ljudsignal
Planmonterad	•	Säkerhet	
Användning	SmartSelect	Produktmått (BxD)	378 x 520 mm
		Utskärning (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7612 FL

Induktionshäll, 2 zoner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 21.890,-


Ram	–	Stressfri användning	Varmhållning, Stop&Go
Ovanpåliggande	•	Komfort	Permanent kastrulligenkänning, Lock&Wipe
Planmonterad	•	Säkerhet	
Användning	SmartSelect	Produktmått (BxD)	378 x 520 mm
		Utskärning (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7632 FL

Teppanyaki-häll, induktion
M.-nr. 10693780
Pris: 37.490,-

Ram	–	Stressfri användning	Varmhållning, Stop&Go
Ovanpåliggande	•	Komfort	2 separata inställningsområden
Planmonterad	•	Säkerhet	
Användning	SmartSelect	Produktmått (BxD)	378 x 520 mm
		Utskärning (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CSDA 7001 FL

Bänkflåkt
M.-nr. 11402480
Pris: 24.190,-

Ram	–	Effektivitetsklass	A (535 m ³ /t, Booster)
Ovanpåliggande/Planmonterad	• / •	Fettfettfilterningsklass	B
Stressfri användning	SmartSelect	Energi klass / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Frånluft	•	Ljudnivå	66 dB(A), läge 3
Kolfilter vid cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Säkerhet	FlameGuard skyddar mot gasflammar	Produktmått (BxD)	120 x 520 mm
Lätt Rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter rostfritt stål	Utskärning (BxD)	100 x 500 mm ²⁾




Tillbehör

Monteringslist för att montera flera SmartLine-produkter i samma utsågning, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 735,-

¹⁾ Produktmått och Användningskoncept passar till SmartLine. ²⁾ Produktmått passar till CSDA 7001 FL. ³⁾ Vid planmontering: invändiga utsågningsmått.

FLÄKTAR



EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Alla Miele-fläktar är utrustade med mycket effektiva fettfilter i metall och ***10-lager**, som enkelt kan rengöras i diskmaskinen. filtret är tillverkat av rostfritt stål för att förhindra missfärgning.

***CleanCover** gör det enkelt och säkert att rengöra insidan av alla Miele's köksfläktar. Den användarvänliga designen innebär att det inte finns några skrymslen eller besvärliga hörn där smuts kan gömma sig.

Inga vassa metallkanter eller elektroniska komponenter, bara en ren, slät yta som är lätt att torka ren.

För optimal prestanda och underhåll talar Filterindikatorn om för dig när fettfiltret och filtret med aktivt kol är fulla och behöver bytas ut eller rengöras.



ENASTÅENDE ANVÄNDNING

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med ***Con@ctivity** kommunicerar fläkten och hällen med varandra. Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.

MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid, kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Miele-appen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Mieles köksfläkt till mittpunkten i ditt kök. Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.



FLÄKTAR FÖR UNDER- OCH INBYGGNAD



DA 1260

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 10548440
M.-nr. Brillantvit 10548430
Pris: 7.195,-



DAS 2620 (60 cm)

Med intern motor eller till
extern motor, SlimLine-utdrag
M.-nr. intern motor 12025060
M.-nr. extern motor 11862380
Pris: 7.495,-



Typ	Monteras under överskåp	Ljudnivå	64 dB(A), läge 3
Frånlufts- drift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulations- drift	•	Filter- indikator	–
Effektivitets- klass	D (545 m ³ /t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings- klass	A (95,1 %)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Typ	Utdrag, rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A), läge 3
Frånlufts- drift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulations- drift	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klass	A (555 m ³ /t, Boost)	Komfort	EasySwitch
Fettfiltrerings- klass	A (95,6 %)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (41,7 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	32/436x596x272,5



DAS 2920 (90 cm)

Med intern motor eller till
extern motor, SlimLine-utdrag
M.-nr. intern motor 12025070
M.-nr. extern motor 11862390
Pris: 9.395,-



DAS 4620 (60 cm)

SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025080
Pris: 10.190,-



Typ	Utdrag, rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A), läge 3
Frånlufts- drift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulations- drift	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klass	A (555 m ³ /t, Boost)	Komfort	EasySwitch
Fettfiltrerings- klass	A (95,2 %)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (42 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	32/436x896x272,5

Typ	Utdrag, rostfritt stål	Ljudnivå	48 dB(A), läge 3
Frånlufts- drift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulations- drift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitets- klass	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltrerings- klass	A (95,1 %)	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A++ (23,1 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	32/436x596x272,5



DAS 4620 (60 cm)

Med intern motor
EasySwitch-styrning
M.-nr. 12539060
Pris: 10.890,-



Gäller från mars 2024

Typ	Slimline, Obsidi- ansvart/rostfritt stål	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluft	•	Rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulations- drift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitets- klass	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	Eftergångstid 5/15 min, LED-ljus med dimmer
Fettfiltrerings- klass	A	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	36x596x273 mm

FLÄKTAR FÖR INBYGGNAD



DAS 4920 (90 cm)
SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025110
Pris: 11.690,-

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl
- Filter Indikator
- Eco Motor

Typ	Utdrag, rostfritt stål	Ljudnivå	48 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (96 %)	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ (22,9 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	32/436x896x272,5



DAS 4920 (90 cm)
Med intern motor
EasySwitch-styrning med taster
M.-nr. 12539070
Pris: 12.490,-
Gäller från mars 2024

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl

Typ	Slimline, Obsidiansvart	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	5/15 min eftergångstid, LED-ljus med dimmer
Fettfiltreringsklass	A	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	34x896x273 mm



DAS 4630 (60 cm)
SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025090
Pris: 12.490,-

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl
- Filter Indikator
- Eco Motor


Typ	Utdrag, Obsidiansvart/rostfritt stål	Ljudnivå	48 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	SmartControl, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A++ (23,5 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	32/436x596x278,5



DAS 4930 (90 cm)
SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025120
Pris: 13.990,-

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl
- Filter Indikator
- Eco Motor


Typ	Utdrag, Obsidiansvart /rostfritt stål	Ljudnivå	48 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	SmartControl, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (96 %)	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ (23,4 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	32/436x896x278,5



DAS 4631 (60 cm)
Med intern motor
SmartControl användning
M.-nr. 12461950
Pris: 12.490,-
Gäller från mars 2024

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl

Typ	Slimline, Obsidiansvart	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	Eftergångstid 5/15 min, LED-ljus med dimmer
Fettfiltreringsklass	A	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,5 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	36x596x273 mm



DAS 4931 (90 cm)
Med intern motor
SmartControl användning
M.-nr. 12461960
Pris: 13.990,-
Gäller från mars 2024

- A+++
- 10 Filter
- LED
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl

Typ	Slimline, Obsidiansvart	Ljudnivå	55 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	Eftergångstid 5/15 min, LED-ljus med dimmer
Fettfiltreringsklass	A	Nätverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklass / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,4 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	36x896x273 mm

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen

FLÄKTAR FÖR INBYGGNAD

miele.se – Läs mer om Miele-fläktar



DAS 4640 (60 cm)

SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025100
Pris: 13.990,-

Typ	Utdrag, transparent glas	Ljudnivå	48 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m3/t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (86,2 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (27,4 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	6/245x561x307



DAS 4940 (90 cm)

SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025130
Pris: 15.590,-

Typ	Utdrag, transparent glas	Ljudnivå	47 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (625 m3/t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (86,2 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (24,8 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	6/245x861x307



DAS 8630 (60 cm)

SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025140
Pris: 20.290,-

Typ	Utdrag, rostfritt stål / Obsidiansvart	Ljudnivå	47 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (810 m3/t, Boost)	Komfort	SmartControl White, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (88 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (27,2 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	15/245x561x307



DAS 8930 (90 cm)


SlimLine-utdrag
M.-nr. 12025150
Pris: 21.790,-

Typ	Utdrag, rostfritt stål	Ljudnivå	47 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (880 m3/t, Boost)	Komfort	SmartControl White, 5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (88,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25,2 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	15/245x861x307




SmartControl White

VÄGGHÄNGDA FLÄKTAR



DAW 1620 Active

Med intern motor
M.-nr. 12159410
Pris: 9.395,-




DAW 1920 Active

Med intern motor
M.-nr. 12159420
Pris: 10.890,-


Typ	Vägghängd fläkt, rostfritt stål, EasySwitch-taster	Ljudnivå	62 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	2 x 10-lager ALU-metalfilter
Cirkulationsdrift	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list (1 x 3,2 W)
Fettfilteringsklass	A	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (49,90 kWh/år) /AC	Produktmått (HxBxD)	673-1123 x 598 x 500 mm

Typ	Vägghängd fläkt, rostfritt stål, EasySwitch-taster	Ljudnivå	62 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	3 x 10-lager ALU-metalfilter
Cirkulationsdrift	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (645 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list (1 x 3,2 W)
Fettfilteringsklass	A	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (49,80 kWh/år) /AC	Produktmått (HxBxD)	673-1123 x 898 x 500 mm



PUR 68 W (60 cm)

Med intern motor
CleanSteel M.-nr. 10385270
Pris: 14.790,-
Mattsvart M.-nr. 12394740
Pris: 15.590,-




PUR 98 W (90 cm)

Med intern motor
CleanSteel M.-nr. 10385280
Pris: 16.390,-
Mattsvart M.-nr. 12394750
Pris: 17.190,-


Typ	Vägghängd fläkt, rostfritt stål / Mattsvart	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfilteringsklass	A	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Typ	Vägghängd fläkt, rostfritt stål / Mattsvart	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfilteringsklass	A	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6066 W Wing * (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brijlantvit 10138850
Pris: 17.890,-
M.-nr. Obsidiansvart 10138840
Pris: 17.190,-



DA 6086 W Wing * (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brijlantvit 10143210
Pris: 20.290,-
M.-nr. Obsidiansvart 10138860
Pris: 18.690,-


Typ	Vägghängd fläkt, färgat glas och rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfilteringsklass	B	Nettverk	–
Energiklass / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Typ	Vägghängd fläkt, färgat glas och rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfilteringsklass	B	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen

VÄGGHÄNGDA FLÄKTAR

miele.se – Läs mer om Miele-fläktar




B 10 Filter LED

DA 6096 W Wing (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillantvit 9974070
Pris: 20.290,-
M.-nr. Obsidiansvart 9974080
Pris: 18.690,-

Typ	Vägghängd fläkt, färgat glas och rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltreringsklass	B (92,4 %)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm




B 10 Filter LED

DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684340
Pris: 15.590,-

Typ	Vägghängd fläkt, grafit grå glas	Ljudnivå	50 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	B (670 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltreringsklass	B (92,8%)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm




B 10 Filter LED

DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684330
Pris: 15.590,-

Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	50 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	B (670 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltreringsklass	B (92,8%)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm




B 10 Filter LED Filter Indikator Eco Motor

DA 9092 W

Med intern motor
M.-nr. Obsidiansvart 12526460
M.-nr. Grafitgrå 12526470
Pris: 15.590,-

Gäller från mars 2024

Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart, Touch användning	Ljudnivå	50 dB(A) läge 3/ Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	B, 670 m³/t, Boost	Komfort	Eftergångstid 5/15 min, LED-list
Fettfiltreringsklass	B	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	B / AC-motor (67,7 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	500x880x500 mm




A+++ 10 Filter LED Con@ctivity 3.0 MobileControl

DA 9298 W

Med intern motor
M.-nr. 12027540
Pris: 24.890,-

Typ	Inbyggd, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	44 dB(A), läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (915 m³/t, Boost)	Komfort	SmartControl, BlackBoard
Fettfiltreringsklass	C (83,7 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+++ (21,3 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	500 x 880 x 260 mm



A+++ 10 Filter LED Filter Indikator Eco Motor MobileControl Con@ctivity 3.0

DA 9299 Screen BlackBoard

Med intern motor
M.-nr. 12526500
Pris: 25.690,-

Gäller från mars 2024

Typ	Vägghängd fläkt, BlackBoard, Touch-användning	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3/ Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A, 915 m³/t, Boost 2	Komfort	Eftergångstid 5/15 min, LED-list
Fettfiltreringsklass	C	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+++ / • (21,3 kWh/år)	Produktmått (HxBxD)	500x880x500 mm

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen



DA 4298 W Puristic Plus

Med intern motor eller till extern motor. Standardskorsten i rostfritt stål medföljer
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 24.890,-
M.-nr. extern motor 11392260
Pris: 24.890,-

Typ	Vägghängd fläkt, rostfritt stål	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (630 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	62/685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799440
Pris: 26.490,-

Typ	Vägghängd fläkt, grafitgrå glas	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	C (75,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm



DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799430
Pris: 26.490,-


Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	C (75,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 27.290,-
M.-nr. extern motor 11392270
Pris: 26.490,-

Typ	Vägghängd fläkt, grafitgrå glas	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	C (75,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10799450
M.-nr. extern motor 11392280
Pris: 26.490,-

Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	C (75,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen

VÄGGHÄNGDA FLÄKTAR


miele.se – Läs mer om Miele-fläktar



DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799480
Pris: 28.790,-

Typ	Vägghängd fläkt, grafitgrå glas	Ljudnivå	60 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (89,3 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799470
Pris: 28.790,-

Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	60 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (89,3 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



DA 6798 W Shape

Med intern motor
M.-nr. 10880550
Pris: 36.590,-

Typ	Vägghängd fläkt, svart glas och rostfritt stål	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	D (67,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten medföljer
M.-nr. 10880440
Pris: 37.390,-


Typ	Vägghängd fläkt, Obsidiansvart glas och stål	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten i rostfritt stål medföljer
M.-nr. 10880450
Pris: 37.390,-

Typ	Vägghängd fläkt, svart glas och CleanSteel	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000


Med intern motor.
Standardskorsten medföljer
M.-nr. 10880430
Pris: 37.390,-

Typ	Vägghängd fläkt, Brillantvitt glas och stål	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm

• Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen




FLÄKTAR FÖR INBYGGNAD



DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10879930
Pris: 11.690,-




DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10879940
Pris: 13.290,-


Typ	Fläkt för inbyggnad i kåpa	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (90,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmått (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Typ	Fläkt för inbyggnad i kåpa	Ljudnivå	56 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (90,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmått (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm



DA 2360 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548450
Pris: 12.490,-




DA 2390 (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548460
Pris: 17.190,-


Typ	Fläkt för inbyggnad i överskåp	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (94,2 %)	Nätverk	-
Energiklass / ECO-motor	A (49 kWh/år) / -	Produktmått (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Typ	Fläkt för inbyggnad i överskåp	Ljudnivå	52 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	-
Energiklass / ECO-motor	A (55 kWh/år) / -	Produktmått (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 24.890,-



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10880110
M.-nr. extern motor 11392240
Pris: 30.390,-

Typ	Fläkt för inbyggnad i överskåp, CleanSteel	Ljudnivå	51 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (585 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,8 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Typ	Fläkt för inbyggnad i överskåp, CleanSteel	Ljudnivå	51 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,3 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen

FLÄKTAR FÖR INBYGGNAD I ÖVERSKÅP OCH TAK



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10880070
M.-nr. extern motor 11392250
Pris: 31.890,-

Typ	Fläkt för inbyggnad i överskåp, Brilljantvit	Ljudnivå	51 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,3 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 2808

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10880140
M.-nr. extern motor 11392150
Pris: 35.790,-

Typ	Takfläkt, CleanSteel	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (92,8 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



DA 2808

Med intern motor eller till extern motor
M.-nr. intern motor 10880180
M.-nr. extern motor 11391950
Pris: 35.790,-

Typ	Takfläkt, Brilljantvit	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (92,8 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen



DAD 4841 Black Levantar



reddot winner 2022

M.-nr. 12440820

Pris: 36.590,-

Typ	Bänkfläktar, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	60 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	-	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Komfort	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklass	A (415 m ³ /t boost)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fettfiltreringsklass	B (87,4%)	Produktmått (HxBxD)	300x916x58 mm
Energiklass / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		



DAD 4941 Black Levantar




reddot winner 2022

M.-nr. 12440830

Pris: 36.590,-


Typ	Bänkfläktar, Obsidiansvart glas	Ljudnivå	60 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	-	Enkel rengöring	10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Komfort	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklass	A (415 m ³ /t boost)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fettfiltreringsklass	B (87,4%)	Produktmått (HxBxD)	300x932x58 mm
Energiklass / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen



PUR 98 D

Med intern motor.
Standardskorsten i
rostfritt stål medföljer
M.-nr. 10385250
Pris: 28.790,-




DA 4208 D Puristic Plus

Med intern motor
eller till extern motor.
Standardskorsten i
rostfritt stål medföljer
M.-nr. intern motor, 10880370
M.-nr. extern motor, 11392210
Pris: 43.590,-

Typ	Frihängande, rostfritt stål	Ljudnivå	57 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklass	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	–
Energiklass / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmått (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598 mm

Typ	Frihängande, rostfritt stål	Ljudnivå	54 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598



DA 4208 V Puristic Varia

Med intern motor,
motordriven höjdstyrning.
Standardskorsten i
rostfritt stål medföljer
M.-nr. 10880350
Pris: 57.590,-

Typ	Frihängande, rostfritt stål	Ljudnivå	58 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (675 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	70/755-1045 x 898 x 598 mm



i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen


FRIHÄNGANDE FLÄKTAR

miele.se – Läs mer om Miele-fläktar



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medföljer
M.-nr. 10880470
Pris: 54.490,-



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medföljer
M.-nr. 10880480
Pris: 54.490,-


Typ	Frihängande, Obsidiansvart glas och stål	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1%)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Typ	Frihängande, svart glas och CleanSteel	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1%)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medföljer
M.-nr. 10880460
Pris: 54.490,-



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Med intern motor, tråd i trådar.
M.-nr. 11214420
Pris: 62.290,-

Typ	Frihängande, Brilljantvitt glas och stål	Ljudnivå	53 dB(A) läge 3, Silence-paket
Frånluftsdrift	•	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1%)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Typ	Frihängande, Brilljantvit	Ljudnivå	65 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	–	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A (615 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	B (90,3%)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklass / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmått	Total höjd: 700-1000 mm, Ø700 mm



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

i Tillbehör till fläktar och cirkulation och extern motor hittar du längre fram i katalogen



DA 7378
D Aura 4.0 Ambient

Med intern motor, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, fläktens vingar bredds automatiskt ut när fläkten används
M.-nr. intern motor 11408960
Pris: 89.490,-

Typ	Frihängande, Brilljantvit	Ljudnivå	66 dB(A) läge 3
Frånluftsdrift	-	Enkel rengöring	CleanCover, 10-lager fettfilter i rostfritt stål
Cirkulationsdrift	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kolfilter
Effektivitetsklass	A+ (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. eftergångstid
Fettfiltreringsklass	A (95,1 %)	Nätverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App*
Energiklass / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmått (HxBxD)	Total höjd: 700-1000 mm, Ø500 mm

* Styrs via Miele-Appen eller Con@ctivity (det finns även knappar för på/av och val av effektläge bakom fettfiltret - om nätverksanslutningen går ner)

*BARA HOS MIELE

*HUMIDITYBALANCE

Uppnå ett optimalt och hälsosamt inomhusklimat med ***HumidityBalance-**Avfuktningfiltret absorberar fukten i luftflödet och avfuktar luften innan den återförs till köket.

Den intelligenta sensorn mäter kontinuerligt luftfuktigheten i rummet. Om luftfuktigheten ligger under den rekommenderade nivån släpper spiskåpan ut den nödvändiga mängden fukt från avfuktningfiltret till köket.

MYAMBIENTLIGHT

Välj mellan 6 olika färger i Miele-App, eller använd dimmerfunktionen i appen.

*AMBIENTFRAGRANCE

Sätt i doftpatronen Summergarden så att det alltid doftar gott i köket.

VINKYLAR

PUSH2OPEN

*Dörren med **Push2Open**-funktion ger extra elegans och integreras perfekt i det handtagsfria köket. En lätt tryckning på framsidan öppnar dörren. Lätt och elegant*



DYNACOOOL-VENTILATION

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperaturen och luftfuktigheten är därför jämn i hela skåpet, så att livsmedel kan placeras var som helst i skåpet. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

TEMPERATURZONER MED INSTÄLLNING

Mieles vinkylar är utrustade med upp till tre individuellt justerbara temperaturzoner. På så sätt kan du förvara upp till tre olika typer av vin, t.ex. rött, vitt och champagne, vid den perfekta temperaturen.

TOUCH-STYRNING

Säker förvaring för alla flaskstorlekar. Mieles flexibla flaskhyllor ger stabil och säker förvaring för alla flaskor. Lamellerna i den eleganta ramen kan skjutas åt sidorna på nolltid, så att du alltid kan skapa en stabil bas - oavsett flaskans form och storlek.

På så sätt förvaras ditt vin lugnt och alltid i optimal position. Miele Touch-styrningen gör det enkelt och okomplicerat att använda skåpet. Den eleganta panelen med intuitiv manövrering är helt knappfri, vilket också gör området mycket lätt att rengöra.

*FLEXIFRAME OCH NOTEBOARD

Säker förvaring för alla flaskstorlekar. De **justerbara flaskhyllorna** ser till att flaskorna är perfekt placerade. De enskilda lamellerna i hyllorna kan enkelt flyttas för att anpassas till alla flaskformer. Ditt vin förvaras i en optimal position. Med Miele **NoteBoard** på framkanten av alla hyllor kan du notera t.ex. vintyp, producent och årgång för en snabb överblick.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det är viktigt att vinet lagras ostört utan yttre påverkan. Vinet måste kunna "andas" fritt genom korkproppen utan att äventyras. Därför säkerställer ett aktivt kolfilter ett optimalt inomhusklimat och skyddar vinet från lufttransporter.

*SOMMELIERSET

Med det unika ***SommelierSetet** från Miele kan du imponera på dina gäster med professionell dekantering av dina fina viner. Med det nya SommelierSet har du alltid det kompletta verktyget till hands.

Njut av din champagne eller ditt vita vin från ett kallt glas och uppnå alltid den perfekta tempereringen av vinflaskorna efter öppnandet. Det är dags för riktig vinprovning.



KWT 7112 iG ed/cs
KWT 7112 iG obsw
KWT 7112 iG grgr

CleanSteel,
 M.-nr. 11186560
Pris: 40.590,-

Obsidiansvart,
 M.-nr. 11186580
 Grafitgrå,
 M.-nr. 11186570
Pris: 41.390,-

AGG
 FlexiFrame
 LED
 SoftClose
 Push2Open
 Active AirClean
 1-Zone

Typ	Vinkyl för inbyggnad	Användning	Touchdisplay
Färg	CleanSteel, Obsidiansvart, Grafitgrå	Miele-App	• / kräver installation av Miele-Service
Antal utdragbara hyllor	2 st. FlexiFrame och NoteBoard	Antal standardvinflaskor	18
Komfort	1 temp.zon, Active AirClean, Kolfilter, LED-belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, optiskt och akustiskt dörrlarm, Miele-App	Ljudnivå	32 dB(A) / B
		Årlig förbrukning	116 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	465x557x571 mm / Produktmått: 450-452x560-568 mm



KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980
Pris: 41.390,-

AGG
 Active AirClean
 LED
 2-Zone



KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970
Pris: 47.290,00

1-Zone
 AGG
 FlexiFrame
 LED
 Push2Open
 Active AirClean
 Sommerlierset
 SoftClose

Typ	Vinkyl för underbyggnad	Användning	ComfortControl-användning m. display
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	–
Antal utdragbara hyllor	3	Antal standardvinflaskor	34
Komfort	2 temp.zon, Active AirClean, kolfilter, LED-belysning, DynaCool	Ljudnivå	38 dB(A) / C
		Förbrukning per år	142 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	818x597x575 mm / Produktmått: 820-870x600x580 mm

Typ	Vinkyl för underbyggnad	Användning	Touchdisplay
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	• / kräver installation av Miele-Service
Antal utdragbara hyllor	3	Antal standardvinflaskor	46
Komfort	1 temp.zon, Active AirClean kolfilter, LED-belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerlierset, SoftClose	Ljudnivå	37 dB(A) / C
		Förbrukning per år	135 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	818x597x575 mm / Produktmått: 820-870x600x580 mm



KWT 6322 UG-1

M.-nr. 12497000
Pris: 51.890,-

AGG
 35 dB
 Push2Open
 SoftClose
 LED
 DynaCool
 Active AirClean




KWT 6422 i-1

Silence-system
 Direktmontering
 M.-nr. 12364290
Pris: 46.090,-

AGG
 32 dB
 SoftClose
 LED
 DynaCool
 Active AirClean

Typ	Vinkyl för underbyggnad	Användning	TouchControl
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	2 trägaller, 2 FlexiFrame-galler	Kapacitet	94 l / 34 flaskor
Komfort	Push2OPen, 2 temp.zonr 5-20 °C, Active AirClean kolfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energi.	35 dB- B/G
		Förbrukning per år	138 kWh
		Produktmått HxBxD	822x597x577

Typ	Helintegrerad vinkyl	Användning	TouchControl
Färg	Front med glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	4 st, 3 med FlexiFrame och NoteBoard	Kapacitet	97 l / 30 flaskor
Komfort	Push2OPen, 2 temp.zonr 5-20 grader, Active AirClean kolfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energi.	32 dB- B/G
		Förbrukning per år	143 kWh
		Produktmått HxBxD	872x557x553



KWT 6422 iG-1 obsv

Silence-system,
Push2Open
M.-nr. 12364280
Pris: 49.990,-

32 dB
Push2Open
SoftClose
LED
DynaCool
Active AirClean

Typ	Integrerad vinkyl	Användning	TouchControl
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	4 st, 3 med Flexi-Frame och NoteBoard	Kapacitet	104 l / 33 flaskor
Komfort	2 temp.zonr, min 5 °C, Active AirClean kolfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energikl.	32 dB- B/G
		Förbrukning per år	143 kWh
		Produktmått HxBxD	909x595x572



KWT 6422 iG-1 grgr

Silence-system,
Push2Open
M.-nr. 12364300
Pris: 49.990,-

32 dB
Push2Open
SoftClose
LED
DynaCool
Active AirClean

Typ	Integrerad vinkyl	Användning	TouchControl
Färg	Front i Grafitgrått glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	4 st, 3 med Flexi-Frame och NoteBoard	Kapacitet	104 l / 33 flaskor
Komfort	2 temp.zonr, min 5 °C, Active AirClean kolfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energikl.	32 dB- B/G
		Förbrukning per år	143 kWh
		Produktmått HxBxD	909x595x572




KWT 6722 iS-1

Silence-system,
Push2Open,
Sommelierset,
Direktmontering
M.-nr. 12364320
Pris: 71.290,-

32 dB
Push2Open
SoftClose
LED
DynaCool
Active AirClean

Typ	Helintegrerad vinkyl	Användning	TouchControl
Färg	Front i glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	8 st. med FlexiFrame och NoteBoard	Kapacitet	254 l / 80 flaskor
Komfort	2 temp.zonr, 5-20 °C, Active AirClean kolfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energikl.	32 dB- B/G
		Förbrukning per år	162 kWh
		Produktmått HxBxD	1770x557x553



KWT 6722 iGS-1 obsv

Silence-system,
Push2Open,
Sommelierset,
Direktmontering
M.-nr. 12364310
Pris: 74.790,-

32 dB
Push2Open
SoftClose
LED
DynaCool
Active AirClean

Typ	Integrerad vinkyl	Användning	TouchControl
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3130 W
Hyllor	8 st. med FlexiFrame och NoteBoard	Kapacitet	254 l / 80 flaskor
Komfort	2 temp.zonr, 5-20 °C, Active AirClean kolfilter, LED-belysning, DynaCool, SoftClose	Ljudnivå/energikl.	32 dB- B/G
		Förbrukning per år	162 kWh
		Produktmått HxBxD	1770x557x553



KWT 6833 SG

M.-nr. 10409080
Pris: 77.890,00

FlexiFrame
LED
3-Zone
Active AirClean

Typ	Fristående vinkyl	Användning	Touchdisplay
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	Ja, kräver extrautrustning, XKM 3100 W
Antal hyllor	10 m. FlexiFrame och NoteBoard	Antal standard-vinflaskor	178
Komfort	3 temp.zonr, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Optiskt och akustiskt dörr- och temp. larm	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	206 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	1920x700x746 mm



KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090
Pris: 92.790,-

FlexiFrame
LED
3-Zone
Active AirClean
Sommelierset

Typ	Fristående vinkyl	Användning	Touchdisplay
Färg	Front i Obsidiansvart glas	Miele-App	• / extrautrustning: XKS 3100 W
Antal hyllor	10 m. FlexiFrame och NoteBoard	Antal standard-vinflaskor	178
Komfort	3 temp.zonr, Active AirClean, LED-belysning, Sommerlierset, DynaCool, Optiskt och akustiskt dörr- och temp. larm	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	206 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	1920x700x746 mm

INTEGRERBARA KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell **DryCleanSteel**-bakvägg. Förutom att stödja optimal kylfördelning förhindrar den att kondens bildas på bakväggen, så att du undviker att de bakre förpackningarna blir våta eller fryser fast på bakväggen. Dessutom är **CleanSteel** betydligt mindre känslig för fingeravtryck.

HÖGSTA KOMFORT

Njut av den ultimata bekvämligheten med FlexiTray glashylla, som enkelt kan roteras för bekväm åtkomst till alla dina matvaror - även de längst bak. Du behöver inte längre flytta något åt sidan för att komma åt maten bakom.

DYNACOOOL-VENTILATION

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

MINDRE MATSVINN

Precis som i mataffären avger kylskåp med **PerfectFresh Active** en liten mängd fukt i den övre grönsakslådan. Med denna smarta funktion kan du undvika matsvinn och hålla maten fräsch upp till 5 gånger längre än vanligt. **PerfectFresh**-systemet kombinerar högre luftfuktighet med lägre temperaturer, och oavsett om det gäller grönsaker, ost, fisk, kött eller fågel kan du hålla maten fräsch upp till 3 gånger längre än i ett vanligt kylskåp. De eleganta **PerfectFresh PRO-lådorna** sluter ännu tätare så att maten håller sig fräsch ännu längre. **DailyFresh** - gör att du kan justera luftfuktigheten i lådan för frukt och grönsaker för längre hållbarhet.

SUPERCOOL- OCH SUPERFROST-AUTOMATIK

Med **Supercool**-funktionen kan du uppnå en mycket snabb kylning i hela kylskåpet. Detta är särskilt fördelaktigt om stora mängder ska kylas på en gång. **Supercool** stängs av automatiskt efter senast 6 timmar. Det samma gäller i ett frysskåp med **Superfrost**, där funktionen används för att frysa in stora mängder på en gång.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system förhindrar cirkulerande kall luft att frysa livsmedel fryser och bildar is. Frysskåp med **NoFrost**-system behöver aldrig avfrostas. Avtagbara plattor mellan lådorna möjliggör förvaring av stora frysta livsmedel. Det finns inga fryselement i Miele's frysar.

PERFEKT BELYSNING

Alltid perfekt belysning i hela skåpet med nya ***FlexiLight 2.0**. Tunna **LED-ljuslister** på hyllornas framkant ger bra ljus genom glashyllorna utan att blända dig. Hyllorna och därmed belysningen kan enkelt flyttas upp eller ner.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - professionellt och snabbt. Den automatiska **IceMaker** kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Med den integrerade vattentanken behöver du ingen fast vattenanslutning. Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att föremålen i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. **PerfectFresh**-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning. De kan dras ut extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tyst och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.

MIELE-APP

På modeller med Miele-App kan du enkelt kontrollera kylskåpet på avstånd. Du kan t.ex. använda appen för att justera temperaturen eller få påminnelser om att stänga dörren eller byta filter.

INTEGRERADE KYLSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-kylskåp



K 31222 Ui-1
 M.-nr. 12364350
Pris: 21.090,-

35 dB
 LED



K 31242 UiF-1
 M.-nr. 12364370
Pris: 22.090,-

35 dB
 LED

Typ	Integrerad kylskåp, under bänk	Montering	Direktmontering
Användning	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Supercool, 1 temp.zon	Kapacitet	137 l
		Ljudnivå/energikl.	35 dB (B)/E
		Förbrukning per år	94 kWh
		Produktmått HxBxD	820x597x600

Typ	Integrerad kylskåp, under bänk	Montering	Direktmontering
Användning	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Supercool, 2 temp.zon	Kapacitet	Kyl: 105 l, Frys: 15 l
		Ljudnivå/energikl.	35 dB (B)/E
		Förbrukning per år	145 kWh
		Produktmått HxBxD	820x597x550



K 7115 E
 M.-nr. 12269500
Pris: 11.490,-

35 dB
 LED



K 7116 E
 M.-nr. 12269510
Pris: 11.990,-

35 dB
 LED

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Supercool, LED-belysning, 3 hyllor, 1 grönsakslåda	Volym kyl och grönsakslåda	136 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	92 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	880 x 558 x 545 mm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Supercool, LED-belysning, 2 hyllor, 1 grönsakslåda, Integrerat frysack	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	15 l / 104 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	144 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	880 x 558 x 545 mm



K 31252 Ui-1
 M.-nr. 12364410
Pris: 23.890,-

35 dB
 LED

Typ	Integrerad kylskåp för underbyggnad	Montering	Platta gångjärn
Användning	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, Supercool, LED-belysning	Volym kyl och grönsakslåda	132 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	114 kWh/år / F
		Produktmått HxBxD	820 x 600 x 550 mm

INTEGRERADE KYLSKÅP



A B E **K 7315 E**
 M.-nr. 12270220
Pris: 14.690,-

35 dB
 LED



A B E **K 7433 E**
 M.-nr. 11641270
Pris: 20.690,-

35 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Supercool, LED-belysning, 5 hyllor, 1 grönsakslåda, flaskhylla i krommetall	Volym kyl och grönsakslåda	204 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	101 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.220 x 558 x 545 mm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning	Volym kyl och grönsakslåda	236 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	106 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



A B E **K 7733 E**
 M.-nr. 11641400
Pris: 21.790,-

35 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED



A B F **K 7734 F**
 M.-nr. 11641440
Pris: 21.790,-

37 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning	Volym kyl och grönsakslåda	309 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	114 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, Integrerat frysfack	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	27 l / 259 l
		Ljudnivå	37 dB(A) / C
		Förbrukning per år	214 kWh/år / F
		Produktmått HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

INTEGRERADE KYLSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-kylskåp



K 7743 E
 M.-nr. 11641550
Pris: 26.890,-

- 37 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- LED



K 7763 E
 M.-nr. 11641410
Pris: 34.290,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- SoftClose

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bakvägg	Volym kyl och grönsakslåda	294 l
		Ljudnivå	37 dB(A) / C
		Förbrukning per år	156 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Volym kyl och grönsakslåda	311 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	115 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



K 7773 D
 M.-nr. 11641830
Pris: 41.290,-

- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



K 7793 C
 M.-nr. 11641840
Pris: 42.790,-

- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Supercool, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Kondensfri bakvägg - CleanSteel	Volym kyl och grönsakslåda	296 l
		Ljudnivå	32 dB(A) / B
		Förbrukning per år	125 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, PerfectFresh Active, Supercool, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Kondensfri bakvägg - CleanSteel	Volym kyl och grönsakslåda	296 l
		Ljudnivå	32 dB(A) / B
		Förbrukning per år	99,9 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm

INTEGRERADE KYL-/FRYSSKÅP



AG E **KD 7713 E**
 M.-nr. 11990720
Pris: 18.390,-

- ComfortFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh



AG E **KDN 7713 E**
 M.-nr. 11990790
Pris: 19.890,-

- NoFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh Extra Cool

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Glidskenor
Användning	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, ComfortFrost	Volym frys / Volym kyl och grönsakslåda	84 l / 183 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	229 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 558 x 545 mm

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Glidskenor
Användning	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, ExtraCool, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volym frys / Volym kyl och grönsakslåda	76 l / 184 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	234 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



AG E **KDN 7714E Active**
 M.-nr. 11990680
Pris: 18.390,-

- 35 dB
- LED
- DailyFresh



AG E **KDN 7724E Active**
 M.-nr. 11990710
Pris: 19.890,-

- 35 dB
- LED
- DailyFresh

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Supercool, Superfrost, Party mode, VarioRoom, LED-belysning, 2 temp.zonr	Volym kyl och grönsakslåda	183 l / 84 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	229 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 641 x 548 mm

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Supercool, Superfrost, Party mode, VarioRoom, LED-belysning, 2 temp.zonr, DuplexCool	Volym kyl och grönsakslåda	184 l / 76 l
		Ljudnivå	35 dB(A)
		Förbrukning per år	234 kWh
		Produktmått HxBxD	1.772 x 541 x 548 mm

INTEGRERADE KYL-/FRYSSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-kyl-/frysåp



E **KF 7731 E**
 M.-nr. 11641980
Pris: 23.790,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- ComfortFrost
- LED



F **KFN 7733 F**
 M. nr. 11642000
Pris: 25.390,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Glidskenor
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	54 l / 212 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	199 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Glidskenor
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 183 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	284 kWh/år / F
		Produktmått HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm



C **KF 7734 C**
 M.-nr. 12336150
Pris: 30.090,-

- 34 dB
- DailyFresh
- LED
- MobileControl
- ComfortSize
- NoFrost



F **KFN 7734 F**
 M.-nr. 11642180
Pris: 23.790,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Färg	Vit	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 183 l
Komfort	Dailyfresh, LED-belysning, ComfortSize, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard ComfortClean, VarioRoom, SoftClose	Ljudnivå	34 dB B/B
		Förbrukning per år	145 kWh/år
		Produktmått HxBxD	1770x559 x546 mm

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 183 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	284 kWh/år / F
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



△ Pull

△△△ Push

INTEGRERADE KYL-/FRYSSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-kyl-/frys-skåp



KFN 7734 D
 M.-nr. 11642200
Pris: 26.890,-

- 34 dB
- DailyFresh
- NoFrost
- LED



KF 7742 D
 M.-nr. 11642240
Pris: 26.890,-

- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- ComfortFrost
- LED

Typ	Integrerad kyl-/frys-skåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 183 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	181 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Typ	Integrerad kyl-/frys-skåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Supercool, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bakvägg	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	54 l / 201 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	182 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



KFN 7744 E
 M.-nr. 11642660
Pris: 30.090,-

- 35 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- LED

Typ	Integrerat kyl-/frys-skåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Supercool, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost, Kondensfri bakvägg	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 174 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	259 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





KFN 7764 D
 M. nr. 11642220
Pris: 38.890,-

- 34 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



KFN 7774 D
 M.-nr. 11642670
Pris: 42.790,-

- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- NoFrost
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Typ	Integrerat kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bakvägg – CleanSteel	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 184 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	181 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Supercool, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bakvägg – CleanSteel	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	70 l / 175 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	207 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



PERFECTFRESH ACTIVE

*PerfectFresh Active håller maten fräsch!
 En fin dimma av vatten sprutas in i lådan, så att maten återfuktas på ett skonsamt sätt.*

*Och luftfuktigheten är alltid optimal
 - oavsett hur mycket som finns i kylan.*

INTEGRERADE FRYSSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-frysåp



KFN 7785 D
 M.-nr. 11642230
Pris: 47.190,-

- D
- 34 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- Mylce
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



KFN 7795 D
 M.-nr. 11642680
Pris: 47.890,-

- D
- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- NoFrost
- IceMaker
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Supercool, ComfortSize, FlexiLight 2.0, *Mylce, NoFrost, Kondensfri bakvägg – CleanSteel	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	71 l / 184 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	183 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*Mylce-behållare för vattenpåfyllning

Typ	Integrerad kyl-/frysåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Supercool, ComfortSize, Flexi-Board, FlexiLight 2.0, *IceMaker, NoFrost, Kondensfri bakvägg – CleanSteel	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	71 l / 175 l
		Ljudnivå	34 dB(A) / B
		Förbrukning per år	208 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*IceMaker kräver fast vattenanslutning

FLEXILIGHT 2.0

FlexiLight 2.0 övertygar med en modern design och är särskilt energisnål. För bästa överblick över din mat - helt bländfri.



Kondensfri bakvägg – CleanSteel



INTEGRERADE FRYSSKÅP



F 31202 Ui-1
M.-nr. 12379970
Pris: 21.690,-


NYHET

Typ	Integrerad frysskåp, under bänk	Montering	Direktmontering
Användning	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, Superfrost, 1. temp.zon,	Volym kyl och grönsakslåda	95 l
		Ljudnivå	35 dB- B/D
		Förbrukning per år	141 kWh
		Produktmått HxBxD	820x597x550




FNS 7770 E
M.-nr. 11643220
Pris: 35.790,-

Typ	Integrerad frysskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Möjlighet för Side-by-side, Optisk/akustisk dörrlarm	Volym frys	213 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	237 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm




FNS 7140 E
M.-nr. 11643190
Pris: 25.290,-

Typ	Integrerad frysskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, Möjlighet för Side-by-side, Optisk/akustisk dörrlarm	Volym frys	87 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	192 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	872 x 559 x 544 mm



FNS 7794 E
M.-nr. 11643230
Pris: 43.590,-

Typ	Integrerad frysskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, *IceMaker, LED-belysning, Möjlighet för Side-by-side, Optisk/akustisk dörrlarm	Volym frys	213 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	237 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm



FNS 7470 D
M.-nr. 11643210
Pris: 34.290,-

Typ	Integrerad frysskåp	Montering	Platta gångjärn
Användning	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Möjlighet för Side-by-side, Optisk/akustisk dörrlarm	Volym frys	156 l
		Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	173 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1.395 x 559 x 554 mm

*IceMaker kräver fast vattenanslutning



MasterCool
kylskåp K 2802 Vi R

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
M.nr. 11530710
Pris: 129.590,-



MasterCool
kylskåp K 2902 Vi R

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
M.nr. 11530720
Pris: 137.690,-

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn (högerhängd)
Användning	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Supercool, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volym kyl och grönsakslåda	467 l
		Ljudnivå	40 dB(A) / C
		Förbrukning per år	166 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Typ	Integrerad kylskåp	Montering	Platta gångjärn (högerhängd)
Användning	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Supercool, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volym kyl och grönsakslåda	579 l
		Ljudnivå	40 dB(A) / C
		Förbrukning per år	182 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LÄS MER OM MIELE MASTERCOOL-KYLSKÅP PÅ MIELE.SE/MASTERCOOL



**MasterCool
frys-kåp F 2413 Vi L**

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
IceMaker med fast DirectWater
M.-nr. 12021700
Pris: 121.390,-



**MasterCool
frys-kåp F 2813 V L**

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format.
IceMaker med fast DirectWater
M.n.r. 12366250
Pris: 138.390,-

Typ	Integrerad frys-kåp	Dörr	Vänsterhängd, kan hängas om, direktmontering
Användning	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.zon, Side-by-side	Kapacitet	240 l
		Ljudnivå/energikl.	42 dB- D/E
		Förbrukning per år	246 kWh
		Produktmått HxBxD	2125x451x554

Typ	Integrerad frys-kåp	Dörr	Vänsterhängd, kan hängas om, direktmontering
Användning	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.zon, Side-by-side	Kapacitet	445 l
		Ljudnivå/energikl.	42 dB- D/E
		Förbrukning per år	321 kWh
		Produktmått HxBxD	2125x745x608



MasterFresh



IceMaker

LÄS MER OM MIELE MASTERCOOL-FRYSKÅP PÅ MIELE.SE/MASTERCOOL



MasterCool kyl-/frys-kåp KF 2802 Vi R

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
M.-nr. 11530730
Pris: 141.590,-

- Energy Class E
- NoFrost
- BrilliantLight
- DynaCool
- MasterFresh



MasterCool kyl-/frys-kåp KF 2902 Vi R

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
M.-nr. 11530740
Pris: 150.590,-

- Energy Class E
- NoFrost
- BrilliantLight
- DynaCool
- MasterFresh


Typ	Integrerad kyl-/frys-kåp	Montering	Platta gångjärn (högerhängd)
Användning	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Supercool, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	136 l / 316 l
		Ljudnivå	42 dB(A) / D
		Förbrukning per år	295 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kräver fast vattenanslutning

Typ	Integrerad kyl-/frys-kåp	Montering	Platta gångjärn (högerhängd)
Användning	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Supercool, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volym frys/ Volym kyl och grönsakslåda	166 l / 389 l
		Ljudnivå	42 dB(A) / D
		Förbrukning per år	326 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

*IceMaker kräver fast vattenanslutning





**MasterCool
vinkyl
KWT 2672 ViS L**

Förstklassig lyx, design och teknik i stort format
M.-nr. 11530790
Pris: 158.990,-

Typ	Integrerad vinkyl	Montering	Platta gångjärn (vänsterhängd)
Användning	TouchControl-display	Miele-App	•
Zoner/Hyllor	3 temp.zonr / 9 hyllor	Antal standard-vinflaskor	104
Komfort	Glasdörr m. UV-filer, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filter, Side-by-side, 77 flaskor a 0,75 ltr. SelfClose, Sommelier-Set, WiFiConn@ct	Ljudnivå	42 dB(A) / D
		Förbrukning per år	155 kWh/år / G
		Produktmått HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



FRISTÅENDE KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KYLNING)

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperaturen och luftfuktigheten är därmed densamma i hela skåpet vilket innebär att maten kan placeras flexibelt. Den ökade kyleffekten ger en upp till 50 % snabbare kylning.

PERFECTFRESH OCH PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerar högre luftfuktighet med lägre temperaturer, och oavsett om det handlar om grönsaker, ost, fisk, kött eller fågel så kan du förvara maten upp till 3 gånger så länge som i ett traditionellt kylskåp. I den nya eleganta ***PerfectFresh PRO**-lådan förvarar du dina livsmedel på ett säkert sätt och håller dem fräschare ännu längre

SUPERCOOL- OCH SUPERFROST-AUTOMATIK

Genom att använda **snabbkylningsfunktionen** kan du snabbt kyla ner hela kylskåpet. Detta är särskilt praktiskt om du ska kyla större mängder livsmedel på samma gång. **Snabbkylningsfunktionen** stängs av automatiskt senast efter 6 timmar. Samma sak gäller ett frysskåp med **snabbinfrysning**. Den funktionen kan användas för infrysning av större mängder mat samtidigt.

NOFROST MED VARIOROOM

Med **Miele-NoFrost**-systemet förhindras cirkulerande avkyld luft, att det bildas frost eller is på frysvarorna. Frysskåp med **NoFrost**-systemet behöver aldrig avfrostas. Utdragbara skivor mellan lådorna gör det möjligt att även förvara större frys gods. Det finns inga fryselement i Miele's frysskåp.

EASYOPEN-DÖRRÖPPNING OCH SOFTCLOSE-DÖRRSTÄNGNING

Denna praktiska dörrdämpningsfunktion ser till att kylskåpsdörren kan stängas smidigt, utan risk att maten i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Med en vinkel på mindre än 30 grader stängs dörren dessutom automatiskt. Det eleganta handtaget övervinner enkelt kraften från undertrycket. Skåpet är bekvämt att öppna och har en elegant design av stål eller utseende av stål, beroende på modell.

TOUCH-STYRNING

Miele's touchstyrning gör användningen av skåpet enkel och smidig. Den eleganta panelen har en intuitiv användning helt utan knappar, vilket samtidigt gör ytan mycket rengöringsvänlig.



TOUCH-STYRNING

Mieles **touchstyrning** gör användningen av skåpet enkel och smidig. Den eleganta panelen har en intuitiv användning helt utan knappar, vilket samtidigt gör ytan mycket rengöringsvänlig.

LED-BELYSNING OCH FLEXILIGHT

LED-belysningen är underhållsfri och ger en optimal belysning av skåpets insida. Jämfört med vanliga lampor är LED-belysningen sparsam och har en avsevärt längre drifttid. Mieles nya LED-glas-hyllbelysning, ***FlexiLight**, skapar en unik och briljant belysning. Den följer med hyllan och kan därmed placeras flexibelt.

ACTIVE AIRCLEAN-KOLFILTER

Dina livsmedel ska inte bara förvaras kallt, de ska även förvaras luktneutralt. Detta säkerställer Mieles Active AirClean-filter. filtret består av aktivt kol och naturprodukten chitosa, vilket gör att det nästan inte bildas lukter alls i kylskåpet. filtret sätts i snabbt och enkelt och är redo för användning på en gång.

FRISTÅENDE KYLSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-kylskåp



F
M.-nr. 7750420
Pris: 8.095,-

37 dB

Typ	Fristående kylskåp	Dörrhantag	Fast handtag
Färg	Vit	Miele-App	–
Användning	Vred	Volym kyl och grönsakslåda	149 l
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Ljudnivå	37 dB(A) / C
		Förbrukning per år	116 kWh/år / F
		Produktmått HxBxD	85 x 55 x 61 cm



E
M.-nr. Vit, 11949440
Pris: 16.790,-
M.-nr. Rostfri Look, 11949460
Pris: 16.790,-

38 dB

DailyFresh

DynaCool

LED

SensorTouch

Typ	Fristående kylskåp	Dörrhantag	EasyHandle
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	SensorTouch	Volym kyl och grönsakslåda	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Supercool, SuperCool, Side-by-side, akustiskt och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	38 dB(A) / C
		Förbrukning per år	122,6 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



EasyOpen



E
M.-nr. Vit, 11949540
Pris: 17.590,-
M.-nr. Rostfri Look, 11949550
Pris: 19.190,-
M.-nr. BlackSteel, 12303520
Pris: 19.990,-

36 dB

DailyFresh

DynaCool

LED

SensorTouch

FlexiBoard

Typ	Fristående kylskåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Vit, CleanSteel eller BlackSteel	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym kyl och grönsakslåda	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Supercool, SoftClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustiskt och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	36 dB(A) / C
		Förbrukning per år	122,6 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



D
M.-nr. 11949800
Pris: 27.290,-

35 dB

PerfectFresh Pro

DynaCool

LED

FreshTouch

FlexiBoard

Typ	Fristående kylskåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	CleanSteel	Miele-App	•
Användning	FreshTouch	Volym kyl och grönsakslåda	386 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Fan lighting, Supercool, SoftClose, SelfClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustiskt och optiskt dörrlarm, Kondensfri bakvägg – CleanSteel	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	134,3 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



NoFrost



FNS 4382E
 M.-nr. Vit, 11953050
Pris: 16.790,-
 M.-nr. Rostfri Look
 11953070
Pris: 17.590,-

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Typ	Fristående frysskåp	Dörrhantag	EasyHandle
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	SensorTouch	Volym frys	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean Side-by-side, Optiskt och akustisk dörrarm	Ljudnivå	38 dBA / C
		Förbrukning per år	247,8 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



FNS 4782E
 M.-nr. Vit, 11953210
Pris: 19.190,-
 M.-nr. Rostfri Look
 11953240
Pris: 20.690,-
 M.-nr. BlackSteel,
 12303630
Pris: 21.490,-

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Typ	Fristående frysskåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Vit, CleanSteel eller BlackSteel	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, Side-by-side, Optiskt och akustisk dörrarm	Ljudnivå	38 dBA / C
		Förbrukning per år	247,8 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



FNS 4882D
 M.-nr. 11953930
Pris: 27.290,-

- D
- 35 dB
- NoFrost
- SoftClose
- Touch Display
- LED

Typ	Fristående frysskåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	CleanSteel	Miele-App	•
Användning	FreshTouch	Volym frys	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, LED-belysning Side-by-side, Optiskt och akustiskalarm	Ljudnivå	35 dBA / B
		Förbrukning per år	198,3 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

FRISTÅENDE KYL-/FRYSSKÅP

TOUCH-STYRNING

Mieles **touchstyrning** gör användningen enkel och smidig.

Den eleganta panelen med den intuitiva användningen är helt knappfri, vilket samtidigt gör den mycket rengöringsvänlig.

SUPERCOOL- OCH SUPER-FROST-AUTOMATIK

Genom att använda funktionen **snabbkylning** kyla hela skåpet ner väldigt snabbt. Detta är särskilt praktiskt när du ska kyla större mängder mat samtidigt.

Funktionen **SuperCool** stängs av automatiskt senast efter 6 timmar. Det samma gäller ett frysskåp med funktionen **SuperFrost**, som används för infrysning av större mängder livsmedel på samma gång.

FREEZE&COOL

Freeze&Cool-lådan har en flexibel användning. Den kan användas antingen som frys- eller kyl. På detta sätt kan du alltid förvara olika livsmedel optimalt.



PERFECTFRESH, PERFECTFRESH PRO OCH PERFECTFRESH ACTIVE

***PerfectFresh**-systemet kombinerar högre luftfuktighet med lägre temperaturer, och oavsett om det handlar om grönsaker, ost, fisk, kött eller fågel så kan du förvara maten upp till 3 gånger så länge som i ett traditionellt kylskåp. I den nya eleganta ***PerfectFresh PRO**-lådan förvarar du dina livsmedel på ett säkert sätt och håller dem fräscha längre. ***PerfectFresh Active** ser till att maten förvaras optimalt i ditt kylskåp. Var 90:onde minut och varje gång dörren öppnas sprutas fin vattenånga in i lådan. Du behöver bara fylla den lilla vattenbehållaren så gör ditt Miele-kylskåp resten.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele-**NoFrost**-systemet förhindrar cirkulerande avkyld luft att det bildas frost och is på frysvärorna. Fryskåp med **NoFrost**-systemet behöver aldrig frostas av. Uttagbara skivor mellan lådorna gör det möjligt att frysa in större frysgods. I Miele's frysskåp finns inga fryselement.

LED-BELYSNING OCH FLEXILIGHT

LED-belysningen är underhållsfri och ger en optimal belysning av skåpets insida. Jämfört med vanliga lampor är **LED-belysningen** sparsam och har en avsevärt längre drifttid. Miele's nya LED-glasyllbelysning, ***FlexiLight**, skapar en unik och briljant belysning i kylskåpet. Den följer med hyllan och kan därmed placeras flexibelt.

UNIK DESIGN MED MIELE-BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL, BRILJANTVIT, BLACKSTEEL ELLER GRAFITGRÅ

Med Miele-**BlackBoard Edition** kan du kommunicera med familjen genom att skriva på dörrens glas med en krita, precis som på en tavla. Dörren torkas ren och tom igen med en fuktig trasa och sedan är det bara att skriva nya meddelanden igen – till allas glädje. Miele's kyl-/frysskåp finns även med **CleanSteel-yta**, som är lätt att hålla ren utan användning av speciella rengöringsmedel.

*CLICK2OPEN-DÖRRÖPPNING OCH SOFTCLOSE-DÖRRSTÄNGNING

Denna praktiska dörrdämpningsfunktion ser till att kylskåpsdörren kan stängas smidigt utan risk att maten i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Med en vinkel på mindre än 30 grader stängs dörren dessutom automatiskt. Det eleganta handtaget övervinner enkelt kraften från undertrycket. Skåpet är bekvämt att öppna och har en elegant design av stål eller utseende av stål, beroende på modell.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KYLNING)

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperaturen och luftfuktigheten är därmed densamma i hela skåpet, vilket innebär att maten kan placeras flexibelt. Den ökade kyleffekten ger en upp till 50 % snabbare kylning.

FRISTÅENDE KYL-/FRYSSKÅP

miele.se – Läs mer om Miele-Kyl-/frys-skåp



E **KD 4052E**
 M.-nr. : 11980290
Pris: 10.890,-

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED



E **KD 4072E**
 M.-nr. Vit, 11980270
Pris: 10.590,-
 M.-nr. Rostfri Look, 11980280
Pris: 11.390,-

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen kort
Färg	Rostfri Look	Miele-App	—
Användning	EasyControl	Volym frys/kyl	94 l / 195 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk dörrlarm	Ljudnivå	39 dB(A) / C
		Förbrukning per år	228 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1760 x 600 x 650 mm

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen kort
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	—
Användning	EasyControl	Volym frys/kyl	94 l / 214 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk dörrlarm	Ljudnivå	39 dB(A) / C
		Förbrukning per år	233 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1860 x 600 x 650 mm



E **KDN 4074E**
 M.-nr. Vit, 11980340
Pris: 11.690,-
 M.-nr. Rostfri Look, 11980330
Pris: 12.490,-

- DailyFresh
- NoFrost
- EasyControl
- LED
- VeggieBox



C **KF 4392C**
 M.-nr. Vit, 11980170
Pris: 14.790,-
 M.-nr. Rostfri Look, 11980190
Pris: 15.590,-

- DailyFresh ExtraCool
- ComfortFrost
- Touch Display
- LED

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen lång
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	—
Användning	EasyControl	Volym frys/kyl	89 l / 216 l
Komfort	DailyFresh, VeggieBox, DyplexCool, NoFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	42 dB(A) / D
		Förbrukning per år	239 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen kort
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	—
Användning	TouchControl	Volym frys/kyl	94 l / 249 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DyplexCool, DynaCool, ComfortFrost, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	38 dB(A) / C
		Förbrukning per år	149 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 650 mm



E **KFN 4374E**

M.-nr. Vit, 11980150
Pris: 13.990,-

M.-nr. Rostfri Look, 11980160
Pris: 14.790,-

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED



E **KFN 4394E**

M.-nr. Vit, 11979530
Pris: 14.790,-

M.-nr. Rostfri Look, 11979910
Pris: 15.590,-

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen lång
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	EasyControl	Volym frys/kyl	89 l / 237 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörlarm	Ljudnivå	39 dB(A) / C
		Förbrukning per år	238 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen lång
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	EasyControl	Volym frys/kyl	89 l / 279 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, Eco mode, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörlarm	Ljudnivå	39 dB(A) / C
		Förbrukning per år	238 kWh/år / E
		Produktmått HxBxD	2030 x 600 x 660 mm



D **KFN 4393D**

M.-nr. Vit, 12335990
Pris: 18.390,-

M.-nr. Rostfri Look, 12335980
Pris: 19.190,-

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	132 l / 227 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörlarm	Ljudnivå	36 dB(A) / C
		Förbrukning per år	210 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

DailyFresh



C **KFN 4395C**

M.-nr. Vit, 12336010
Pris: 18.390,-

M.-nr. Rostfri Look, 12336000
Pris: 19.190,-

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



C **KFN 4795C**

M.-nr. Vit, 12335920
Pris: 21.790,-

M.-nr. CleanSteel, 12335910
Pris: 23.390,-

M.-nr. BlackSteel, 12335900
Pris: 24.190,-

M.-nr. BlackBoard, 12335890
Pris: 25.690,-


- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	Integrerad SideOpen
Färg	Vit eller Rostfri Look	Miele-App	–
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	103 l / 268 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	162 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Färg	Vit, CleanSteel, Black-Steel eller BlackBoard	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	33 dB(A) / B
		Förbrukning per år	129 kWh/år / B
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

FLEXIBOARD

FlexiBoard är en delad glashylla. Den främre delen av glashyllan kan enkelt skjutas in under den bakre delen.





B **KFN 4795B**

M.-nr. CleanSteel, 12336130
Pris: 15.895,-
M.-nr. BlackSteel, 12336140
Pris: 16.395,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl



C **KFN 4797C**

M.-nr. Vit, 12335970
Pris: 22.590,-
M.-nr. CleanSteel, 12335930
Pris: 24.190,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Färg	Vit, CleanSteel, BlackSteel eller BlackBoard	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	162 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Vit eller CleanSteel	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm, Kondensfri bakvägg - vit	Ljudnivå	33 dB(A) / B
		Förbrukning per år	180 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



D **KFN 4799D**

M.-nr. CleanSteel, 11951450
Pris: 27.990,-

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl
- Mylce



C **KFN 4796C**

M.-nr. 11954070
Pris: 27.790,-

Gäller från mars 2024

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- MobileControl

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Vit eller CleanSteel	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	104 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, Mylce*, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustisk och optiskt dörrlarm	Ljudnivå	35 dB(A) / B
		Förbrukning per år	203,3 kWh/år / D
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Typ	Kyl-/frysåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Front: CleanSteel Sidor: Silver	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	348 l / 138 l
Komfort	DailyFresh, LED-belysning, DuplexCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, XL-inredning, SoftClose, 2 temp.zoner	Ljudnivå	34dB(A)/ B
		Förbrukning per år	184 kWh/år / C
		Produktmått HxBxD	2015 x 747 x 675 mm

*Mylce-behållare för vattenpåfyllning



A **KFN 4797A**
 M.-nr. CleanSteel, 12178640
Pris: 30.790,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



A **KFN 4898A**
 M.-nr. BlackSteel, 12157010
Pris: 45.890,-
 M.-nr. Brijlantvit, 12156960
Pris: 45.890,-
 M.-nr. Grafitgrå, 12156970
Pris: 45.890,-

- PerfectFresh Active
- NoFrost
- FreshTouch
- FlexiLight 2.0
- Freeze & Cool

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	CleanSteel	Miele-App	•
Användning	SensorTouch	Volym frys/kyl	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Supercool/-frost, Akustiskt och optiskt dörrlarm, Kondensfri bakvägg - vit	Ljudnivå	33 db(A) / B
		Förbrukning per år	115 kWh/år / A
		Produktmått HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Typ	Kyl-/frys-skåp	Dörrhantag	EasyOpen
Färg	Vit, CleanSteel, Black-Steel eller Grafitgrå	Miele-App	•
Användning	FreshTouch	Volym frys/kyl	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Active, Freeze&Cool, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Supercool/-frost, Akustiskt och optiskt dörrlarm, Kondensfri bakvägg - CleanSteel	Ljudnivå	33 dB(A) / B
		Förbrukning per år	115 kWh/år / A
		Produktmått HxBxD	Vit / GrafitGrå: 2010 x 600 x 682 mm BlackSteel: 2010 x 600 x 675 mm





Miele 5°C -18°C

Miele
DynaCool

0°C Zone



Handtag DS 7003 PureLine

Handtag för eftermontering på ugnar (H 7xxx B/ BP), kompaktnagnar med mikrovågsfunktion (H 7xxx BM), ångugnar (DG 7xxx), ångugnar med ugnsfunktion (DGC 7xxx) och mikrovågsugnar (M 7xxx)

- För harmonisering av handtag på inbyggingsprodukter och handtag på köksfronter
- Kan monteras på såväl ovan nämnda inbyggingsprodukter och köksfronter
- Eftermontering av handtag på produkter med mikrovågsfunktion ska utföras av Miele service
- Innehåller 3 st. PureLine-handtag

M.-nr. CleanSteel 11345870

Pris: 2.445,-



Handtag DS 7000 PureLine

Handtag för eftermontering på ugnar (H 7xxx B/ BP), kompaktnagnar med mikrovågsfunktion (H 7xxx BM), ångugnar (DG 7xxx), ångugnar med ugnsfunktion (DGC 7xxx) och mikrovågsugnar (M 7xxx)

- Kan monteras på såväl ovan nämnda inbyggingsprodukter och köksfronter
- Eftermontering av handtag på produkter med mikrovågsfunktion ska utföras av Miele service
- Innehåller 1 st. PureLine-handtag

M.-nr. CleanSteel 11345890

Pris: 3.145,-



Handtag DS 7000 VitroLine

Handtag för eftermontering på ugnar (H 7xxx B/ BP), kompaktnagnar med mikrovågsfunktion (H 7xxx BM), ångugnar (DG 7xxx), ångugnar med ugnsfunktion (DGC 7xxx) och mikrovågsugnar (M 7xxx)

- Kan monteras på såväl ovan nämnda inbyggingsprodukter och köksfronter
- Eftermontering av handtag på produkter med mikrovågsfunktion ska utföras av Miele service
- Innehåller 1 st. VitroLine-handtag

M.-nr. Brillantvit 11345940

Pris: 3.145,-

M.-nr. Obsidiansvart 11345930

Pris: 3.145,-

M.-nr. Grafitgrå 11345950

Pris: 3.145,-



Original bakplåt HBB 71

För bakning av små kakor och tunna kakor.

- Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnstegen (för stekning och bakning på flera falshöjder i ugnen samtidigt)
- Extra smidig rengöring med PerfectClean-yta
- Passar för ugnar med 76 l tillagningsutrymme och för DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820

Pris: 1.195,-



Original stekplåt HUBB 71/91

Optimal när du ska baka kakor med en tjock yta.

- Som uppsamlingskär för köttsaft eller fett från stekning och grill
- Använd ett HGBB grill- och stekgaller att lägga på när du steker
- Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnstegen
- Extra smidig rengöring med PerfectClean-yta

HUBB 71 för ugnar med 76 l

Tillagningsutrymme och för DGC XL/XXL

M.-nr. 9519840

Pris: 1.455,-

HUBB 91 till 90 cm bred ugn

M.-nr. 9520680

Pris: 3.025,-



Gourmet-bakplåt hålad HBBL 71

För spröda kakor, bullar, pommes frites, småkakor och spröda skorpor.

- Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnstegen
- Extra smidig rengöring med PerfectClean-yta
- Passar till ugnar med 76 l tillagningsutrymme och för DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620

Pris: 1.135,-




HUBB 71 stekplåt

MIELES ORIGINAL BAK- OCK STEKGALLER

Mieles ugnar och ångugnar levereras med ett bak- och stekgaller. Om du bakar och steker på flera falshöjder samtidigt kan du köpa till extra galler till din ugn.


Mieles galler kan användas som underlag till bakformar, men är även perfekta till stekning eller grillning av korv och kött.

De passar perfekt ihop med Mieles stekpannor så att fett kan samlas upp.




Bak- och stekgaller med PyroFit HBBR 92

- Underlägg till bakformar och Gourmet-pannor.
- Perfekt för grillning direkt på gallret
 - Passar perfekt till Miele's bakplåtar/ uppsamlingskårl för uppsamling av köttssaften
 - Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnsstegarna
 - Extra smidig rengöring.
 - Lämna gallret i tillagningsutrymme under pyrolysen
 - För ugnar med 90 l tillagningsutrymme
- M.-nr. 9520700 **Pris: 2.535,-**



Bak- och stekgaller med Perfect-Clean HBBR 71

- Underlägg till bakformar och Gourmet-pannor. Perfekt för grillning direkt på gallret. Passar perfekt till Miele's bakplåtar/ uppsamlingskårl för uppsamling av köttssaften
- Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnsstegarna
 - Extra smidig rengöring
 - För ugnar med 76 l tillagningsutrymme samt DGC
- M.-nr. 9524950 **Pris: 1.155,-**



Bak- och stekgaller med PyroFit HBBR 72

- Underlägg till bakformar och Gourmet-pannor.
- Perfekt för grillning direkt på gallret
 - Passar perfekt till Miele's bakplåtar/ uppsamlingskårl för uppsamling av köttssaften
 - Passar för FlexiClip-teleskopskenor eller kan sättas direkt på ugnsstegarna
 - Extra smidig rengöring.
 - Lämna gallret i tillagningsutrymme under pyrolysen
 - För ugnar med 76 l tillagningsutrymme
- M.-nr. 9520640 **Pris: 1.475,-**



Pizza-/pajform HBF 27-1

- För bakning av spröd pizza och pajer.
- Non-stick-yta, extra reptålig tack vare Perfect-Clean
 - Inget bakpapper eller fett behövs
 - 27 cm i diameter – ska ställas på ett galler
 - Får inte användas i ugn med mikrovågsfunktion eller ångugn
- M.-nr. 9520720 **Pris: 915,-**



Pizza-/pajform hålad HBFP 27-1

- För bakning av spröd pizza och pajer med kombitillagning.
- Perfekt för bakning av runda bakverk, briocher, croissants, pizza och paj
 - Optimal ångfördelning med kombitillagning via hål
 - Non-stick-yta, extra reptålig tack vare Perfect-Clean
 - 27 cm i diameter – ska ställas på ett galler
 - Inget bakpapper eller fett behövs
 - Får inte användas i ugn med mikrovågsfunktion eller ångugn
- M.-nr. 10116800 **Pris: 915,-**



Pizza-/pajform med hål och bak- och stekgaller med PyroFit

MIELES ORIGINAL GRILL- OCH STEKINSATSER

Mieles grill- och stekinsats placeras helt enkelt uppe på Mieles stekpanna när du ska grilla eller steka. Den är perfekt för uppsamling av köttsaft. Grill- och stekinsatsen förhindrar i sin tur att köttsaften bränns fast. Köttsaften kan användas till att göra en god sås. Mieles grill- och stekinsats skyddar också din ugn mot fettstänk, vilket gör rengöringen av ugnen mycket smidigare.

FlexiClip-teleskopskenor

Med teleskopskenorna kan du ta ut bakplåtar, bak- och stekgaller och Gourmet-pannor ur ugnen utan att de tippar. Detta gör att du kan hälla över vätska eller vända en stek utanför den varma ugnen, utan att riskera att du bränner dig.

Du kan också enkelt sätta stekpannor, bakplåtar, galler och Gourmet-pannor direkt på FlexiClip-teleskopskenorna olika galler. Det går att sätta in upp till 3 set med FlexiClip-teleskopskenor i ugnen samtidigt (= 3 galler).



Grill- och stekinsats HGBB 71 / HGBB 91

Perfekt för stekning och grillning.

- Passar perfekt ihop med en stekpanna HUBB 71 / 91
- Spåren i pannan gör att pizzan alltid får en spröd och god botten
- Köttsaft och fett bränns inte fast på ytan, perfekt för att göra en god sås
- Skyddar och minskar fettstänk

HGBB 71 för ugnar med 76 l tillagningsutrymme samt DGC

M.-nr. 9520630

Pris: 1.445,-

HGBB 91 till ugnar med 90 l tillagningsutrymme

M.-nr. 9520690

Pris: 2.085,-

TELESKOPSKENOR

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
HFC 70-C M.nr. 10581490 Pris: 2.085,- 	•			
HFC 71 PerfectClean M.-nr. 9520660 Pris: 2.755,- 	•			•
HFC 72 PyroFit M.-nr. 9520670 Pris: 3.155,- 		•		
HFC 92 PyroFit M.-nr. 9520710 Pris: 3.445,- 			•	



**Gourmet-panna till induction
HUB 5001-M**

Max. kapacitet ca 5 kg

- Utvändiga mått: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Komplet tillverkad i aluminium, handgjuten
- Enkel att rengöra tack vare non-stick-yta
- Kan användas i ugnar och på vissa hällar (dock inte gas)
- Lock köps separat, HBD 60-22

Passar till ugnar med 76 l tillagningsutrymme samt DGC
M.-nr. 10314270 **Pris: 3.225,-**



**Gourmet-panna till induction
HUB 5001-XL**

Max. kapacitet ca 8 kg

- Utvändiga mått: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Komplet tillverkad i aluminium, handgjuten
- Enkel att rengöra tack vare non-stick-yta
- Kan användas i ugn
- Lock köps separat, HBD 60-35

Passar till ugnar med 76 l tillagningsutrymme samt DGC XL/ XXL
M.-nr. 10314310 **Pris: 4.825,-**



**Lock till Gourmet-panna
HBD 60-22**

För Gourmet-panna HUB 61-22, 62-22, 5000 M och 5001 M.

- Levereras inte med Gourmet-panna
- Tillverkad av förstklassigt rostfritt stål

Passar inte ugnar med mikrovågsfunktion eller till grill
M.-nr. 5136950 **Pris: 1.625,-**



**Lock till Gourmet-panna
HBD 60-35**

Till HUB 61-35 och HUB 5000 XL Gourmet-panna.

- Levereras inte med Gourmet-panna.
- Tillverkad av förstklassigt rostfritt stål.

Passar inte ugnar med mikrovågsfunktion eller till grill.
M.-nr. 5136960 **Pris: 1.675,-**



Täcklist HKL 60

Panel för att täcka kanter på köksenheter mellan Miele-produkter när de är installerade i lodrätt kombination. Kan användas till GEN7000.
M.-nr. 7114780 rostfritt stål **Pris: 505,-**
M.-nr. 5165170 Obsidiansvart **Pris: 505,-**
M.-nr. 10410570 Grafitgrå **Pris: 505,-**



**Täcklist till värmelåda
ESWKL 60 TFSW**

Svart täcklist för att täcka smal stålkant på Miele-gourmet-värmelåda, när en svart Gourmet-värmelåda monteras under ugnen.

- Kan användas till GEN7000.

M.-nr. 11179710 **Pris: 355,-**



Monteringsplatta ENB 1060

Monteringsplatta för optimalt avstånd mellan Miele's inbyggda produkter. Används mellan 2 ugnar (ovanpå varandra) om det inte finns ett hyllplan i mellan. Passar till GEN7000.

- Inkl. skruvar och mall

M.-nr. 10810730 **Pris: 340,-**



Gourmet-panna till induction



Ångugnsanna utan hål DGG 20

För tillredning av maträtter i sås, fonder, vatten (exempelvis ris och pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominell kapacitet: 1,8 l
- Utvändiga mått HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340

Pris: 455,-



Ångugnsanna med hål DGGL 20

För blanchering eller tillredning av grönsaker, fisk, kött m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominell kapacitet: 1,8 l
- Utvändiga mått HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410

Pris: 675,-



Ångugnsanna med hål DGGL 12

För blanchering eller tillredning av grönsaker, fisk, kött m.m.

- Kapacitet: 5,4 l, nominell kapacitet: 3,3 l
- Utvändiga mått HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430

Pris: 625,-



TILLBEHÖR TILL ÅNGUGNAR MED MIKROVÅGSFUNKTION



**Ångugnspanna utan hål
DGG 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominell kapacitet: 1,4 liter
 - BxDxH: 375x197x40 mm
 - Får inte användas med mikrovågsfunktion!
- M.-nr. 10168200 **Pris: 375,-**



**Ångugnspanna med hål
DGGL 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominell kapacitet: 1,4 liter
 - BxDxH: 375x197x40 mm
 - Får inte användas med mikrovågsfunktion!
- M.-nr. 10168190 **Pris: 515,-**



**Ångugnspanna utan hål
DGG 50 - 80**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominell kapacitet: 3,5 liter
 - BxDxH: 375x197x80 mm
 - Får inte användas med mikrovågsfunktion!
- M.-nr. 10168230 **Pris: 455,-**



**Ångugnspanna med hål
DGGL 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominell kapacitet: 3,4 liter
 - BxDxH: 375x394x40 mm
 - Får inte användas med mikrovågsfunktion!
- M.-nr. 10170300 **Pris: 725,-**



**Ångugnspanna utan hål
DGG 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominell kapacitet: 3,4 liter
 - BxDxH: 375x394x40 mm
 - Får inte användas med mikrovågsfunktion!
- M.-nr. 10170290 **Pris: 495,-**



TILLBEHÖR TILL HÄLLAR

miele.se – Läs mer om Miele-tillbehör



Gourmet-grillplatta

- Förvandlar din Miele-PowerFlex-induktionszon till en förstaklassens grill
 - Optimal värmefördelning
 - Fettsnål matlagning och smidig rengöring
 - Tack vare den speciella non stick-ytan
 - Fyra små silikonkuddar under grillplattan säkrar att grillplattan står stabilt på hällen
- M.-nr. 10009310 **Pris: 3.485,-**



Teppanyaki-stekplatta KMTY

- Möjliggör en unik matlagningssupplevelse på Miele's-induktionshällen.
- Med FixPosition – fyra silikonkuddar säkerställer en stabil placering
 - För tillagning av nyttiga och enkla maträtter
 - Enhetlig stekning tack vare premium stekplatta
 - Optimal för hällar med PowerFlex och full surface-induktion
 - Passar inte för gashällar och hällar med glaskeramik
- M.-nr. 11555900 **Pris: 4.905,-**

TILLBEHÖR TILL VAKUUMFÖRPACKARE




Vakuumpåsar (small) VB 1828

- Miele's vakuumpåsar är tillverkade av polyetylen/polyamid (PE/PA). De är livsmedelsgodkända, avger varken smak eller lukt och tål värme, kyla, syre, fett och alkohol. Användning:
- Förberedelse för sous-vide-tillagning
 - Marinering och portionsindelning av mat
 - Förlänger hållbarheten på livsmedel
 - Tät förslutning för sås, sky, marinader och marinerade maträtter
 - 90 µm tjocka och slitåliga.
 - Innehåll: 50 st.
- M.-nr. 10380620 **Pris: 555,-**



Vakuumpåsar (large) VB 2435

- Miele's vakuumpåsar är tillverkade av polyetylen/polyamid (PE/PA). De är livsmedelsgodkända, avger varken smak eller lukt och tål värme, kyla, syre, fett och alkohol. Användning:
- Förberedelse för sous-vide-tillagning
 - Marinering och portionsindelning av mat
 - Förlänger hållbarheten på livsmedel
 - Tät förslutning för sås, sky, marinader och marinerade maträtter
 - 90 µm tjocka och slitåliga.
 - Innehåll: 50 st.
- M.-nr. 10380630 **Pris: 635,-**



Induktion på större yta



Miele-kaffeböner Black Edition - One för all

- Den perfekta all-round-kaffebönan till espresso, kaffe och kaffespecialiteter med mjölk
 - Utsökt blandning av de finaste, handplockade sydamerikanska Arabica-bönorna
 - Utvecklade och skonsamt rostade, exklusivt för Miele's kaffemaskiner
 - Mjuk och krämig arom med en subtil syrlighet och diskret fruktiga toner
 - Fyllig och balanserad intensitet
 - Fairtrade och bio-certifierad DE-ÖKO-001, icke-EU-lantbruk
 - Innehåll: 4 x 250 g hela bönor
- M.-nr. 11030080 **Pris: 425,-**



Miele-kaffeböner Black Edition - Espresso

- Perfekt till espresso
 - Utsökt blandning av de finaste, handplockade Arabica-bönorna från Sydamerika (80 %) och robusta bönor från Indien (20 %)
 - Utvecklade och skonsamt rostade, exklusivt för Miele's kaffemaskiner
 - Mjuk, kryddig arom med inslag av choklad
 - Intensiv och kraftig smak
- M.-nr. 11029600 **Pris: 425,-**



Miele-kaffeböner Black Edition - Café crema

- Perfekt till kaffespecialiteter med mjölk
 - Utsökt blandning av de finaste, handplockade Arabica-bönorna från Sydamerika
 - Utvecklade och skonsamt rostade, exklusivt för Miele's kaffemaskiner
 - Fylldig smag med diskret blomster- och frugtagtig karakter
 - Fairtrade och bio-certifierad DE-ÖKO-001, icke-EU-lantbruk
 - Innehåll: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029350 **Pris: 425,-**



MB-CM-G Mjölkbhållare glas

- Mjölkbhållare av glas för krämigt mjölkskum.
- För alla fristående Miele-kaffemaskiner CM
 - Kapacitet 0,7l.
- M.-nr. 11574240 **Pris: 935,-**



MB-CVA 7000 Mjölkbhållare

- Mjölkbhållare av glas för Miele's kaffemaskiner för inbyggd.
- Passar för Miele-CVA 7000-serie
- M.-nr. 11234120 **Pris: 1.745,-**



Miele-serveringskanna

- Miele-serveringskanna 1,0 l för Miele-kaffemaskin CVA och CM med kannafunktion.
- Rostfritt, polerat stål av hög kvalitet
 - Tålig termoskanna med vakuumisolerad insats
 - Direkt bryggnad utan omfyllning från kaffemaskinen till kannan
 - Smidig rengöring med fullt avtagbart lock
 - Komfortabelt aroma-skyddslock
- M.-nr. 10694310 **Pris: 1.575,-**



Mjölkbhållare



▲
▶/▶
⊖
⊕

Miele
INDUCTION

III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CIRKULATIONSDRIFT OCH FRÅNLUFT TILL KMDA 7476 FR/FL OCH KMDA 7634 FR/FL

DFKS-U: STANDARDSET FÖR CIRKULATIONSDRIFT


Antal	Typ	M.-nr.
2	DFK-R1000	2A M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90	1A M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	4A M.-nr. 10811390
1	DFK-V	3A M.-nr. 10811360
1	DFK-L	M.-nr. 11051270
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390
1	DUU-1000-2	M.-nr. 11207310

PAKETPRIS M.-nr. 11250350
Pris 9.265,-

DFKS-A-1: STANDARDSET TILL FRÅNLUFT

Antal	Typ	M.-nr.
1	DFK-R1000	2B, 2C M.-nr. 10811340
1	DFK-BV 90	1B, 1C M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	3C M.-nr. 10811390
1	DFK-A	5C M.-nr. 10811430
1	DFK-AK 90	4B M.-nr. 11590720
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390
1	DMK 150-1	3B, 4C M.-nr. 11258630

PAKETPRIS M.-nr. 11737480
Pris 6.975,-




FRIT FRÅNLUFT TILL KMDA 7272 FR/FL-A OCH KMDA 7473 FR/FL-A

DFKS-R: STANDARDSET

Antal	Typ		Antal	Typ	
1	DFK-R1000	2A 2B	1	DFK-BH 90	4B
1	DFK-AK 90	1A 1B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3B			

PAKETPRIS M.-nr. 12226740

Pris 2.515,-




DFKS-AR: STANDARDSET FÖR FRÅNLUFT

Antal	Typ		Antal	Typ	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-A	4A 4C
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-DB	
1	DFK-BH 90	3A 3C	1	DMK 150-1	5A 3B 5C



PAKETPRIS M.-nr. 12226910

Pris 6.865,-




CIRKULATIONSDRIFT TILL KMDA 7272 FR/FL-U OCH KMDA 7473 FR/FL-U

DFKS-UR: STANDARDSET CIRKULATIONSDRIFT

Antal	Typ		Antal	Typ	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-V	5A 4B 5C
1	DFK-BH 90	4A 4B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C	1	DUU 1500	6A 6B 5C

PAKETPRIS M.-nr. 12226890

Pris 6.435,-






CIRKULATIONSDRIFT MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardinstallation

Luftflöde inne i köksskåpet

Utskäring till Plug&Play-adapter




Med Plug&Play-installationen styrs filterrad luft tillbaka till rummet utan extra kanal- och sockelbox. En adapter förbinder frånluftsanslutningen med ett runt tvärsnitt med baksidan av kökelementet, så luften återförs till rummet genom ett mellanrum mellan kökelementet, köksväggen och sockeln. Det aktiva kolfiltret är liksom fettfiltret placerat i den översta delen av enheten och kan enkelt tas ut och bytas.



Aktivt kolfilter DKF 11-P

Till Miele-DA 7198 cirkulationsdrift
• Innehåll: 1 filter
M.-nr. 11762530

Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 12-P

För cirkulationsdrift.
• Innehåll: 1 filter
• Passar PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX och DA 6698 W + D
M.-nr. 11762580

Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 13-P

Passar Miele-DA 3366 cirkulationsdrift.
• Innehåll: 1 filter
M.-nr. 11762540

Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 15-P

Passar Miele-DA 25x8 cirkulationsdrift.
• Innehåll: 2 filter
M.-nr. 11762550


Pris: 2.005,-



Aktivt kolfilter DKF 18-P

Passar Miele-DA 1260 cirkulationsdrift.
M.-nr. 11762600

Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 19-P

Passar Miele-DA 23XX och DA 26XX cirkulationsdrift.
• Innehåll: 2 filter
M.-nr. 11762560


Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 20-P

Passar Miele-DA 2808
• Innehåll: 2 filter (2 x DKF 18-1)
M.-nr. 11762610


Pris: 2.005,-



Aktivt kolfilter DKF 25-P

Passar Miele-DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W
• Innehåll: 1 filter
M.-nr. 11762650

Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 29

Passar Miele-DA 9090 W
• Innehåll: 1 filter
M.-nr. 11292130


Pris: 1.345,-



Aktivt kolfilter DKFS 31-P Startpaket

Passar Miele-DAS 2x20, DAS 4x20 och DAS 4x30
• Innehåll: 2 filter
M.-nr. 11793530


Pris: 1.445,-



Aktivt kolfilter DKF 31-P

Passar Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 och DAS 8x30
• Innehåll: 2 filter
M.-nr. 11793450


Pris: 1.275,-



Aktivt kolfilter DKF 30-P

Passar Miele-DAD 4x40
• Innehåll: 2 filter
M.-nr. 11662790

Pris: 2.005,-




**Sensitiv AirClean Filter
DKF 29-S**

Passar DA 9091 W / DA 9298 W

- Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 12069710

Pris: 1.505,-




**Sensitiv AirClean filter
DKF 35-S**

Passar Miele KMDA 7272 och KMDA 7473

- Neutraliserar oönskad lukt från matlagning
- Reducerar fint damm PM2,5 med 50 % (testat enligt ISO 16890)
- Enkelt och snabbt byte av filter
- Filterbyte var 6:e månad

M.-nr. 12187430

Pris: 1.555,-




**AirClean filter
DKF 35-P**

Passar Miele KMDA 7272 och KMDA 7473

- Märkbart frisk och luktfri luft i hela köket
- Neutraliserar effektivt oönskat matlagningssos
- Reducerat buller tack vare plisserat material

M.-nr. 12041230

Pris: 1.345,-



**Aktivt kolfilter
DKF 36-P**

Passar DAW 1620 och DAW 1920

- Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 12041230

Pris: 1.345,-



**Sensitiv AirClean Filter
DKF 31-S Startpaket**


Sensitive AirClean-filter med aktivt kol för cirkulationsdrift

DAS 2x20, DAS 4x20 och DAS 4x30.

- Neutraliserar oönskad lukt från matlagning
- Reducerar fint damm PM2,5 med 50 % (testat enligt ISO 16890)
- Enkelt och snabbt byte av filter
- Filterbyte var 6:e månad

M.-nr. 12476070

Pris: 1.455,-



**DVS 150
Tillbehörspaket**

Förlängningsset för KMDA 7272 xx-U/ KMDA 7473 xx-U. För Plug&Play-drift av KMDA med för djupa skåp.

- Förbindelse mellan fläktmunstycket och skåpets bakvägg
- För 60 cm djupa underskåp
- Variabel längd
- Inklusive utsläppmunstycke, slang och spännband

M.-nr. 12167200

Pris: 675,-



**Aktivt kolfilter
DKFS 36-P Startpaket**


Till DAW 1620 och DAW 1920

- Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 1206146

Pris: 2.705,-




10-lager fettfilter i rostfritt stål




Longlife AirClean-filter DKF 11-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
 - Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
 - 3 års livslängd
 - Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
 - Passar Miele-DA 7198 W till cirkulationsdrift
 - Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 10787630 **Pris: 3.465,-**



Longlife AirClean-filter DKF 12-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
 - Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
 - 3 års livslängd
 - Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
 - Passar Miele-PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX och DA 6698 W + D
 - Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 10271450 **Pris: 3.465,-**



Longlife AirClean-filter DKF 25-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
 - Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
 - 3 års livslängd
 - Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
 - Passar Miele-DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape och DA 6998 W Pearl
 - Innehåll: 1 filter
- M.-nr. 10271470 **Pris: 3.465,-**



Longlife AirClean-filter DKF 30-R

- Longlife AirClean-filter DKF 30-R
Passar Miele-DAD 4x40
- Innehåll: 2 filter
- M.-nr. 11662830 **Pris: 5.395,-**



Longlife AirClean-filter DKFS 31-R Startpaket


- Passar Miele-DAS 2x20, DAS 4x20 och DAS 4x30
- Innehåll: 2 filter
- M.-nr. 11793540 **Pris: 7.305,-**



Longlife AirClean-filter DKF 31-R

- Passar Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 och DAS 8x30
- Innehåll: 2 filter
- M.-nr. 11793470 **Pris: 6.975,-**





Longlife AirClean-filter DKF 27-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
- Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
- 3 års livslängd
- Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
- Passar Miele-DA 7078 D
- Innehåll: 6 filter

M.-nr. 11160970

Pris: 5.125,-



Longlife AirClean-filter DKF 28-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
- Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
- 3 års livslängd
- Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
- Passar Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Innehåll: 1 filter

M.-nr. 11347530

Pris: 3.595,-




Longlife AirClean-filter DKF 29-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
- Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
- 3 års livslängd
- Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
- Passar Miele-DA 9090 W
- Innehåll: 1 filter

M.-nr. 1129557

Pris: 3.565,-



Longlife AirClean-filter DKF 1000-R

- Tar bort oönskad lukt i köket
- Regenereras smidigt och bekvämt i ugnen var 6:e månad
- 3 års livslängd
- Mer ekonomisk användning än engångsfilter vid efterföljande av intervallerna för regenerering
- Passar Miele-KMDA och CSDA 7001 FL
- Innehåll: 1 filter

M.-nr. 1042704

Pris: 3.405,-



Avfuktningfilter DAEF 28

- Samlar upp fukt i köket
- Kan därefter tillföra fukt tillbaka till rummet om luftfuktigheten sjunker under rekommenderad nivå
- För optimalt inomhusklimat
- 3 års livslängd
- För Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Innehåller 1 filter

M.-nr. 11348050

Pris: 2.685,-



Extern fläktmotor för montering yttervägg, AWG 102

- Extern motor till yttervägg
- Mindre buller – från cirka 5-7 m frånluftskanal
 - Prestanda – större luftflöde än interna motorer
 - Utblåsningseffekt: 580 m³/t

M.-nr. 5680680

Pris: 11.430,-



Motorenhet ABLG 202

- Extern motor, inga begränsningar för montering
- Montering av motor i ett annat rum
 - Mindre buller – från cirka 5-7 m frånluftskanal
 - Prestanda – större luftflöde än interna motorer
 - Utblåsningseffekt: 600 m³/t
 - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 06029260

Pris: 10.660,-




Lydddämpare DASD 150

- Reducerar luftflödet och motorljud.
- Extra komponent som reducerar buller från kåpor
 - Bullerreducering med upp till 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

Pris: 1.485,-



DADC 6000

Skorsten i stål för alternativ luftutsläpp uppåt

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W och DA 6998 W
- Flexibel skorstenhöjd på 365-660 mm
- Skorstensbredd 340 mm
- Skorstensdjup 270 mm
- Inklusive beslag för montering på vägg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

Pris: 1.970,-

M.-nr. 10331460 Brillantvit

Pris: 2.130,-

M.-nr. 11900270 Obsidiansvart

Pris: 3.995,-

M.-nr. 11900540 Grafitgrå

Pris: 3.995,-



DADC 7000

Skorsten i stål för alternativ luftutsläpp uppåt


- Passar DA 7198 W
- Flexibel skorstenhöjd på 365-660 mm
- Skorstensbredd 340 mm
- Skorstensdjup 285 mm
- Inklusive beslag för montering på vägg

M.-nr. 10768440 Obsidiansvart

Pris: 3.075,-

M.-nr. 10768490 Grafitgrå

Pris: 3.075,-




DADC 9000

Skorsten i stål för alternativ luftutsläpp uppåt

- Passar DA 9090 W
- Flexibel skorstenhöjd på 380-740 mm
- Skorstensbredd 290 mm
- Skorstensdjup 170 mm
- Inklusive beslag för montering på vägg

M.-nr. 11279060

Pris: 2.155,-



Drop-down-ram DAR 3000

Drop-down-ram för helintegrering av

DA 35XX och DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 3.315,-



Murbox DMK 150-1

Kan användas för ventilation

- Murbox (Ø 150 mm)
- Värmeisolerande returklaff – ingen kallluft kan tränga in
- Energi – Blower Door-testad, passar för energisparhus

M.-nr. 1125863

Pris: 3.315,-



Ombyggn. till cirkulationsdrift DUU 150 till DA3XXX/2XXX

För ombyggnad av utdrags- och insatskåpor, från frånluft till cirkulationsdrift.

- Enhetlig luftström vid cirkulationsdrift
- Minskar luftljud
- Innehåller utblåsningsgaller i plast och
- 2 spännband för frånluftsror

M.-nr. 5696270

Pris: 720,-




Ombyggn. till cirkulationsdrift DUW 20 till alla vägghängda fläktar exkl. DAR 12x5

För ombyggnad av väggkåpor från frånluft till cirkulationsdrift.

- Enhetlig luftström vid cirkulation
- Minskar luftljud
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lång flex-slang i aluminium (utdragbar upp till 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 1.010,-



Ombyggn. till cirkulationsdrift DUI 32 till frihängande fläktar

För ombyggnad av utdrags- och insatskåpor, från frånluft till cirkulationsdrift.

- Enhetlig luftström vid cirkulationsdrift
- Minskar luftljud
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lång flex-slang i aluminium (längd upp till 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 1.175,-



**Ombyggn. till cirkulationsdrift
DUU 151 Passar DA 3XXX/2XXX**

För ombyggnad av utdrags- och insatsfläktar från frånluft till cirkulationsdrift.

- Enhetlig luftström vid cirkulationsdrift
- Minskar luftljud
- Inkl. avgasgaller i rostfritt stål och spännband för avgasrör

M.-nr. 7294230

Pris: 1.485,-



**Ombyggn. till cirkulationsdrift
DUU 2900 till takfläktar**

För ombyggnad av DA 2808 från frånluft- till cirkulationsdrift.

- Enhetlig luftström vid cirkulationsdrift
- Reducering av genomströmningsljud
- Inkl. 2 aktiva kolfilter

M.-nr. 9242390

Pris: 7.475,-



**Ombyggn. till cirkulationsdrift
DUU 1000-2 till bänkfläktar**

För ombyggnad av CSDA 7001 och KMDA till cirkulationsdrift

- Min. sockelhöjd: 100 mm
- Passar Miele's platta kanaler för höger, vänster och /eller bakåt, inkl. 2 stosar
- Kombination av flera DUU 1000-2 möjlig
- nkl. regenererbart Longlife AirClean-filter med aktivt kol
- Enhetlig luftström vid recirkulation
- Minskar luftljud

M.-nr. 11207310

Pris: 5.775,-



**DUU 600 cirkulationsdriftsbox
exkl. kolfilter**

För Miele-DAD 4x40. Boxen passar till sockelhöjder på minst 10 cm och kan anslutas till platt kanal (222 x 89 mm)

M.-nr. 11841340

Pris: 3.185,-



DAAG 100 med svart galler

Passar KMDA 7272 och KMDA 7473

- För insättning vid inblås
- Smidig rengöring i diskmaskinen

M.-nr. 12228470

Pris: 1.335,-




**DAAG 200 med galler
av rostfritt stål**

Passar KMDA 7272 och KMDA 7473

- För insättning vid inblås
- Smidig rengöring i diskmaskinen

M.-nr. 12228500

Pris: 1.335,-



**Täckgaller till
DUU 1000-2, DUU-AD**

För täckning av evtl. hål mellan sockel och DUU 1000-2.

- Den ena långsidan är förhöjd med 6 mm
- I rostfritt stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880

Pris: 890,-



**Reduktionsadapter 150/125 mm
DRS 150**

Reduktionsadapter

- För reducering av frånluftsörets diameter
- Enligt brandskyddsföreskrifterna

M.-nr. 9591510

Pris: 335,-



DML 2000

Passar Miele-DAS 2x20 och DAS 4x20
DML 2000 gör det möjligt att montera en köksfront framför fläktens panel, så att enheten inte längre är synlig.


M.-nr. 11839970

Pris: 785,-



DA 9298 W

TILBEHÖR TILL KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH VINKYLAR



Flaskhylla KFR 30060 PF/KFR 30060


För säker, platsbesparande förvaring av flaskor

- Till kylskåp i K 30.000-serien
- Plats för 5 flaskor
- Kan placeras på olika höjder
- I kromad metall

KFR 30060 PF till kylskåp
med PerfectFresh
M.-nr. 9552700
KFR 30060 till kylskåp
uden PerfectFresh
M.-nr. 9552690

Pris: 735,-

Pris: 475,-




Flaskhylla KFR 4000

För säker, platsbesparande förvaring av flaskor

- Plats för 9 flaskor
- Kan placeras på olika höjder
- I kromad metall

M.-nr. 12030560

Pris: 1.025,-



Flaskhylla KFR 20060 PF/KFR 20060


För säker, platsbesparande förvaring av flaskor

- Till kylskåp i K 20.000-serien
- Plats för 5 flaskor
- Kan placeras på olika höjder
- I kromad metall

KFR 20060 PF till kylskåp
med PerfectFresh
M.-nr. 10363580
KFR 20060 till kylskåp
uden PerfectFresh
M.-nr. 10363600

Pris: 735,-

Pris: 585,-



Flaskhylla KFR 7000

Till säker, platsbesparande opbevaring af flasker

- För K 7000-serien
- Kan placeras på olika höjder
- I kromad metall

M.-nr. 11775120

Pris: 365,-



Luktabsorberande Active AirClean-filter KKF-RF

Förebygger oönskad lukt i kylskåpet.

- För perfekt och luktfri förvaring
- Innehåll: 2 luktfiler
- För byte av filtert i plasthöljet
- Bör bytas var 6:e månad

M.-nr. 7236280

Pris: 865,-



eftermonteringsats till Active AirClean-filter KKF-FF

Förebygger oönskad lukt i kylskåpet.

- För perfekt och luktfri förvaring
- Innovativ kombination av aktivt kol och kitosan
- Monteras på bakkanten av glashyllan
- Bör bytas var 6:e månad
- Det är bara två filter som ska bytas

M.-nr. 7236290

Pris: 995,-



Active AirClean Starter Set KKF-FS

Förebygger oönskad lukt i kylskåpet. För K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.

- För optimal och luktfri förvaring av mat
- Innehåll: Lister/skikt och två filter
- Bör bytas var 6:e månad

M.-nr. 7236280

Pris: 1.085,-



TILLBEHÖR TILL KYLSKÅP, FRYSSKÅP OCH VINKYLAR



Aktivt kolfilter till vinkylar KKF-KWT

Säkerställer ett optimalt luftutbyte och höjer luftkvaliteten i din vinkyl.

- För vinkylar i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 365,-



Side-by-side-kit till vinkylar KSK 6300

Side-by-side kit till vinkylar.

- För vinkylar i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

Pris: 1.845,-



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

SoftClose för mjuk och tyst stängning av dörren

- Passar för K 7000 kylskåp för inbyggning samt för K 30000 inbyggadskyl-/frysåp och kylåp
- Ger en mjuk och tyst stängning av dörren
- Förhindrar klirrande flaskor i dörren
- Dörren stängs automatiskt med en vinkel på under 30°

M.-nr. 10744380

Pris: 825,-



TRYGGHET MED MIELE. 15 ÅRS RESERVDELSGARANTI

Miele är ett av världens ledande premiummärken.

Immer Besser är en del av företagets DNA och djupt förankrat i vår 120 år långa historia. Det definierar hur vi vill fortsätta vår mission och garanterat alltid högsta kvalitet.

Vi använder bara de allra bästa råmaterialen och genomför utförliga kvalitetskontroller som säkerställer att vi alltid levererar pålitliga och hållbara produkter med lång livslängd.

När du köper en produkt från Miele är du alltid garanterat en reservdelsgaranti på 15 år. Detta gäller även Mieles hällar och du kan alltid känna dig trygg med att produkten kan repareras samtidigt som du undviker en eventuell ombyggnad av bänkskivan.



0



Miele
INDUCTION



0 1 2 3 4 5 6 7

DISKMASKINER

VÄRLDSNYHET!

Automatisk dosering med **AutoDos** och integrerad **PowerDisk**. Miele's diskmaskiner och **Miele-PowerDisk** med **All-In-1-diskmedelpulver** är exakt utvecklade och anpassade till varandra.

OPTIMALA RESULTAT*

PowerDisk-pulvret doseras optimalt utifrån det valda programmet – med en exakt anpassad mängd och vid en optimal tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet, och om programmet **Automatic** väljs, så mäter en sensor smutsighetsgraden och doserar optimalt utifrån denna. Upplev perfekta disk- och torkresultat!



UNIK FRIHET

Nu behöver du inte längre fylla på diskmedel i maskinen varje gång du diskar. En **PowerDisk** räcker till cirka 1 månads förbrukning**.

Med **Miele PowerDisk** finns det alltid diskmedel i maskinen. Du kan också enkelt starta diskmaskinen via Miele-appen när du är på språng.

Upplev maximal komfort med **AutoStart**: Tryck på önskat program och tidpunkt en gång i veckoschemat så startar diskmaskinen helt automatiskt ända tills du tar bort valt program från listan igen.

Tack vare **ShopConn@ct** behöver du inte längre skynda på och handlar diskmedel. I appen kan du ställa in så att det görs en automatisk beställning av önskat antal **PowerDisk** hem till dig när diskmaskinen och appen registrerar när du börjar få slut **PowerDisk**. Enklare blir det inte.



* Du kan även fortsätta att använda annat diskmedel eller tabletter

** En PowerDisk räcker i genomsnitt till 20 diskningar med ECO-programmet.

DISKMASKINER

PERFEKT RESULTAT

Miele **Perfect GlassCare** rengör dina glas försiktigt och skonsamt – ingen glassjuka, kalkränder eller liknande. Du kan även diska dina ömtåliga, finaste vinglas i Miele diskmaskiner. Riedel rekommenderar bara Miele för diskning av deras glas.

Programmet **QuickPowerWash** och Miele **diskmedelstabletter** är noggrant anpassade till varandra och utgör ett unikt och kraftfullt team som ger enastående diskresultat. På bara 58 minuter får du perfekta disk- och torkresultat!

Med Miele ***AutoOpen-torkning** blir all din disk helt torr – till och med plastdelar. När diskprogrammet är klart öppnas diskmaskinens lucka automatiskt. Den speciella luftstyrningen skyddar bänkskivan mot fukt.

ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med ***Knock2Open** öppnas luckan automatiskt när du knackar på den och tack vare **AutoClose** hjälper en motorfunktion att stänga diskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt. Komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Miele exklusiva **M Touch-display**.




SKONA MILJÖN OCH PLÅNBOKEN

Ytterst energieffektiv och i bästa energiklassen – ända ner till energiklass A. Anslut diskmaskinen till varmvatten och spara upp till 50 % el. **EcoFeedback** – före programstart visas en prognos över energiförbrukningen. **EcoStart** – din intelligenta diskmaskin startar automatiskt när elen är som billigast. Med **SmartStart** tar diskmaskinen emot information om eltariffer direkt från din elleverantör. Ända ner till 6 l vatten per disk – trots att Miele diskmaskiner bara använder rent, friskt vatten under diskning.

MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele-appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördröjd start och mycket mer.



HYGIENISKT RENT

I alla Miele's diskmaskiner tas mer än 99,9 % av alla virus² bort.






G 5110 U
 Underbyggd. rak panel,
 tryckknapp, 3-siffrig digital
 display (gul)
 M.-nr. Brilljantvit 12155800
Pris: 12.390,-




G 5110 SCU
 Underbyggd. rak panel,
 tryckknapp, 3-siffrig digital
 display (gul)
 M.-nr. Brilljantvit 12155810
Pris: 12.390,-
 M.-nr. CleanSteel 12155820
Pris: 14.190,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	–
Program/ kuvert	5 / 13	Tillval	Kort, Express, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	D	Vatten- förbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda, 2 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	–
Program/ kuvert	5 / 14	Tillval	Kort, Express, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	D	Vatten- förbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5132 SCU
 Underbyggd. rak panel,
 tryckknapp, 3-siffrig digital
 display (gul)
 M.-nr. Brilljantvit 12158740
Pris: 12.490,-
 M.-nr. CleanSteel 12158750
Pris: 14.390,-



G 5310 SCU
 Underbyggd. rak panel,
 tryckknapp, 3-siffrig digital
 display (vit)
 M.-nr. Brilljantvit 12158850
Pris: 15.490,-
 M.-nr. CleanSteel 12158860
Pris: 17.390,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	–
Program/ kuvert	5 / 14	Tillval	Kort, Senare start, Express, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	D	Vatten- förbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlasCare
Program/ kuvert	5 / 14	Tillval	Kort, Express, Extra- Clean, ExtraDry, Extra vatten- och energispar
Energiklass	C	Vatten- förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, 3D MultiFlex-låda, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



AutoOpen

**G 5332 SCU**

Underbyggd, rak panel, tryckknapp, 3-siffrig digital display (gul)
M.-nr. Brilljantvit 12158910
Pris: 15.590,-
M.-nr. CleanSteel 12158920
Pris: 17.490,-

**G 7210 SCU**


Fristående, rak panel, tryckknapp, 3-siffrig digital display (gul)
M.-nr. Brilljantvit 12426300
Pris: 18.490,-
M.-nr. CleanSteel 12426310
Pris: 20.290,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlasCare
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Kort, Express, ExtraClean, ExtraDry, Extra vatten- och energispar
Energiklass	C	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort 3D-MultiFlex-låda, Extra Bestickkorg
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	AutoOpen-torkning, SensorDry, BrilliantGlasCare
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda 2 FlexCare-glashållare 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7133 SCU**

Fristående, rak panel, tryckknapp, 1 rads LCD display
M.-nr. Brilljantvit 12426130
Pris: 18.190,-
M.-nr. CleanSteel 12426150
Pris: 19.990,-

**G 7138 SCU XXL**

Fristående, rak panel, tryckknapp, 1 rads LCD display- AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brilljantvit 12426170
Pris: 18.990,-
M.-nr. CleanSteel 12426180
Pris: 20.790,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Tillvals-funktioner	AutoOpen-torkning, SensorDry, BrilliantGlasCare
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål 2 FlexCare-glashållare 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	AutoOpen-torkning, SensorDry, BrilliantGlasCare
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	AutoDos, Express, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda 2 FlexCare-glashållare 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



BrilliantGlasCare



G 7233 SCU

Fristående, rak panel, tryckknapp, 1 rads LCD display
 M.-nr. Brilljantvit 12426420
Pris: 18.790,-
 M.-nr. CleanSteel 12426430
Pris: 20.590,-



G 7600 SCU

Fristående, rak panel, tryckknapp, 1 rads LCD klartext, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brilljantvit 12426570
Pris: 21.490,-
 M.-nr. CleanSteel 12426580
Pris: 23.390,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-torkning, SensorDry
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / Nätverk	- / -	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, AutoOpen-torkning
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / Nätverk	- / Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7605 SCU XXL

Fristående, rak panel, tryckknapp, 1 rads LCD klartext, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brilljantvit 12426630
Pris: 22.290,-
 M.-nr. CleanSteel 12426640
Pris: 24.090,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, AutoOpen-torkning
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		





G 7605 SCU XXL



G 5540 SCU

Fristående under bänk,
rak panel, tryckknapp
3-siffrig digital display (gul)
M.-nr. Brijlantvit 12159070
Pris: 13.990,-
M.-nr. CleanSteel 12159080
Pris: 15.890,-



G 5740 SCU

Fristående under bänk, rak
panel, tryckknapp
1 rads textdisplay LCD (vit)
M.-nr. Brijlantvit 12159100
Pris: 17.190,-
M.-nr. CleanSteel 12159110
Pris: 18.990,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	–
Program/kuvert	5 / 9	Tillval	Kort, Express, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	E	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,1 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Komfort, Besticklåda
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	AutoOpen-torkning, SensorDry
Program/kuvert	8 / 9	Tillval	Kort, Express, IntenseZone, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	C	Vatten-förbrukning i ECO prg.	7,9 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower, Halv maskin, EcoFeedback,
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-låda
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		




G 5740 SCU

HALVINTEGRERADE DISKMASKINER, 60 CM

**G 7210 SCI**

Halvintegrerad, rak panel,
tryckknapp, 1 rads
LCD-display (vit)

M.-nr. CleanSteel 12426320
Pris: 22.590,-

**G 7600 SCI**

Halvintegrerad, rak panel,
1 rads TFT-textdisplay (vit)
AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brilljantvit 12426590

Pris: 24.090,-
M.-nr. CleanSteel 12426600
Pris: 25.890,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-torkning, SensorDry
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-torkning, SensorDry
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		




HELINTEGRERADE, 60 CM

**G 5150 Vi**

Helintegrerad, manöverpanel
i rostfritt stål, tryckknapp,
3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158790

Pris: 16.290,-

**G 5150 SCVi Active**

Helintegrerad, manöverpanel i
rostfritt stål, tryckknapp,
3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158800



Pris: 16.990,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	-
Program/kuvert	5 / 13	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	D	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi, Testad hygien
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Bestickkorg, 2 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	-
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	D	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi, Testad hygien
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

HYGIENISKT RENT


I alla Miele's diskmaskiner tas mer än 99,9 % av alls virus bort2.



G 5155 SCVi XXL

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158810
Pris: 17.790,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, Turbothermic-torkning
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Kort, Senare start, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	D	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 5162 SCVi

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158820
Pris: 17.190,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	—
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	D	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda + Bestickkorg, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 5167 SCVi XXL

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158830
Pris: 17.990,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, Turbothermic-torkning
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Kort, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	D	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,5 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Besticklåda + Bestickkorg, FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 5350 SCVi

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (gul)
M.-nr. 12158980
Pris: 19.390,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	C	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-låda 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 5355 SCVi XXL

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (vit)
M.-nr. 12159000
Pris: 20.190,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	C	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-låda 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

ALDRIG FÖR MYCKET.
ALDRIG FÖR LITE.
ALLTID BARA PERFEKT.




Köp en Miele-diskmaskin med AutoDos och få en halvårsförbrukning* av Miele-PowerDisk All in1-diskmedelpulver med på köpet vid inlösning av värdekuponen som medföljer maskinen.

Du får 7 x PowerDisk till ett värde av kr. 1.015,-

*En PowerDisk räcker till i genomsnitt 20 diskningar med ECO-programmet

MIELE DISKMASKINER

Tack vare energisnåla diskprogram och smart vattenhantering får du ut maximal diskkraft med minimal energiförbrukning.



**G 5362 SCVi**

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (vit)
M.-nr. 12159030

Pris: 19.490,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	–	Vattenförbrukning i ECO prg.	C (74 kWh per 100) 8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower, Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-låda, Bestickkorg
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 5367 SCVi XXL**

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, taster, 3-sifret digitalt display (vit)
M.-nr. 12159040

Pris: 20.290,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	–	Vattenförbrukning i ECO prg.	C (74 kWh per 100) 8,4 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower, Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-låda, Bestickkorg, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 5373 SCVi**

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (vit)
M.-nr. 12159050

Pris: 20.290,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	C	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 5378 SCVi XXL**

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 3-siffrig digitalt display (vit)
M.-nr. 12159060

Pris: 21.090,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	5 / 14	Tillval	Senare start, Express, Extra rent, Extra torrt
Energiklass	C	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	EcoPower-teknologi Testad hygien, Halv maskin
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	– / –	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 7180 SCVi**

Helintegrerad, AutoDos med integrerat PowerDisk, varmvattenanslutning, användningspanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit)
M.-nr. 12426190

Pris: 22.590,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7185 SCVi XXL**

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit)
M.-nr. 12426210

Pris: 23.390,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7183 SCVi

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12426200
Pris: 23.090,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, Auto-Open
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7188 SCVi XXL

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12426220
Pris: 23.790,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, Auto-Open
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 7191 SCVi

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12469670
Pris: 22.190,-
125 Edition

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7197 SCVi XXL

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12469680
Pris: 22.890,-
125 Edition


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 7260 SCVi

Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12426440
Pris: 23.090,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		




G 7265 SCVi XXL


Helintegrerad, manöverpanel i rostfritt stål, tryckknapp, 1 rads LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12426460
Pris: 23.790,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

HELINTEGRERADE, 60 CM




G 7293 SCVi 
 Helintegrerad, tryckknapp, 1 rads
 LCD-textdisplay (vit)
 M.-nr. 12426480
Pris: 23.690,-




G 7298 SCVi XXL 
 Helintegrerad, tryckknapp, 1 rads
 LCD-textdisplay (vit)
 M.-nr. 12426510
Pris: 24.390,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7294 SCVi 
 Helintegrerad, taster, 1 rads
 TFT-textdisplay (vit)
 M.-nr. 12426500
Pris: 23.990,-



G 7299 SCVi XXL 
 Helintegrerad, taster, 1 rads TFT-textdisplay (vit)
 M.-nr. 12426520
Pris: 24.690,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



AutoOpen-torkning

KORGDESIGN

VÄLJ MELLAN MIELES FYRA ALTERNATIV

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Klämmor för mindre föremål




FLEXCARE GLAS- OCH FLASKHÅLLARE

Ger stöd till glas och flaskor



XL-ASSIST


Hållare till större föremål



JUSTERBAR HÅLLARE TILL SUGRÖR

Längd: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KORGDESIGN*

Fås med bestickkorg**, FlexLine-besticklåda eller 3D-MultiFlex-låda. Bilden visar en Comfort bestickkorg*

NERFÄLLBAR FLASKHÅLLARE

Nerfällbar flaskhållare. Stabil placering; Även kärl som vaser diskas grundligt på flaskhållaren.

ÖVERKORG

1. Justerbar höjd
 2. Fasta stöd
 3. FlexCare-kopphållare med noppstruktur
 4. Brett grepp för optimal ergonomi***)
- på över- och under


UNDERKORG

5. MultiComfort-zon
 6. 2 rader med stöd
- (högra kan läggas ner, vänstra är fast)

*Utrustning beroende på modell

**Bara Comfort design

***Bara ComfortPlus design



EXTRACOMFORT KORGINREDNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA*


1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbar höjd
4. artannat stöd kan läggas ner till halva längden
5. FlexCare kopphållare med noppor för att hålla koppar och glas med hög fot på plats
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 hållare (högra kan fällas ner)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höjd – FlexCare glas- och flaskhållare
11. XL Assist



MAXICOMFORT KORGINREDNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA


1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbar höjd
4. Stöden kan läggas ner i hela dess längd
5. FlexCare (höpphållare med noppor för att hålla koppar och glas med hög fot på plats
6. Brett grepp (med stål***) för optimal ergonomi på över- och underkorg


UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 hållare (högra kan fällas ner)
9. MultiClips
10. Justerbar höjd – FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd – FlexCare glas- och flaskhållare
12. XL Assist
13. Sugerörshållare



G 7650 SCVi

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay M.-nr. 12426670
Pris: 26.390,-




G 7655 SCVi XXL

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay M.-nr. 12426700
Pris: 27.190,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	42 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7674 SCVi

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay M.-nr. 12426750
Pris: 27.290,-



G 7679 SCVi XXL

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay M.-nr. 12426780
Pris: 28.090,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	10 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	B	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	/Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		




Miele PowerDisk

HELINTEGRERADE, 60 CM



G 7760 SCVi

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit) M.-nr. 12426790
Pris: 30.790,-




G 7765 SCVi XXL

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit) M.-nr. 12426800
Pris: 31.490,-


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7771 SCVi

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit) M.-nr. 12469690
Pris: 30.790,-
 125 Gala Edition



G 7777 SCVi XXL

Helintegrerad, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit) M.-nr. 12469700
Pris: 31.490,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		


Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



BrilliantLight



NYHET




G 7790 SCVi K20



Helintegrerad med Knock2Open, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit)
M.-nr. 12426840
Pris: 33.790,-



NYHET



G 7795 SCVi XXL K20




Helintegrerad med Knock2Open, AutoDos med integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit)
M.-nr. 12426850
Pris: 34.590,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kophållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / Nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kophållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHET



G 7793 SCVi XXL K20




Helintegrerad med Knock2Open, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit)
M.-nr. 12469710
Pris: 33.790,-

125 Gala Edition



NYHET



G 7797 SCVi XXL K20



Helintegrerad med Knock2Open, användningspanel i svart glas, 1 rads TFT-textdisplay (vit)
M.-nr. 12469720
Pris: 34.590,-

125 Gala Edition

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kophållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-glas- och kophållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



NYHET



G 7985 SCVi XXL K20



Helintegrerad med Knock2Open, AutoDos med integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, 2 rads TFT-textdisplay (vit)
M.-nr. 12426860
Pris: 42.890,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	13 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, AutoClose, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-låda i stål, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kophållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

**G 7380 SCVi**

Helintegrerad med FrontFit, tryckknapp, 1 rads LCD-tekstdisplay (vit)
M.-nr. 12426530
Pris: 24.890,-

**G 7385 SCVi XXL**

Helintegrerad med FrontFit, tryckknapp, 1 rads LCD-tekstdisplay (vit)
M.-nr. 12426560
Pris: 25.590,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, Auto-Open
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, Auto-Open
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	43 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		


Minsta sockelhöjd som är möjlig med FrontFit är 20 mm

Alla diskmaskiner med FrontFit har ComfortClose


**Största köksfront:**

- XXL-diskmaskiner: 825 mm
- Normal diskmaskin: 785 mm
- Med 15 mm tillägg vid behov

Min/max vikt på köksfronten förblir oförändrad. Fjäderbelastade gångjärn kan bytas för att klara tyngre fronter.

**G 7783 SCVi K2O**

Helintegrerad med FrontFit, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, tryckknapp, 1 rads TFT-tekstdisplay (vit)
M.-nr. 12426810
Pris: 35.590,-

**G 7788 SCVi XXL K2O**

Helintegrerad med FrontFit, AutoDos med Integrerad PowerDisk, användningspanel i svart glas, tryckknapp, 1 rads TFT-tekstdisplay (vit)
M.-nr. 12426820
Pris: 36.390,-

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-torkning, AutoOpen
Program/kuvert	8 / 14	Tillval	Express, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energiklass	A	Vattenförbrukning i ECO prg.	8,4 l
Ljudnivå	41 dB(B)	Extra ekonomisk	Bevisad hygien, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrengöring
Belysning / nätverk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-låda, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphållare, MultiClip
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



E	45 dB	G 5590 SCVi Manöverpanel i rostfritt stål, 3-siffrig digitalt display (vit) M.-nr. 12159090 Pris: 17.890,-
Cutlery tray QuickPower Wash		



C	44 dB	G 5790 SCVi Helintegrerad, LCD-textdisplay (vit) M.-nr. 12159120 Pris: 27.790,-
3D MultiFlex QuickPower Wash		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare
Program/kuvert	5 / 9	Tillval	Kort, Express, ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	E	Vatten-förbrukning i ECO prg.	8,1 l
Ljudnivå	45 dB(C)	Extra ekonomisk	ThermoSpar EcoPower
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	Comfort, Bestikkur, 1 glas- och kopphållare
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Tillvals-funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-torkning, SensorDry
Program/kuvert	5 / 9	Tillval	Kort, Express, IntenseZone ExtraClean, ExtraDry
Energiklass	C	Vatten-förbrukning i ECO prg.	7,9 l
Ljudnivå	44 dB(B)	Extra ekonomisk	ThermoSpar, EcoPower, EcoFeedback,
Resttid & senare start	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nätverk	- / -	Flexibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-låda, 2 FlexCare glas- och kopphållaree
Produktmått (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		



QuickPowerWash

VÅR UNIKA POWERDISK

Få en halvårsförbrukning av
Mieles PowerDisk på köpet.



Köp en Miele-diskmaskin med AutoDos och få en halvårsförbrukning* av Miele-PowerDisk All in1-diskmedelpulver med på köpet vid inlösning av värdekuponen som medföljer maskinen.

Du får 6 x PowerDisk till ett värde av kr. 870,-

* En PowerDisk räcker till i genomsnitt 20 diskningar med ECO-programmet

TVÄTTMASKINER

**POWERWASH – REVOLUTIONERANDE EKONOMISK OAVSETT TVÄTTMÄNGD*

Produkterna från Miele med ***PowerWash** tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och i energieffektivitetsklass A och tvättar även små mängder tvätt mycket energieffektivt.

Hemligheten: Den innovativa tvättekniken Spin&Spray skapar möjligheten till en mycket låg vattennivå och sparar såväl energi som på uppvärmning.

Och detta med en mycket bra tvättnivå, enastående tvättresultat och korta programtider, även i programmet Bomull Eco.

**TWINDOS*

Helautomatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter:

Du kan välja att använda Miele-2-fassystem ***TwinDos**.

TwinDos säkerställer dosering av ***UltraPhase 1 och 2** vid helt rätt tidpunkt under tvättprocessen. Alternativt kan du välja att fylla på ditt eget flytande tvättmedel i två tomma behållare.

Behållarna kan köpas på Miele's hemsida.

STEAMCARE – MINSKAR STRYKNING MED UPP TILL 50%

Optimalt för dig som är trött på att stryka skjortor och annan tvätt som snabbt blir skrynklig. SteamCare löser upp textiliernas fiber med hjälp av varierande mängder ånga och slätar därmed ut tvätten.

SKONSAM TVÄTTVÅRD

***SoftCare-trummans** enastående ytstruktur gör att det bildas en vattenfilm mellan tvätten och trumväggen och att tvätten glider enkelt över. Resultatet är en optimal skonsam tvätt och mindre slitage. Tvättavisaren förhindrar att tvätten fastnar i luckbälgen.

SINGLEWASH

Perfekt tvättprogram för dig på språng. Tvätta upp till 1 kg tvätt (till exempel 4 tröjor) på bara 47 minuter och spara samtidigt upp till 75 % av din energiförbrukning och upp till 80 % av din vattenförbrukning – snabbt och utan att göra avkall på tvättkvaliteten. Välj mellan 7 olika SingleWash-program.

*CAPDOSING

Kräver din tvätt specialbehandling, så är de nya ***MieleCaps** en mycket smidig lösning. Du lägger dem enkelt i tvättmedelsfacket. Sedan doserar tvättmaskinen automatiskt tvättmedlet vid rätt tidpunkt under tvättprocessen. Du kan välja mellan 9 specialtvättmedel och 2 sköljmedel.

AUTOCLEAN AV RENGÖRINGS-FACKEN

AutoClean-funktionen aktiveras vid varje tvätt: Impulsavskylning av båda kamrarna under tryck. Alltid ett rent rengöringsfack utan mer förbrukning av vatten

TVÄTTMASKINER

miele.se – Läs mer om Miele-tvättmaskiner



B 1-7 kg **WCA 030 WCS**

M.-nr. 11477750
Pris: 13.690,-

CapDosing

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 7 kg
Användning	EasyControl-display / lutande panel	Miele-App	–
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad	Centrifugering	400-1400 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	B
		Ljudnivå	72 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	45 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-8 kg **WCD 330 WCS**

M.-nr. 11387140
Pris: 16.990,-

QuickPower Wash
CapDosing

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor-display / lutande panel	Miele-App	–
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	70 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	47 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-8 kg **WCD 670 WCS**

M.-nr. 11603560
Pris: 16.990,-

CapDosing
TwinDos

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 8 kg
Användning	DirectSensor-display / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, TwinDos	Centrifugering	400-1400 varv/min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	70 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	47 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-9 kg **WCG 370 WCS**

M.-nr. 11545780
Pris: kr. 21.390,-

QuickPower Wash
SingleWash
CapDosing

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	ComfortSensor vit, 1-linje / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash,	Centrifugering	400-1400 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-9 kg **WCG 670 XL WCS**

M.-nr. 11387230
Pris: 21.390,-

TwinDos
CapDosing

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	DirectSensor-display / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



SingleWash



WEB 385 WCS 

M.-nr. 12433770
Pris: 16.290,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor display/ rak panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24h senare start	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	72 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 48
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)




WEB 685 WCS 


M.-nr. 12434330
Pris: 16.290,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor display/ rak panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24h senare start	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	72 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 48
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)




WEI 885 WCS 


M.-nr. 12434680
Pris: 24.990,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	ComfortSensor 1-linje / rak panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, LED -trum-mabelysning, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24h senare start, EcoFeedback	Centrifugering	1600 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 49
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



WCB 390 WCS 

M.-nr. 12433760
Pris: 16.290,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Osidiansvart/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor display / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, 24h senare start, AddLoad, ProfiEco-motor, GlaronK	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	72 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 48
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



WCB 690 WCS 

M.-nr. 12434320
Pris: kr. 16.290,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor display, Skrått panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24h senare start	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	72 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 48
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



WCI 890 WCS 

M.-nr. 12434670
Pris: 24.490,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	ComfortSensor 1-linje / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, Valg af pletter, Automatic+, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24h senare start, EcoFeedback	Centrifugering	1600 omdr./min
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l/ 49
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)

ULTRAPHASE

Få en halvårsförbrukning av Miele-UltraPhase 1 och 2 på köpet. Välj mellan Classic och Sensitive.



Köp en W1-tvättmaskin med TwinDos från Miele, och få en halvårsförbrukning av Miele's flytande tvättmedel UltraPhase 1 & 2 med på köpet vid inlösning av den värdekupong som medföljer maskinen inom angiven tidsperiod.

Du får 4 x UltraPhase 1 och 3 x UltraPhase 2 till ett värde av 1.365 kr

Första setet medföljer tvättmaskinen när du köper den.



A 1-9 kg
 QuickPower Wash
 CapDosing
 TwinDos

WCI 870 XL WCS

M.-nr. 11387290
Pris: 24.490,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	DirectSensor-display - lutande panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, Single-wash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash
 CapDosing
 TwinDos

WCR 870 XL WPS

M.-nr. 10999290
Pris: 29.490,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 9 kg
Användning	M-Touch display - lutande panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, AddLoad, LED-belysning, Single-wash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Centrifugering	400-1600 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	68 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash
 SingleWash
 CapDosing
 TwinDos

WWV 980 Passion WPS

M.-nr. 10999340
Pris: 42.690,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Alusilver/WhiteEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma 2.0 - 9 kg
Användning	M-Touch display - 5 gr. lutande panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24h senare start, LED-belysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, Steam-Care, Tvättguide 3D-viktsensor, Varmvattenanslutning	Centrifugering	400-1600 varv/min.
		Energieffektivitetsklass	A
		Ljudnivå	67 dB(A) / A
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



NYHET

A -10%
 QuickPower Wash
 CapDosing
 Miele@Home

WSE 463 XL WCS

M.-nr. 12485840
Pris: 18.390,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ Obsidian-svart/ ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma - 8 kg
Användning	DirectSensor display, 5 grader	Miele-App	•
Komfort	Energieffektivitetsklass A-10% med QuickPowerWash, PowerWash, CapDosing, Skrynkelducering, AddLoad, ProfiEcomotor, 24h senare start	Centrifugering	1600 omdr. /min
		Energieffektivitetsklass	A-10%
		Ljudnivå	68 dB(A)
		Beräknad vattenförbr. per driftcykel	48 l / 43
		Produktmått (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



CapDosing

TVÄTT-/TORK- KOMBINATION

TVÄTT-/TORKKOMBINATION

Tvätt och tork i samma produkt: En tvätt-/torkkombination är den perfekta lösningen när du har begränsat med plats eller när du ofta tvättar mindre mängder tvätt. Med tvätt och tork i samma arbetsprocess sparar du också tid.

*POWERWASH – REVOLUTIONERANDE EKONOMISK OAVSETT TVÄTTMÄNGD

*Produkterna från Miele med *PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt än energieffektivitetsklass A och tvättar även små tvättmängder mycket energieffektivt. Hemligheten: Den innovativa tvätttekniken **Spin&Spray** skapar möjligheten till en mycket låg vattennivå och sparar såväl energi som på uppvärmning. Och detta med en mycket bra tvättnivå, enastående tvättresultat och korta programtider, även i programmet **Bomull Eco**.*

*TWINDOS

*Helautomatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter: Du kan välja att använda Miele-2-fassystem *TwinDos. TwinDos säkerställer dosering av *UltraPhase 1 och 2 vid helt rätt tidpunkt under tvättprocessen. Alternativt kan du välja att fylla på ditt eget flytande tvättmedel i två tomma behållare. Behållarna kan köpas på Miele's hemsida.*

STEAMCARE – REDUCERAR STRYKNING MED UPP TILL 50 %

Optimalt för dig som är trött på att stryka skjortor och annan tvätt som snabbt blir skrynklig. SteamCare löser upp textiliernas fiber med hjälp av varierande mängder ånga och slätar därmed ut tvätten.





SKONSAM TVÄTTVÅRD

**SoftCare-trummans* enastående ytstruktur gör att det bildas en vattenfilm mellan tvätten och trumväggen och att tvätten glider enkelt över. Resultatet är en optimal skonsom tvätt och mindre slitage. Tvättavvisaren förhindrar att tvätten fastnar i luckbälgen.




QUICKPOWERWASH & DRY

För många är tid en viktig faktor. Med **Miele-QuickPower Wash & Dry** kan du verkligen spara tid på tvätt och tork. Beroende på modell kan du tvätta och torka 4 kg tvätt på 2:45 timmar och 5 kg på 3:15 timmar.

QUICKPOWERWASH & DRY

För många är tid en viktig faktor. Med **Miele-QuickPower Wash & Dry** kan du verkligen spara tid på tvätt och tork. Beroende på modell kan du tvätta och torka 4 kg tvätt på 2:45 timmar och 5 kg på 3:15 timmar





* SINGLEWASH&DRY

Enastående smidighet. Tvätta och torka upp till 1 kg tvätt på 59 min - beroende på modell. Ha dina favoritjeans snabbt redo på fredag kväll och en veckas förbrukning av skjortor, 5 st., tvättade och torkade på 59 min.


TVÄTT-TORKKOMBINATION

miele.se – Läs mer om Miele-tvätt-torkkombination



WTD 160 WCS NDS 
 M.-nr. 11588250
Pris: 25.590,-



WTW 870 WPM XXL 
 M.-nr. 11588160
Pris: 42.690,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 8 kg tvätt / 5 kg tork
Användning	DirectSensor display / rak panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco motor, 24h senare start, Programmanager	Centrifugering	400-1500 varv/min.
		Ljudnivå	48/60/74 dB(A) vid tvätt/centrifugering/torkning
		Energi-effektivitets-klass	D
		Mått HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCaretrumma/ 9 kg tvätt / 6 kg tork
Användning	M Touch display / lutande panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, LED-belysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24h senare start, Programmanager	Centrifugering	400-1600 varv/min.
		Ljudnivå	46/72/58 dB(A) vid tvätt/centrifugering/torkning
		Energi-effektivitets-klass	D
		Mått HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)





*MIELE-APP

Alla Miele's tvättmaskiner och torktumlare är utrustade med Miele-appen. Miele-appen håller bland annat ett öga på hur mycket UP 1 & 2 som finns kvar och ger besked när maskinen har tvättat färdigt. Via appen kan du också styra **MobileStart**, **RemoteUpdate** och **RemoteService**.

TORKTUMMLARE

**PERFECTDRY-FUNKTION*

Det patenterade ***PerfectDry-systemet** mäter konstant tvättens restfuktighet och säkerställer på detta sätt en optimal torkning – även vid olika vattenkvaliteter. **PerfectDry-systemet** registrerar vattnets ledningsförmåga och anpassar sedan torkprocessen efter denna. Detta ger en tidsbesparing på upp till 12 % och sparar upp till 12 % el.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en värmepumpstumlare från Miele uppnår du en kondenserings effektivitet som är 50 % bättre än den bästa klass A. Detta innebär att Miele's värmepumpstumlare inte avger någon fukt till inneklimatet och därmed kan installeras överallt på ytor ner till 2 m².

STEAMFINISH

Under torkprocessens start sprutas vatten in i trumman och skapar en fin hinna av vattendroppar som värms upp av torkluften.

Ångan som bildas tränger igenom textilierna och gör dem synbart slätare. Detta säkerställer att strykningen bliver enklare och snabbare – eller inte behövs alls.

DRYCARE 40

Tillvalet **DryCare 40** säkerställer en extra skonsam torkning av textilierna. Tvätt som kan tvättas med 40°C, men som enligt bruksanvisningen inte är lämplig för torkning i torktumlare, kan nu torkas utan problem.

Under torkprocessen reduceras lufttemperaturen nämligen i torktumlaren, vilket säkerställer att ömtåliga textilier inte skadas. **DryCare 40** kan väljas som tillval till olika program, till exempel Bomull.

POWERFRESH

Extra PowerFresh avlägsnar effektivt oönskad lukt – helt utan tvätt! Medan **DryFresh** fräschar upp textilierna när de är torra, avger PowerFresh ett intensivt ångutsläpp som tar bort lukter. PowerFresh i kombination med en DryFresh-patron neutraliserar lukt och lämnar en diskret doft efter sig. PowerFresh kan också användas utan användning av en doftpatron. Kombinationen av ånga och doftpatron är unik på marknaden.

VÄRMEPUMPSTUMLARE

Värmepumpstekniken återanvänder den värme som genererats om och om igen. Detta innebär att Miele's **värmepumpstumlare** är mycket sparsamma i drift – vilket sparar upp till 60 % mer energi jämfört med vanliga kondensumlare. Miele's värmepumpstumlare avger en minimal mängd kondens till omgivningen. Detta ger ett bättre inomhusklimat.



*SOFTCARE-TRUMMA

Miele's torktumlare med en kapacitet på upp till 9 kg kan uppfylla alla behov i ditt hushåll. Även stora textilier som en kudde eller ett överkast kan utan problem torkas i din Miele-torktumlare

*SILENCE TRUMMA

Miele's nya torktumlare har en speciell design på trumman som gör den extra tystgående – även när du torkar tvätt med knappar och blixtlås. Den subjektiva ljudnivån är halverad (nästan med 4 dB), vilket skapar en behagligare ljudnivå.

*FRAGRANCEDOS

Miele's **doftpatroner** tillför din favoritdoft i tvätten när tvätten torkas. Välj mellan 7 olika doftvarianter. Resultatet är en härligt fräsch och naturligt doftande tvätt så håller sig i upp till 4 veckor.


*ECODRY


Miele-**EcoDry-teknologi** garanterar en konstant låg energiförbrukning och korta torkningstider. Tack vare det effektiva samspelet mellan **Miele's patenterade filtersystem** och den underhållsfria värmeväxlaren kan ludd inte täppa igen värmeväxlaren och därmed minska prestandan.


Miele's värmepumpstumlare arbetar konstant ekonomiskt med **EcoDry** – under hela produktens livslängd.


TORKTUMLARE, VÄRMEPUMP

miele.se – Läs mer om Miele-torktumlare




TCA 230 WP 
M.-nr. 11884060
Pris: 14.390,-




TCD 270 WP 
M.-nr. 11876500
Pris: 16.990,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-7 kg
Användning	EasyControl display - lutande panel	Miele-App	–
Komfort	PerfectDry, LED-belysning, FragranceDos, 24h senare start	Dörren kan vändas	– / vit lucka utan glas
		Ljudnivå	66 dB(A)
		Förbrukning per år	208 kWh
		Mått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-8 kg
Användning	DirectSensor display - lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-belysning, FragranceDos, 24h senare start	Dörren kan vändas	– / transparent lucka
		Ljudnivå	66 dB(A)
		Förbrukning per år	192 kWh
		Mått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



TCC 570 WP 
M.-nr. 11876290
Pris: 16.990,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Vit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-8 kg
Användning	DirectSensor display - lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-belysning, FragranceDos, 24h senare start, Torkassistent, EcoSpeed	Dörren kan vändas	– / vit lucka utan glas
		Ljudnivå	66 dB(A)
		Förbrukning per år	177 kWh
		Mått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



PowerFresh, SteamFinish


TORKTUMLARE, VÄRMEPUMP



TEF 765 WP



M.-nr. 11876640
Pris: 19.690,-




TCF 770 WP



M.-nr. 11876620
Pris: 19.390,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-8 kg
Användning	DirectSensor display / rak panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-belysning, FragranceDos2, 24h senare start, Dry-Care 40	Dörren kan vändas	– / transparent lucka
		Ljudnivå	66 dB(A)
		Förbrukning per år	163 kWh
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-8 kg
Användning	DirectSensor display - lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-belysning, FragranceDos2, 24h senare start, Torkassistent, DryCare40, EcoFeedback, EcoSpeed	Dörren kan vändas	– / transparent lucka
		Ljudnivå	66 dB(A)
		Förbrukning per år	163 kWh
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



TCL 790 WP



M.-nr. 11876700
Pris: 26.390,-


Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma / 1-9 kg
Användning	ComfortSensor display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-belysning, FragranceDos2, 24h senare start, Torkassistent, DayFresh, PowerFresh, EcoFeedback, EcoSpeed	Dörren kan vändas	– / transparent lucka
		Ljudnivå	64 dB(A)
		Förbrukning per år	185 kWh
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)





FragranceDos²


TORKTUMLARE, VÄRMPUMP

miele.se – Läs mer om Miele-torktumlare




TCR 790 WP 
M.-nr. 11876860
Pris: 37.290,-




TWV 780 WP 
M.-nr. 11876890
Pris: 42.690,-

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	Silence-trumma / 1-9 kg
Användning	Mtouch display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-belysning, FragranceDos2, 24h senare start, Torkassistent, DayFresh, PowerFresh, Ecofeedback	Dörren kan vändas	– / transparent lucka
		Ljudnivå	62 dB(A)
		Förbrukning per år	193 kWh
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/Alusilver/WhiteEdition	Trumma / kapacitet	Silence-trumma / 1-9 kg
Användning	Mtouch display - Böjd 5°	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-belysning, FragranceDos2, 24h senare start, Torkassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoSpeed, EcoFeedback	Dörren kan vändas	• / transparent lucka
		Ljudnivå	62 dB(A)
		Förbrukning per år	174 kWh
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



TEL 685 WP 
M.-nr. 12437010
Pris: 25.790,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SilenceDrum/ 9 kg
Användning	ComfortSensor 1 rads display / rak panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos2, Wash2Dry, 24h senare start, LED-belysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kylmedium: R290	Dörren kan vändas	–
		Ljudnivå	64 dB
		Förbrukning per år	NA
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



PerfectDry

TORKTUMLARE, VÄRMPUMP



TEC 665 WP 


M.-nr. 12434970
Pris: 16.290,-


125 Edition
Gäller från mars 2024

- A+++
- 1-8 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma/ 8 kg
Användning	DirectSensor display / rak panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, FragranceDos, Wash2Dry, 2 4h senare start, LED-belysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sängkläder, DryFresh, DryCare 40, Kylmedium: R290	Dörren kan vändas	–
		Ljudnivå	66 dB
		Förbrukning per år	NA
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



TCC 670 WP 


M.-nr. 12434960
Pris: 16.290,-


125 Edition
Gäller från mars 2024

- A+++
- 1-8 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SoftCare-trumma/8 kg
Användning	DirectSensor display / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, FragranceDos, Wash2Dry, 24h senare start, LED-belysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sängkläder, DryFresh, DryCare 40, Kylmedium: R290	Dörren kan vändas	–
		Ljudnivå	66 dB
		Förbrukning per år	NA
		Produktmått HxBxD	85x59,6x64 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



TCL 690 WP 

M.-nr. 12436990
Pris: 25.290,-

125 Edition
Gäller från mars 2024

- A+++
- 1-9 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

NYHET

Färg/Lucka/Design	Lotusvit/ChromeEdition	Trumma / kapacitet	SilenceDrum/ 9 kg
Användning	ComfortSensor 1 rads display / lutande panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, FragranceDos2, Wash2Dry, 24h senare start, LED-belysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kylmedium: R290	Dörren kan vändas	–
		Ljudnivå	64 dB
		Förbrukning per år	NA
		Produktmått HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstånd till vägg)



SilenceDrum

VARMANGLAR

TEMPERATURVAL UTIFRÅN AKTUELLA TEXTILIER

Optimal värmefördelning tack vare tre värmeelement. Värmeeffekten kan ställas in utifrån de textilier som ska strykas, vilket skonar fiberna. De tre värmeelementen fördelar värmen över hela ytan, vilket säkerställer bästa möjliga resultat.



ÖKAT PRESSTRYCK

Under strykningen pressas strykarmen ner på strykvalsen med ett presstryck på 0,35 N/cm².

För att skapa ett liknande tryck med manuell strykning, skulle man behöva trycka ner strykjärnet med en konstant vikt på cirka 7 kg. För bästa möjliga strykresultat med minsta möjliga ansträngning.

FASHIONMASTER

ÅNGA

Ångan gör skillnaden. Med ett ångtryck på upp till 4 bar och en konstant mängd ånga 100 g/min. uppnår du en strykupplevelse av professionell kvalitet med FashionMaster. Den torra ångan tränger igenom även de tjockaste materialen och minskar därmed stryktiden. Du kan välja om du vill använda ångpuffar eller konstant ånga direkt på strykjärnet genom ett tryck på ångknappen.

STEAMER

Med ångmunstycket kommer du enkelt komma åt skrynklor och veck på jackor, kavajer, aftonklänningar och gardiner. Den väger bara hälften så mycket som strykjärnet med har samma ångtryck och därmed samma ångmängd. Den praktiska borsten gör att textiltiberna reser sig med perfekt avstånd. Ångmunstycket kan även användas när FashionMaster är ihopfälld för att spara plats.

1-2-LIFT-SYSTEM

Två rörelser – snabbt och enkelt! Med det patenterade* 1-2-lift-systemet kan hela enheten bestående av strykjärnet, ånggeneratoren och strykbrädan ställas upp utan ansträngning. Lås upp och låt strykbrädan glida upp i stående position – det är nästan som trolleri. FashionMaster slätar inte bara ut tvätten, den skonar även din rygg!

AKTIV STRYKBRÄDA

Strykbrädan hjälper dig aktivt med tre intelligenta funktioner under strykning. Fläktfunktionen säkerställer en mycket skonsam strykning, utsugsfunktionen ger en intensiv användning av ånga. Med ång- knappen på strykjärnet startar fläkt- eller sugfunktionen i strykbrädan och den stängs av automatiskt under strykpauserna. Minnesfunktionen sparar den senaste inställningen och startar igen vid nästa tillförel av ånga.



B 990

M.-nr. 7222740
Pris: 24.890,-

Färg	Lotusvit	Värmelägen	3
Modell	Fristående, ihopfällbar	Ånga/Vatten-behållare	-/-
Vals-hastighet	Elektronisk reglerbar i 5 trin	Arbetstid/tank	-
Valsfrigång	•	Stryksulans bredd	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mått utfälld	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mått ihopfälld	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 4847

M.-nr. 11978080
Pris: 29.590,-



Färg	Lotusvit Rött överdrag	Ihopfällbar	• / 1-2-Liftsystem
Modell	Fristående stryksystem	Höjdjustering	• / Steglös
Stryksula	SoftCare, patenterad	Fläktar	2 fläktsteg, fläkt-/sugfunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sula, Steamer, Värmebeständigt stryköverdrag	Ångtryck	4,0 bar från 1,25 L vattenbehållare
		Mått utfälld	HxBxD 105,5x140x43 cm
		Mått ihopfälld	HxBxD 128x38x 43 cm



B 4312

M.-nr. 11978090
Pris: 24.190,-



Färg	Lotusvit Tayberry rött överdrag	Ihopfällbar	• / 1-2-Liftsystem
Modell	Fristående Stryksystem	Höjdjustering	• / Steglös
Stryksula	SoftCare, patenterad	Fläktar	2 fläktsteg, fläkt-/sugfunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sula, Steamer, Värmebeständigt stryköverdrag, grå	Ångtryck	3,5 bar från 1,25 L vattenbehållare
		Mått utfälld	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mått ihopfälld	HxBxD 105,5x50x 38 cm



Steamer



DAMMSUGARE

LÅNG LIVSTID – HÖG EFFEKTIVITET

Mieles motorer är konstruerade med en mjuk uppstart. Detta innebär att dammsugaren – även när den är inställd på högsta effekt – alltid startar med 300 W och kommer upp till maximal effekt på 2 sekunder. Det skonar motorn!

STOR RÄCKVIDD

Du kan även dammsuga större ytor utan att behöva flytta kontakten eftersom dammsugaren har en sladd som ger en räckvidd på upp till 12 m i Complete C3-serien.

*COMFORT-SLADDVINDA

På alla Mieles dammsugare kan sladden enkelt rullas upp genom tryck på fotknappen, så att du slipper böja dig ner. Modellserierna Compact C2, Complete C3 och Blizzard CX1 har dessutom en vippfunktion som gör det möjligt att dra in hela sladden med endast ett tryck på fotknappen.



BEKVÄM HANTERING

**Comfort-handtaget på Complete C3-serien säkerställer en enkelt och bekväm dammsugning.*

*PARKERINGSSYSTEM

*Om du ska ställa ifrån dig dammsugaren en kort stund kan du enkelt använda **parkeringsystemet**. Du sätter fast dammsugarröret på stommen tills du ska använda det igen. På vissa modeller avbryts dammsugningen när du använder parkeringssystemet och startar automatiskt igen när du fortsätter dammsugningen.*

2-PUNKTSRÖRHÅLLARE

*Ny **2-punktsrörhållare** gör det särskilt säkert och smidigt att förvara dammsugaren upprätt. Röret fästs enkelt på dammsugaren.*

Mieles dammsugare är testade för 10.000 drifttimmar, vilket motsvarar 45 minuters användning per vecka i 20 år.

SLADDLÖSA DAMMSUGARE

MAXIMAL RÄCKVIDD

Reach-mode för universell användning.
Med **PowerUnit** överst uppnår du maximal flexibilitet
under dammsugningen.

KOMFORTABEL RENGÖRING

Upplev en enkel och smidig rengöring i **Comfort-läge**,
och parkerar din Triflex HX1/HX2 helt utan stöd.

REACH-MODE

Använd **Reach-mode**, när du vill nå svåråtkomliga
ytor, till under möbler eller uppe vid taket.

COMPACT-MODE

Välj det smidiga Compact-läget när du bara
ska dammsuga lite snabbt.

FORBRUGER
RÅDET
tænk

Bedst i test
AUG. 2022

Triflex HX2
Cat&Dog och
PRO har vunnit
Bäst i test 2022



reddot winner 2022

Triflex HX2 PRO er
reddot winner 2022



3-I-1-DESIGN

Högsta flexibilitet i alla situationer. PowerUnit kan både sättas längst upp och längst ner på Triflex HX1/HX2, så att du enkelt kan komma in under soffan eller dammsuga stora flader. PowerUnit kan också användas separat och är perfekt för en snabb dammsugning av bilsäten och soffor. Triflex HX1 anpassar sig efter dina behov.



VORTEX-TEKNOLOGI

En starkare dammsugare. Tack vare Vortex-teknologins aerodynamiska luftstyrning uppnår du en optimal rengöring med Miele-Triflex HX1/HX2.



EXTRA BRED ELEKTROBORSTE

En snabbare dammsugare. Den extra breda elektroborsten rengör en större yta på kortare tid och anpassas automatiskt efter olika golvunderlag.



LI-ION-BATTERI

Ingen sladd. Ingen kompromiss. Tack vare de sju effektfulla cellerna är Li-Ion-batteriet i Triflex HX1/HX2 extremt kraftfullt och pålitligt. Det är utvecklat i samarbete med VARTA-experterna inom batteriteknik.



BÄTTRE LUFT

Upplev 99,999 % filterring. Miele-effektivt HEPA Lifetime-filter samlar upp även de allra finaste dammpartiklarna. Luften rengörs från damm, allergener och virus och HEPA-filtret hjälper till att skapa ett hygieniskt rent hem.

DAMMSUGARE MED PÅSE

miele.se – Läs mer om Miele-dammsugare



Classic C1 PowerLine

M.-nr. 12029960
Pris: 2.895,-


Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd/ 800 watt	Golvmun- stycke	SBD 355-3
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / XXL handtag	Damsugarrör	Comfort Compact
Komfort	Räckvidd 9 m	Medföljande tillbehör	3 st. VarioClip
		Dampmpåse/ Volym	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsfiler	AirClean-filer



Classic C1 Flex PowerLine

M.-nr. 12029970
Pris: 3.095,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Lotusvit / 800 watt	Golvmun- stycke	SBD 355-3, SFD 20
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / XXL handtag	Damsugarrör	Comfort Compact
Komfort	Räckvidd 9 m	Medföljande tillbehör	3 st. VarioClip
		Dampmpåse/ Volym	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsfiler	AirClean-filer



Classic C1 Parquet XL PowerLine

M.-nr. 12029980
Pris: 3.595,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Grafitgrå / 800 watt	Golvmun- stycke	SBD 355-3, Parket XL SBB 400
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / XXL handtag	Damsugarrör	Comfort Compact
Komfort	Parkeringsystem för små pauser Räckvidd 9 m	Medföljande tillbehör	3 st. VarioClip
		Dampmpåse/ Volym	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsfiler	AirClean-filer



Compact C2 Cat&Dog PowerLine

M.-nr. 12030470
Pris: 4.595,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, Turbo STB 305-3
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / XXL handtag	Damsugarrör	Comfort Compact
Komfort	Silence system, Parkeringsystem för små pauser Räckvidd 11 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	3 st. VarioClip
		Dampmpåse/ Volym	FJM 3D/ 3,5 liter
		Utblåsfiler	Active AirClean filter





Compact C2 PowerLine

M.-nr. 12030440
Pris: 3.695,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Marinblå / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 355-3
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / XXL handtag	Damsugarrör	Comfort Compact
Komfort	Silence-system, Parkeringsystem för små pauser Räckvidd: 11 m, Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	3 st. VarioClip
		Damppåse/ Volym	FJM 3D / 3,5 liter
		Utblåsfilter	AirClean Plus filter



Complete C2 Tango PowerLine

M.-nr. 12034900
Pris: 3.595,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 355-3
Använd- ning/ Handtag	Vred med 6 lägen / Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Parkeringsystem för små pauser Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	AirClean filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12032670
Pris: 4.295,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringsystem för små pauser, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	AirClean filter



Complete C3 Flex PowerLine


M.-nr. 12032730
Pris: 4.495,-

Modell/ Färg / Watt	PowerLine, Currygul / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, SFD 20
Använd- ning / Handtag	Fotknappar +/- / Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringsystem för små pauser, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	AirClean filter



DAMMSUGARE MED PÅSE

miele.se – Läs mer om Miele-dammsugare



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436030
Pris: 4.295,-

125 Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Petrol / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, SFD 20
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringsystem för små pauser, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat, 3 dele
		Dampmpåse/ Volym	GN / 4,5 liter
		Utblåsfiler	Active AirClean filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436040
Pris: 4.195,-

125 Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Lotusvit / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system, Parkeringsystem för små pauser, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat, 3 dele
		Dampmpåse/ Volym	GN / 4,5 liter
		Utblåsfiler	AirClean -filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436050
Pris: 4.195,-

125 Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Marinblå/ 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/av, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat, 3 dele
		Dampmpåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfiler	HEPA AirClean filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436090
Pris: 4.795,-

125 Gala Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Currygul / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, Parquet SBB, 400-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/av, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat, 3 dele
		Dampmpåse/ Volym	GN / 4,5 liter
		Utblåsfiler	AirClean-filter





Complete C3 Cat & Dog Flex PowerLine

M.-nr. 12032760
Pris: 5.895,-



Complete C3 Parquet PowerLine

M.-nr. 12032700
Pris: 5.395,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, STB 305,3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringssystem för små pauser, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	Active AirClean filter

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Marinblå / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, Twister SBB 300-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system, Parkeringssystem för små pauser, DynamicDrive, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	AirClean Plus-filter



Complete C3 Comfort PowerLine

M.-nr. 12032720
Pris: 6.895,-



Complete C3 Comfort XL PowerLine

M.-nr. 12032800
Pris: 7.195,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringssystem på/av, DynamicDrive, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	HEPA AirClean filter

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Marinblå / 890 watt	Golvmun- stycke	SBD 365-3, Parquet SBB 400-3
Använd- ning/ Handtag	Fotknappar +/- / Comfort handtag m/ RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Silence-system Parkeringssystem på/av, DynamicDrive, Effektdisplay m/lampa, Räckvidd: 12 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Damppåse/ Volym	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsfilter	HEPA AirClean filter






Blizzard CX1 PowerLine

M.-nr. 12034170
Pris: 5.695,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3
Användning/ Handtag	Vred/ Normalt handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Räckvidd: 11 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Dammbehållare	2 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien Lifetime-filter
		Slang	Konisk sugslang



Blizzard CX1 Parquet PowerLine

M.-nr. 12034250
Pris: 7.195,-


Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Obsidian-svart / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3, SBB 300-3
Användning/ Handtag	Vred/ EcoComfort handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Räckvidd: 11 m Comfort kabellinda, DynamicDrive	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Dammbehållare	2 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
		Slang	Konisk sugslang



Blizzard CX1 Cat&Dog PowerLine

M.-nr. 12034210
Pris: 7.395,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Mangoröd / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3, STB 305-3
Användning/ Handtag	Vred/ EcoComfort handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Räckvidd: 11 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Dammbehållare	2 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
		Slang	Konisk sugslang



Blizzard CX1 Cat&Dog Flex PowerLine

M.-nr. 12034260
Pris: 7.495,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3, STB 305-3
Användning/ Handtag	Vred/ EcoComfort handtag	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Räckvidd: 11 m Comfort kabellinda	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Dammbehållare	2 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
		Slang	Konisk sugslang



Blizzard CX1 Comfort PowerLine

M.-nr. 12034230
Pris: 7.895,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Obsidian-svart / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3, SBB 300-3
Användning/ Handtag	Fotknappar +/- Comfort handtag m/RF	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Räckvidd: 10 m Comfort kabellinda, DynamicDrive	Medföljande tillbehör	Integrerat
		Dammbehållare	2 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Slang	To-tonet sugslang



Boost CX1 PowerLine

Lotusvit, M.-nr. 11666900
Grafitgrå, M.-nr. 11666920
Pris: 4.495,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Lotusvit / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 365-3
Användning/ Handtag	Vred med 4 lägen/ Normalt	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	VarioClip (3 dele)
		Dammbehållare	1 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien AirClean-filter
		Slange	78 / 7,75



Boost CX1 PowerLine

Lotusvit, M.-nr. 12433950
Obsidiansvart,
M.-nr. 12433960
Pris: 4.295,-

125 Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Lotusvit eller Obsidiansvart / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 365-3
Användning/ Handtag	Vred med 4 lägen/ Normalt	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parkeringsystem 1 side Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	VarioClip (3 dele)
		Dammbehållare	1 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien AirClean-filter
		Slang	78 / 7,8



Boost CX1 PowerLine

M.-nr. 12433970
M.-nr. 12433980
Pris: 4.795,-

125 Gala Edition

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Kashmirgrå eller Obsidiansvart / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 365-3 SBB 300-3
Användning/ Handtag	Vred med 4 lägen/ Normalt	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parkeringsystem 1 side Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	VarioClip (3 dele)
		Dammbehållare	1 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien AirClean-filter
		Slang	78 / 7,8



Boost CX1 Parquet PowerLine

Rekommenderas till allergiker
M.-nr. 11666880
Pris: 5.295,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Lotusvit / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 365-3 SBB 300-3
Användning/ Handtag	Vred med 4 lägen/ Normalt	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	VarioClip (3 dele)
		Dammbehållare	1 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean-filter
		Slang	78 / 7,75



Boost CX1 Cat&Dog PowerLine

Optimal för alla djurvänner
M.-nr. 11666890
Pris: 5.895,-

Modell/ Färg/Watt	PowerLine, Obsidiansvart / 890 watt	Golvmunstycke	SBD 660-3, STB 305-3
Användning/ Handtag	Vred med 4 lägen/ Normalt	Damsugarrör	Comfort teleskoprör
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Räckvidd: 10 m	Medföljande tillbehör	VarioClip (3 dele)
		Dammbehållare	1 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean-filter
		Slang	78 / 7,75

ROBOTDAMMSUGARE

3D SMART NAVIGERING


Scout RX3:s smarta navigationssystem kombinerar tre innovativa produktfördelar: Indoor Positioning System med kamera på toppen säkerställer tillförlitlig navigering. Furniture Protection Technology med 10 sensorer skyddar mot kollisioner. Advanced Corner Cleaning med extra långa sidoborstar ger särskilt effektiv rengöring av hörn och kanter. På det sättet rengör RX3 ditt golv grundligt.

KÖR PÅ MATTA

Med sin kraftfulla motor och halkfria hjul bemästrar Scout enkelt övergången mellan släta golv och mattor på upp till 17 mm. Dörrkarmar är inte heller ett problem. Du kan vara säker på att Miele's robotdammsugare är effektiv, följer sin rutt och ger dig ett rent hem.

HÖRNBORSTAR

Vridbara sidoborstar med 20 armar som sticker ut från enheten så att det även är praktisk i områden som är svåra att nå. De 20 borstarna rengör noggrant längs alla kanter, samt tar bort dammet i hörnen.



ROBOTDAMMSUGARE








Scout RX3

3D Smart Navigering
M.-nr. 11713580
Pris: 10.290,-








Scout RX3 Runner

3D Smart Navigering
M.-nr. 11713560
Pris: 10.790,-

Modell/ Färg	Robotdammsugare / Obsidiansvart	Rengörings- program	4 stk
Använd- ning /	Fjärrkontroll	Filter / liter Damm- behållare	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Ljdsignal (daglig)	Drifttid	60 min
		Laddtid	173 min
		Kapacitet	65 m ²
		Matt/ tröskelhöjd	17 mm

Modell/ Färg	Robotdammsugare / Bronze & Pärlmorfinish	Rengörings- program	4 stk
Använd- ning /	Touchdisplay Fjärrkontroll	Filter / liter Damm- behållare	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Ljdsignal (daglig)	Drifttid	60 min
		Laddtid	237 min
		Kapacitet	120 m ²
		Matt/ tröskelhöjd	17 mm









**Scout RX3
HomeVision**

3D Smart Navigering
HomeVision
M.-nr. 11713550
Pris: 11.690,-

Modell/ Färg	Robotdammsugare / Bronze & Pärlmorfinish	Rengörings- program	4 stk
Använd- ning /	Touchdisplay Fjärrkontroll	Filter / liter Damm- behållare	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Ljdsignal (daglig)	Laddtid	120 min
		Kapacitet	237 min
		Kapacitet	120 m ²
		Matt/ tröskelhöjd	17 mm



SLADDLÖS DAMMSUGARE

miele.se – Läs mer om Miele-dammsugare



Triflex HX1 Grafitgrå / Blå

Handdammsugare
60 minuters drifttid
Hygien lifetime filter
M.-nr. 11805980
Pris: 7.995,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsugare, Grafitgrå / Blå	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 430, SPD 20, Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	125 m ² / 60 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan tas ut	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Obsidiansvart / Röd

Handdammsugare,
60 minuters drifttid,
Hygien lifetime filter
M.-nr. 11805970
Pris: 7.995,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsugare, Obsidiansvart / Röd	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 430, SPD 20, Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	125 m ² / 60 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan tas ut	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Lotusvit / Röd

Handdammsugare,
60 minuters drifttid,
Hygien lifetime filter
M.-nr. 11805960
Pris: 7.995,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsu- gare, Lotusvit / Röd	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 430, SPD 20, Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	125 m ² / 60 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan tas ut	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Grafitgrå / Blå



SLADDLÖS DAMMSUGARE



Triflex HX2 Lotusvit / Rosa guld

Handdammsugare,
60 minuters drifttid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11805990
Pris: 9.695,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsugare, Obsidiansvart / Röd	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 430, SPD 20, Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	125 m ² / 60 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Tillbehörholder, Batteri kan tas ut	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min /272 watt



Triflex HX2 Cat & Dog Obsidiansvart / Rosa

Handdammsugare,
60 minuters drifttid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11806000
Pris: 10.490,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsugare, Obsidiansvart / Rosa guld	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	125 m ² / 60 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, BrilliantLight, Extra batteri	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min /272 watt



reddot winner 2022



Triflex HX2 Pro Grey Pärlmorfinish / Rosa guld

Handdammsugare,
120 minuters drifttid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11806010
Pris: 13.890,-

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsugare, Grey Pärlmorfinish / Rosa guld	Golvmunstyc- ke/Tillbehör	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	250 m ² / 120 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, BrilliantLight, Extra batteri & adapter	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min /272 watt



Triflex HX2 Infinitygrå

Handdammsugare,
120 minuters drifttid,
Hygien ifetime-filter
M.-nr. 12434060
Pris: 10.390,-

125 Gala Edition

Modell/ Färg	Sladdlösa dammsu- gare, Infinitygrå	Golvmunstycke/ Tillbehör	SEB 430 + universal, SUB 20/Väggfäste med 3 tillbehör
Användnings- komfort	Skjutreglage 3 lägen	Räckvidd/ Drifttid	250 m ² / 120 minuter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Extra batteri	Batterityp	2500 mAh Li-Ion
		Dammbehållare	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygien Lifetime-filter
		Laddtid/Watt	240 min /192 watt



Triflex HX1 Lotusvit / Röd



AllTeQ Eco-munstycke SBD 365-3 Eco

Energibesparande munstycke för perfekt rengöring vid låg strömförbrukning.

- Borstar som kan köras ut för rengöring av golvmattor och hårda golv
- En gummirulle förhindrar repor på hårda golv
- De breda trådfångarna på undersidan avlägsnar också hår
- Vridbar munstyckeskant - optimal anpassning till golvunderlaget
- Utvecklad för dammsugare upp till 1000 Watt

M.-nr. 11805640

Pris: 1.075,-



AllTeQ-munstycke

För dammsugning av hårda golvunderlag och mattor tack vare de anpassningsbara borstarna

- Inställningsbara borstar för rengöring av mattor och hårda golvunderlag.
- Metalglidsula – glider enkelt över mattor
- Bred sugöppning säkerställer en effektiv rengöring längs väggar och kanter.
- Stora, gummibelagda hjul säkerställer att hårda golvbeläggningar inte repas.
- Bred trådupptagning på undersidan som också avlägsnar hår

M.-nr. 7253820

Pris: 795,-

EXTREMT SKONSAM, SMIDIG OCH RÖRLIG Mieles parkettborstar till ömtåliga, hårda golvunderlag

Många hårda golvunderlag som parkett, laminat, polerade kakelplattor eller högkvalitativa kakelplattor repas lätt. För att säkerställa att dina ömtåliga golv förblir fina har Miele utvecklat munstycken för parkettgolv. De rengör golvet skonsamt och samtidigt grundligt.

Med sina mjuka all-round-borstar glider Mieles parkettmunstycken smidigt och skonsamt över dina golv. Dess mjuka, lättgående hjul gör dammsugningen smidig och bekväm. Munstycket Parquet Twister är extremt flexibelt tack vare dess unika dubbelt vridbara länk.

Munstycken till hårda golvunderlag

De hårda borstarna dammsuger upp fint damm från fogar och små öppningar passar för dammsugning av kakel och andra hårda golvbeläggningar med struktur.



Parquet Twister munstycke SBB 300-3

För en snabb och smidig dammsugning tack vare den unika vridbara länken.

- Mycket snabb dammsugning: 30 cm bred och extremt platt
- Unik dubbelt vridbar länk för större flexibilitet
- Täta naturborstar för skonsam rengöring

M.-nr. 7155710

Pris: 835,-



Parketmunstycke XL Parquet Twister SBB 400-3

För en snabb och smidig dammsugning tack vare den unika vridbara länken.

- Mjuka naturborstar glider smidigt och lätt över golvet
- Snabb dammsugning av stora ytor tack vare en bredd på 41 cm
- Upp till 25 % tidsbesparing med XL-format
- Unik vridbar/vippbar länk för hög flexibilitet

M.-nr. 7101160

Pris: 975,-


FÖR GRUNDLIG RENGÖRING OCH FINA MATTOR

Mieles turborörste

Mattor bör dammsugas ofta, även om de inte ser smutsiga ut. För att säkerställa att damm, hår och trådar som trängt djupt in i mattorna ska tas bort ska mattan borstas när de dammsugs. Borstvalsens på Miele turborörste driver luft som strömmar igenom dammsugarröret och säkerställer att allt smuts avlägsnas.

En regelbunden dammsugning håller mattan ren och fin! Turborörstar kan användas tillsammans med nästan alla Miele dammsugare.

Lämplig för husdjursägare och/eller hem med mattor med kort lugg.



Handy Turborörste Turbo Mini STB 101

Tar snabbt bort hår och trådar tack vare den kraftiga borstvalsens.

- Ingen separat tillkoppling: drivs direkt av dammsugarens sugkraft
- Bred sugöppning (16 cm)
- Med luftventil: munstycket fastnar inte längre i mattan

M.-nr. 7252850

Pris: 795,-



Turbo TeQ STB 305-3


TurboTeQ för snabb borttagning av hår och trådar, även från ömtåliga mattan.

- För smidig och grundlig rengöring av mattor med kort lugg
- Sugeffektsventilen förhindrar insugning av mattan
- Ingen separat tillkoppling: drivs direkt av dammsugarens sugkraft
- Perfekt för husdjursägare

M.-nr. 10455360

Pris: 1.295,-

TILLBEHÖR TILL BOOST OCH SLADDLÖSA DAMMSUGARE




Passar till Boost CX1

Hygiene AirClean-filter

- Stänger effektivt in dammet
- Efter dammsugningen är luften renare än innan
- Byt filtret en gång per år för att säkerställa optimal prestanda
- Med timestrip®-indikator för byte av filter
- Filterram av 100 % återvinningsbara material - skonsamt mot miljön
- För dammsugaren Boost CX1

M.-nr. 11639240 **Pris: 325,-**



Passar till Boost CX1

Findammsfilter

- Veckat material stänger in fina dammpartiklar.
- Enkel rengöring genom att endast knacka på filtret
- Filtret byts vart 3:e år för att upprätthålla prestandan
- För dammsugaren Boost CX1

M.-nr. 11639250

Pris: 585,-



Passar till HX1 Facelift/HX2

Findammsfilter HX-FSF-2

- Findammsfilter för upprätthållande av sugeffekten.
- Byte rekommenderas var 3-4. år
 - Veckat material stänger in fina dammpartiklar
 - Enkel rengöring under rinnande vatten
 - För sladdlösa dammsugare Triflex HX1 Facelift/HX2

M.-nr. 11945240

Pris: 625,-



Passar till Triflex HX1/HX2

Laddare HX LS

Komfortabel och produktberoende uppladdning av Li-Ion-batteriet.

- För den sladdlösa dammsugaren Triflex HX /TriFlex HX2
- Kombinerar högsta komfort med lång sugeffekt
- Optimal med extra batteri
- Tillåter samtidig uppladdning av ett annat batteri

M.-nr. 11384900

Pris: 1.455,-



Passar till Triflex HX1/HX2

Li-Ion-batteri HX LA

Li-Ion-batteri möjliggör en längre drifttid hos Triflex HX1/TriFlex HX2.

- För den sladdlösa dammsugaren Triflex HX1 /TriFlex HX2
- Mycket effektiv tack vare sju effektiva celler
- Powered by Varta
- Enklare och snabbare byte av batteri

M.-nr. 11384710

Pris: 2.175,-



Passar till Triflex HX1/HX2

Electro Compact hand-hållen möbelborste, Cat and dog

Electro Compact handhållen möbelborste

- För den sladdlösa dammsugaren Triflex HX1 /TriFlex HX2
- 16 cm bred – mycket praktisk design
- För dammsugning av vadderade möbler och bilsäten
- Kompatibel med Triflex HX1/TriFlex HX2 som PowerUnit Solo
- Den roterande valsen samlar effektivt upp fibrer

M.-nr. 11384950

Pris: 1.455,-



Lithium-Ion batteri



Tillbehörset Scout RX3

För upprätthållande av sugeffekten

- Tillbehörset till Scout RX3
- Innehåll: 1 x par sidoborstar, 1 x borstvals, 1 x tätningslistset och 2 x AirClean Plus-filter

M.-nr. 11793930

Pris: 1.345,-



Li-Ion-batteri

Kvalitetsbatteri med hög kapacitet: 37,75 Wh

- Lång livslängd tack vare litiumteknologi utan memoryeffekt
- Med kortslutnings- överhettningsskydd och överspänningsskydd
- För RX2 och RX3
- Innehåll: 1 batteri

M.-nr. 11779160

Pris: 1.225,-



RX2/ RX3 AirClean Plus filter RX2-AP / RX3-AP

Säker dammuppsamling och renare luft i rummet

- Filtrering av dammpartiklar från den insugna luften
- 2-skiktssystem stänger effektivt inne dammet
- Filtret byts 2 gånger per år för att upprätthålla produktens prestanda
- För RX2 och RX3
- Innehåll: Filter inkl. förfilter

M.-nr. 10592080

Pris: 265,-



Magnetband RX-MB 4

Används för att avgränsa de områden som dammsugaren inte ska komma åt.

- För tillfällig eller permanent avgränsning
- Avgränsa rum eller mattor
- Innehåll: 4 x 1 meter magnetband, tejp

M.-nr. 10802450

Pris: 275,-



Sidoborstar RX2-SB / RX3-SB

Effektiv och grundlig rengöring av gränsområden och hörn

- Robusta konstfiberborstar av hög kvalitet
- För användning på golv och mattor med kort lugg
- Innehåll: 2 borstar (vänster och höger)

M.-nr. 10592090

Pris: 265,-



Borstvals RX3-BW

Tar även bort fastsittande smuts med rotation

- Med förstaklassens, robusta konstfiberborstar
- För användning på mattor med kort lugg
- Bytes cirka en gång om året för att upprätthålla produktens prestanda
- Till RX3
- Innehåll: 1 borstvals med lager

M.-nr. 11724200

Pris: 395,-



Furniture Protection

M ED M I E L E K A N D U V Ä L J A M E L L A N T R E O L I K A U T B L Å S N I N G S F I L T E R

Och om dina behov för luftfiltrering ändras kan följande tre filtertyper eftermonteras:

INSTÄLLNING 1: AIRCLEAN-FILTER

Utblåsningsfilter, som passar för ett genomsnittligt luftfiltreringsbehov.

INSTÄLLNING 2: ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

För effektiv filtrering av oönskad lukt tack vare aktivt kol. Rekommenderas för hem med husdjur och rökare.

INSTÄLLNING 3: ACTIVE HEPA-FILTER

Säkerställer att även de minsta partiklarna, som allergiker reagerar på, stannar i påsen. Innehåller dessutom aktivt kol, som filterar bort oönskad lukt.

TACK VARE VÅRT UTBLÅSNINGSFILTER, ÄR UTBLÅSNINGSLUFTEN RENARE ÄN DEN OMGIVANDE LUFTEN I RUMMET FÖRE DAMMSUGNING.

För att säkerställa att det inte släpps ut partiklar med utblåsningsluften från dammsugaren, ska ett mättat, blockerat utblåsningsfilter bytas (cirka en gång per år).



AirClean-filter SF-SAC 30

Passar till S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, Classic C1, Compact C1, Complete C2, Compact C2 och Complete C3 (3 stk.).
M.-nr. 3944711

Pris: 105,-



Active AirClean-filter SF-AA 30

Passar till S 300 - S 800, S2, S7 och Classic C1 (1 stk.).
M.-nr. 9616080


Pris: 325,-



HEPA AirClean-filter SF-HA 30

Passar till S 300 - S 800, S2, S7 och Classic C1 (1 stk.).
M.-nr. 9616270


Pris: 585,-



Active AirClean-filter SF-AA 50

Passar till S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 och Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 9616110

Pris: 325,-



AirClean Plus-filter SF-AP 50

Passar till S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 och Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 10107860

Pris: 415,-



HEPA AirClean-filter SF-HA 50

Passar till S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 och Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 9616280

Pris: 585,-



FJM HyClean 3D

- Filtrerar mer än 99,9 % av alla fina dammpartiklar
 - Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
 - Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
 - För Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4
 - 1 utblåsningsfilter
- M.-nr. 12281690

Pris: 255,-



GN HyClean 3D

- Filtrerar mer än 99,9 % av alla fina dammpartiklar
 - Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
 - Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
 - För Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
 - Innehåll: 4 poser, 1 motorfilter, 1 utblåsningsfilter
- M.-nr. 12281680

Pris: 255,-



GN Allergy XL HyClean 3D

- Maksimal lufthygiene med HEPA AirClean-filtrer
 - Högsta effektivitet vid dammsugningen med låga watt-tal
 - Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
 - Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
 - Innehåll: 8 dammpåsar,
 - 2 motorfilter 1 HEPA-filter HA50
- M.-nr. 10632880

Pris: 1.035,-



3D Efficiency-dammpåse XL-paket GN HyClean

- Filtrerar mer än 99,9 % av alla fina dammpartiklar
- Högsta effektivitetsnivå vid dammsugning på lågt effektläge
- Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
- Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
- Innehåll: 8 dammpåsar och 4 filter.

Passar till dammsugarmodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000 - S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 och Complete C3.

M.-nr. 10455000

Pris: 465,-

Ny i 2024 M.-nr. 12497870

Pris: 465,-



3D Efficiency-dammpåse XL-paket FJM HyClean

- Filtrerar mer än 99,9 % av alla fina dammpartiklar
- Högsta effektivitetsnivå vid dammsugning på lågt effektläge
- Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
- Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
- Innehåll: 8 dammpåsar och 4 filter.

Passar till dammsugarmodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000 - S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 och Complete C3.

M.-nr. 10455090

Pris: 465,-

Ny i 2024 M.-nr. 12498160

Pris: 465,-



Efficiency-dammpåse XXL GN HyClean

- Filtrerar mer än 99,9 % av alla fina dammpartiklar
- Högsta effektivitetsnivå vid dammsugning på lågt effektläge
- Lång livstid tack vare 3D Technology i dammpåsen
- Rent byte av påsen med den automatiska påsstängningen
- Innehåll: 16 poser, 4 AirClean-filtre, 4 motorfilter

Passar till dammsugarmodeller: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2

M.-nr. 10408410

Pris: 825,-

M.-nr. 10408410

Pris: 825,-

Ny i 2024 GN M.-nr. 12498260

Pris: 825,-

Ny i 2024 MFJM M.-nr. 12498250

Pris: 825,-



FJM HyClean Pure Dammpåse

- Dammpåse med filtrerings-effekt på 99,99%
- M.-nr. 12421140

Pris: 235,-

Ny i 2024



GN HyClean Pure Dammpåse

- Dammpåse med filtrerings-effekt på 99,99%
- M.-nr. 12421130

Pris: 235,-

Ny i 2024

TILLBEHÖR TILL TVÄTTMASKINER OCH TORKTUMLARE



WTV 501

För platsbesparande och säker uppställning av tvätt-/torkkombination.

- Platsbesparande WTV-beslag på 2,5 cm.
- Passar för alla W1-tvättmaskinsmodeller i kombination med T1-torktumlare i ChromeEdition-serien.
- Färg: Lotusvit.

M.-nr. 9256130

Pris: 1.145,-



WTV 502

För platsbesparande och säker uppställning av tvätt-/torkkombination.

- Platsbesparande WTV-beslag på 2,5 cm.
- Passar för alla W1-tvättmaskinsmodeller i kombination med T1-torktumlare i WhiteEdition-serien.
- Färg: Lotusvit.

M.-nr. 9256140

Pris: 1.145,-



WTS 510

Låda till förvaring av exempelvis tvättmedel, doftpatroner och torkningskorg. Praktisk med 35 cm sockel.

- Halksäkert underlag.
- För alla W1-tvättmaskiner och T1-torktumlare
- Färg: Lotusvit.

M.-nr. 9322300

Pris: 6.975,-



WTV 511

För säker uppställning av tvätt-/torkkombination med förvaringslåda och utdragsplatta.

- Stor förvaringsyta med integrerade lådor med push-pull-funktion.
- Passar för alla W1-tvättmaskinsmodeller i kombination med T1-torktumlare i ChromeEdition-serien.

M.-nr. 9351780

Pris: 3.685,-




WTV 512

För säker uppställning av tvätt-/torkkombination med förvaringslåda och utdragsplatta.

- Stor förvaringsyta med integrerade lådor med push-pull-funktion.
- Passar för alla W1-tvättmaskinsmodeller i kombination med T1-torktumlare i WhiteEdition-serien.

M.-nr. 9351790

Pris: 3.685,-



TKR 555

Perfekt för träningskor, barnstövlar, ullprodukter eller gosedjur.

- Maximal skonsamhet mot textilierna.
- Specialutvecklat för Miele-T1-torktumlare

M.-nr. 9614800

Pris: 1.065,-

PELARMONTAGE AV TVÄTT - / TORKTUMLARE

		TORKTUMLARE	
		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition
TVÄTTMASKINER	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Lutande panel	WTV 511	WTV 512



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron för dosering av vanliga tvättmedel i tvättmaskiner med TwinDos.

- Genomsnittlig behållare med en kapacitet på 1,5 l
 - Speciellt utvecklat för Miele's tvättmaskiner
 - Kan användas i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223070 **Pris: 345,-**



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron för dosering av vanliga tvättmedel i tvättmaskiner med TwinDos.

- Genomsnittlig behållare med en kapacitet på 1,5 l
 - Speciellt utvecklat för Miele's tvättmaskiner
 - Kan användas i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223120 **Pris: 345,-**



UltraPhase 1 / UltraPhase 2



HydroClean - set med 4 stk.

Grundlig rengöring av fastbrända materalter
 • Innehåll: 4x125 ml
 • Detta set räcker till ca 1 års förbrukning
 M.-nr. 12105680 **Pris: 755,-**



Rengöringsmedel för glaskeramik och rostfritt stål**

För optimala rengöringsresultat och säker användning.
 • Tar bort effektivt bort fett och fastbränd mat
 • Skonsam rengöring tack vare formel med fina kristaller
 • Efterlämnar ett smutsavvisande skikt på Ytan som underlättar rengöringen
 • Bästa produkten på marknaden - testvinnare i Schweiz
 • Optimal skötsel säkerställer lång livslängd
 M.-nr. 10173200 **Pris: 155,-**



Ugnsrengöring 500 ml

För optimala rengöringsresultat och säker användning.
 • Särskilt effektiv rengöring utan obehaglig lukt
 • Enkel rengöring tack vare den gelaktiga konsistens
 • Kort inverknings tid på mellan 10 och 40 minuter, utan att ugnen slås på
 • Även perfekt till PerfectClean-ytor
 • Optimal skötsel säkerställer lång livslängd
 M.-nr. 10162710 **Pris: 215,-**



DG Clean 250 ml

Smidig rengöring av ugnen
 • Utan luktgener
 • Lätt att applicera – även på lodräta ytor
 M.-nr. 10172710 **Pris: 265,-**



Afkalkningstabs 6 stk.

För CVA, CM, ugnar med kombiprogram, ångungar och FashionMaster.
 • Grundlig borttagning av avlagringar och kalk
 • Tar bort kalk – mycket effektiv och skonsam på samma gång
 • Perfekt formel – speciellt utvecklad av Miele
 • Inga kemikalieavlagringar efter kalkborttagning
 • Optimal skötsel säkerställer lång livslängd
 M.-nr. 10960200 **Pris: 285,-**



Rengöringstabs 10 stk.

För rengöring av CVA och CM kaffemaskiner på högsta nivå.
 • Grundlig borttagning av oljerster och kaffeavlagringar
 • Mycket effektiv och skonsam på samma gång
 • Perfekt formel – speciellt utvecklad av Miele
 • Optimal skötsel säkerställer lång livslängd
 M.-nr. 10960220 **Pris: 265,-**



SteelCare-vårdande medel rostfritt

Rengöringsmedel för vård av i rostfritt stål
 • Tar bort fingeravtryck och fett
 • Effektiv och skonsam
 • En skyddande film förebygger ny smuts
 M.-nr. 11023350 **Pris: 215,-**



AutoCleaner

Miele-AutoCleaner för CVA 78xx.
 • Den inbyggda AutoCleaner-funktionen rengör automatiskt ocheffektivt kaffemaskinens bryggenhet samt mjölksystemet efter användning
 • Paketet innehåller 4 AutoClean-patroner
 M.-nr. 10971410 **Pris: 1.085,-**



Avkalkningspatron till CM7 och CVA 78xx

Avkalkningspatron för Miele-fristående kaffemaskin CM7 och inbyggnadsmodellen CVA 78xx.
 • Den inbyggda avkalkningspatron avkalkar maskinen alla dagar, innan maskinen tas i bruk
 • Den skyddar maskinen mot igenkalkning
 • Patronen ska bara bytas ca 1 gång per år (beroende på användning)
 • Du sparar tid, då avkalkningen sker helt automatiskt varje gång maskinen används
 M.-nr. 10959980 **Pris: 1.045,-**

** Obs. Miele's rengöringsmedel för håller av glaskeramik och rostfritt stål får inte användas till produkter med rostfria ytor med CleanSteel finish!



Avkalkningsmedel 250 g

Tar bort snabbt och effektivt bort kalksten i din tvättmaskin och diskmaskin.

- Häll innehållet direkt i tvätttrumman på din tvättmaskin
- Rekommenderad användning: 2-6 gånger/år (beroende på vattnets hårdhetsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 165,-



UltraTabs All in 1 60 stk.

Ger optimala diskresultat i Miele's diskmaskiner.

- Skinnande rent resultat, även vid svår borttagen smuts
- Tabletterna är paketerade i en vattenupplöslig folie och ska inte packas upp
- Flera funktioner som t ex spolglans, salt och glasskydd
- Fosfatfria – bra för miljön

M.-nr. 11295780

Pris: 285,-




PowerDisk All in 1 Återvunnen plast

Disk- och torkresultat med AutoDos.

- Miele's enastående pulvergranulat
- Innehåller bl.a. spolglans och salt
- Automatisk dosering i ca 1 månad (20 diskningar*)

M.-nr. 11841480

Pris: 145,-



PowerDisk All in 1 ECO, Svanenmärkt

Disk- och torkresultat med AutoDos.

- Parfumfri
- Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel.
- Tabletterna är biologiskt nedbrytbara.

M.-nr. 11869010

Pris: 145,-



Salt 1,5 kg

Säkerställer att din diskmaskin fungerar optimalt och ger önskade resultat.

- Extra grov, perfekt för Miele's diskmaskiner
- Skyddar maskinen mot skadliga kalkavlagringar

M.-nr. 10248690

Pris: 35,-



Miele spolglans 500 ml Återvunnen plast

Oöverträffad torkning och skydd för Miele's diskmaskiner.

- Skinnande rent resultat på glas
- Främjar torkfunktionen
- Glasskyddande formel, som förhindrar hinnor
- Exakt och smidig dosering med den praktiska

M.-nr. 11772200

Pris: 85,-



IntenseClean 200 g

Tar bort dålig eller sur lukt från din tvättmaskin eller diskmaskin.

- Avkalka först med Miele's avkalkningsmedel
- Rengör därefter med maskinrengöringen.
- Avkalkningsmedlet tar bort kalkavlagringar och maskinrengöringen tar bort bakterier

M.-nr. 10717140

Pris: 165,-



DishClean 160 g

Vårdande medel som säkerställer att diskmaskinen fungerar optimalt.

- Tar bort lukt, kalk och lätta avlagringar
- Bevarar luckpackningens elasticitet och täthet
- Aktivt skydd med renhet
- Den bästa skötseln för många års trofast tjänst
- Innehåll: 160 g

M.-nr. 11905670

Pris: 195,-



Rengöring för mjölkledningar 100 stk.

Säkra, hygieniska mjölksystem i CVA och CM.

- Tar effektivt bort mjölkprotein och fett.
- Mycket effektivt och samtidigt skonsamt
- Enkel dosering, eftersom varje portion innehåller den nödvändiga mängden
- Säker användning – Miele-formel
- Optimal skötsel säkerställer lång livslängd

M.-nr. 10180270

Pris: 515,-

* Med ECO-program



UltraPhase 1 Sensitive

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Allergi- och miljövänligt
- Effektivt 2-fastvåttsystem
- För såväl vita som färgade textilier
- Unik smutsborttagning - även vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 2 Sensitive
- Räcker länge – upp till 36 tvättar
- Innehåll: 1,44 l

M.-nr. 10923560

Pris: 195,-



UltraPhase 2 Sensitive

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Allergi- och miljövänligt
- Effektivt 2-fastvåttsystem
- För såväl vita som färgade textilier
- Unik smutsborttagning - även vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 1 Sensitive
- Räcker länge – upp till 63 tvättar
- Innehåll: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 195,-



UltraPhase 1 Classic

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Effektivt 2-fastvåttsystem
- För såväl vita som färgade textilier
- Unik smutsborttagning - även vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 2
- Räcker länge – upp till 37 tvättar
- Innehåll: 1,40 l

M.-nr. 11891620

Pris: 195,-



UltraPhase 2 Classic

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Effektivt 2-fastvåttsystem
- För såväl vita som färgade textilier
- Unik smutsborttagning - även vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 1
- Räcker länge – upp till 37 tvättar
- Innehåll: 1,40 l

M.-nr. 11891820

Pris: 195,-



Miele UltraPhase 1 Elixir

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Med Freshplex™ för neutralisering av obehagliga lukter
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- ColorProtect för en bevarad färgintensitet
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 2
- Räcker länge - till 37 tvättar
- Innehåll: 1,40 l

M.-nr. 11614960

Pris: 195,-



Miele UltraPhase 2 Elixir

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Med Freshplex™ för neutralisering av obehagliga lukter
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- ColorProtect för en bevarad färgintensitet
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Ska användas tillsammans med UltraPhase 1
- Räcker länge - till 50 tvättar
- Innehåll: 1,40 l

M.-nr. 11615050

Pris: 195,-



TwinDosCare

Rengöringsmedel för

TwinDos-doseringsystem

- För sköljning av TwinDos-doseringsrör
- Används efter en lång period utan användning (min. 2 månader)
- Används före nytt medel tas i bruk
- Mycket effektivt - räcker till 4-5 omgångar

M.-nr. 11171440

Pris: 215,-



UltraPhase 1 FloralBoost

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Behållare med UltraPhase 1 FloralBoost Limited Edition
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- Ny enzyminnovation för djupgående rengöring av svett och kroppslukt
- ColorProtect-färgbeskyddande medel
- Räcker länge - till 37 tvättar

M.-nr. 12280240

Pris: 195,-



UltraPhase 2 FloralBoost

För W1 TwinDos-tvättmaskiner

- Behållare med UltraPhase 2 FloralBoost Limited Edition
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- Ny enzyminnovation för djupgående rengöring av svett och kroppslukt
- ColorProtect-färgbeskyddande medel
- Räcker länge - till 50 tvättar

M.-nr. 12280240

Pris: 195,-



Miele

W1
PowerWash & TwinDos & 9kg

12:00
Programme Favoriten MobileStart Start/Skip
Hilfe

1 2
Ultra
Please note: The detergent should be used in a different way or brand depending on a different water or fabric softener.



Caps Booster

Perfekt för fläckborttagning vid tvätt i W1-tvättmaskiner

- Passar till såväl vit- som kulörtvätt
- För svåra fläckar, till exempel från fett eller frukt
- Unika tvättresultat – även vid låga temperaturer
- Ingen överdosering
- Innehåll: 6 kapslar (= 6 tvättar)

M.-nr. 11648410 **Pris: 125,-**



Caps DownCare

Optimalt för kuddar, sovsäckar eller värdefulla dunkläder.

- Bevarar dunets elasticitet och andningsförmåga
- Dunet klumpar inte ihop utan förblir lätt och luftigt
- Innehåll: 6 kapslar (= 6 tvättar)

M.-nr. 12014030 **Pris: 125,-**



Caps Outdoor

För W1-tvättmaskiner

- Bevarar färger hos syntetiska textilier
- Bevarar andningsförmågan i funktionsmembran
- Motverkar statisk elektricitet hos syntetiska textilier
- Neutraliserar dålig lukt från t ex svett
- Innehåll: 6 kapslar (= 6 tvättar)

M.-nr. 12014120 **Pris: 125,-**



Caps SilkCare

För W1-tvättmaskiner

- Förebygger filtning och krympning
- Bevarar fibrernas form och ett mjukt utseende
- Ger mjuka och väldoftande textilier
- Innehåll: 6 kapslar (= 6 tvättar)

M.-nr. 11485780 **Pris: 125,-**



Caps Sport

För tvätt av träningskläder i W1-tvättmaskiner

- Neutraliserar svettluft tack vare integrerade luktabsorberare
- Rengör och vårdar, skonsamt mot färgerna
- Bevarar tygets form – även för fleece
- Ingen överdosering
- Innehåll: 6 kapslar (= 6 tvättar)

M.-nr. 12014100 **Pris: 125,-**



Caps UltraDark

För W1-tvättmaskiner

- Optimal tvätt och vård av färgade och svarta textilier
- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60 °C
- Med färgskyddsformel för kraftiga färger
- Utmärkt fläckborttagning – även vid låga temperaturer
- Innehåll: 9 kapslar (= 9 tvättar)

M.-nr. 11910950 **Pris: 125,-**



Caps WoolCare

För fin- och ylletvätt i W1-vaskemaskiner

- Speciellt vårdande formel av veteprotein och färgskyddsformel
- Fiberbeskyddande komponenter mot ihopfiltrering
- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60 grader
- Ingen överdosering
- Innehåll: 9 kapslar (= 9 tvättar)

M.-nr. 11485730 **Pris: 125,-**



Caps Impraprotect

För impregnering av textilier

- Passar till sportkläder och regnkläder
- Bevarar textilernas andningsförmåga
- Effektivt mot fukt, vind och slask
- Innehåll: 3 caps (= 3 behandlingar)

M.-nr. 11648280 **Pris: 225,-**



Caps CottonRepair

Förnyar färger och ytan på dina bomullstextilier

- Tar bort "pilling-effekt" (noppor)
- Tar bort skadade och missfärgade ändar på textilt fibrerna
- Ger nytt liv till dina favoritbomullsplagg
- Innehåll: 3 caps (= 3 behandlingar)

M.-nr. 11485870 **Pris: 225,-**



UltraWhite-tvättpulver 2,7 kg

Passar särskilt för vita och ljusa textilier och mycket smutsig kulörtvätt.

- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60/95 °C.
- Strålände vit tvätt tack vare effektiv formel med aktivt syre
- Utmärkt fläckborttagning - även vid låga temperaturer.
- Räcker länge – även vid låga temperaturer.

M.-nr. 10199830 **Pris: 275,-**



Caps Nature sköljmedel

- Till W1-tvättmaskiner
 - För mjuk och härlig tvätt
 - Frisk, naturlig doft av renhet
 - Ingen överdosering
 - Perfekt till frotté
 - Innehåll: 9 kapslar (= 9 tvättar)
- M.-nr. 11486070

Pris: 125,-



Caps Cocoon sköljmedel

- Till W1-tvättmaskiner
 - För mjuk och härlig tvätt
 - Frisk, naturlig doft av renhet
 - Ingen överdosering
 - Perfekt till frotté
 - Innehåll: 9 kapslar (= 9 tvättar)
- M.-nr. 11486090

Pris: 125,-



Caps Aqua sköljmedel

- Till W1-tvättmaskiner
 - För mjuk och härlig tvätt
 - Frisk, naturlig doft av renhet
 - Ingen överdosering
 - Perfekt till frotté
 - Innehåll: 9 kapslar (= 9 tvättar)
- M.-nr. 11486040

Pris: 125,-



Doftpatron ROSE

- Harmonisk och feminin
 - Upplev den mjuka, raffinerade doften av nyplockade kanelrosor med ROSE
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 12022190

Pris: 155,-



Doftpatron ORIENT

- Sensuell och maskulin
 - ORIENT samlar alla Orientens hemligheter i en förförande doft
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 12022190

Pris: 155,-



Doftpatron AQUA

- För en frisk doftupplevelse som håller upp till 4 veckor
 - AQUA – renhet och frisk doft
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 12021160

Pris: 155,-



Doftpatron NATURE

- För en frisk doftupplevelse som håller upp till 4 veckor
 - NATURE – blomsterdoft och en naturlig balans
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 10234500

Pris: 155,-



Doftpatron COCOON

- För en frisk doftupplevelse som håller upp till 4 veckor
 - COCOON – för ögonblick fyllda av ro och trygghet
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 12023660

Pris: 155,-



Doftpatron WHITEFLOWER Sensitive

- För en frisk doftupplevelse som håller upp till 4 veckor
 - Extra Sensitiv-formel för personer med allergi
 - WHITEFLOWER – blomsterdoft kombinerad med citrus
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 11047280

Pris: 155,-



Doftpatron DRYFRESH

- För en frisk doftupplevelse som håller upp till 4 veckor
 - DryFresh – med Freshplex™ för neutralisering obehaglig lukt
 - Innehåll: 12,5 ml – för 50 torkningar
- M.-nr. 12026930

Pris: 155,-

FragranceDos
Aqua & Cocoon

Miele



UltraColor Flytande tvättmedel 1,5 l

Limited Edition. Flytande tvättmedel 1,5 l

- Lyxig doft
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- Utmärkt fläckborttagning på låga temperaturer
- ColorProtect för hållbar färgintensitet
- 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast

M.-nr. 12514940

Pris: 175,-



**UltraColor
Flytande tvättmedel 1,5 l**

Optimal tvätt och vård av färgade och svarta textilier.

- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60 °C.
- Med färgbeskyddsformel för kraftiga färger.
- Utmärkt fläckborttagning - även vid låga temperaturer
- Räcker länge - till 36 tvättar
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast och biologiskt nedbrytbart

Pris: 175,-



UltraDark 1,5 l

Optimal tvätt och vård av färgade och svarta textilier.

- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60 °C.
- Med färgbeskyddsformel för kraftiga färger.
- Utmärkt fläckborttagning - även vid låga temperaturer
- Räcker länge - till 60 tvättar
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast och biologiskt nedbrytbart

Pris: 225,-



**UltraColor Sensitive
Flytande tvättmedel 1,5 l**

Optimal tvätt och vård av färgade och svarta textilier.

- Svanenmärkt – allergi- och miljövänlig
- Bästa tvättresultat med 20/30/40/60 °C.
- Med färgbeskyddsformel för kraftiga färger.
- Utmärkt fläckborttagning - även vid låga temperaturer
- Räcker länge - till 36 tvättar
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast och biologiskt nedbrytbart

Pris: 245,-



WoolCare-fintvättmedel 1,5 l

För ull, silke och all fintvätt.

- Speciellt vårdande formel av veteprotein och färgskyddsformel
- Fiberbeskyddande komponenter mot ihopfiltring
- Bästa tvättresultaten med 20/30/40/60 °C.
- Räcker länge - till 50 tvättar
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast, optiskt vitt och blekmede

Pris: 225,-



Sport tvättmedel 1,5 l

Passar särskilt till alla sporttextilier

- Hygienisk renhet och långvarig friskhet
- Bevarar tygets andningsförmåga
- Neutraliserar obehaglig lukt
- Vårdar fibrerna i formstabla kläder med lång livstid
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast

Pris: 225,-



Sköljmedel 1,5 l

Passar särskilt till alla textilier av frotté.

- För mjuk och härlig tvätt
- Frisk, naturlig doft
- Förhindrar elektrostatisk uppladdning i tortkumlaren
- Räcker länge - till 66 tvättar
- Emballage tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Utan mikroplast och biologiskt nedbrytbart

Pris: 165,-



Specialtvättmedel Outdoor 250 ml

Perfekt för värdefulla outdoor-kläder och funktionella kläder.

- Med lanolin - som ett vårdande bad för membranerna
- Rengör och vårdar
- Skonsam mot textiliernas färger.
- Räcker länge - till 13 tvättar

M.-nr. 10226420

Pris: 215,-



Specialtvättmedel Dun 250 ml

Optimalt för kuddar, sovsäckar eller värdefulla dunkläder.

- Bevarar dunets elasticitet och andningsförmåga
- Dunet klumpar inte ihop utan förblir lätt och luftigt
- Räcker länge - till 13 tvättar

M.-nr. 10225680

Pris: 195,-



Impregneringsmedel 250 ml

Perfekt för sportkläder och regnkläder.

- Bevarar tygets andningsförmåga
- Effektiv impregnering mot fukt och vind slask
- Räcker länge - till 4 gånger

M.-nr. 11873090

Pris: 275,-



FLERA BRA SKÄL ATT VÄLJA MIELE

Hållbarhet i varje steg

I alla skeden av våra produkters och tjänsters livscykel strävar vi efter hållbarhet i betydande utsträckning – både i våra värdekedjor och hemma hos alla våra kunder.

Hållbar produktion

Miele är dedikerad till att producera bästa möjliga produkter och service med minsta möjliga påverkan på miljön och med det slutliga målet att göra dem 100 % koldioxidneutrala.

Stoppa slöseri – ge våra produkter ett nytt liv

Vi arbetar för att skapa en cirkulär värdekedja med noll utsläpp, så att alla använda material kommer in i kedjan igen i slutet av sin livscykel.

SÄKERHET UNDER PRODUKTENS HELA LIVSTID. SNABB OCH PROFESSIONELL SERVICE!

Behöver du en reparationservice kan vi göra det snabbt med vår egen serviceavdelning eller via våra auktoriserade verkstäder runt om i landet.

Väntetiden för att få besök av en servicetekniker är vanligtvis bara några dagar, så du är snabbt redo att använda din produkt igen. Serviceteknikern bär en stor mängd original-Miele-reservdelar i sin servicebil. Det innebär att de allra flesta reparationer utförs direkt utan ytterligare servicebesök. Ryggraden i god service är skickliga servicetekniker. Alla våra tekniker har en relevant yrkesutbildning, och detta kompletteras kontinuerligt med Mieles egen utbildning i drift, underhåll och reparation av våra produkter. Du kan därför alltid få råd och vägledning om drift och underhåll av produkterna. För reservdelar och reparationer erbjuder vi 2 års reklamationsstid, och vi garanterar även leverans av reservdelar i många år efter produktionens slut.

Se mer på www.miele.se/service



Miele



Miele AB

Industrivägen 20

171 27 Solna

Box 1397

Tel.: 08-562 29 000

Email: info@miele.se

Webbsida: www.miele.se



Reservation tas för tryckfel och ändringar. Alla priser är vägledande priset i svenska kronor inkl. moms.