



**Miele**

Kuhinja, ki jo boste imeli radi vse življenje.

Enkrat Miele, **vedno Miele.**



# Pomivalni stroji Miele za skrito vgradnjo



## G 5651 Vi Active

Plemenito jeklo

- Razred energijske učinkovitosti A
- Emisija hrupa 45 dB
- Prilagojena poraba za manj posode
- Program QuickPowerWash (58 min)
- Sušenje AutoOpen
- Košara za pribor
- Višina vgradne niše v mm: 805-870
- Kupon za en paket UltraTabs (20 tablet)

1.049 €



## G 5651 SCVi Active

Plemenito jeklo

- Razred energijske učinkovitosti A
- Emisija hrupa 45 dB
- Prilagojena poraba za manj posode
- Program QuickPowerWash (58 min)
- Sušenje AutoOpen
- Predal za jedilni pribor
- Višina vgradne niše v mm: 805-870
- Kupon za en paket UltraTabs (20 tablet)

1.099 €



## G 5851 SCVi Active Plus

Plemenito jeklo

- Razred energijske učinkovitosti A
- Emisija hrupa 43 dB
- Prilagojena poraba za manj posode
- Program QuickPowerWash (58 min)
- Sušenje AutoOpen
- Predal 3D MultiFlex
- Višina vgradne niše v mm: 805-870
- Kupon za en paket UltraTabs (20 tablet)

1.289 €



## G 7191 SCVi AutoDos

Plemenito jeklo

- Emisija hrupa 43 dB
- Sušenje AutoOpen
- Zasnova košar ExtraComfort
- Predal 3D MultiFlex
- Avtomatsko doziranje pomivalnega sredstva AutoDos
- Miele@home
- Višina vgradne niše v mm: 805-870
- Kupon za 6x PowerDisk

1.449 €



## G 7197 SCVi XXL AutoDos

Plemenito jeklo

- Emisija hrupa 43 dB
- Sušenje AutoOpen
- Zasnova košar ExtraComfort
- Predal 3D MultiFlex
- Avtomatsko doziranje pomivalnega sredstva AutoDos
- Miele@home
- Višina vgradne niše v mm: 845-910
- Kupon za 6x PowerDisk

1.499 €



## G 7651 SCVi AutoDos

Obsidian črna

- Emisija hrupa 41 dB
- Sušenje AutoOpen
- Zasnova košar ExtraComfort
- Predal 3D MultiFlex
- Avtomatsko doziranje pomivalnega sredstva AutoDos
- Miele@home
- Višina vgradne niše v mm: 805-870
- Kupon za 6x PowerDisk

1.859 €

# Vgradne pečice Miele



## H 2455 BP Active

Obsidian črna

- EasyControl upravljanje s pogrezljivimi gumbi
- Pirolitično čiščenje
- Volumen 76 l in 5 nivojev vstavljanja
- Temperatura: 30-280 °C
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- Odstranljiva stranska vodila
- Rešetka za peko in pečenje

1.089 €



## H 2467 BP Active

Obsidian črna

- **EasyControl Plus upravljanje s fiksnimi gumbi**
- Pirolitično čiščenje
- Volumen 76 l in 5 nivojev vstavljanja
- **Temperatura: 30-300 °C**
- **Povezava v omrežje Miele@home**
- **Avtomatski programi, program AirFry**
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- **Plitvi pekač s prevleko PerfectClean**
- Odstranljiva stranska vodila
- **Izвлеčna vodila FlexiClip**
- Rešetka za peko in pečenje

1.229 €



## H 2861-1 BP

Obsidian črna

- EasyControl Plus upravljanje s fiksnimi gumbi
- Pirolitično čiščenje
- Volumen 76 l in 5 nivojev vstavljanja
- Temperatura: 30-300 °C
- Povezava v omrežje Miele@home
- Avtomatski programi, program AirFry
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- Plitvi pekač s prevleko PerfectClean
- Odstranljiva stranska vodila
- Izвлеčna vodila FlexiClip
- Rešetka za peko in pečenje
- **Luknjičasti pekač za program AirFry\***
- **Kupon za ploščo za pečenje na žaru\***

1.589 €



## H 7264 BP

Obsidian črna

- **DirectSensor S upravljanje s senzorskimi tipkami**
- **Pirolitično čiščenje in oprema PyroFit**
- Volumen 76 l in 5 nivojev vstavljanja
- Temperatura: 30-300 °C
- Povezava v omrežje Miele@home
- **Avtomatski programi, Peka s paro**
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- Plitvi pekač s prevleko PerfectClean
- **Odstranljiva stranska vodila PyroFit**
- **Izвлеčna vodila FlexiClip PyroFit**
- **Rešetka za peko in pečenje PyroFit**

2.329 €

# Kombinirane parne pečice Miele



## DGC 7450

Obsidian črna

- DirectSensor upravljanje s senzorskim tipkami
- Parna tehnologija MonoSteam
- Emajlirana notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
- Avtomatski in lastni programi
- Peka s paro
- Povezava v omrežje Miele@home
  
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- Plitvi pekač s prevleko PerfectClean
- Odstranljiva stranska vodila
- Izvlečna vodila FlexiClip
- Rešetka za peko in pečenje
- Perforirana posoda za kuhanje
- Neperforirana posoda za kuhanje

2.569 €

## DGC 7460 HC Pro


Obsidian črna

- DirectSensor upravljanje s senzorskim tipkami
- Parna tehnologija DualSteam
- Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean
- Avtomatski in lastni programi
- Povezava v omrežje Miele@home
- Kombinirana peka
- Termometer za živila
- Avtomatsko kuhanje menijev
- Motorna dvižna letev
- Čiščenje HydroClean
  
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean
- Odstranljiva stranska vodila
- Rešetka za peko in pečenje
- Perforirana posoda za kuhanje
- Neperforirana posoda za kuhanje

3.789 €



# Indukcijske kuhalne plošče Miele z vgrajeno napo



## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

- Delovanje z odvodom zraka ali vodeno delovanje s kroženjem zraka
- 4 kuhalna polja
- Senzorsko upravljanje ComfortSelect Plus
- Avtomatska funkcija Con@ctivity
- Maščobni filter iz plemenitega jekla (10-slojni), primeren za strojno pomivanje
- Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka
- Adapter Plug & Play

### Mere plošče v mm (Š x V x G):

800 x 200 x 520

### Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G):

780 x 500

### Mere izreza pri ploski vgradnji v mm (Š x G):

780/804 x 500/524

2.799 €

## KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

- Delovanje z odvodom zraka ali vodeno delovanje s kroženjem zraka
- **4 kuhalna polja z območjema Flex**
- **Funkcija Booster 3000 W**
- Senzorsko upravljanje ComfortSelect Plus
- Avtomatska funkcija Con@ctivity
- Maščobni filter iz plemenitega jekla (10-slojni), primeren za strojno pomivanje
- Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka
- Adapter Plug & Play

### Mere plošče v mm (Š x V x G):

800 x 200 x 520

### Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G):

780 x 500

### Mere izreza pri ploski vgradnji v mm (Š x G):

780/804 x 500/524

2.989 €

## KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

- Delovanje z odvodom zraka ali vodeno delovanje s kroženjem zraka
- **4 kuhalna polja z območjema PowerFlex XL**
- **Funkcija Booster 3000 W in TwinBooster 3650 W**
- **Senzorsko upravljanje ComfortSelect White**
- Avtomatska funkcija Con@ctivity
- Maščobni filter iz plemenitega jekla (10-slojni), primeren za strojno pomivanje
- Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka
- Adapter Plug & Play

### Mere plošče v mm (Š x V x G):

800 x 238 x 520

### Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G):

780 x 500

### Mere izreza pri ploski vgradnji v mm (Š x G):

780/804 x 500/524

3.449 €



# Indukcijske kuhalne plošče Miele



## KM 7361 FR

Indukcijska kuhalna plošča z okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult


- 4 posamezna kuhalna polja
- Hitra izbira s številčno lestvico - ComfortSelect
- Funkcija Booster 3000 W
- Povezava v omrežje s funkcijo Con@ctivity in sistemom Miele@home
- Mere plošče v mm (Š x V x G): 626 x 55 x 526
- Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G): 560-600 x 490-500

## KM 7361 FL

Indukcijska kuhalna plošča za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult

- 4 posamezna kuhalna polja
- Hitra izbira s številčno lestvico - ComfortSelect
- Funkcija Booster 3000 W
- Povezava v omrežje s funkcijo Con@ctivity in sistemom Miele@home
- Mere plošče v mm (Š x V x G): 620 x 53 x 520
- Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G): 560-600 x 490-500
- Mere izreza pri ploski vgradnji v mm (Š x G): 600/624 x 500/524

1.049 €



## KM 7466 FR 125 Edition

Indukcijska kuhalna plošča z okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult

- **4 kuhalna polja z enim območjem PowerFlex**
- Hitra izbira s številčno lestvico - ComfortSelect
- **Funkcija Booster 3000 W in TwinBooster 3650 W**
- Povezava v omrežje s funkcijo Con@ctivity in sistemom Miele@home
- **Kupon za žar ploščo Gourmet (GGRP)**
- Mere plošče v mm (Š x V x G): 626 x 52 x 526
- Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G): 560-600 x 490-500

## KM 7466 FL 125 Edition

Indukcijska kuhalna plošča za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult

- **4 kuhalna polja z enim območjem PowerFlex**
- Hitra izbira s številčno lestvico - ComfortSelect
- **Funkcija Booster 3000 W in TwinBooster 3650 W**
- Povezava v omrežje s funkcijo Con@ctivity in sistemom Miele@home
- **Kupon za žar ploščo Gourmet (GGRP)**
- Mere plošče v mm (Š x V x G): 620 x 51 x 520
- Mere izreza v mm pri vgradnji z naleganjem na pult (Š x G): 560-600 x 490-500
- Mere izreza pri ploski vgradnji v mm (Š x G): 600/624 x 500/524

1.149 €



Do odprodaje zalog!





**Skeniraj QR kodo za ogled kataloga v digitalni obliki.**

\* Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo, zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake niso izvzete. Slike so simbolične. Varujemo okolje: ta katalog je natisnjen na papirju, ki je bil beljen brez uporabe klora.