

**Miele**

# DOKONALÉ PRANIE A SUŠENIE: RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ V KOMBINÁCI S DLHODOBOU KVALITOU

NOVÉ PRÁČKY SO SUŠIČKOU MIELE  
S TECHNOLOGIOU PERFECTCARE

PRÁČKY SO SUŠIČKOU  
**WT1**



# PERFEKTNÉ VÝSLEDKY. ZAKAŽDÝM.

Vyvíjame pre vás prístroje, ktoré prinášajú vždy perfektné výsledky. Pretože u nás v Miele je dokonalosť štandardom. Vo všetkom, čo robíme: Naše práčky so sušičkou musia byť odolné a zároveň šetrné k bielizni. Preto vo fáze vývoja prechádzajú náročnými testami funkčnosti a životnosti. Pri výstupe z výrobných prevádzok sa každá práčka so sušičkou kontroluje. Vďaka tomu sú naše spotrebiče od začiatku pripravené na dlhú životnosť. Zažite dokonalosť v každom smere. S našimi práčkami so sušičkou Miele.





### **Technológia PerfectCare**

Máte svoje oblečenie radi? Vďaka technológii Miele PerfectCare bude vaša bielizeň rozmaznávaná v každom smere. Vaše oblečenie bude optimálne chránené počas prania aj sušenia – a vy sa z neho môžete tešiť dlhší čas.

Technológia PerfectCare predstavuje dokonalú súhrnu štyroch premyslených funkcií, ktoré vám zaistia optimálne výsledky prania a sušenia:

### **Voštinový bubon Miele**

Zabezpečí šetrnú starostlivosť o vaše obľúbené oblečenie.

### **Elektronické rozpoznanie zostatkovej vlhkosti PerfectDry**

Postará sa o dokonalé výsledky sušenia a to obzvlášť ekologickým spôsobom. V závislosti od modelu ponúkajú práčky so sušičkou Miele až 5 stupňov sušenia. Tak bielizeň vždy dosiahne požadovaný stupeň vysušenia.

### **Termo-odstreďovanie**

Šetrí energiu a čas. Bielizeň sa už pred samotným sušením pohybuje v prúde teplého vzduchu a postupne sa odstreďuje. Výsledok: Obsah vody sa zníži ešte pred samotným procesom sušenia.

### **Automatické odstraňovanie žmolkov**

Manuálne odstraňovanie žmolkov je už minulosťou. Vykoná ho spotrebič Miele – automaticky a v samostatnom programe.

Miele

WT1  
Wash & Dry  
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg



Pri zakúpení práčky so sušičkou s dávkovaním TwinDos® dostanete 4 kartuše UltraPhase 1 a 3 kartuše UltraPhase 2 zdarma

– to zodpovedá hodnote viac ako 100 eur a ušetrí vám náklady na pracie prostriedky na viac ako pol roka\*\*.

# PREDNOSTI PRODUKTU\*

## - PRÁČKY SO SUŠIČKOU WT1

### Exkluzívne v Miele TwinDos®<sup>1)</sup>

Najlepší systém dávkovania tekutých pracích prostriedkov stlačením jedného tlačidla. Automatické dávkovanie so systémom TwinDos® je nielen praktické, ale súčasne zaručuje perfektnú čistotu:

S UltraPhase 1 a 2 bude váš spotrebič najlepším systémom dávkovania tekutého pracieho prostriedku.

TwinDos® dávkuje UltraPhase 1 a 2 do pracieho procesu vždy v optimálnom čase, čím dosahuje najvyšší prací účinok. Systém TwinDos® navyše vykonáva dávkovanie tak precízne, že v porovnaní s manuálnym dávkovaním dokáže ušetriť až 30 % pracieho prostriedku.



### Exkluzívne v Miele QuickPower

Starostlivosť o bielizeň v čo najkratšom čase: Inovatívne technológie umožňujú vynikajúce výsledky prania a sušenia.



### Exkluzívne v Miele PowerWash

Maximálny prací výkon a rýchlosť v kombinácii s najlepšou energetickou účinnosťou pre pranie veľkého aj malého množstva bielizne.



### Miele@home<sup>2)</sup>

Zlepšite svoj život: Vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne sieťovo prepojiť, čo poskytuje viac možností.

\* Vybavenie závislé od modelu

\*\* Viac informácií o akciách nájdete na [www.miele.sk](http://www.miele.sk)

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 784 205


<sup>2)</sup> Aplikácia k dispozícii pre mobilné koncové zariadenia. Minimálne požiadavky nájdete v údajoch uvedených v App Store.

# PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE PRÁČKY SO SUŠIČKOU WT1



<b>A</b>		8/5 kg	<b>A</b>		8/5 kg

Typ/Predajné označenie	WTD 160 WCS 8/5 kg	WTR 870 WPM PWash & TDos 8/5 kg
Hmotnosť náplne pri praní/sušení v kg	8,0/5,0	8,0/5,0
<b>Prevedenie</b>		
Podsuvná/podstavná/možnosť vežového usporiadania	●/●/●	●/-/●
Záves dvierok	vpravo	vpravo
<b>Práčka so sušičkou s technológiou PerfectCare</b>		
PerfectDry/Termo-odstredovanie	●/●	●/●
Automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien	●	●
<b>Odstredovanie</b>		
Max. počet otáčok	1 500	1 600
<b>Dizajn</b>		
Farba otočného voliča	lotosová biela	-
Prevedenie ovládacieho panela	kolmý	šikmý
Dizajn dvierok	grafitová sivá PearlFinish	chróm
Displej	DirectSensor biela, 7-segm. displej	MTouch
<b>Čistiaci výkon</b>		
TwinDos	-	●
PowerWash	-	●
CapDosing/Funkcia Škrvny	-/-	●/●
<b>Šetrnosť k bielizni</b>		
Voštinový bubon	●	●
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
SteamCare/predžehlenie	-/-	●/-
Časová predvoľba až 24 hod./indikácia zostávajúceho času/ ukazovateľ denného času	●/●/-	●/●/●
Individuálna voľba jazyka	-	●
Osvetlenie bubna/ Indikácia stupňa naplnenia a odporúčenie dávkovania AddLoad	-/-	LED/-
<b>Hospodárnosť</b>		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)/účinnosť prania	A/A	A/A
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v štandardnom programe pre pranie a sušenie celkom	105/5,47	105/5,47
Množstevná automatika/prietokový merač/regulácia penivosti	●/-/●	●/-/●
<b>Najdôležitejšie programy prania a sušenia</b>		
Bavlna/Lahko ošetrovateľné/Jemná bielizeň	●/●/●	●/●/●
QuickPower/Expres/ECO 40-60	-/●/●	●/●/●
Košele/Hodváb/Vlna	●/-/●	●/●/●
Automatika/Tmavá bielizeň/Jeans	-/-/-	●/●/●
Športová bielizeň/Športová obuv	-/-	●/●
Studený vzduch/Teplý vzduch	-/●	●/●
Outdoor/Impregnácia/Osvieženie (para)	-/-/-	●/●/●
Vankúš/Perie/Bavlna hygiena	-/-/-	●/●/●
<b>Najdôležitejšie voľby prania a sušenia</b>		
Namáčanie/Predpranie/Viac vody	-/-/-	●/●/●
Single/Krátky/AllergoWash	-/●/-	●/●/●
<b>Inteligentná domácnosť</b>		
Miele@home	●	●
<b>Bezpečnosť</b>		
Watercontrol/Waterproof-Metal/PIN kód	●/-/-	-/●/●
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dverí (pre zabudovanie pod pracovnú dosku)	1 055/-	1 055/-
<b>Dodávané príslušenstvo</b>		
3 kapsuly/UltraPhase 1+2	-/-	●/●
Voucher na pracie prostriedky Miele/Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	-/-	-/●



<b>Typ/Predajné označenie</b>	<b>WTW 870 WPM PWash &amp; TDos 9/6 kg</b>
Hmotnosť náplne pri praní/sušení v kg	9,0/6,0
<b>Prevedenie</b>	
Podsuvná/podstavná/možnosť vežového usporiadania	●/–/–
Záves dvierok	vpravo
<b>Práčka so sušičkou s technológiou PerfectCare</b>	
PerfectDry/Termo-odstredovanie	●/●
Automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien	●
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok	1 600
<b>Dizajn</b>	
Farba otočného voliča	–
Prevedenie ovládacieho panela	šikmý
Dizajn dvierok	chróm
Displej	MTouch
<b>Čistiaci výkon</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Funkcia Škrvny	●/●
<b>Šetrnosť k bielizni</b>	
Voštinový bubon	●
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
SteamCare/predžehlenie	●/–
Časová predvoľba až 24 hod./indikácia zostávajúceho času/ ukazovateľ denného času	●/●/●
Individuálna voľba jazyka	●
Osvetlenie bubna/ Indikácia stupňa naplnenia a odporúčenie dávkovania AddLoad	LED/● ●
<b>Hospodárnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/účinnosť prania	A/A
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v štandardnom programe pre pranie a sušenie celkom	106/6,10
Množstevná automatika/prietokový merač/regulácia penivosti	●/–/●
<b>Najdôležitejšie programy prania a sušenia</b>	
Bavlna/Lahko ošetrovateľné/Jemná bielizeň	●/●/●
QuickPower/Expres/ECO 40–60	●/●/●
Košele/Hodváb/Vlna	●/●/●
Automatika/Tmavá bielizeň/Jeans	●/●/●
Športová bielizeň/Športová obuv	●/●
Studený vzduch/Teplý vzduch	●/●
Outdoor/Impregnácia/Osvieženie (para)	●/●/●
Vankúš/Perie/Bavlna hygiena	●/●/●
<b>Najdôležitejšie voľby prania a sušenia</b>	
Namáčanie/Predpranie/Viac vody	●/●/●
Single/Krátky/AllergoWash	●/●/●
<b>Inteligentná domácnosť</b>	
Miele@home	●
<b>Bezpečnosť</b>	
Watercontrol/Waterproof-Metal/PIN kód	–/●/●
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	596 x 850 x 714
Hĺbka prístroja v mm pri otvorených dvierkach/bez dverí (pre zabudovanie pod pracovnú dosku)	1 132/–
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
3 kapsuly/UltraPhase 1+2	●/●
Voucher na pracie prostriedky Miele/Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	–/●

**Miele**