

**Miele**

**Dva kroky k čistote**

Vždy v kvalite Miele

**Miele Triflex HX3**




**5**

ROKOV

**ZÁRUKA**

Podrobné podmienky na [miele.sk/triflex-zaruka](http://miele.sk/triflex-zaruka)



## Objavte Triflex HX3

Upratovanie podľa vašich predstáv. Nová séria Triflex HX3 prináša flexibilitu a výkon do každej domácnosti, pričom modely sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vášmu životnému štýlu. Od výkonných modelov na suché vysávanie až po model Triflex HX3 Plus Aqua na jednoduché mokré čistenie – každý prístroj spája inteligentné funkcie s charakteristickou kvalitou značky Miele: vyvinuté pre tých, ktorí od každého detailu očakávajú viac.



### **AquaTwister**

Hĺbkové mokré čistenie pre žiarivo čisté podlahy



### **Dlhšia výdrž**

Až 70 minút na jedno nabitie



### **Intuitívny displej**

Všetky informácie o čistení na jednom mieste



### **Režim Boost**

Viac sily na odolné nečistoty

# Mokrú čistenie. Hravo a bez námahy.

## Kefa AquaTwister

Inovatívna kefa AquaTwister premení váš vysávač na mop. Dva rotujúce mopy a 300 ml nádržka na vodu si poradia aj so zaschnutými nečistotami, zatiaľ čo 360° osvetlenie zaručuje, že neunikne žiadna škvŕna. Ovládajte tri úrovne intenzity dávkovania vody priamo pomocou tlačidla režimu na displeji, ktoré automaticky rozpozná kefu AquaTwister a prepne z nastavenia sania na reguláciu prúdu vody, čím zabezpečí optimálne čistenie a starostlivosť. Mopy možno jednoducho vybrať a pohodlne prať v práčke pri teplote 60 °C. Aj keď si vyberiete model bez kefy AquaTwister, stále máte k dispozícii dostatok možností. Kefa AquaTwister je kompatibilná so všetkými modelmi Triflex HX3 a je možné ju zakúpiť samostatne ako príslušenstvo.



Odstráni **99,99 %**  
prachu

### Motor Digital Efficiency

Akumulátorový vysávač Triflex HX3 ponúka vysoký čistiaci výkon na všetkých povrchoch a dokáže dôkladne vyčistiť aj koberce. Je rovnako výkonný ako bežný vysávač Miele a vďaka motoru Digital Efficiency v kombinácii s technológiou Vortex zachytáva 99,99%<sup>1</sup> prachu, čo z neho robí vhodnú voľbu pre alergikov.

<sup>1</sup> Pri čistení tvrdých podláh so štrbinami v režime High sa dosahuje zachytenie prachu >100 %, merané podľa IEC 62885-4:2024.

### Režim Boost

S režimom Boost si poradíte s odolnými nečistotami a nečakanými situáciami v rekordnom čase. Táto funkcia na 10 sekúnd zvýši výkon o 42 %, čím vám poskytne dodatočný sací výkon potrebný na veľmi znečistené miesta. Časovač na displeji vám pomáha mať všetko pod kontrolou, vďaka čomu môžete upratovať rýchlo a efektívne. ◆

## Vysoko účinné čistenie



Dlhodobý výkon

### Li-ion akumulátor

S naším vysávačom Triflex HX3 môžete vysávať viac a dlhšie vďaka predĺženej výdrži akumulátora, ktorý vydrží až 70 minút<sup>1</sup> na jedno nabitie. Vďaka tomu môžete vysávať rozsiahle plochy alebo naraz povysávať celý dom bez toho, aby ste museli prerušovať prácu kvôli nabíjaniu. Akumulátor je tiež vymeniteľný. Ideálne na efektívne vysávanie bez starostí a nepríjemností spojených s vybitím batérie uprostred práce.



<sup>1</sup> Platí pre režim Low bez nasadenej elektrokefy MultiFloor XXL.

## Automaticky sa prispôsobí typu podlahy

### Kefa MultiFloor XXL s osvetlením BrilliantLight

Keďže je kefa MultiFloor modelu Triflex HX3 vybavená technológiou FloorDetect, prispôsobuje svoj čistiaci výkon konkrétnemu typu podlahy. To znamená, že pri prechode z parkiet na koberec nie je potrebné ručné nastavenie sily. Sací výkon a rýchlosť otáčania valcovej kefy sa nastavujú automaticky, čo umožňuje účinné zachytávanie prachu pri optimálnej spotrebe energie, zatiaľ čo LED osvetlenie BrilliantLight odhalí aj tie najjemnejšie nečistoty.



Dostaňte sa  
do každého kúta  
**vašej domácnosti**

### Dizajn 3 v 1

Vďaka nášmu dômyselnému patentovanému dizajnu 3 v 1<sup>1</sup> môžete svoj vysávač ľahko prispôbiť – bez ohľadu na to, kde alebo ako chcete upratovať. Prepnete do komfortného režimu, ktorý znižuje zaťaženie zápastia o 50 % a upratovanie veľkých plôch bude hračkou. Prípadne vysávač použijete ako kompaktný prístroj na rýchle vyčistenie stolov či čalúnenia. Na vysávanie pod nízkym nábytkom je ideálne zvoliť flexibilný režim.

<sup>1</sup> Patent: DE 10 2016 105 475 B4.



## Čistejší vzduch s každým vysávaním

### HEPA filtrácia

Triflex HX3 nielenže čistí vaše podlahy, ale pomáha aj čistiť vzduch, ktorý dýchate.

Je vybavený filtrom HEPA<sup>1</sup> Lifetime (High-Efficiency Particulate Air), ktorý zachytáva 99,999 % jemného prachu a alergénov<sup>2</sup>, čím prispieva k zdravšiemu prostrediu domácnosti.

Na rozdiel od bežných filtrov zachytáva technológia HEPA aj mikroskopické častice a zabraňuje ich opätovnému vniknutiu do vzduchu vo vašom obytnom priestore. Ideálne pre alergikov a všetkých, ktorí kladú dôraz na dokonalú hygienu.



## Navrhnuté a vyrobené s nemeckou precíznosťou

### Navrhnuté v Nemecku.

### Vyrobené v Nemecku.

V spoločnosti Miele už takmer 100 rokov zdokonaľujeme naše remeselné zručnosti v oblasti výroby vysávačov, aby sme mohli vytvárať produkty najvyššej kvality. Naše prístroje sú testované podľa najprísnejších noriem a sú vyrobené tak, aby vydržali, vďaka čomu sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou. Sme hrdí na to, že vám do domácnosti prinášame vynikajúci výkon a inovatívnu kvalitu.

<sup>1</sup> V súlade s normou EN 1822/2011.

<sup>2</sup> V súlade s normou EN 62885-4.

## Vylepšite každé upratovanie

Uľahčite si upratovanie vďaka príslušenstvu a čistiacim prostriedkom, ktoré sú navrhnuté tak, aby bol každý krok hračkou.



### Čistiaci prostriedok FloorClean

Hĺbkovo čistí všetky podlahy odolné voči vode, neutralizuje zápach a zanecháva povrchy svieže a bez šmúh.



### Kefa Electro Compact

Zachytáva vlákna a nečistoty a zabezpečuje dôkladné čistenie kobercov, čalúnenia a sedadiel v aute: ideálne pre alergikov a majiteľov domácich zvierat.



### Hardfloor Care Tool

Mäkký nylonový valček, ktorý jemne odstraňuje jemný prach z tvrdých podláh a zároveň zabezpečuje nízku hlučnosť.

### AquaPads Universal

Zabezpečujú dôkladné mokré čistenie vďaka vysoko absorpčným podložkám, ktoré sa dajú prať v práčke a opakovane používať.

# Ktorý model je pre vás najlepší?



## Triflex HX3

- Kefa MultiFloor
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 1 akumulátor
- Až 70 minút
- HEPA filter
- Žiarivo biela



## Triflex HX3 Hardfloor

- Kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 1 akumulátor
- Až 70 minút
- HEPA filter
- Casa sivá



## Triflex HX3 Cat & Dog

- Kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- Elektrická kompaktná kefa
- 1 akumulátor
- Až 70 minút
- HEPA filter
- Obsidiánová čierna



## Triflex HX3 Plus

- Kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Nástroj na údržbu tvrdých podláh
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 akumulátory
- Až 140 minút s 2 akumulátormi
- HEPA filter
- Titánová PearlFinish



## Triflex HX3 Aqua

- Kefa AquaTwister
- Kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 mopové podložky a 1 odkladacia plocha
- Čistiaci prostriedok FloorClean
- 1 akumulátor
- Až 70 minút
- HEPA filter
- Obsidiánová čierna



## Triflex HX3 Plus Aqua

- Kefa AquaTwister
- Kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- Nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 mopové podložky a 1 odkladacia plocha
- Čistiaci prostriedok FloorClean
- 2 akumulátory
- Až 140 minút s 2 akumulátormi
- HEPA filter
- Obsidiánová čierna



# Miele

**Miele s.r.o.**

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

miele.sk

info@miele.sk

**Tel.: +421 905 446 819**

