

**Miele**

# Vysávače Miele

## Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie február 2025





## Podlahové vysávače Guard S1

### CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- 4-stupňový otočný volič
- originálne vrečko HyClean Pure TU s objemom 3,5 l
- parkovací systém pre prestávky vo vysávaní
- šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
- ochranná lišta
- akčný rádius 10 m

20  
ROKOV

Testované  
na životnosť až 20 rokov\*\*



**Guard S1 Junior**  
12558560

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- dvojdielna trubica EasyLock
- hmotnosť: 5,7 kg
- farba: terra červená
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

199 €



**Guard S1 Standard**  
12558580

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- hmotnosť: 5,7 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

219 €



**Guard S1 Parquet Flex**  
12558600

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 5,7 kg
- podlahová kefa Parquet Twister
- farba: briliantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

239 €

\* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom





## Podlahové vysávače Guard M1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- tlačidlo MODE
- originálne vrečko HyClean Pure CO s objemom 4,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- parkovací systém pre prestávky vo vysávaní
- šetrné pojazďové kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 11 m

20  
ROKOV

Testované  
na životnosť až 20 rokov\*\*



**Guard M1 Standard**  
12562160

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica
- hmotnosť: 7,3 kg
- farba: terra červená
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

279 €



**Guard M1 Standard**  
12562360

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica
- hmotnosť: 7,3 kg
- farba: sunset žltá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

279 €



**Guard M1 Flex**  
12562290

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 7,3 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

299 €



**Guard M1 Parquet Flex**  
12562320

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 7,3 kg
- podlahová kefa Parquet Twister
- farba: briliantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

349 €



**Guard M1 Cat & Dog**  
12562270

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- hmotnosť: 7,3 kg
- turbokefa
- farba: obsidián čierna
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

359 €

\* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom





## Podlahové vysávače Guard L1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- svetelný displej pre indikáciu výkonu
- originálne vrečko HyClean Pure TU s objemom 3,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- parkovací systém pre prestávky vo vysávaní
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 12 m

20  
ROKOV

Testované  
na životnosť až 20 rokov\*\*



**Guard L1 Standard**  
12559710

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- hmotnosť: 6,5 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

**319 €**



**Guard L1 Parquet**  
12559850

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- podlahová kefa Parquet Twister
- kolieska DynamicDrive
- hmotnosť: 6,5 kg
- farba: briliantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

**389 €**



**Guard L1 Cat & Dog**  
12559790

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- turbokefa
- 3-bodové riadenie
- hmotnosť: 6,5 kg
- farba: obsidián čierna
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

**409 €**



**Guard L1 Comfort**  
12559870

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- ergonomická bezdrôtová rukoväť Comfort 2.0
- 2 podlahové hubice vrátane **AlliFloor** na všetky typy podláh
- prémiový LCD displej
- Miele@home
- kolieska DynamicDrive
- hmotnosť: 6,5 kg
- farba: titánová PearlFinish
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

**519 €**

\* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



## Príslušenstvo



4

### Originálne vrecká Miele HyClean Pure TU

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 filter AirClean
- pre vysávače Guard S1, L1

obj. č. 12557060

16 €



16

### XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Pure TU

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Guard S1, L1

obj. č. 12695210

62 €



4

### Originálne vrecká Miele HyClean Pure CO

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 filter AirClean
- pre vysávače Guard M1

obj. č. 12557080

16 €



16

### XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Pure CO

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Guard M1

obj. č. 12695230

62 €



### Filter Active AirClean SF-AA 50

- s aktívnym uhlím pre efektívne pohlcovanie neprijemných pachov
- ideálny pre majiteľov domácich zvierat
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 9616110

27 €




### Filter HEPA AirClean SF-HA 50

- ideálny pre alergikov na domáci prach,  $\geq 99,95\%$  schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 9616280

41 €



### Filter AirClean Plus SF-AP 50

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 10107860

23 €



### Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 41 cm

obj. č. 7101160

76 €



### Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 31 cm

obj. č. 7155710

62 €



### Podlahová kefa na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- na čistenie tvrdých podláh
- so štetinami z umelých vlákien
- s otočným kĺbom

obj. č. 9730770

58 €



### Univerzálna podlahová hubica AllTeQ (SBD 365-3)

- na čistenie kobercov alebo tvrdých podláh
- široké zdvíhače nití na spodnej strane odstraňujú aj vlasy a chlpy
- s otočným kĺbom

obj. č. 11805640

74 €



### Turbokefa STB 305-3

- na jednoduché a dôkladné čistenie kobercov s krátkym vlasom
- vďaka poháňanému kefovému valcu je vhodná na odstraňovanie vlákien, vlasov a zvieracích chlpcov

obj. č. 10455360

101 €



## Bezvreckové vysávače radu Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- funkcia ComfortClean
- objem prachovej nádoby 2,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdové kolieska, 4-bodové riadenie
- komfortné navíjanie kábla
- akčný rádius 11 m



20  
ROKOV

Testované  
na životnosť až 20 rokov\*\*



### Blizzard CX1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: grafitovo sivá

379 €



### Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- farba: kovová modrá


499 €



### Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: obsidián čierna

529 €



#### Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaisťuje perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



#### Funkcia ComfortClean

Špeciálne snímače kontrolujú Gore® CleanStream® filter jemného prachu, ktorý sa v prípade potreby čistí celkom automaticky.



#### Inovatívne oddeľovanie prachu

Oddelené vysypanie hrubých nečistôt a jemného prachu zaisťuje hygienické vyprázdňovanie nádoby.

\* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



## Bezvreckové vysávače radu Boost CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným vlničom
- technológia Vortex, hygienické oddelovanie prachu
- pojazdné kolieska TruckDrive
- kompaktné rozmery prístroja
- objem prachovej nádoby 1,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- akčný rádius 10 m

20  
ROKOV

Testované  
na životnosť až 20 rokov\*\*



**Boost CX1 125 Edition**  
12433990

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- komfortná rukoväť
- farba: lotosová biela

**339 €**



**Boost CX1**  
11666960

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela

**329 €**



**Boost CX1 125 Gala Edition**  
12434010

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- komfortná rukoväť
- farba: kašmírovo sivá
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

**379 €**



**Boost CX1 Cat&Dog**  
11666940

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: obsidián čierna

**419 €**



### Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaisťuje perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



### TrackDrive

Vďaka kolieskam TrackDrive sa s Boost CX1 manévruje jednoducho a ľahko a je schopný sa otočiť na mieste. Je bezpečné ho používať na schodoch, pretože kolieska TrackDrive bráni bočnému pohybu. Rovnako je Boost CX1 schopný prekonať drobné prekážky, ako sú káble a prahy.



### Kompaktný dizajn

Boost CX1 je najmenší bezvreckový vysávač Miele. Jeho kompaktný dizajn poskytuje tieto výhody: zaberá málo miesta, je bezpečné ho postaviť na schody a je priestorovo úsporný na uloženie.

\* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom

## Akumulátorové vysávače Duoflex

### CHARAKTERISTIKA RADU

- digitálny motor
- koncept 2v1
- objem prachovej nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkcia
- elektrokefa MultiFloor
- 60 m<sup>2</sup> na jedno nabitie
- technológia Vortex
- filter Hygiene



**Duoflex HX1**  
12377800

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: nordic modrá

**349 €**



**Duoflex HX1**  
12377810

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: sunset žltá

**349 €**



**Duoflex HX1 Cat&Dog**  
12377820

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidian čierna

**449 €**



**Duoflex HX1 TotalCare**  
12377850

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- univerzálna kefa
- flexibilná hubica na vysávanie škár XL
- predĺženie hadice
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidian čierna so zlatoružovou

**499 €**





## Akumulátorové vysávače Triflex

### CHARAKTERISTIKA RADU

- akumulátor Li-Ion
- koncept 3v1
- objem prachovej nádoby 0,5 l
- 3-stupňový posuvný volič
- hlasitosť 77 dB
- elektrokefa MultiFloor
- technológia Vortex
- ComfortClean



**Triflex HX2 125 Edition**  
12434090

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- hygienický filter Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: kašmírovo sivá

**619 €**



**Triflex HX2**  
11789650

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: lotosová biela

**699 €**



**Triflex HX2 125 Gala Edition**  
12434100

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- hygienický filter Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- dodatočný akumulátor
- doba prevádzky až 2x 60 minút
- farba: infinity sivá PearlFinish
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

**749 €**



**Triflex HX2 Cat&Dog**  
11789680

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- ručná elektrokefa Electro Compact
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: obsidián čierna

**749 €**



**Triflex HX2 Pro**  
11789750

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- dodatočný akumulátor
- dodatočná nabíjacia stanica
- nadstavec na tvrdé podlahy
- doba prevádzky až 120 minút
- farba: infinity sivá PearlFinish

**999 €**

## Robotické vysávače Scout RX3



**Scout RX3\***  
11713580

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 65 m<sup>2</sup> alebo 60 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 173 minút
- farba: obsidián čierna

**789 €**



**Scout RX3 Runner\***  
11713560

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m<sup>2</sup> alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: bronzová PearlFinish

**829 €**



**Scout RX3 HomeVision HD\***  
11713550

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m<sup>2</sup> alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: zlatoružová PearlFinish

**909 €**

\* v ponuke do vypredania zásob

## Príslušenstvo



### Ručná turbokefa Turbo Mini STB 101

- na rýchle vyčistenie čalúneného nábytku, matracov a autosedačiek
- pomocou kefového valca poháňaného sacím systémom odstránite žmolky a zvieracie chlpy
- šírka 16 cm

obj. č. 7252850

72 €



### Univerzálna kefa SUB 20

- na ľahké vysávanie ťažko dostupných plôch
- možné pripojiť na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- s otočným kĺbom a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

26 €



### Sací štetec SSP 10

- s prírodnými štetinami pre mimoriadne šetrné čistenie citlivých povrchov
- flexibilne nastaviteľný otočný kĺb
- kompatibilný so všetkými vysávačmi Miele

obj. č. 11607230

16 €



### Flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20

- ideálna na ťažko dostupné a úzke medzipriestory
- dĺžka 56 cm

obj. č. 7252100

23 €



### Hubica na čistenie matracov SMD 10

- na čistenie ťažko dostupných priestorov medzi lôžkom a matracom alebo medzi sedacími matracmi čalúneného nábytku

obj. č. 7252280

22 €




### Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30

- na čistenie rebier výhrevných telies, vetracích mriežok a podobných škár
- bezproblémové použitie v kombinácii so všetkými Miele hubicami na vysávanie škár

obj. č. 9660490

25 €



### Hygienický filter AirClean SF HY 60

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639240

28 €



### Filter HEPA AirClean SF HA 60

- ideálny pre alergikov na domáci prach, 99,95 % schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639210

40 €




### Filter jemného prachu CX FSF

- pre zachytávanie jemných prachových častíc
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter meniť raz za 3 roky
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639250

49 €



### Univerzálne bočné kefy RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 11724180

21 €



### Univerzálne bočné kefy na koberce RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 10592090

21 €




### Magnetická páska

- na vymedzenie plôch, ktoré nemá robotický vysávač vysávať (napr. na ohraničenie miestností alebo kobercov)
- vhodná pre všetky robotické vysávače Miele
- obsah: 4 x 1 m magnetickej páske

obj. č. 10802450

29 €



#### Filter AirClean Plus pre RX2 / RX3

- 2-stupňový filtračný systém spoľahlivo zachytí prach
- pre čistý vzduch v miestnosti

obj. č. 10592080

21 €



#### Súprava tesniacich líšt pre RX2 / RX3

- na efektívne a spoľahlivé zachytenie prachu
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 10592100

27 €



#### Kefový valec pre RX3

- odstraňuje aj komplikované nečistoty
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 11724200

27 €



#### Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobiť dobu prevádzky vysávača Triflex

obj. č. 11384710

156 €



#### Nabíjacia stanica

- pre pohodlné nabíjanie akumulátora nezávisle na prístroji
- umožňuje súčasné nabíjanie druhého akumulátora

obj. č. 11384900

107 €



#### Ručná elektrokefa

- pre efektívne odstraňovanie vlasov a zvieracích chlupov z čalúnenia alebo autosedačiek
- šírka 16 cm
- použitie s jednotkou PowerUnit samostatne

obj. č. 11384950 / 12410940

107 €



#### Filter jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné častice prachu
- odporúčame meniť každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

45 €



#### Keňa na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemná keňa určená pre tvrdé a chĺstivé podlahy

obj. č. 11724550

49 €



#### Držiak príslušenstva HX1 / HX2

- pripevnenie držiaka k vysávaču Triflex
- až pre dve príslušenstva

obj. č. 11724560

21 €



#### Jemný prachový filter pre Duoflex

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové častice
- odporúčame meniť každé 3 roky

obj. č. 12518910

34 €



#### Kompaktná ručná turbokefa pre Duoflex

- vhodný na vysávanie kobercov, čalúnenia a autosedačiek
- poháňaný valec umožňuje dôkladné zachytávanie vlákien
- vhodný pre alergikov na prach a domácnosti so zvieratami
- šírka 16 cm

obj. č. 12410910

69 €



#### Univerzálna kefa HX-UB

- flexibilne nastaviteľná kefa na rýchle vysatie chĺstivých plôch
- ideálny na čistenie obrazoviek a nábytku
- variabilné upevnenie na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- vhodný ku všetkým akumulátorovým vysávačom Miele

obj. č. 12410960

20 €



#### Flexibilné predĺženie sacej hadice HX-FSH 20

- na vysávanie medzipriestorov a ťažko dostupných miest
- kompatibilný s akumulátorovým vysávačom Duoflex
- je možné pripojiť priamo k jednotke PowerUnit
- systém SpeedLock pre ľahké a pohodlné odistenie
- výsuvná až na dĺžku 120 cm

obj. č. 12395720

30 €



#### Flexibilné predĺženie sacej hadice HX-FSH 10

- na vysávanie medzipriestorov a ťažko dostupných miest
- kompatibilný so všetkými akumulátorovými vysávačmi Triflex
- je možné pripojiť priamo k jednotke PowerUnit
- výsuvná až na dĺžku 120 cm

obj. č. 12395710

29 €

**Miele s.r.o.**

Mlynské nivy 16  
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: [info@miele.sk](mailto:info@miele.sk)

**Miele Experience Center**

Mlynské nivy 16  
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 643 531

**Zákaznícka servisná linka**

**0800 MIELE1**  
**(0800 643 531)**

**Internet / e-shop**

**[www.miele.sk](http://www.miele.sk)**

Istota originálu



Značkový servis Miele

Servisná sieť po celej Slovenskej republike

<b>(D)</b>	Miele & Cie.KG, Gütersloh
<b>(A)</b>	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
<b>(AUS)</b>	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
<b>(B)</b>	N.V. Miele S.A., Mollem
<b>(CDN)</b>	Miele Limited, Vaughan/Ontario
<b>(CH)</b>	Miele AG, Spreitenbach
<b>(CL)</b>	Miele Ltda., Santiago de Chile
<b>(CN)</b>	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
<b>(CZ)</b>	Miele, spol. s r.o., Brno
<b>(DK)</b>	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
<b>(E)</b>	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
<b>(EST)</b>	Miele OÜ, Tallinn
<b>(F)</b>	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
<b>(FIN)</b>	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
<b>(GB)</b>	Miele Company Ltd., Abingdon
<b>(GR)</b>	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
<b>(H)</b>	Miele Kft., Budapest
<b>(HK)</b>	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
<b>(HR)</b>	Miele d.o.o., Zagreb
<b>(I)</b>	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
<b>(IND)</b>	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
<b>(IRL)</b>	Miele Ireland Ltd., Dublin
<b>(J)</b>	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
<b>(KZ)</b>	Miele LLP, Almaty
<b>(L)</b>	Miele s.à.r.l., Luxemburg
<b>(LT)</b>	Miele Appliances UAB, Vilnius
<b>(LV)</b>	Miele SIA, Riga
<b>(MAL)</b>	Miele Sdn Bhd, Malaysia
<b>(MEX)</b>	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
<b>(N)</b>	Miele AS, Rud/Oslo
<b>(NL)</b>	Miele Nederland B.V., Vianen
<b>(NZ)</b>	Miele New Zealand Ltd., Auckland
<b>(P)</b>	Miele Portuguesa Lda, Carnaxide/Lissabon
<b>(PL)</b>	Miele Sp. z o. o., Warschau
<b>(RO)</b>	Miele Appliances SRL, Otopeni
<b>(ROK)</b>	Miele Korea Ltd., Seoul
<b>(RU)</b>	OOO Miele CIS, Moskau
<b>(S)</b>	Miele AB, Solna/Stockholm
<b>(SGP)</b>	Miele Pte. Ltd., Singapur
<b>(SLO)</b>	Miele d.o.o., Ljubljana
<b>(SRB)</b>	Miele d.o.o., Belgrad
<b>(TR)</b>	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
<b>(UA)</b>	Miele LLC, Kiew
<b>(UAE)</b>	Miele Appliances Ltd., Dubai
<b>(USA)</b>	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
<b>(ZA)</b>	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg