

Miele

Vysávače Miele

Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie máj 2023



5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE

10 ROKOV
ZÁRUKA NA MOTOR

pri zakúpení spolu
s XXL balením vreciek



Podlahové vysávače radu Complete C3

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu tlačidlami +/-
- svetelný displej pre indikáciu výkonu
- originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém
- šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 12 m

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Complete C3 Active*
12132980

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- farba: petrolejová

289 €



Complete C3 PowerLine*
12032840

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- farba: mangovo červená

289 €



Complete C3 Flex PowerLine*
12032900

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- farba: kari žltá

299 €



Complete C3 Parquet Active*
12133030

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- farba: grafitovo sivá

329 €



Complete C3 Parquet Active*
12133010

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- farba: lotosová biela

329 €



Complete C3 Parquet Powerline
12032870

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: námornícka modrá

349 €



Complete C3 Parquet Flex PowerLine
12032920

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: petrolejová

369 €



Complete C3 Parquet XL PowerLine
12032950

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: obsidián čierna

369 €



Complete C3 Allergy Powerline

12032860

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- farba: lotosová biela

349 €



Complete C3 Cat&Dog Powerline

12032880

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- farba: ostružinová

389 €



Complete C3 Comfort PowerLine

12032890

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- šetrné a tiché pojazďové kolieska DynamicDrive
- indikátor prehriatia
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- farba: grafitovo sivá

449 €

Predĺžte si záruku vysávača Miele na 5 rokov...

5 ROKOV ZÁRUKA MIELE

... pri zakúpení spolu
s **XXL balením vreciek.**



Pokiaľ si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite akýkoľvek vreckový podlahový vysávač Miele a súčasne XXL balenie¹⁾ originálnych vreciek Miele HyClean 3D Efficiency alebo tyčový vysávač Miele súčasne so 4 baleniami vreciek HyClean KK a následne sa zaregistrujete, získate na svoj vysávač Miele 5-ročnú záruku zdarma.

¹⁾ XXL balenie obsahuje 16 originálnych vreciek Miele HyClean, 4 AirClean filtre a 4 motorové filtre

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob
** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Podlahové vysávače radu Complete C2

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean GN s objemom 4,5 l
- nerezová teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- ochranná lišta
- akčný rádius 10 m

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Complete C2 Tango

12034980

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355
- farba: mangovo červená

269 €




Podlahové vysávače radu Compact C2

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean FJM s objemom 3,5 l
- komfortná kompaktná teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém Compact
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- komfortné navíjanie kábla
- pohodlná XXL rukoväť
- akčný rádius 11 m

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Compact C2 Cat&Dog

12030520

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- farba: mangovo červená

319 €



Compact C2 Parquet XL PowerLine

12030540

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- farba: obsidián čierna

309 €



Podlahový vysávač radu Compact C1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean FJM s objemom 3,5 l
- nerezová teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- akčný rádius 9 m



Compact C1 Powerline*

10693490

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355
- farba: mangovo červená

239 €

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Podlahové vysávače radu Classic C1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean GN s objemom 4,5 l
- pohodlná XXL rukoväť
- komfortná kompaktná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- akčný rádius 9 m

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Classic C1 PowerLine*

12030000

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- farba: mangovo červená

189 €



Classic C1 Flex PowerLine*

12030020

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3, flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- farba: lotosová biela

199 €



Classic C1 Parquet XL PowerLine*

12030040

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- farba: grafitovo sivá

229 €

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Bezvreckové vysávače radu Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- funkcia ComfortClean
- objem prachovej nádoby 2,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdové kolieska, 4-bodové riadenie
- komfortné navíjanie kábla
- akčný rádius 11 m



20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Blizzard CX1 PowerLine* 12034360

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: grafitovo sivá

369 €



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- farba: kovová modrá


489 €



Blizzard CX1 Comfort Powerline 12034430

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: obsidián čierna

529 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaistí perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



Funkcia ComfortClean

Špeciálne snímače kontrolujú Gore® CleanStream® filter jemného prachu, ktorý sa v prípade potreby čistí celkom automaticky.



Inovatívne oddeľovanie prachu

Oddelené vysávanie hrubých nečistôt a jemného prachu zaisťuje hygienické vyprázdňovanie nádoby.

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Bezvreckové vysávače radu Boost CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- technológia Vortex, hygienické oddelovanie prachu
- pojazďové kolieska TruckDrive
- kompaktné rozmery prístroja
- objem prachovej nádoby 1,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- akčný rádius 10 m

20
LET

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Boost CX1 Active*
12133670

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: grafitovo sivá

319 €



Boost CX1*
11666960

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela

319 €



Boost CX1 Parquet
11666930

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela

369 €



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: obsidián čierna

409 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaistí perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



TrackDrive

Vďaka kolieskam TrackDrive sa s Boost CX1 manévruje jednoducho a ľahko a je schopný sa otočiť na mieste. Je bezpečné ho používať na schodoch, pretože kolieska TrackDrive bráni bočnému pohybu. Rovnako je Boost CX1 schopný prekonať drobné prekážky, ako sú káble a prahy.



Kompaktný dizajn

Boost CX1 je najmenší bezvreckový vysávač Miele. Jeho kompaktný dizajn poskytuje tieto výhody: zaberá málo miesta, je bezpečné ho postaviť na schody a je priestorovo úsporný na uloženie.

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Robotické vysávače Scout RX3

CHARAKTERISTIKA RADU

- 3D Smart navigation – optimálna navigácia prístroja okolo nábytku a predmetov
- Quattro Cleaning Power systém
- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- Furniture Protection – funkcia rozpoznania nábytku
- Senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- Ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping – obľúbené / blokované oblasti
- AirClean Plus filter, objem prachovej nádoby 0,4 l



Scout RX3*
11713580

- Non-Stop Power – 65 m² alebo 60 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 173 minút
- farba: obsidián čierna

769 €



Scout RX3 Runner*
11713560

- Non-Stop Power – 120 m² alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: bronzová PearlFinish


809 €



Scout RX3 HomeVision HD*
11713550


- Non-Stop Power – 120 m² alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: zlatoružová PearlFinish

889 €



3D Smart Navigation

Ďalší vývoj inteligentnej navigácie umožňuje robotickým vysávačom najpresnejšie trojrozmerné rozpoznávanie miestností pomocou systému stereokamier. Táto technológia tak zisťuje vzdialenosti od možných prekážok.



Quattro Cleaning Power

Pomocou extrémne hustých výkvných bočných kief bez problémov vyčistí okrajové priestory a rohy. Ani hrubé nečistoty nemajú žiadnu šancu. Kefový valec zachytáva tieto nečistoty, ktoré bočné ramená zametajú pod prístroj. Zvyšné jemné nečistoty sú nasávané pomocou silného prúdu vzduchu do zadného sacieho otvoru.



Carpet Boost

Okrem systému Quattro Cleaning disponuje vysávač Scout RX3 i funkciou rozpoznania podlahovej krytiny Carpet Boost. Vďaka nej rozpozná, že ide po koberci a zvyší svoj výkon. Tak dosahuje prvotriedne zachytávanie prachu i na kobercoch.

* akciový model, v ponuke len do vypredania zásob

Akumulátorové vysávače Triflex



Triflex HX1 Active
12139140

- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
- XS nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: obsidián čierna

529 €



Triflex HX1
11789520

- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: lotosová biela

589 €



Triflex HX1
11789590

- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter Hygiene Lifetime
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: grafitovo sivá

589 €



Triflex HX1 Flash
12183900

- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: grafitovo sivá

629 €



Triflex HX2
11789650

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: lotosová biela

689 €



Triflex HX2 Cat&Dog
11789680

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- ručná elektrokefa Electro Compact
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: obsidián čierna

729 €



Triflex HX2 Performance
11789710

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- ručná elektrokefa Electro Compact
- dodatočný akumulátor
- doba prevádzky až 2× 60 minút
- farba: kašmírovo sivá

849 €



Triflex HX2 Pro
11789750

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- dodatočný akumulátor
- dodatočná nabíjacia stanica
- nadstavec na tvrdé podlahy
- doba prevádzky až 120 minút
- farba: infinity sivá PearlFinish

979 €



Príslušenstvo



Originálne vrecká Miele HyClean KK

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných častočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 5 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Swing H1

obj. č. 10123260

16 €



Originálne vrecká Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných častočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 9917710

16 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných častočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420

60 €



Originálne vrecká Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných častočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 9917730

16 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných častočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 10408410

60 €



Filter Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

- s aktívnym uhlím pre efektívne pohlcovanie nepríjemných pachov
- ideálny pre majiteľov domácich zvierat
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2


obj. č. 9616110



Filter HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

- ideálny pre alergikov na domáci prach, $\geq 99,95\%$ schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 9616280



Filter AirClean Plus SF-AP 50

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 10107860

23 €

Filter Active AirClean SF-AA 30

- pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616080

26 €

Filter HEPA AirClean SF-HA 30

- pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616270

40 €



Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 41 cm

obj. č. 7101160

76 €



Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 31 cm

obj. č. 7155710

62 €



Podlahová kefa na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- na čistenie tvrdých podláh
- so štetinami z umelých vlákien
- s otočným kĺbom

obj. č. 9730770

57 €



Turbokefa STB 305-3

- na jednoduché a dôkladné čistenie kobercov s krátkym vlasom
- vďaka poháňanému kefovému valcu je vhodná na odstraňovanie vlákien, vlasov a zvieracích chlpcov

obj. č. 10455360

99 €



Ručná turbokefa Turbo Mini STB 101

- na rýchle vyčistenie čalúneného nábytku, matracov a autosedačiek
- pomocou kefového valca poháňaného sacím systémom odstránite žmolky a zvieracie chlpy
- šírka 16 cm

obj. č. 7252850

70 €



Univerzálna kefa SUB 20

- na ľahké vysávanie ťažko dostupných plôch
- možné pripojiť na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- s otočným kĺbom a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

26 €



Sací štetec SSP 10

- s prírodnými štetinami pre mimoriadne šetrné čistenie citlivých povrchov
- flexibilne nastaviteľný otočný kĺb
- kompatibilný so všetkými vysávačmi Miele

obj. č. 7132710

16 €



Flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20

- ideálna na ťažko dostupné a úzke medzipriestory
- dĺžka 56 cm

obj. č. 7252100

22 €



Hubica na čistenie matracov SMD 10

- na čistenie ťažko dostupných priestorov medzi lôžkom a matracom alebo medzi sedacími matracmi čalúneného nábytku

obj. č. 7252280

21 €



Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30

- na čistenie rebier výhrevných telies, vetracích mriežok a podobných škár
- bezproblémové použitie v kombinácii so všetkými Miele hubicami na vysávanie škár

obj. č. 9660490

24 €



Hygienický filter AirClean SF HY 60

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1× za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639240

27 €



Filter HEPA AirClean SF HA 60

- ideálny pre alergikov na domáci prach, 99,95 % schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1× za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639210

39 €




Filter jemného prachu CX FSF

- pre zachytávanie jemných prachových častíc
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter meniť raz za 3 roky
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639250

48 €



Univerzálne bočné kefy RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 11724180

20 €



Univerzálne bočné kefy na koberce RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 10592090

20 €

Príslušenstvo



Filter AirClean Plus pre RX2 / RX3

- 2-stupňový filtračný systém spoľahlivo zachytí prach
- pre čistý vzduch v miestnosti

obj. č. 10592080

20 €



Súprava tesniacich líšt pre RX2 / RX3

- na efektívne a spoľahlivé zachytenie prachu
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 10592100

26 €



Kefový valec pre RX2

- odstraňuje aj komplikované nečistoty
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 10592110

26 €



Kefový valec pre RX3

- odstraňuje aj komplikované nečistoty
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 11724200

26 €



Magnetická páska

- na vymedzenie plôch, ktoré nemá robotický vysávač vysávať (napr. na ohraničenie miestností alebo kobercov)
- vhodná pre všetky robotické vysávače Miele
- obsah: 4 × 1 m magnetickej pásky

obj. č. 10802450

28 €



Balík príslušenstva pre RX3

- balenie obsahuje - jeden pár univerzálnych bočných kief, jeden kefový valec, sadu tesniacich líšt a dva filtre AirClean Plus

obj. č. 11793930

96 €



Akumulátor Li-Ion

- umožňujú zdvojnásobiť dobu prevádzky vysávača Triflex

obj. č. 11384710

152 €



Nabíjacia stanica

- pre pohodlné nabíjanie akumulátora nezávisle na prístroji
- umožňuje súčasné nabíjanie druhého akumulátora

obj. č. 11384900

104 €



Ručná elektrokefa

- pre efektívne odstraňovanie vlasov a zvieracích chlupov z čalúnenia alebo autosedačiek
- šírka 16 cm
- použitie s jednotkou PowerUnit samostatne

obj. č. 11384950

104 €



Filter jemného prachu HX1

- plisovaný materiál zadrží jemné častice prachu
- odporúčame meniť každé 3–4 roky

obj. č. 11385020

44 €



Filter jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné častice prachu
- odporúčame meniť každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

44 €



Kefa na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemná kefa určená pre tvrdé a chĺstovité podlahy

obj. č. 11724550

48 €



Držiak príslušenstva HX1 / HX2

- pripevnenie držiaka k vysávaču Triflex
- až pre dve príslušenstva

obj. č. 11724560

20 €