

Miele


Vysávače Miele

Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie august 2026





Navrhnuté v Nemecku.

Vyrobené v Nemecku.

V spoločnosti Miele už takmer 100 rokov zdokonaľujeme naše remeselné zručnosti v oblasti výroby vysávačov, aby sme mohli vytvárať produkty najvyššej kvality.

Naše prístroje sú testované podľa najprísnejších štandardov a navrhnuté tak, aby vydržali dlhé roky. Vďaka tomu sa vyznačujú mimoriadnou spoľahlivosťou a odolnosťou. Sme hrdí na to, že vám do domácnosti prinášame vynikajúci výkon a inovatívnu kvalitu.

5 | ZÁRUKA
ROKOV

Predĺžená záruka zadarmo

5 rokov záruky na modely Triflex HX3

K nákupu akumulátorového vysávača Miele Triflex HX3 získate predĺženú záruku úplne zadarmo. Na jej získanie si stačí vytvoriť používateľský účet Miele a následne zaregistrovať spotrebič prostredníctvom registračného formulára.

Ponuka platí od 4. 5. do 18. 12. 2026.

Viac informácií a registračný formulár na miele.sk/triflex-zaruka



Kefa AquaTwister

Dva rotujúce mopy a 300 ml nádržka na vodu zabezpečujú efektívne mokré čistenie podláh na ploche až 160 m² a poradia si aj so zaschnutými nečistotami. 360° osvetlenie pomáha odhaliť každú škvrnu aj jemný prach. Mopy možno jednoducho vybrať a prať v práčke pri 60 °C. Kefa je kompatibilná so všetkými modelmi Triflex HX3.



Výkon a výdrž

Motor Digital Efficiency s technológiou Vortex zabezpečuje vysoký čistiaci výkon na všetkých povrchoch. Vďaka HEPA filtru zachytáva až 99,999 %¹ prachu. Li-ion akumulátor s výdržou až 70 minút² na jedno nabitie umožňuje pohodlné vysávanie väčších plôch. Akumulátor je navyše vymeniteľný.



Dizajn 3 v 1 a režim Boost

Patentovaný³ dizajn 3 v 1 umožňuje prispôsobiť vysávač rôznym spôsobom upratovania – od veľkých plôch až po čalúnenie či priestor pod nábytkom. S nečakanými situáciami a odolnými nečistotami si poradí režim Boost, ktorý na 10 sekúnd zvýši výkon o 42 %.



Kefa MultiFloor XXL

Vďaka funkcii FloorDetect vysávač automaticky rozpozná typ podlahy a prispôsobí sací výkon pre efektívne vysávanie všetkých podlahových krytín – od kobercov až po tvrdé podlahy. Integrované LED osvetlenie BrilliantLight odhalí prach aj na tmavých miestach a za všetkých svetelných podmienok, takže vám pri upratovaní nič neunikne.



Prehľadný displej

Vďaka integrovanému displeju máte vždy dokonalý prehľad. Počas vysávania vidíte zostávajúcu výdrž akumulátora, zvolený režim čistenia (Low, Eco, High) aj časovač v režime Boost. Zobrazenie zostávajúceho času vysávania vám umožní optimálne naplánovať spotrebu energie. Počas nabíjania môžete na displeji sledovať stav nabitia v percentách.



Twist2Open

Funkcia Twist2Open umožňuje vyprázdniť obsah zásobníka jediným pohybom. Integrovaná kovová sieťka zároveň pomáha odstrániť prach takmer bez zvyšku, a to bez nutnosti ručného zásahu. Mimoriadne pohodlný, hygienický a jednoduchý spôsob vyprázdnenia plného zásobníka.

Príslušenstvo pre Triflex HX3




Triflex AquaTwister (HX-AT 10)

- na mokré čistenie všetkých typov podláh odolných voči vode
- 360° SpotLight na dokonalé osvetlenie čistenej oblasti
- MoistureFlex: výber z 3 hladín vody na prispôsobené čistenie
- maximálna manévrovateľnosť vďaka flexibilnému otočnému kĺbu
- obsah: 1 elektrokefa AquaTwister, 2 AquaPads Universal, 1 zásobník a podložka
- kompatibilné s dobíjacími vysávačmi Triflex HX3

obj. č. 12977320

174 €



Univerzálna čistiaca utierka AquaPads (HX-APU)

- na mokré čistenie všetkých typov podláh odolných voči vode
- hĺbkový čistiaci účinok vďaka obzvlášť nasiakavým vláknám
- opakovane použiteľné a umývateľné v práčke pri 60 °C
- rýchle, hygienické, bezkontaktné: suchý zips na bezproblémovú manipuláciu
- kompatibilné s Miele AquaTwister
- obsah: 4 kusy

obj. č. 12977770



Miele FloorClean – univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy (ST HX FC 5001 L)

- na čistenie všetkých typov podláh odolných voči vode
- so ZenRetreat – exkluzívnu vôňou pre dlhotrvajúcu sviežosť
- koncentrát na ošetrovanie podláh s intenzívnou čistiacou účinnosťou
- s technológiou Freshplex™ na neutralizáciu nepríjemných pachov
- na čistenie bez šmáh a bezchybné výsledky
- ľahko biologicky odbúrateľné a bez agresívnych zvyškov
- množstvo: 500 ml

obj. č. 13006700

16 €

1) 99,999 % podľa normy IEC 62885-4:2020/HEPA podľa normy EN 1822-1:2019
2) 70 minút platí pre nízky stupeň výkonu bez pripojenej elektrokefy MultiFloor XXL.
3) Patent: DE 10 2016 105 475 B4

Akumulátorové vysávače Triflex HX3

CHARAKTERISTIKA RADU

- možnosť mokrého čistenia
- technológia Vortex
- Digital Efficiency Motor
- režim Boost
- parkovací systém pre prestávky pri vysávaní
- akumulátor Li-ion
- dizajn 3 v 1
- objem nádoby na prach 0,5 l
- vzduchový filter HEPA Lifetime
- ComfortClean



Triflex HX3
12878340

- kefa MultiFloor
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 1 akumulátor
- až 70 minút
- farba: žiarivo biela

699 €



Triflex HX3 Hardfloor
12878360

- kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 1 akumulátor
- až 70 minút
- farba: Casa sivá

719 €



Triflex HX3 Cat & Dog
12878350

- kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- elektrická kompaktná kefa
- 1 akumulátor
- až 70 minút
- farba: obsidián čierna

749 €



Triflex HX3 Aqua
12878380

- kefa AquaTwister
- kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 mopové utierky AquaPads a 1 odkladacia plocha
- čistiaci prostriedok FloorClean
- 1 akumulátor
- až 70 minút
- farba: obsidián čierna
- **voucher na čistiaci prostriedok zadarmo alebo AquaPads za zvýhodnenú cenu**

829 €



Triflex HX3 Plus
12878370

- kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 akumulátory
- až 140 minút s 2 akumulátormi
- farba: titánová PearlFinish

899 €



Triflex HX3 Plus Aqua
12878390

- kefa AquaTwister
- kefa MultiFloor s osvetlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- nástenná montáž
- 3-dielna sada a klip na príslušenstvo
- 2 mopové utierky AquaPads a 1 odkladacia plocha
- čistiaci prostriedok FloorClean
- 2 akumulátory
- až 140 minút s 2 akumulátormi
- farba: obsidián čierna
- **voucher na čistiaci prostriedok zadarmo alebo AquaPads za zvýhodnenú cenu**

999 €



Akumulátorové vysávače Duoflex

CHARAKTERISTIKA RADU

- digitálny motor
- koncept 2v1
- objem prachovej nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkcia
- elektrokefa MultiFloor
- 60 m² na jedno nabitie
- technológia Vortex
- filter Hygiene



Duoflex HX1
12377800

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: nordic modrá

369 €



Duoflex HX1
12377810

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: sunset žltá

369 €



Duoflex HX1 Cat&Dog
12377820

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidián čierna

449 €



Duoflex HX1 TotalCare
12377850

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- univerzálna kefa
- flexibilná hubica na vysávanie škár XL
- predĺženie hadice
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidián čierna so zlatoružovou

499 €





Podlahové vysávače Guard S1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- 4-stupňový otočný volič
- originálne vrecko HyClean Pure TU s objemom 3,5 l
- parkovací systém pre prestávky počas vysávania
- šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
- ochranná lišta
- akčný rádius 10 m



Testované
na životnosť až 20 rokov*



Guard S1 Junior
12558560

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- dvojdielna trubica EasyLock
- hmotnosť: 6 kg
- farba: terra červená
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

199 €



Guard S1 Standard
12558580

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- hmotnosť: 6 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

219 €



Guard S1 Parquet Flex
12558600

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 6 kg
- podlahová kefa Parquet Twister
- farba: brilantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

239 €



Predĺžte si záruku na 5 rokov

Pokiaľ si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite akýkoľvek vreckový podlahový vysávač Miele Guard a súčasne 4 balenia vreciek HyClean Pure CO, Hyclean Pure TU alebo 1 XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Pure a následne si prístroj zaregistrujete, získate na svoj vysávač Miele Guard predĺženú záruku na 5 rokov.

Platí pre všetky vysávače radu Miele Guard.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach **www.miele.sk**.

* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom
Podrobné podmienky testovania na miele.sk/20rokov





Podlahové vysávače Guard M1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- tlačidlo MODE
- originálne vrecko HyClean Pure CO s objemom 4,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- parkovací systém pre prestávky počas vysávania
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 11 m



Testované
na životnosť až 20 rokov*



Guard M1 Standard
12562160

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: terra červená
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

279 €



Guard M1 Standard
12562360

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: sunset žltá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**
- **voucher na HEPA filter zadarmo, alebo sada filtrov za výhodnú cenu**

279 €



Guard M1 Flex
12562290

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

299 €



Guard M1 Parquet Flex
12562320

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- flexibilná hubica na vysávanie škár
- hmotnosť: 6,7 kg
- podlahová kefa Parquet Twister
- farba: brilantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

349 €



Guard M1 Cat & Dog
12562270

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- ergonomická rukoväť
- teleskopická trubica EasySlide
- hmotnosť: 6,7 kg
- turbokefa
- farba: obsidián čierna
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

359 €



* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom
Podrobné podmienky testovania na miele.sk/20rokov





Podlahové vysávače Guard L1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu
- svetelný displej pre indikáciu výkonu
- originálne vrečko HyClean Pure TU s objemom 3,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- parkovací systém pre prestávky počas vysávania
- šetrné pojazdové kolieska, 4-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 12 m



Testované
na životnosť až 20 rokov*



Guard L1 Terra červená
12559700

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: terra červená
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**
- **voucher na HEPA filter zadarmo, alebo sada filtrov za výhodnú cenu**

319 €



Guard L1 Standard
12559710

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: nordic modrá
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

319 €



Guard L1 Red Pulse
12851770

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: rubínovo červená Velvet
- **voucher na hubicu AlliFloor**
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

319 €



Guard L1 Parquet
12559850

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- podlahová kefa Parquet Twister
- kolieska DynamicDrive
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: brilantová biela
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

389 €



Guard L1 Cat & Dog
12559790

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- ergonomická rukoväť EcoComfort 2.0
- turbokefa
- hmotnosť: 6,7 kg
- farba: obsidián čierna
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

409 €



Guard L1 Comfort
12559870

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- ergonomická bezdrôtová rukoväť Comfort 2.0
- 2 podlahové hubice vrátane **AlliFloor** na všetky typy podláh
- prémiový LCD displej
- Miele@home
- kolieska DynamicDrive
- hmotnosť: 6,8 kg
- farba: titánová PearlFinish
- **voucher na balenie sáčkov zadarmo**

519 €

* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom
Podrobné podmienky testovania na miele.sk/20rokov



Príslušenstvo



Originálne vrecká Miele HyClean Pure TU

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 filter AirClean
- pre vysávače Guard S1, L1

obj. č. 12557060

17 €



XL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Allergy Pure TU

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 8 ks originálnych vreciek, filter HEPA AirClean
- pre vysávače Guard S1, L1

obj. č. 12694920

69 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Pure TU

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Guard S1, L1

obj. č. 12695210

64 €



Originálne vrecká Miele HyClean Pure CO

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 filter AirClean
- pre vysávače Guard M1

obj. č. 12557080

17 €



XL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Allergy Pure CO

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 8 ks originálnych vreciek, filter HEPA AirClean
- pre vysávače Guard M1

obj. č. 12694930

69 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean Pure CO

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných častí
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Guard M1

obj. č. 12695230

64 €



Filter Active AirClean SF-AA 50

- s aktívnym uhlím pre efektívne pohlcovanie nepríjemných pachov
- ideálny pre majiteľov domácich zvierat
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785350

28 €



Filter HEPA AirClean SF-HA 50

- ideálny pre alergikov na domáci prach, $\geq 99,95\%$ schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785390

44 €



Filter AirClean Plus SF-AP 50

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12868930

24 €



Filter Silence AirClean SF-SA 50

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- na zníženie hlučnosti vzduchu a motora
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785400

32 €



Bezvreckové vysávače radu Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- funkcia ComfortClean
- objem prachovej nádoby 2,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 4-bodové riadenie
- komfortné navíjanie kábla
- akčný rádius 11 m




Testované
na životnosť až 20 rokov*



Blizzard CX1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: grafitovo sivá


379 €



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- šetrné a tiché pojazdné kolieska DynamicDrive
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- farba: kovová modrá


499 €



Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- šetrné a tiché pojazdné kolieska DynamicDrive
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: obsidián čierna

529 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaistí perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



Funkcia ComfortClean

Špeciálne snímače kontrolujú Gore® CleanStream® filter jemného prachu, ktorý sa v prípade potreby čistí celkom automaticky.



Inovatívne oddeľovanie prachu

Oddelené vysávanie hrubých nečistôt a jemného prachu zaisťuje hygienické vyprázdňovanie nádoby.

* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom
Podrobné podmienky testovania na miele.sk/20rokov




Bezvreckové vysávače radu Boost CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- pojazďové kolieska TrackDrive
- kompaktné rozmery prístroja
- objem prachovej nádoby 1,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- akčný rádius 10 m



Testované
na životnosť až 20 rokov*



Boost CX1 Blue Pulse
12839420

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- výškovo nastaviteľná teleskopická tyč EasySlide
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: obsidián čierna


299 €



Boost CX1
11666960

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela


329 €



Boost CX1 Parquet
11666930

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela

379 €



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: obsidián čierna

419 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaistí perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



TrackDrive

Vďaka kolieskam TrackDrive sa s Boost CX1 manévruje jednoducho a ľahko a je schopný sa otočiť na mieste. Je bezpečné ho používať na schodoch, pretože kolieska TrackDrive bránia bočnému pohybu. Rovnako je Boost CX1 schopný prekonať drobné prekážky, ako sú káble a prahy.



Kompaktný dizajn

Boost CX1 je najmenší bezvreckový vysávač Miele. Jeho kompaktný dizajn poskytuje tieto výhody: zaberá málo miesta, je bezpečné ho postaviť na schody a je priestorovo úsporný na uloženie.

* pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom
Podrobné podmienky testovania na miele.sk/20rokov

Príslušenstvo



Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 41 cm

obj. č. 7101160

84 €



Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 31 cm

obj. č. 7155710

69 €



Podlahová hubica FiberTeQ AllFloor

- na ľahké a dôkladné čistenie kobercov a tvrdých podláh
- pohodlná manipulácia na každej podlahovej krytine
- obzvlášť ploché prevedenie na jednoduché čistenie aj pod nízkym nábytkom

obj. č. 12789670

64 €



Podlahová kefa na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- na čistenie tvrdých podláh
- so štetinami z umelých vlákien
- s otočným kĺbom

obj. č. 9730770

59 €



Univerzálna podlahová hubica AllTeQ (SBD 365-3)

- na čistenie kobercov alebo tvrdých podláh
- široké zdvíhače nití na spodnej strane odstraňujú aj vlasy a chlpy
- s otočným kĺbom

obj. č. 11805640

79 €



Turbokefa STB 305-3

- na jednoduché a dôkladné čistenie kobercov s krátkym vlasom
- vďaka poháňanému kefovému valcu je vhodná na odstraňovanie vlákien, vlasov a zvieracích chlpy

obj. č. 10455360

109 €



Ručná turbokefa Turbo Mini STB 101

- na rýchle vyčistenie čalúneného nábytku, matracov a autosedačiek
- pomocou kefového valca poháňaného sacím systémom odstránite žmolky a zvieracie chlpy
- šírka 16 cm

obj. č. 7252850

79 €



Univerzálna kefa SUB 20

- na ľahké vysávanie ťažko dostupných plôch
- možné pripojiť na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- s otočným kĺbom a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

28 €



Sací štetec SSP 10

- s prírodnými štetinami pre mimoriadne šetrné čistenie citlivých povrchov
- flexibilne nastaviteľný otočný kĺb
- kompatibilný so všetkými vysávačmi Miele

obj. č. 11607230

17 €



Flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20

- ideálna na ťažko dostupné a úzke medzipriestory
- dĺžka 56 cm

obj. č. 7252100

24 €



Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30

- na čistenie rebier výhrevných telies, vetracích mriežok a podobných škár
- bezproblémové použitie v kombinácii so všetkými Miele hubicami na vysávanie škár

obj. č. 9660490

26 €



Hygienický filter AirClean SF HY 60

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1× za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639240

28 €



Filter HEPA AirClean SF HA 60

- ideálny pre alergikov na domáci prach, 99,95 % schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639210

44 €



Filter jemného prachu CX FSF

- pre zachytávanie jemných prachových častíc
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter meniť raz za 3 roky
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639250



Akumulátor Li-ion

- umožňuje zdvojnásobiť dobu prevádzky vysávača Triflex
- kompatibilný s vysávači Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 a HX3

53 €

obj. č. 11384710* / 13053910

159 €



Nabíjacia stanica Triflex

- pre pohodlné nabíjanie akumulátora nezávisle na prístroji
- umožňuje súčasné nabíjanie druhého akumulátora vysávačov Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 a HX3

obj. č. 11384900* / 13063570

114 €



Ručná elektrokefa pre Triflex

- pre efektívne odstraňovanie vlasov a zvieracích chlupov z čalúnenia alebo autosedačiek
- šírka 16 cm
- použitie s jednotkou PowerUnit samostatne

obj. č. 12410940




Filter jemného prachu HX1 Facelift / HX2 / HX3

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné častice prachu
- odporúčame meniť každé 3–4 roky

104 €

obj. č. 11945240* / 13070280

53 €



Kefa na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2 / HX3

- jemná kefa určená pre tvrdé podlahy

obj. č. 11724550* / 13066020

49 €



Jemný prachový filter pre Duoflex

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové častice
- odporúčame meniť každé 3 roky

obj. č. 12518910



Kompaktná ručná turbokefa pre Duoflex

- vhodný na vysávanie kobercov, čalúnenia a autosedačiek
- poháňaný valec umožňuje dôkladné zachytávanie vlákien
- vhodný pre alergikov na prach a domácnosti so zvieratami
- šírka 16 cm

49 €

obj. č. 12410910

79 €



Univerzálna kefa HX-UB

- flexibilne nastaviteľná kefa na rýchle vysatie chúlostí-vých plôch
- ideálny na čistenie obrazoviek a nábytku
- variabilné upevnenie na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- vhodný ku všetkým akumulátorovým vysávačom Miele

obj. č. 12410960

22 €



Flexibilné predĺženie sacej hadice HX-FSH 20

- na vysávanie medzipriestorov a ťažko dostupných miest
- kompatibilný s akumulátorovým vysávačom Duoflex
- je možné pripojiť priamo k jednotke PowerUnit
- systém SpeedLock pre ľahké a pohodlné odistenie
- výsuvná až na dĺžku 120 cm

obj. č. 12395720

32 €



Flexibilné predĺženie sacej hadice HX-FSH 10

- na vysávanie medzipriestorov a ťažko dostupných miest
- kompatibilný so všetkými akumulátorovými vysávačmi Triflex
- je možné pripojiť priamo k jednotke PowerUnit
- výsuvná až na dĺžku 120 cm

obj. č. 12395710

31 €

Miele s.r.o.

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 643 531

E-mail: info@miele.sk

Miele Experience Center

Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava



Internet / e-shop
www.miele.sk

Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg