

Miele

Vysávače Miele

Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie september 2024





Podlahové vysávače radu Complete C3

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu tlačidlami +/-
- svetelný displej pre indikáciu výkonu
- originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
- komfortná teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém
- šetrné pojazdové kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- komfortné navíjanie kábla
- ochranná lišta
- akčný rádius 12 m



Complete C3 125 Edition

12436330

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- farba: námornícka modrá
- súčasťou balenia je zadarmo: **komfortná rukoväť**
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

289 €



Complete C3 PowerLine

12032840

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- farba: mangovo červená
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

289 €



Complete C3 Flex PowerLine

12032900

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- farba: kari žltá
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

299 €



Complete C3 125 Gala Edition

12436340

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- farba: ostružinová
- súčasťou balenia je zadarmo: **komfortná rukoväť, flexibilná hubica na vysávanie škár**
- predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo

329 €



Complete C3 125 Gala Edition

12436300

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- farba: grafitovo sivá
- súčasťou balenia je zadarmo: **komfortná rukoväť, flexibilná hubica na vysávanie škár**
- predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo

329 €



Complete C3 Parquet Powerline*

12032870

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: námornícka modrá
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

349 €



Complete C3 Parquet Flex PowerLine

12032920

- motor PowerLine s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: petrolejová
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

369 €



Complete C3 Parquet XL PowerLine

12032950

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- farba: obsidián čierna
- voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu

369 €

* v ponuke do vypredania zásob

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Complete C3 Allergy Powerline

12032860

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- farba: lotosová biela
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

349 €



Complete C3 Cat&Dog Powerline

12032880

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- farba: ostružinová
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

389 €



Complete C3 Comfort PowerLine*

12032890

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- indikátor prehriatia
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- farba: grafitovo sivá
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

449 €

Predĺžte si záruku
o **125 týždňov**



1899

Na všetky vreckové podlahové vysávače Miele zakúpené súčasne
s XXL balením¹⁾ originálnych sáčkov Miele HyClean 3D Efficiency

125
Years

1) XXL balenie obsahuje 16 originálnych vreciek Miele HyClean, 4 AirClean filtre a 4 motorové filtre

Akcia platí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

* v ponuke do vypredania zásob

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Podlahové vysávače radu Complete C2

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean GN s objemom 4,5 l
- nerezová teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém
- šetrné pojazďové kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- ochranná lišta
- akčný rádius 10 m

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Complete C2 Tango

12034980

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355
- farba: mangovo červená

269 €



Complete C2 Parquet XL PowerLine

12035050

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- farba: grafitovo sivá

319 €



Podlahové vysávače radu Compact C2

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrečko HyClean FJM s objemom 3,5 l
- komfortná kompaktná teleskopická trubica
- obojstranný parkovací systém Compact
- šetrné pojazďové kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- komfortné navíjanie kábla
- pohodlná XXL rukoväť
- akčný rádius 11 m

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Compact C2 Cat&Dog

12030520

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter Active AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- farba: mangovo červená

319 €



Compact C2 Parquet XL PowerLine

12030540

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean Plus
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- farba: obsidián čierna

309 €

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Podlahový vysávač radu Compact C1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrecko HyClean FJM s objemom 3,5 l
- nerezová teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- akčný rádius 9 m

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Compact C1 Powerline 10693490

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355
- farba: mangovo červená

239 €



Podlahové vysávače radu Classic C1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- originálne vrecko HyClean GN s objemom 4,5 l
- pohodlná XXL rukoväť
- komfortná kompaktná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdné kolieska, 3-bodové riadenie
- 3-dielne príslušenstvo na držiaku VarioClip
- akčný rádius 9 m

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Classic C1 PowerLine 12030000

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- farba: mangovo červená
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

189 €



Classic C1 Flex PowerLine 12030020

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3, flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20
- farba: lotosová biela
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

199 €



Classic C1 Parquet XL PowerLine 12030040

- motor Powerline s max. výkonom 800 W
- filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 355-3
- podlahová kefa SBB 400-3
- farba: grafitovo sivá
- **voucher na balenie vreciek zadarmo alebo XXL sadu za zvýhodnenú cenu**

229 €



Bezvrečkové vysávače radu Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- funkcia ComfortClean
- objem prachovej nádoby 2,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- jednostranný parkovací systém
- šetrné pojazdové kolieska, 4-bodové riadenie
- komfortné navíjanie kábla
- akčný rádius 11 m



20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Blizzard CX1 PowerLine
12034360

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: grafitovo sivá

369 €



Blizzard CX1 Parquet Powerline
12034410

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť EcoComfort s integrovaným sacím štetcom
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne integrované príslušenstvo
- farba: kovová modrá


489 €



Blizzard CX1 Comfort PowerLine
12034430

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean Lifetime
- univerzálna podlahová hubica SBD 660-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- komfortná rukoväť s integrovaným riadením
- šetrné a tiché pojazdové kolieska DynamicDrive
- 3-dielne príslušenstvo – sací štetec voľne priložený
- farba: obsidián čierna

529 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaisťuje perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



Funkcia ComfortClean

Špeciálne snímače kontrolujú Gore® CleanStream® filter jemného prachu, ktorý sa v prípade potreby čistí celkom automaticky.



Inovatívne oddeľovanie prachu

Oddelené vyspanie hrubých nečistôt a jemného prachu zaisťuje hygienické vyprázdňovanie nádoby.

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom



Bezvreckové vysávače radu Boost CX1

CHARAKTERISTIKA RADU

- elektronická regulácia výkonu otočným voličom
- technológia Vortex, hygienické oddeľovanie prachu
- pojazďové kolieska TruckDrive
- kompaktné rozmery prístroja
- objem prachovej nádoby 1,0 l
- komfortná teleskopická trubica
- akčný rádius 10 m

20
ROKOV

Testované
na životnosť až 20 rokov**



Boost CX1 125 Edition 12433990

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- komfortná rukoväť
- farba: lotosová biela
- súčasťou balenia je zadarmo:
komfortná rukoväť

329 €



Boost CX1 11666960

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: lotosová biela

319 €



Boost CX1 125 Gala Edition 12434010

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- hygienický filter AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- podlahová kefa SBB 300-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- komfortná rukoväť
- farba: kašmírovo sivá
- súčasťou balenia je zadarmo:
komfortná rukoväť, univerzálna podlahová hubica
- predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo

369 €



Boost CX1 Cat&Dog 11666940

- motor Powerline s max. výkonom 890 W
- filter HEPA AirClean
- univerzálna podlahová hubica SBD 365-3
- turbokefa STB 305-3
- 3-dielne príslušenstvo – VarioClip
- farba: obsidián čierna

409 €



Miele technológia Vortex

Prúd vzduchu s rýchlosťou viac ako 100 km/h zaisťuje perfektné vysávanie hrubých nečistôt i jemného prachu.



TrackDrive

Vďaka kolieskam TrackDrive sa s Boost CX1 manévruje jednoducho a ľahko a je schopný sa otočiť na mieste. Je bezpečné ho používať na schodoch, pretože kolieska TrackDrive bráni bočnému pohybu. Rovnako je Boost CX1 schopný prekonať drobné prekážky, ako sú káble a prahy.



Kompaktný dizajn

Boost CX1 je najmenší bezvreckový vysávač Miele. Jeho kompaktný dizajn poskytuje tieto výhody: zaberá málo miesta, je bezpečné ho postaviť na schody a je priestorovo úsporný na uloženie.

** pri priemernom používaní 45 minút týždenne s max. výkonom

Akumulátorové vysávače Duoflex

CHARAKTERISTIKA RADU

- digitálny motor
- koncept 2v1
- objem prachovej nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkcia
- elektrokefa MultiFloor
- 60 m² na jedno nabitie
- technológia Vortex
- filter Hygiene



Duoflex HX1
12377800

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: nordic modrá

339 €



Duoflex HX1
12377810

- nástenný držiak
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: sunset žltá

339 €



Duoflex HX1 Cat&Dog
12377820

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidian čierna

439 €



Duoflex HX1 TotalCare
12377850

- nástenný držiak SpeedLock
- funkcia Grab&Go
- ručná elektrokefa Electro Compact
- univerzálna kefa
- flexibilná hubica na vysávanie škár XL
- predĺženie hadice
- držiak na príslušenstvo
- 3-dielne príslušenstvo
- farba: obsidian čierna so zlatoružovou

489 €



Akumulátorové vysávače Triflex



Triflex HX2 125 Edition
12434090

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- hygienický filter Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: kašmírovo sivá
- **súčasťou balenia je zadarmo: nástenný držiak XS**

609 €



Triflex HX2 125 Gala Edition
12434100

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- hygienický filter Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- dodatočný akumulátor
- doba prevádzky až 2x 60 minút
- farba: infinity sivá PearlFinish
- **súčasťou balenia je zadarmo: nástenný držiak XS, univerzálna kefa, dodatočný akumulátor**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

729 €



Triflex HX2
11789650

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: lotosová biela

689 €



Triflex HX2 Cat&Dog
11789680

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- ručná elektrokefa Electro Compact
- doba prevádzky až 60 minút
- farba: obsidián čierna

729 €



Triflex HX2 Performance*
11789710

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- ručná elektrokefa Electro Compact
- dodatočný akumulátor
- doba prevádzky až 2x 60 minút
- farba: kašmírovo sivá

729 €



Triflex HX2 Pro
11789750

- digitálny motor
- elektrokefa Multi Floor XXL s osvetlením BrilliantLight
- bezúdržbový filter HEPA Lifetime
- držiak na príslušenstvo
- dodatočný akumulátor
- dodatočná nabíjacia stanica
- nadstavec na tvrdé podlahy
- doba prevádzky až 120 minút
- farba: infinity sivá PearlFinish

979 €

Robotické vysávače Scout RX3



Scout RX3*
11713580

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 65 m² alebo 60 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 173 minút
- farba: obsidián čierna

769 €



Scout RX3 Runner*
11713560

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: bronzová PearlFinish

809 €



Scout RX3 HomeVision HD*
11713550

- Carpet Boost – rozpoznanie podlahovej krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čistenia, časovač
- ovládanie pomocou aplikácie, Home Mapping
- objem prachovej nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² alebo 120 minút na jedno nabitie
- doba nabíjania 237 minút
- farba: zlatoružová PearlFinish

889 €

* v ponuke do vypredania zásob



Príslušenstvo



Originálne vrecká Miele HyClean KK

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čistočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- obsah: 5 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Swing H1

obj. č. 10123260

16 €



Originálne vrecká Miele HyClean FJM Pure

- filtrujú viac ako 99,99 % všetkých jemných čistočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 12421140

16 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čistočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420 / 12498260

60 €



Originálne vrecká Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čistočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 4 ks originálnych vreciek, 1 motorový filter, 1 filter AirClean
- pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 12421130

16 €



XXL balenie originálnych vreciek Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtrujú viac ako 99,9 % všetkých jemných čistočiek
- najefektívnejšie vysávanie pri nízkom stupni výkonu
- dlhšia životnosť originálneho vrecka vďaka technológii 3D
- automatický prachový uzáver
- obsah: 16 ks originálnych vreciek, 4 motorové filtre, 4 filtre AirClean
- pre vysávače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 12498250

60 €



Filter Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

- s aktívnym uhlím pre efektívne pohlcovanie nepríjemných pachov
- ideálny pre majiteľov domácich zvierat
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 9616110

Filter Active AirClean SF-AA 30

- pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616080

26 €



Filter HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

- ideálny pre alergikov na domáci prach, ≥ 99,95 % schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2


obj. č. 9616280

Filter HEPA AirClean SF-HA 30

- pre vysávače radu Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616270

40 €



Filter AirClean Plus SF-AP 50

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie výkonnosti odporúčame filter 1x za rok vymeniť
- obsah: 1 filter
- pre vysávače radu Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 10107860

23 €



Podlahová kefa Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 41 cm

obj. č. 7101160

76 €



Podlahová kefa Parquet Twister (SBB 300-3)

- s prírodnými štetinami na vysávanie citlivých podláh
- s otočným kĺbom
- šírka 31 cm

obj. č. 7155710

62 €



Podlahová kefa na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- na čistenie tvrdých podláh
- so štetinami z umelých vlákien
- s otočným kĺbom

obj. č. 9730770

57 €



Turbokefa STB 305-3

- na jednoduché a dôkladné čistenie koberecov s krátkym vlasom
- vďaka poháňanému kefovému valcu je vhodná na odstraňovanie vlákien, vlasov a zvieracích chlpy

obj. č. 10455360

99 €



Ručná turbokefa Turbo Mini STB 101

- na rýchle vyčistenie čalúneného nábytku, matracov a autosedačiek
- pomocou kefového valca poháňaného sacím systémom odstránite žmolký a zvieracie chlpy
- šírka 16 cm

obj. č. 7252850

70 €



Univerzálna kefa SUB 20

- na ľahké vysávanie ťažko dostupných plôch
- možné pripojiť na rukoväť, saciu trubicu alebo hadicu
- s otočným kĺbom a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

26 €



Sací štetec SSP 10

- s prírodnými štetinami pre mimoriadne šetrné čistenie citlivých povrchov
- flexibilne nastaviteľný otočný kĺb
- kompatibilný so všetkými vysávačmi Miele

obj. č. 7132710

16 €



Flexibilná hubica na vysávanie škár SFD 20

- ideálna na ťažko dostupné a úzke medzypriestory
- dĺžka 56 cm

obj. č. 7252100

22 €



Hubica na čistenie matracov SMD 10

- na čistenie ťažko dostupných priestorov medzi lôžkom a matracom alebo medzi sedacími matracmi čalúneného nábytku

obj. č. 7252280

21 €



Kefa na čistenie výhrevných telies SHB 30

- na čistenie rebier výhrevných telies, vetracích mriežok a podobných škár
- bezproblémové použitie v kombinácii so všetkými Miele hubicami na vysávanie škár

obj. č. 9660490

24 €



Hygienický filter AirClean SF HY 60

- efektívna filtrácia pre mimoriadne čistý vzduch v miestnosti
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1× za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639240

27 €



Filter HEPA AirClean SF HA 60

- ideálny pre alergikov na domáci prach, 99,95 % schopnosť zadržiavania prachu
- klasifikácia HEPA 13 podľa EN 1822/2011
- s indikáciou výmeny filtra Timestrip
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter 1× za rok vymeniť
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639210

39 €




Filter jemného prachu CX FSF

- pre zachytávanie jemných prachových častíc
- pre zachovanie účinnosti odporúčame filter meniť raz za 3 roky
- pre vysávače Boost CX1

obj. č. 11639250

48 €



Univerzálne bočné kefy RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 11724180

20 €



Univerzálne bočné kefy na koberce RX2 / RX3

- pre dôkladné čistenie rohov a okrajov stien
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na kobercoch s krátkym vlasom
- obsah: 2 kefy (ľavá a pravá)

obj. č. 10592090

20 €

Príslušenstvo



Filter AirClean Plus pre RX2 / RX3

- 2-stupňový filtračný systém spoľahlivo zachytí prach
- pre čistý vzduch v miestnosti

obj. č. 10592080

20 €



Súprava tesniacich líšt pre RX2 / RX3

- na efektívne a spoľahlivé zachytenie prachu
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 10592100

26 €



Kefový valec pre RX3

- odstraňuje aj komplikované nečistoty
- s kvalitnými štetinami z umelých vlákien
- pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch s krátkym vlasom

obj. č. 11724200

26 €



Magnetická páska

- na vymedzenie plôch, ktoré nemá robotický vysávač vysávať (napr. na ohraničenie miestností alebo kobercov)
- vhodná pre všetky robotické vysávače Miele
- obsah: 4x 1 m magnetickej pásky

obj. č. 10802450

28 €



Balík príslušenstva pre RX3

- balenie obsahuje - jeden pár univerzálnych bočných kief, jeden kefový valec, sadu tesniacich líšt a dva filtre AirClean Plus

obj. č. 11793930

96 €



Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobiť dobu prevádzky vysávača Triflex

obj. č. 11384710

152 €



Nabíjacia stanica

- pre pohodlné nabíjanie akumulátora nezávisle na prístroji
- umožňuje súčasné nabíjanie druhého akumulátora

obj. č. 11384900

104 €



Ručná elektrokefa

- pre efektívne odstraňovanie vlasov a zvieracích chlupov z čalúnenia alebo autosedačiek
- šírka 16 cm
- použitie s jednotkou PowerUnit samostatne

obj. č. 11384950

104 €



Filter jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné častice prachu
- odporúčame meniť každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

44 €



Kefa na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemná kefa určená pre tvrdé a chĺstovité podlahy

obj. č. 11724550

48 €



Držiak príslušenstva HX1 / HX2

- pripevnenie držiaka k vysávaču Triflex
- až pre dve príslušenstva

obj. č. 11724560

20 €



Jemný prachový filter pre Duoflex

- manuálne čistenie ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové častice
- odporúčame meniť každé 3 roky

obj. č. 12518910

34 €



Kompaktná ručná turbokefa pre Duoflex

- vhodný na vysávanie kobercov, čalúnenia a autosedačiek
- poháňaný valec umožňuje dôkladné zachytávanie vlákien
- vhodný pre alergikov na prach a domácnosti so zvieratami
- šírka 16 cm

obj. č. 12410910

69 €