

Miele

Discovery


Zabudovateľné prístroje

Akciová ponuka

Vydanie marec 2024

125
Years

Akciová ponuka platí do vypredania zásob.



**Akciová
cena**

839 €

**Akciová
cena**


1 159 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 BP

Vybavenie ako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

959 €

**Akciová
cena**

1 279 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 BP

Vybavenie ako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

1 039 €

**Akciová
cena**

1 359 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766-1 B 125 Edition


- Dizajn BlackLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Voucher na grilovací plech a plech na pečenie HGBB 71

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766-1 BP 125 Edition

Vybavenie ako H 2766-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

Náš príbeh stručne a jasne:
125 rokov kvality Miele.





**Akciová
cena**

1 039 €

nerex. prevedenie

1 119 €

čierna

**Akciová
cena**

1 359 €

nerex. prevedenie

1 439 €

čierna

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861-1 B 125 Edition

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorň priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vložná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna
- Voucher na grilovací plech a plech na pečenie HGBB 71

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861-1 BP 125 Edition

Vybavenie ako H 2861-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

1 529 €


nerex. prevedenie

1 609 €

čierna, sivá

Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Záves dvierok dole
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 4 úrovne zasunutia, objem 40 l
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: nerezové postranné mriežky, perforované nerezové misky, odkladací rošt, záchytná miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá



**Akciová
cena**

1 919 €

Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogénové osvetlenie vnútorného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 40 automatických programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

2 239 €

Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), Crisp, rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

859 €

1 179 €

s grilom

Mikrovláňná rúra M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

1 289 €

Mikrovláňná rúra M 2240

- Objem 26 l, na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

779 €

bez rámu

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL/FR

- Bez rámu na zapustenie do pracovnej dosky / s nerez rámčekom
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop&Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 592 × 46 × 492 mm
- Rozmery prístroja FR (š × v × h): 574 × 43 × 504 mm

**Akciová
cena**

819 €

s rámčekom



**Akciová
cena**

1 019 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapalovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm



**Akciová
cena**

949 €

Indukčná varná doska KM 7361 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny Vario s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Rozpoznání prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm



**Akciová
cena**

1 229 €

Indukčná varná doska KM 7363 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, vrátane 1 zóny Flex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm




**Akciová
cena**

1 349 €

Indukčná varná doska KM 7373 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, vrátane 1 zóny Flex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálny umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 806 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 800 × 53 × 520 mm




**Akciová
cena**

1 409 €

Indukčná varná doska KM 7466 FR/FL 125 Edition

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálny umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Voucher na grilovaciu dosku Gourmet GGRP
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 626 × 52 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 51 × 520 mm



**Akciová
cena**

1 689 €

Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu na zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálny umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm



**Akciová
cena**

1 799 €

Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm



**Akciová
cena**

1 179 €

s nerez. panelom

1 099 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 5110 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 179 €

Umývačka riadu G 5150 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov

**Akciová
cena**

1 259 €

Umývačka riadu G 5155 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5150 SCVi, avšak v **XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm



**Akciová
cena**

1 329 €

Umývačka riadu G 5540 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,1 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 70 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 289 €

Umývačka riadu G 5590 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,1 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 70 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 409 €

s nerez. panelom

1 329 €

s bielym panelom

1 329 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 5310 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov

**Akciová
cena**

1 489 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 5315 SCi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5310 SCi, avšak **v XXL prevedení.**

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm



**Akciová
cena**

1 409 €

Umývačka riadu G 5350 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov

**Akciová
cena**

1 489 €

Umývačka riadu G 5355 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5350 SCVi, avšak **v XXL prevedení.**

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm



125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 1 priehradka DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 229 kWh
- Akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 84 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 179 €



125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 2 priehradky DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 184 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 76 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 259 €

LED osvetlenie: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pre čerstvé ovocie a zeleninu

NoFrost: už žiadne odmravovanie





125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 E*

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch
- Priehradka na ovoce a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 198,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 212 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 54 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 529 €



125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7734 C

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné výškovo odkladacie plochy
- Priehradka na ovoce a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda C
- Ročná spotreba el. energie: 145 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 70 l
- Hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 839 €

* v ponuke do vypredania zásob

Možnosť zapojenia do systému Miele@home


Predĺžte si záruku o **125 týždňov**

Na **zabudovateľné** aj **voľne stojace chladničky, mrazničky a vinotéky***

*viac info na www.miele.sk



125
Years





**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)



**Akciová
cena**

589 €

Odsávač pár DAS 2620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 555 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 410 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151

**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DAS 2920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 2620, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

749 €

Odsávač pár DAS 4620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151

**Akciová
cena**

899 €

Odsávač pár DAS 4920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4620, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

979 €

Odsávač pár DAS 4630

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládací panel: obsidián čierna
- Dotykové ovládanie SmartControl
- Energetická účinnosť A+++
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151

**Akciová
cena**

1 059 €

Odsávač pár DAS 4930

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4630, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

709 €

**Akciová
cena**

589 €

Nástenný odsávač pár DAW 1920 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie EasySwitch pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 2 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

Nástenný odsávač pár DAW 1620 Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAW 1920 Active, avšak v šírke 60 cm.



**Akciová
cena**

1 219 €

**Akciová
cena**


1 329 €

Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládání mikrosplínači se světelnými kontrolkami pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model PUR 68 W, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

1 689 €

**Akciová
cena**

1 649 €

Nástenný odsávač pár DA 6096 W* Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednoprstrové bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 220 €) Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odťahu, nie je upravený pre cirkuláciu.

Nástenný odsávač pár DA 6066 W* Black Wing / White Wing

Vybavenie ako DA 6096 W, avšak v šírke 60 cm

- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna



**Akciová
cena**

1 959 €

Ostrovný odsávač pár PUR 98 D


- Ostrovný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

* v ponuke do vypredania zásob

Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 2 000 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7361 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7361 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7363 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7363 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7373 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7373 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7466 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7466 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7474 FL



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie


Indukčná varná doska KM 7564 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Umývačky riadu

Umývačka riadu
G 5315 SCi XXL




Umývačka riadu
G 5310 SCi
G 5110 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5540 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5350 SCVi
G 5150 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu
G 5590 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Rozmerové nákresy


Umývačka riadu
G 5355 SCVi XXL,
G 5155 SCVi XXL



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm

Zabudovateľné rúry na pečenie


Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,
H 2766-1 B/BP, H 2861-1 B/BP




- *čelná stena prístroja: sklo
**čelná stena prístroja: nerez

Odsávače pár


Odsávač pár
DAS 2620, DAS 4620




Odsávač pár
DAS 2920, DAS 4920




Odsávač pár
DAS 4630




Odsávač pár
DAS 4930



Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalčná oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalčná oblasť (pri cirkulácii len 4)

Ostrovný odsávač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s dištančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Nástenný odsávač pár
DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné rúry

Mikrovlnná rúra M 2230/34




Mikrovlnná rúra M 2240 SC




Kovektomaty

Konvektomat
DGC 7151, DGC 7351




Parné rúry

Parná rúra DG 2840




Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KD 7724 E, KDN 7724 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KF 7731 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KFN 7734 C



Miele s.r.o.

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet

www.miele.sk

Miele e-shop

www.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele

Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie. KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg