

Miele

Discovery

Zabudovateľné prístroje

Akciová ponuka

Vydanie máj 2023


10 ROKOV
ZÁRUKA MIELE

Pri nákupe sady 5 kuchynských spotrebičov Miele získate tyčový akumulátorový vysávač **Triflex HX1** v hodnote 579 € za 1 €*

Akciová ponuka platí do vypredania zásob.

* Viac info nájdete na našich webových stránkach www.miele.sk





**Akciová
cena**

839 €

**Akciová
cena**

1 159 €


Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútny priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vložná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 919 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 BP

Vybavenie ako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 239 €



**Akciová
cena**

959 €

**Akciová
cena**

1 279 €


Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútny priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vložná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 1 039 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 BP

Vybavenie ako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 359 €



**Akciová
cena**

1 039 €

**Akciová
cena**

1 359 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766 B BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútny priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vložná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766 BP BlackLine

Vybavenie ako H 2766 B BlackLine, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 €

Automatické programy

Miele@home

FlexiClip





**Akciová
cena**

1 039 €

nerez, prevedenie

1 119 €

čierna, sivá

**Akciová
cena**

1 359 €

nerez, prevedenie

1 439 €

čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861 B

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vložná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 119 € nerez / 1 199 € čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861 BP

Vybavenie ako H 2861 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 € nerez / 1 519 € čierna, sivá



**Akciová
cena**

1 529 €

nerez, prevedenie

1 609 €

čierna, sivá

Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Záves dvierok dole
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútrotný priestor, 4 úrovne zasunutia, objem 40 l
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chutí
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: nerezové postranné mriežky, perforované nerezové misky, odkladací rošt, záchytná miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 649 € / 1 739 €



**Akciová
cena**

1 919 €

Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogénové osvetlenie vnútrotného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 40 automatických programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 2 069 €




**Akciová
cena**

2 239 €

Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvetlenie vnútrotného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), Crisp, rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 2 419 €



**Akciová
cena**


859 €

1 179 €

s garantom

Mikrovlnná rúra M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena M 2230: 929 €
- Odporúčaná predajná cena M 2234: 1 269 €





**Akciová
cena**

1 289 €

Mikrovlnná rúra M 2240

- Objem 26 l, na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 €




**Akciová
cena**

779 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 592 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 596 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 849 €



**Akciová
cena**

819 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 889 €



**Akciová
cena**

1 019 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapalovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 109 €



**Akciová
cena**

1 059 €

Indukčná varná doska KM 7201 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny Vario s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Funkcia Booster a TwinBooster pre každú varnú zónu
- Rozpoznanie prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 149 €




**Akciová
cena**

1 529 €

Indukčná varná doska KM 7210 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 3 varné zóny Vario a varná zóna pre pekáč
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 764 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 750 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 669 €




**Akciová
cena**

1 409 €

Indukčná varná doska KM 7464 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálné umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**Akciová
cena**

1 689 €

Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálné umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 839 €



**Akciová
cena**

1 799 €

Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 959 €



Akciová cena

1 179 €


s nerez. panelom

1 099 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 5110 SCI

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 289 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 199 €



Akciová cena

1 179 €

Umývačka riadu G 5150 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 289 €

**10 ROKOV
ZÁRUKA MIELE**

Akciová cena

1 259 €

Umývačka riadu G 5155 SCVi XXL

- Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5150 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.
- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 369 €



Akciová cena

1 329 €

Umývačka riadu G 5540 SCI

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,1 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 70 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 449 €

Pokiaľ si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite zabudovateľnú alebo plne zabudovateľnú umývačku riadu z akčnej ponuky Discovery – vydanie máj 2023 – a následne si prístroj zaregistrujete, získate tým na zakúpený spotrebič **nad rámec 2-ročnej štandardnej záruky 8-ročnú predĺženú záruku.**

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.miele.sk



**Akciová
cena**

1 289 €

Umývačka riadu G 5590 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,0 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 78 kWh
- Energetická trieda F, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 409 €



**Akciová
cena**

1 409 €

s nerez. panelom

1 329 €

s bielym panelom

1 329 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 5310 SCI

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 44 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 539 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym/čiernym panelom: 1 449 €

**10 ROKOV
ZÁRUKA MIELE**

**Akciová
cena**


1 489 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 5315 SCi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5310 SCi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 619 €



**Akciová
cena**

1 409 €

Umývačka riadu G 5350 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €

**Akciová
cena**

1 489 €

Umývačka riadu G 5355 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model 5350 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 619 €



5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE

10 ROKOV
ZÁRUKA NA KOMPRESOR

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 1 priehradka DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 229 kWh
- Akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 84 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 299 €

**Akciová
cena**

1 179 €



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 2 priehradky DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 184 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 76 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 €

**Akciová
cena**

1 259 €

LED osvetlenie: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pre čerstvé ovocie a zeleninu

NoFrost: už žiadne odmrazovanie





5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE

10 ROKOV
ZÁRUKA NA KOMPRESOR



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 E

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 198,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 212 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 54 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 679 €

**Akciová
cena**

1 529 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7733 F

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda F
- Ročná spotreba el. energie: 283,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 70 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 669 €

**Akciová
cena**

1 489 €


DynaCool: optimálna cirkulácia vzduchu



ComfortClean: možné umývať v umývačke



Možnosť zapojenia do systému Miele@home





**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová
cena**

589 €

Odsávač pár DAS 2620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 555 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 410 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 639 €

**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DAS 2920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 2620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová
cena**

749 €

Odsávač pár DAS 4620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 809 €

**Akciová
cena**

899 €

Odsávač pár DAS 4920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 969 €



**Akciová
cena**

979 €

Odsávač pár DAS 4630

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, dotykové ovládanie SmartControl
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 1 059 €


**Akciová
cena**

1 059 €

Odsávač pár DAS 4930

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4630, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 1 139 €



Akciová
cena

709 €

Akciová
cena

589 €

Nástenný odsávač pár DAW 1920 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie EasySwitch pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 2 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzívny 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 769 €

Nástenný odsávač pár DAW 1620 Active

- Rovnaké špec. a hodnoty spotreby ako model DAW 1920 Active, avšak so šírkou 60 cm
- Odporúčaná predajná cena: 639 €



Akciová
cena

1 219 €

Akciová
cena

1 329 €

Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikrosplínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 319 €

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

- Rovnaké špecifikácie a hodnoty spotreby ako model PUR 68 W, avšak so šírkou 90 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 439 €



Akciová
cena

1 689 €

Akciová
cena

1 649 €

Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednovrstvové bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie brilantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 220 €) Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odťahu, nie je upravený pre cirkuláciu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 819 €

Nástenný odsávač pár DA 6066 W Black Wing / White Wing

- Rovnaké vybavenie ako DA 6096 W, avšak so šírkou 60 cm
- Prevedenie brilantová biela alebo obsidián čierna
 - Odporúčaná predajná cena: 1 779 €



Akciová
cena

1 959 €


Ostrovny odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovny odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 2 119 €

Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 2 000 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7201 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7210 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7464 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7474 FL



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie


Indukčná varná doska KM 7564 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Umývačky riadu

Umývačka riadu G 5315 SCi XXL




Umývačka riadu
G 5310 SCi
G 5110 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5540 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5350 SCVi
G 5150 SCVi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5590 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu
G 5355 SCVi XXL,
G 5155 SCVi XXL



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm

Zabudovateľné rúry na pečenie


Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,
H 2861 B/BP, H 2766 B/BP




- *čelná stena prístroja: sklo
**čelná stena prístroja: nerez

Odsávače pár


Odsávač pár
DAS 2620, DAS 4620



Odsávač pár
DAS 2920, DAS 4920




Odsávač pár
DAS 4630




Rozmerové nákresy

Odsávače pár


Odsávač pár
DAS 4930



Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalčná oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalčná oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) inštalčná oblasť pre odťah smerom nahor v kombinácii s DADC 6000
- 2) výška prístroja v kombinácii s DADC 6000

Nástenný odsávač pár DA 6066 W
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

Ostrovny odsávač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s dištančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Nástenný odsávač pár
DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné rúry


Mikrovlnná rúra M 2230/34



Mikrovlnná rúra M 2240 SC




Kovektomaty

Konvektomat
DGC 7151, DGC 7351


Parné rúry

Parná rúra DG 2840




Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KD 7724 E, KDN 7724 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KF 7731 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KFN 7733 F



Miele s.r.o.

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet

www.miele.sk

Miele e-shop

shop.miele.sk



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie. KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg