

Miele

Discovery

Zabudovateľné prístroje


Akciová ponuka

Vydanie jún 2024



Akciová ponuka platí do vypredania zásob.

125
Years



**Akciová
cena**

839 €

**Akciová
cena**


1 159 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 BP

Vybavenie ako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

959 €

**Akciová
cena**

1 279 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 BP

Vybavenie ako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

1 039 €

**Akciová
cena**

1 359 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766-1 B 125 Edition

- Dizajn BlackLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- **Voucher na grilovací plech a plech na pečenie HGBB 71**

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766-1 BP 125 Edition

Vybavenie ako H 2766-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.


125
Years

VOUCHER
na grilovací plech
a plech na pečenie **HGBB 71**



Náš príbeh stručne a jasne:
125 rokov kvality Miele.





VOUCHER
na grilovací plech
a plech na pečenie **HGBB 71**

**Akciová
cena**

1 039 €

nerez. prevedenie

1 119 €

čierna

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861-1 B 125 Edition

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorň priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna
- **Voucher na grilovací plech a plech na pečenie HGBB 71**

**Akciová
cena**

1 359 €

nerez. prevedenie

1 439 €

čierna

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861-1 BP 125 Edition

Vybavenie ako H 2861-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



**Akciová
cena**

1 529 €


nerez. prevedenie

1 609 €

čierna

Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Záves dvierok dole
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 4 úrovne zasunutia, objem 40 l
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: nerezové postranné mriežky, perforované nerezové misky, odkladací rošt, záchytná miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna



**Akciová
cena**

1 919 €

Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogénové osvetlenie vnútorného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 40 automatických programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

2 239 €

Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–250 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), Crisp, rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

859 €

1 179 €

s grilom

Mikrovláňná rúra M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

1 289 €

Mikrovláňná rúra M 2240

- Objem 26 l, na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna



**Akciová
cena**

779 €

bez rámu

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL/FR

- Bez rámu na zapustenie do pracovnej dosky / s nerez rámčekom
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop&Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 592 × 46 × 492 mm
- Rozmery prístroja FR (š × v × h): 574 × 43 × 504 mm

**Akciová
cena**

819 €

s rámčekom



**Akciová
cena**

1 019 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapalovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm



**Akciová
cena**

949 €

Indukčná varná doska KM 7361 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny Vario s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Rozpoznání prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm



**Akciová
cena**

1 229 €

Indukčná varná doska KM 7363 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, vrátane 1 zóny Flex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm




**Akciová
cena**

1 349 €

Indukčná varná doska KM 7373 FR/FL

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, vrátane 1 zóny Flex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 806 × 55 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 800 × 53 × 520 mm



**Akciová
cena**

1 409 €

Indukčná varná doska KM 7466 FR/FL 125 Edition

- Nerez rámček / bez rámu
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- **Voucher na grilovaciu dosku Gourmet GGRP**
- Rozmery prístroja FR: (š × v × h): 626 × 52 × 526 mm
- Rozmery prístroja FL (š × v × h): 620 × 51 × 520 mm

VOUCHER
na grilovaciu dosku
Gourmet **GGRP**



**Akciová
cena**

1 689 €

Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu na zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm



**Akciová
cena**

1 799 €

Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop&Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm



**Akciová
cena**

1 179 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 5110 S Ci

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 179 €

Umývačka riadu G 5150 SC Vi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,5 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 84 kWh
- Energetická trieda D, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 289 €

Umývačka riadu G 5590 SC Vi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,1 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 70 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov



**Akciová
cena**

1 409 €

s nerez. panelom

1 329 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 5410 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 64 kWh
- Energetická trieda B, hlučnosť 44 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov

**Akciová
cena**

1 489 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 5415 SCi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5410 SCi, avšak **v XXL prevedení.**

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm



**Akciová
cena**

1 409 €

Umývačka riadu G 5450 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,4 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 64 kWh
- Energetická trieda B, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov

**Akciová
cena**

1 489 €

Umývačka riadu G 5455 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model 5450 SCVi, avšak **v XXL prevedení.**

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm

Príborová zásuvka 3D Multiflex



Program QuickPowerWash



Testované na životnosť až 20 rokov





125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 1 priehradka DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 229 kWh
- Akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 84 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 179 €



125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 2 priehradky DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 184 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 76 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 259 €

LED osvetlenie: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pre čerstvé ovocie a zeleninu

NoFrost: už žiadne odmravovanie





125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 D

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch
- Priehradka na ovoce a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda D
- Ročná spotreba el. energie: 159 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 212 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 54 l
- Hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 559 €



125
Years

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7734 C

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pevné uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné výškovo odkladacie plochy
- Priehradka na ovoce a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda C
- Ročná spotreba el. energie: 145 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 70 l
- Hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW

**Akciová
cena**

1 839 €

Možnosť zapojenia do systému Miele@home


Predĺžte si záruku o **125 týždňov**

Na **zabudovateľné** aj **voľne stojace chladničky, mrazničky a vinotéky***

*viac info na www.miele.sk



125
Years





**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)



**Akciová
cena**

589 €

Odsávač pár DAS 2620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 555 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 410 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151

**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DAS 2920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 2620, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

749 €

Odsávač pár DAS 4620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151

**Akciová
cena**

899 €

Odsávač pár DAS 4920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4620, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

979 €

Odsávač pár DAS 4631 125 Edition

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládací panel: obsidián čierna
- Dotykové ovládanie SmartControl
- Energetická účinnosť A+++
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Voucher na Sensitive AirClean filter DKF 31-S


**Akciová
cena**

1 059 €

Odsávač pár DAS 4931 125 Edition

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4630, avšak v šírke 90 cm.

VOUCHER
na Sensitive
AirClean filter **DKF 31-S**





**Akciová
cena**

799 €

Nástenný odsávač pár DAH 1650 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačný provoz je možný so zvláštným príslušenstvom
- Farebné prevedenie: obsidian čierna
- Šírka 60 cm, dotykové ovládanie ComfortControl pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 635 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 405 m³/h, 60 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)



**Akciová
cena**

709 €

Nástenný odsávač pár DAW 1920 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie EasySwitch pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 2 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

**Akciová
cena**

589 €

Nástenný odsávač pár DAW 1620 Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAW 1920 Active, avšak v šírke 60 cm.



**Akciová
cena**

1 219 €

Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikropínači se světelnými kontrolkami pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

**Akciová
cena**

1 329 €

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model PUR 68 W, avšak v šírke 90 cm.



**Akciová
cena**

1 959 €


Ostrovný odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)

Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 2 000 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7361 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7361 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7363 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7363 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7373 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7373 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7466 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7466 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7474 FL



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie


Indukčná varná doska KM 7564 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Umývačky riadu

Umývačka riadu
G 5415 SCi XXL




Umývačka riadu
G 5410 SCi
G 5110 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5450 SCVi
G 5150 SCVi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5590 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5455 SCVi XXL




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm

Rozmerové nákresy

Zabudovateľné rúry na pečenie


Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,
H 2766-1 B/BP, H 2861-1 B/BP




*čelná stena prístroja: sklo
**čelná stena prístroja: nerez

Odsávače pár


Odsávač pár DA 1260




Odsávač pár
DAS 2620, DAS 4620




Odsávač pár
DAS 2920, DAS 4920




Odsávač pár
DAS 4631




Odsávač pár
DAS 4931



Nástenný odsávač pár DAH 1650




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




1) prevádzka s odťahom vzduchu
2) cirkulačná prevádzka
3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




1) prevádzka s odťahom vzduchu
2) cirkulačná prevádzka
3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Ostrovný odsávač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s dištančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Nástenný odsávač pár DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné rúry

Mikrovlnná rúra M 2230/34




Mikrovlnná rúra M 2240 SC




Kovektomaty

Konvektomat DGC 7151, DGC 7351




Parné rúry

Parná rúra DG 2840




Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E, KDN 7724 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 D



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7734 C



Miele s.r.o.

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet

www.miele.sk

Miele e-shop

www.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele

Servisná sieť po celej Slovenskej republike

| | |
|-------|---|
| (D) | Miele & Cie. KG, Gütersloh |
| (A) | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne |
| (B) | N.V. Miele S.A., Mollem |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario |
| (CH) | Miele AG, Spreitenbach |
| (CL) | Miele Ltda., Santiago de Chile |
| (CN) | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai |
| (CZ) | Miele, spol. s r.o., Brno |
| (DK) | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen |
| (E) | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid |
| (EST) | Miele OÜ, Tallinn |
| (F) | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki |
| (GB) | Miele Company Ltd., Abingdon |
| (GR) | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen |
| (H) | Miele Kft., Budapest |
| (HK) | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong |
| (HR) | Miele d.o.o., Zagreb |
| (I) | Miele Italia G.m.b.H., Eppan |
| (IND) | Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin |
| (J) | Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio |
| (KZ) | Miele LLP, Almaty |
| (L) | Miele s.à.r.l., Luxemburg |
| (LT) | Miele Appliances UAB, Vilnius |
| (LV) | Miele SIA, Riga |
| (MAL) | Miele Sdn Bhd, Malaysia |
| (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexiko City |
| (N) | Miele AS, Rud/Oslo |
| (NL) | Miele Nederland B.V., Vianen |
| (NZ) | Miele New Zealand Ltd., Auckland |
| (P) | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon |
| (PL) | Miele Sp. z o. o., Warschau |
| (RO) | Miele Appliances SRL, Otopeni |
| (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul |
| (RU) | OOO Miele CIS, Moskau |
| (S) | Miele AB, Solna/Stockholm |
| (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur |
| (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana |
| (SRB) | Miele d.o.o., Belgrad |
| (TR) | Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul |
| (UA) | Miele LLC, Kiev |
| (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai |
| (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey |
| (ZA) | Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg |