

**Miele**

# Objavte kúzlo skvelej kávy


Voľne stojace kávovary Miele

Vydanie september 2024



# Voľne stojace kávovary CM 5 Silence

## Prehľad prístrojov



Typ / predajné označenie	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence
<b>Prevedenie</b>		
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	♦	♦
<b>Dizajn</b>		
Displej	DirectSensor	DirectSensor
<b>Nápoje</b>		
Espresso / káva / veľká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte	♦/♦	♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato	♦/-	♦/-
Horúca voda / horúce mlieko / mliečna pena	-/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Používateľské výhody</b>		
Príprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦
Kuželový mlynček chrániaci arómu	♦	♦
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme	♦	♦
Možnosť naprogramovania používateľských profilov	-	2
Nastaviteľný stupeň namletia / množstvo namletia	♦/♦	♦/♦
Programovateľné množstvo vody / teplota vody	♦/♦	♦/♦
Predsparenie / množstvo mlieka / množstvo mliečnej peny	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkcia kanvičky na kávu / čaj	♦/-	♦/-
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
Individuálny výber jazyka / zobrazenie hodín / zobrazenie dátumu	♦/-/-	♦/-/-
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0–13,5	8,0–13,5
BrilliantLight	-	-
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	200	200
Objem zásobníka na kávovú usadeninu v kusoch	7	7
Objem zásobníka na vodu v l	1,3	1,3
Nastaviteľný čas zapnutia / vypnutia prístroja	-/-	-/-
Nastaviteľný režim Stand-by / udržanie času pri výpadku prúdu v h	♦/-	♦/-
Expert režim / DoubleShot	-/-	-/-
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky	-	-
<b>Komfort pri údržbe</b>		
Komfortné čistiace programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦
Funkcia automatické odvápnenie	-	-
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	♦	♦
Vyberateľné rozvody mlieka / sparovacia jednotka	♦/♦	♦/♦
<b>Hospodárnosť</b>		
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód	♦	♦
<b>Bezpečnosť</b>		
Zablokovanie sprevádzkovania	♦	♦
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja v mm (š × v × h)	241 × 360 × 460	241 × 360 × 460
Celkový príkon v kW	1,5	1,5
Napätie vo V / istenie v A	220–240 / 10	220–240 / 10
Dĺžka prítokovej hadice / elektrického vedenia v m	-/1,2	-/1,2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>		
Sklenená nádoba na mlieko	-	-
Odvápňovací prostriedok / čistiace tablety	♦/♦	♦/♦
Voucher na izolačnú kanvicu a kávu Miele	-	-
<b>Odporúčaná predajná cena</b>		
Obsidián čierne	959 €	-
Ostružinová	959 €	-
Zlatoružová PearlFinish	-	1 119 €
Obsidián čierne matná	-	1 119 €

# Voľne stojace kávovary CM 6 MilkPerfection

## Prehľad prístrojov



Typ / predajné označenie	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
<b>Prevedenie</b>		
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	♦	♦
<b>Dizajn</b>		
Displej	DirectSensor	DirectSensor
<b>Nápoje</b>		
Espresso / káva / veľká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte	♦/♦	♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato	♦/♦	♦/♦
Horúca voda / horúce mlieko / mliečna pena	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Používateľské výhody</b>		
Príprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦
Kuželový mlynček chrániaci arómu	♦	♦
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme	♦	♦
Možnosť naprogramovania používateľských profilov	4	8
Nastaviteľný stupeň namletia / množstvo namletia	♦/♦	♦/♦
Programovateľné množstvo vody / teplota vody	♦/♦	♦/♦
Predsparenie / množstvo mlieka / množstvo mliečnej peny	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkcia kanvičky na kávu / čaj	♦/-	♦/-
<b>Komfort pri obsluhu</b>		
Individuálny výber jazyka / zobrazenie hodín / zobrazenie dátumu	♦/-/-	♦/-/-
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0–14,0	8,0–14,0
BrilliantLight	♦	♦
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	300	300
Objem zásobníka na kávovú usadeninu v kusoch	10	10
Objem zásobníka na vodu v l	1,8	1,8
Nastaviteľný čas zapnutia / vypnutia prístroja	♦/♦	♦/♦
Nastaviteľný režim Stand-by / udržanie času pri výpadku prúdu v h	♦/-	♦/-
Expert režim / DoubleShot	♦/♦	♦/♦
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky	-	♦
<b>Komfort pri údržbe</b>		
Komfortné čistiace programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦
Funkcia automatické odvápnenie	-	-
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	♦	♦
Vyberateľné rozvody mlieka / sparovacia jednotka	♦/♦	♦/♦
<b>Hospodárnosť</b>		
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód	♦	♦
<b>Inteligentná domácnosť</b>		
Miele@home / WiFiConn@ct	♦	♦
<b>Bezpečnosť</b>		
Zablokovanie správdzkovania	♦	♦
<b>Technické údaje</b>		
Rozmery prístroja v mm (š × v × h)	251 × 359 × 427	251 × 359 × 427
Celkový príkon v kW	1,5	1,5
Napätie vo V / istenie v A	220–240 / 10	220–240 / 10
Dĺžka prítokovej hadice / elektrického vedenia v m	-/1,4	-/1,4
<b>Dodávané príslušenstvo</b>		
Sklenená nádoba na mlieko	-	♦
Odvápňovací prostriedok / čistiace tablety	♦/♦	♦/♦
<b>Odporúčaná predajná cena</b>		
Lotoso biela	<b>1 389 €</b>	<b>1 629 €</b>
Obsidián čierna	<b>1 389 €</b>	<b>1 629 €</b>
Obsidián čierna PearlFinish	-	<b>1 629 €</b>
Obsidián čierna matná	-	<b>1 629 €</b>

# Voľne stojace kávovary CM 7

## Prehľad prístrojov



Typ / predajné označenie	CM 7350	CM 7550	CM 7750
<b>Prevedenie</b>			
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	♦	♦	♦
<b>Dizajn</b>			
Displej	CM Touch	CM Touch	CM Touch
<b>Nápoje</b>			
Espresso / káva / veľká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte / cappuccino italiano / café au lait	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato / flat white / caffè americano	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Horúca voda / horúce mlieko / mliečna pena	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Zelený / čierny / bylinkový / ovocný čaj	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Používateľské výhody</b>			
Príprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kuželový mlynček chrániaci arómu	♦	♦	♦
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme	♦	♦	♦
Možnosť naprogramovania používateľských profilov	8	10	10
Nastaviteľný stupeň namletia / množstvo namletia	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programovateľné množstvo vody / teplota vody	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Predsparenie / množstvo mlieka / množstvo mliečnej peny	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkcia kanvičky na kávu / čaj	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Komfort pri obsluhu</b>			
Individuálny výber jazyka / zobrazenie hodín / zobrazenie dátumu	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CupSensor	♦	♦	♦
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0–16,0	8,0–16,0	8,0–16,0
BrilliantLight	♦	♦	♦
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	500	500	210, 180, 150
Objem zásobníka na kávovú usadeninu v kusoch	16	16	16
Objem zásobníka na vodu v l	2,2	2,2	2,2
Nastaviteľný čas zapnutia / vypnutia prístroja	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Nastaviteľný režim Stand-by / udržanie času pri výpadku prúdu v h	♦/200	♦/200	♦/200
Expert režim / DoubleShot	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky	♦	♦	♦
<b>Komfort pri údržbe</b>			
Komfortné čistiace programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Funkcia automatické odvápnenie	–	♦	♦
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	♦	♦	♦
Vyberateľné rozvody mlieka / sparovacia jednotka	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Hospodárnosť</b>			
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód	♦	♦	♦
<b>Inteligentná domácnosť</b>			
Miele@home / WiFiConn@ct	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Bezpečnosť</b>			
Zablokovanie sprevádzkovania	♦	♦	♦
<b>Technické údaje</b>			
Rozmery prístroja v mm (š × v × h)	311 × 397 × 445	311 × 397 × 445	311 × 420 × 445
Celkový príkon v kW	1,5	1,5	1,5
Napätie vo V / istenie v A	220–240 / 10	220–240 / 10	220–240 / 10
Dĺžka prítokovej hadice / elektrického vedenia v m	–/1,2	–/1,2	–/1,2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>			
Sklenená nádoba na mlieko	♦	♦	♦
Odvápňovací prostriedok / čistiace tablety	♦/♦	–/♦	–/♦
Odvápňovací kartuše	–	♦	♦
<b>Odporúčaná predajná cena</b>			
Obsidián čierna	<b>2 529 €</b>	<b>2 979 €</b>	<b>3 509 €</b>