

Miele

Prístroje starostlivosti o bielizeň

Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie marec 2025

Nova Edition

Revolúcia v starostlivosti o bielizeň



**SVETOVÁ
NOVINKA**

Prvý bubon
bez rebier
InfinityCare



Automatická práčka WQ 1000 WPS Nova Edition
12708900

- bezrebrový voštinový bubon InfinityCare
- veľký farebný displej M Touch Pro
- max. počet otáčok 1 600
- automatické dávkovanie TwinDos
- WiFiConn@ct, AddLoad
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- špeciálne programy: QuickPowerWash, SmartMatic®, športová bielizeň, športová obuv, outdoor, impregnácia, perie, záclony, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- extra funkcia prania: hygiena plus, úspora energie, SingleWash
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 620

darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo

Odporúčaná predajná cena
2 399 €



Sušička bielizne TQ 1000 WP Nova Edition
12708640

- voštinový bubon
- veľký farebný displej M Touch Pro
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, WiFiConn@ct, WoolDry
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- programy: automatika, bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny/hodváb, vlna, QuickHygiene, košeľe, QuickPowerDry, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, vyhladzovanie, teplý vzduch, studený vzduch, program kód, PowerFresh, QuickHygiene
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++ (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo

Odporúčaná predajná cena
2 849 €



Automatická práčka WQ 1200 WPS Nova Edition
12708910

- bezrebrový voštinový bubon InfinityCare
- veľký farebný displej M Touch Pro
- max. počet otáčok 1 400
- automatické dávkovanie TwinDos
- WiFiConn@ct, AddLoad
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- špeciálne programy: QuickPowerWash, SmartMatic®, športová bielizeň, športová obuv, outdoor, impregnácia, perie, záclony, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- extra funkcia prania: hygiena plus, úspora energie, SingleWash
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (-20 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 698


darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo

Odporúčaná predajná cena
2 849 €



MotionReact & AmbientLight

Akonáhle sa priblížite, funkcia MotionReact práčku alebo sušičku aktivuje a privíta vás svetlom v bubne a aktivovaným displejom. Systém AmbientLight vykúzlí štýlovú atmosféru osvetlením bubna a úchyty dvierok. Ak je čas vymeniť kartušu, osvetlí aj systém TwinDos®.




SmartMatic®

Nový program SmartMatic je určený pre všetky bavlnené a ľahko ošetrovateľné tkaniny, ktoré je možné prať pri teplotách od 30 °C. SmartMatic prekonáva súčasné funkcie rozpoznania náplne a zaisťuje trvalo konzistentnú spotrebu vody, energie a – pri použití automatického dávkovania TwinDos – pracieho prostriedku na kilogram bielizne. S novou práčkou Miele W2 Nova Edition môžete teda prať účinne a úsporne aj menšie množstvo bielizne.



QuickPowerDry

Funkcia QuickPowerDry umožňuje usušiť až 4 kg bielizne za pouhých 49 minút. To je možné vďaka prídavnému efektívnemu vykurovaciemu modulu inštalovanému na zadnej strane sušičky vo vykurovacom kanáli. Modul sa aktivuje pri spustení programu QuickPowerDry a skrácuje fázu ohrevu približne o 50 %. Počas samotného sušenia už nie je používaný, takže je sušenie vysoko úsporné.



InfinityCare

Prvý bezrebrový bubon InfinityCare,

**Exkluzívne
v Miele**

ktorý účinne obracia bielizeň pomocou kyvadlového pohybu. Podľa typu a veľkosti náplne je pohyb buď rýchly a dynamický, alebo obzvlášť pomalý a jemný. Okrem tradičného voštinového prevedenia sú k dispozícii výrazne väčšie a hladko zaoblené prvky v podobe takzvaných „kráľovských voštín“. Každý bubon obsahuje šesť týchto voštín, ktoré okrem iného pomáhajú jemne pohybovať bielizňou.



ComfortOpen

Ak sa priblížite k úchytu, motorizované dvierka sa ľahko otvoria. Dvierka môžete bez námahy otvoriť aj s plnými rukami, takže vkladanie a vyberanie bielizne je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.



Displej M Touch Pro

Intuitívne ovládanie poklepaním a posúvaním na farebnom displeji. M Touch Pro ponúka väčšiu obrazovku a vylepšené užívateľské rozhranie pre intuitívne ovládanie. Prístup k obľúbeným nastaveniam je vďaka jednoduchým funkciám rýchly a jednoduchý – a môžete si ich dokonca uložiť pod svojim menom.



WoolDry

Je to vôbec prvýkrát, čo v sušičkách Miele môžete sušiť aj vlnené textilie. Program na vlnenú bielizeň zaobchádza s jemnou vlnou šetrne a suší ju v čo najkratšom čase bez zrážania a plstnatenia. Zabudnite na dlhé sušenie alebo zničené oblečenie a užívajte si mäkkú a nadýchanú vlnu, kedykoľvek sa vám zachce.

TwinDos

Inteligentné automatické dávkovanie pracieho prostriedku

**Exkluzívne
v Miele**

Systém TwinDos® presne dávkuje prostriedok UltraPhase 1 i 2 a ušetrí až 40 %¹ pracieho prostriedku. Inteligentná technológia automaticky rozpozná použitú kartušu a upraví dávkovanie podľa typu pracieho prostriedku, programu a množstva náplne. Rovnako vás upozorní, keď je nutné kartušu vymeniť, čím zaisťuje optimálny výkon pri bielej i farebnej bielizni.



¹) V porovnaní s klasickým dávkovaním na základe výsledkov interných testov.



Vynikajúca kvalita a dlhá životnosť

Exkluzívne v Miele Práčky a sušičky Miele sú testované na životnosť až 20 rokov. Základom kvality Miele sú vysoké požiadavky na použité materiály a spracovanie. Iba takto môžu prístroje obstáť v prísnych záťažových testoch Miele.



SingleWash

Exkluzívne v Miele Účinné riešenie pre jednotlivé kusy oblečenia: prístroj upraví dĺžku programu, spotrebu vody a elektrickej energie optimálne podľa naplnenia do 1 kg. Pranie jednotlivých kusov oblečenia nebolo ešte nikdy tak rýchle a úsporné.



Funkcia AddLoad

Funkcia AddLoad umožňuje kedykoľvek pridať alebo vybrať bielizeň bez ohľadu na to, či je proces prania alebo sušenia už spustený. Ak svieti táto možnosť na displeji, dajú sa otvoriť dverka a vložiť aj viac kusov bielizne. Doplnenie bielizne je možné takmer po celú dobu trvania pracovného programu, tak je možné pridať bielizeň napr. len počas plákania či odstreďovania.



Patentovaný voštinový bubon pre maximálnu šetrnosť k bielizni

Exkluzívne v Miele Jedinečná štruktúra bubna zaručuje jemné, šetrné a kvalitné pranie a sušenie aj tých najnáročnejších textílií. Vaša bielizeň tak zostane dlho ako nová.



FragranceDos

Exkluzívne v Miele FragranceDos zahalí bielizeň počas sušenia do vašej obľúbenej vône. Tak bude bielizeň nielen príjemne hebká, ale tiež krásne prevoňaná.



SteamCare

Parný systém SteamCare zaisťuje bezproblémové osvieženie a vyhladenie bielizne. S funkciou SteamCare je možné k mnohým programom pridať dodatočné predžehlenie alebo zvoliť samostatný program PowerFresh. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pridajte flakón s exkluzívnou vôňou Miele DryFresh®, ktorý spoľahlivo neutralizuje pachy.



Najvyššia trieda účinnosti kondenzácie

Čím menej vlhkého teplého vzduchu z prístroja uniká, tým vyšší je účinok kondenzácie. Vysoká strata vlhkosti v malých priestoroch je mimoriadne nepríjemná, pretože kondenzát môže vyvolať vznik plesní na stenách. Sušičky Miele spadajú do najlepšej triedy účinnosti kondenzácie A a sú navyše o 50 % efektívnejšie, než je vyžadované.



Technológia EcoDry

Exkluzívne v Miele Jedinečná kombinácia filtračného systému a bezúdržbového výmenníka tepla udržuje spotrebu elektrickej energie a dobu trvania programu na stále rovnako nízkej úrovni po celú dobu životnosti sušičky.



EcoSpeed

S funkciou EcoSpeed usušíte bielizeň rýchlo, a pritom úsporne. Pri plnom naplnení sa s funkciou EcoSpeed skráti doba sušenia o 20 minút. Pokiaľ sušíte menšie množstvo bielizne, ušetríte cca 10 % času sušenia.




PerfectDry

Exkluzívne v Miele Na stupeň presné sušenie vďaka zohľadneniu tvrdosti vody: PerfectDry rozpozná obsah vápnika vo vode a zodpovedajúcim spôsobom upraví proces sušenia. Nemusíte sa tak obávať, že by vaša bielizeň zostala vlhká alebo by bola naopak presušená.



PowerFresh

Systematické osvieženie pre vaše textílie. Novinka pre suché a vlhké textílie. Voliteľná možnosť pre mnoho programov. Ešte účinnejšia redukcia zápachu vďaka pare. Perfektné výsledky v kombinácii s flakónom Miele DryFresh.



SilenceDrum

Sušenie je teraz ešte tichšie! Pridané izolačné pásy znižujú hluk gombíkov a zipsov v bubne. Subjektívne vnímanie hluku je znížené takmer o polovicu. Sušenie sa preto pre vašu domácnosť stáva ešte pohodlnejšie.



DryCare 40

Usuší (takmer) čokoľvek! Všetky kusy oblečenia, ktoré je možné prať na 40 °C je možné usušiť v sušičke bez najmenších starostí. Počas cyklu sušenia sa teplota vzduchu v sušičke zníži, aby nedošlo k poškodeniu jemných kusov bielizne. Extrémne jemné sušenie.



CapDosing

Jednoduché dávkovanie – perfektné výsledky

**Exkluzívne
v Miele**

Radi by ste dosiahli perfektné výsledky prania taktiež u textílií vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, ako je napr. vlnené či športové oblečenie – a to prakticky bez námahy? Pre tieto prípady ponúkame Miele Caps. Tieto malé kapsuly stačí jednoducho vložiť do priehradky na aviváž. Práčka Miele uvoľní obsah kapsuly počas procesu prania v ten správny okamžik úplne automaticky.



QuickPowerWash

**Exkluzívne
v Miele**

S programom QuickPowerWash máte bielizeň čistú za 49 minút, a to s rovnakým výsledkom ako v štandardnom dvojhodinovom programe.



Potvrdené wfk:

QuickPowerWash – účinnosť prania A
iba za 49 minút

PowerWash

Dôkladné, rýchle a energeticky úsporné pranie

**Exkluzívne
v Miele**

Vynikajúcu energetickú účinnosť práčok Miele W1 so systémom PowerWash potvrdil Öko-Institut e. V. V každodenných podmienkach¹⁾ perie Miele v závislosti od programu až o 40 % rýchlejšie a ušetrí súčasne až 25 % elektrickej energie v porovnaní s prístrojmi iných známych výrobcov, ktoré majú najvyššiu energetickú účinnosť – a to s najlepším výsledkom prania.



Öko-Institut e.V.
Institut für angewandte Ökologie
Institute for Applied Ecology

¹⁾ Bežné podmienky: programový mix programov: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnosť náplne 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C, ľahko ošetrovateľné 40 °C (hmotnosť náplne 4 kg)

Dizajnový rad **WhiteEdition**


Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WWA 120 WCS
12740320

- voštinový bubon
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: impregnácia, outdoor, vlna
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (~10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Odporúčaná predajná cena
919 €



Sušička bielizne TWA 520 WP
12740450

- voštinový bubon
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**


Odporúčaná predajná cena
999 €



Automatická práčka WWD 164 WCS
12137050

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: impregnácia
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643


Odporúčaná predajná cena
1 169 €



Sušička bielizne TWC 364 WP
12137080

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna
- programy: bavlna, bavlna s šípkou, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, posteľná bielizeň, impregnácia, expres, košeľe, konečná úprava vlny, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 179 €



Automatická práčka WWD 380 WCS
12740340

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- systém PowerWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: QuickPowerWash, osvieženie, vlna, predžehlenie parou
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (~20 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643


Odporúčaná predajná cena
1 199 €



Sušička bielizne TWD 640 WP
12740470

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry, EcoSpeed
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh, DryCare 40
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 299 €



Dizajnový rad **WhiteEdition**

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WWB 380 WCS 125 Edition

12446760

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- systém PowerWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: QuickPowerWash, osvieženie, vlna, predžehlenie parou
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (~20 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Odporúčaná predajná cena

1 179 €




Sušička bielizne TWC 660 WP 125 Edition

12448900

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- programy: bavlna, bavlna s šípkou, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh, DryCare 40
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena

1 199 €



Automatická práčka WWB 680 WCS 125 Edition

12446770

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos (iba s prostriedkami UP1+2)
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: osvieženie, vlna, predžehlenie parou
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (~10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**

Odporúčaná predajná cena

1 279 €





Automatická práčka WVG 880 WCS 12740350

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad, PowerWash
- automatické dávkovanie TwinDos
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash, osvieženie, vlna, predžehlenie parou
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (~20 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 399 €



Automatická práčka WVG 360 WCS 11363400

- rovnaká výbava ako WVG 880, avšak nemá automatické dávkovanie TwinDos
- navyše: SingleWash


Odporúčaná predajná cena
1 449 €



Sušička bielizne TWH 780 WP 12740480

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConna@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- programy: bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 409 €



Automatická práčka WVI 880 WCS 125 Gala Edition 12446840

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, EcoFeedback, funkcia Škrvny, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash, automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, osvieženie, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 739 €



Sušička bielizne TWL 680 WP 125 Gala Edition 12448910

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryFresh, DryCare 40, SilenceDrum
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna, EcoFeedback, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny / hodváb, košeľe, konečná úprava parou, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 749 €



Dizajnový rad **ChromeEdition**

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WEA 135 WCS
12740270

- voštinový bubon
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: outdoor, impregnácia, vlna
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636

Odporúčaná predajná cena
919 €



Sušička bielizne TEA 535 WP
12740490

- voštinový bubon
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- programy: bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
999 €



Automatická práčka WED 385 WCS
12740300

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- podstavná práčka
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad, PowerWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: QuickPowerWash, osvetlenie, vlna, predžehlenie parou
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A (-20 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636


Odporúčaná predajná cena
1 199 €



Sušička bielizne TED 645 WP
12740500

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- podstavná sušička
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, DryCare 40, Wash2Dry
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ECO, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 259 €



Automatická práčka WEI 895 WCS 125 Gala Edition
12446830

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, EcoFeedback, funkcia Škvry, LED osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash, automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, periny, vlna, hodváb, čistenie pristroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 919 €



Sušička bielizne TEL 695 WP 125 Gala Edition
12448890

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryCare 40, DryFresh
- SilenceDrum
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna, EcoFeedback, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, konečná úprava hodváb, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš, konečná úprava parou
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 749 €





Automatická práčka so sušičkou WTD 160 WCS

11582390

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 8/5 kg
- ovládanie DirectSensor (biely text)
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- programy: bavlna, ECO 40-60, košeľa, vlna
- odstreďovanie 400–1 500 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637

Odporúčaná predajná cena

1 879 €



Automatická práčka so sušičkou WTR 870 WPM

11588310

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 8/5 kg
- ovládanie M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkcia CapDosing
- SteamCare, funkcia Škvrnny, AllergoWash, osvetlenie bubna
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- špeciálne programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, bavlna hygiena
- odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637

Odporúčaná predajná cena

2 749 €



Automatická práčka so sušičkou WTW 870 WPM

11588300

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 9/6 kg
- ovládanie M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkcia CapDosing
- SteamCare, funkcia Škvrnny, AllergoWash, osvetlenie bubna
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- rozpoznanie množstva naplnenia a odporúčanie dávkovania
- špeciálne programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, bavlna hygiena
- odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 714

Odporúčaná predajná cena

3 099 €





FashionMaster B 4847

11978100

- žehlička s voštinovou štruktúrou
- nadstavec s nepřílnavou plochou
- Steamer pre žehlenie zavesených textílií
- 1-riadkový displej
- 1-2-Lift systém pre jednoduché zloženie a rozloženie prístroja
- funkcia nafúknutia a odsávania vzduchu
- automatické odvápnovanie a preplachovanie
- funkcia Auto-Off a CoolDown
- tlak 4 bar
- š x v x h (mm): 470 x 970 x 1 480

Odporúčaná predajná cena

2 099 €



Mangel' B 990

07222690

- vysoký prítlak 0,35 N/cm²
- široký žehliaci valec s veľkým priestorom na skladanie
- voľba teploty podľa druhu textílie
- nastaviteľná rýchlosť valca
- odkladacia tyč
- automatická ochrana prstov, núdzové odblokovanie
- komfortný sklápací mechanizmus
- š x v x h (mm): 959 x 985 x 380

Odporúčaná predajná cena

1 849 €



Mangel' B 995

07222760

- vysoký prítlak 0,35 N/cm²
- funkcia pary, objem zásobníka pary 0,84 l
- široký žehliaci valec s veľkým priestorom na skladanie
- voľba teploty podľa druhu textílie
- nastaviteľná rýchlosť valca
- odkladacia tyč
- automatická ochrana prstov, núdzové odblokovanie
- komfortný sklápací mechanizmus
- š x v x h (mm): 959 x 985 x 380

Odporúčaná predajná cena

2 099 €





Kartuša UltraPhase 1

11891610

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,4 l na 37 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16 €



Kartuša UltraPhase 1 All in Two

12694950

- dvojzložkový prací prostriedok na všetky druhy textílií
- pre dlhotrvajúcu intenzitu farieb i žiarivo bielu bielizeň
- osviežujúci zážitok z vône Aqua
- obsah: 1,4 l na 37 pracích cyklov
- pre práčky Miele W2 Nova Edition

Odporúčaná predajná cena

16 €



Kartuša UltraPhase 2

12517060

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,4 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16 €



Kartuša UltraPhase Sensitive 1

11682290

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň bez parfumácie a farbív
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,44 l na 36 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

17 €



Kartuša UltraPhase Sensitive 2

11682400

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň bez parfumácie a farbív
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,44 l na 63 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

17 €



Caps Sport

12014080

- balenie 6 kapsúl na športové oblečenie
- neutralizuje nepríjemné pachy
- zachováva žiarivosť farieb
- zachováva tvar textílií, vhodné aj na flísové oblečenie
- obsahuje 6× Sport

Odporúčaná predajná cena

9 €



Caps WoolCare

11485740

- balenie 9 kapsúl na vlnu alebo inú jemnú bielizeň
- špeciálne zloženie s pšeničnými proteínmi a formulou na ochranu farieb
- komponenty chránia vlákna pred splstnatením
- obsahuje 9× WoolCare

Odporúčaná predajná cena

9 €



Caps DownCare

12014020

- balenie 6 kapsúl pre páperové textílie
- zachováva priehľadnosť a elasticitu peria
- efektívne čistenie a šetrná starostlivosť vďaka lanolínu
- perie sa nelepí a ostáva nadýchané
- obsahuje 6× DownCare

Odporúčaná predajná cena

9 €



Caps Booster

11648370

- balenie 6 kapsúl na odolné škvŕny
- pomáha odstrániť i silné znečistenie, ako sú napr. škvŕny od mastnoty alebo ovocia
- vhodné na bielu i farebnú bielizeň
- obsahuje 6× Booster

Odporúčaná predajná cena

9 €



Caps Aqua

11486050

- balenie 9 kapsúl s avivážou Aqua
- vhodné na froté oblečenie
- pre mäkkú a hebkú bielizeň so sviežou vôňou
- obsahuje 9× aviváž

Odporúčaná predajná cena

8 €



Caps Impraprotect

12171140

- balenie 3 kapsúl špeciálneho impregnačného prostriedku na záverečnú úpravu textílií
- impregnuje športové oblečenie proti vlhku, vetru a nečistotám
- zachováva priehľadnosť textílií
- na prvotné ošetrovanie odporúčame špeciálny prostriedok Miele Outdoor
- obsahuje 3× Impraprotect

Odporúčaná predajná cena

17,50 €



Caps Outdoor

12171160

- balenie 6 kapsúl špeciálneho pracieho prostriedku na outdoorové a funkčné oblečenie
- čistí šetrne a efektívne do hĺbky vlákien
- vhodný na membránové textílie
- zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych moderných tkanín
- obsahuje 6× Outdoor

Odporúčaná predajná cena

13 €



UltraWhite

10199820

- prášok na bielu, svetlú a silne znečistenú stálofarebnú bielizeň
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 2,7 kg na 49 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

26,50 €



UltraColor

11979380

- tekutý prací prostriedok na farebnú bielizeň
- obsahuje špeciálnu formulu na ochranu farieb
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,5 l na 27 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16 €



WoolCare

11979200

- tekutý prací prostriedok na vlnu a jemnú bielizeň
- špeciálne zloženie s pšeničnými proteínmi a formulou na ochranu farieb
- zložky chrániace vlákno pred splstnatením
- obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

18 €



Aviváž

11987030

- mimoriadne vhodná na froté bielizeň
- pre mäkkú, hebkú bielizeň a sviežu vôňu
- zabráňuje vzniku elektrostatického náboja pri sušení
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

12 €



Šport 1,5 l

12111990

- špeciálny prací prostriedok na športové oblečenie
- neutralizuje nepríjemné pachy
- šetrne čistí a stará sa o stálosť farieb
- zachováva tvarovú stálosť aj u flísových tkanín
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16 €



Outdoor*

10226340

- špeciálny prací prostriedok na outdoorové a funkčné oblečenie
- čistí šetrne a efektívne do hĺbk vlákien
- vhodný na membránové textílie
- zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych moderných tkanín
- obsah: 250 ml na 13 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16 €



Čistiaci prostriedok TwinDosCare

11171430

- na čistenie dávkovacej jednotky TwinDos
- po dlhšej dobe nepoužívania (cca 2 mesiace)

Odporúčaná predajná cena

15 €



Odvápňovací prostriedok pre práčky a umývačky

10711060

- vhodný na dôkladné vyčistenie prístroja
- odstraňuje vápenaté usadeniny
- vďaka kyseline citrónovej neutralizuje nepríjemné pachy
- použitie podľa potreby 1–3× ročne
- obsah: 250 g (dávka na jedno použitie)

Odporúčaná predajná cena

14 €



Čistiaci prostriedok IntenseClean

10717130

- efektívne čistenie práčky alebo umývačky v prípade, ak je prístroj používaný už dlhšiu dobu
- odstraňuje silné vápenaté usadeniny a zvyšky mastnoty
- odstraňuje nepríjemné pachy
- použitie podľa potreby 1–3× ročne
- obsah: 200 g (dávka na jedno použitie)

Odporúčaná predajná cena

15 €




Vône do sušičky

12021150 / 10234490 / 12023640 / 12026920

- pre sviežu, dlhotrvajúcu vôňu bielizne po dobu až 4 týždňov
- pre príjemne hebkú a voňavú bielizeň
- varianty: Aqua, Nature, Cocoon, DryFresh
- obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklov sušenia

Odporúčaná predajná cena

14 €




Montážna súprava WTV 501

9256130

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- bez pracovnej dosky
- výška 2,5 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena

74 €



Montážna súprava WTV 502

9256140

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- bez pracovnej dosky
- výška 2,5 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

Odporúčaná predajná cena

74 €




Montážna súprava WTV 601

11697960

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- výška 2,5 cm
- pre práčky radu W2 Nova Edition
- kombinácia so sušičkou radu T2 Nova Edition

Odporúčaná predajná cena

74 €



Montážna súprava WTV 511

9351780

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- so zásuvkou a pracovnou doskou
- výška 12 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena

263 €



Montážna súprava WTV 512

9351790

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- so zásuvkou a pracovnou doskou
- výška 12 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

Odporúčaná predajná cena

263 €




Montážna súprava WTV 611

11697970

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- dostatok miesta v zásuvke s funkciou Push-Pull
- výška 14,5 cm
- pre práčky radu W2 Nova Edition
- kombinácia so sušičkou radu T2 Nova Edition

Odporúčaná predajná cena

279 €



Kôš do sušičky bielizne TRK 555 / 655

9614800 / 12510530

- pre sušenie textílií, ktoré môžu byť sušené v sušičke, ale je pre ne lepšie, keď sa neotáčajú v bubne (napr. obuv, plyšové hračky)
- pre sušičky radu T1 / T2

Odporúčaná predajná cena

94 €



Podstavec so zásuvkou WTS 510

9322300

- veľkorysý úložný priestor napr. na prac. prostriedky
- vhodný pre samostatne stojacu práčku alebo sušičku
- výška 35 cm
- pre práčky radu W1 a sušičky radu T1

Odporúčaná predajná cena

665 €



Prázdny zásobník 1 / 2

10223070 / 10223120

- doplniteľný zásobník s objemom 1,5 l pre práčky W1 TwinDos
- na dávkovanie iných tekutých prac. prostriedkov
- pre možnosť využitia je nutné zakúpiť oba zásobníky

Odporúčaná predajná cena

36 €



Nadstavec na tekuté prac. prostriedky EFW 100

11221580

- na optimálne dávkovanie pri praní s predpraním alebo časovou predvolbou
- pre práčky W1 a práčky so sušičkou WT1 od januára 2020
- ideálne pre prístroje s TwinDos pre špeciálne prac. prostriedky
- na použitie do priehradky na hlavné pranie

Odporúčaná predajná cena

21 €



Dvojitá prípojka odpadu so spätnou klapkou CZGIE001

94500131

- na pripojenie odpadu z práčky a sušičky do jedného podomietkového sifónu

Odporúčaná predajná cena

26 €



Adaptér odtoku vody WTDA 600

12539980

- spoločná prípojka vypúšťania vody a odvodu kondenzovanej vody
- žiadny návrat vody do sušičky vďaka guľovému ventilu
- vhodné na použitie vo všetkých práchach a sušičkách Miele

Odporúčaná predajná cena

36 €

Miele s.r.o.

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Miele Experience Center

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 643 531

**Zákaznícka servisná linka**

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet / e-shop

www.miele.sk

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg