

Miele

Prístroje starostlivosti o bielizeň

Prehľad sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydanie september 2024

1899



2024

125 rokov kvality Miele

125
Years



TwinDos

Exkluzívne v Miele Úspora pracích prostriedkov až 30 %

Dosiahnite vždy tie najlepšie výsledky prania: vďaka inovatívnemu dávkovaciemu systému TwinDos. Integrovaný prací prostriedok UltraPhase 1 a UltraPhase 2 je dávkovaný v optimálnom množstve a v správny okamžik počas procesu prania úplne automaticky.

Žiadny iný tekutý prací prostriedok nevyperie bielu aj farebnú bielizeň tak dôkladne ako dvojfázový systém od Miele. Dôvodom je, že bežné tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlo, pretože by ich ostatné zložky zničili. Bielidlo je však nutné k odstráneniu odolných škvŕn. Vďaka oddelenému skladovaniu a dávkovaniu pracieho prostriedku Miele UltraPhase 1 a 2 sa dá so systémom TwinDos používať bielidlo. Účinné látky v pracom prostriedku UltraPhase 1 rozpúšťajú nečistoty a odstraňujú škvŕny napríklad od oleja a mastnoty, proteínov a škrobu.

<p>www.hohenstein.com</p> <p>HOHENSTEIN INSTITUTE</p> <p>Overená KVALITA</p> <p>C. CERTIFIKÁTU: HL 13.2.10991</p> <p>AUTOMATICKÝ 2-FÁZOVÝ DÁVKOVACÍ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> › Odstránenie škvŕn › Belosť › Účinnosť proti zašedzeniu › Presnosť dávkovania 	<p>Competence in Textiles · Worldwide</p>
	<p>Porovnávali sa proklamované vlastnosti automatického 2-fázového dávkovacieho systému so značkovým tekutým pracím prostriedkom Miele UltraPhase 1 a UltraPhase 2 pri rôznych teplotách.</p> <p>Pri teplote 40 °C bolo testované odstránenie škvŕn pracím prostriedkom na farebnú bielizeň, pri teplote 60 °C odstránenie škvŕn, belosť a účinnosť proti zašedzeniu s použitím univerzálneho pracieho prostriedku.</p> <p>Presnosť dávkovania bola potvrdená nezávisle od teploty vody.</p> <p>www.hohenstein.com</p>



Institut Hohenstein preveroval vlastnosti automatického dvojfázového dávkovacieho systému v spojení s pracími prostriedkami Miele UltraPhase 1 a UltraPhase 2. Boli potvrdené vynikajúce účinky prania v oblasti odstraňovania škvŕn, stupňov belosti, účinkov proti šednutiu bielizne a presnosti dávkovania.

S prostriedkom UltraPhase 2 sa do procesu prania pridáva v optimálnom okamžiku bielidlo, ktoré odstraňuje odolné škvŕny napríklad od kávy, čaju, ovocných štiav alebo červeného vína.

PowerWash

Exkluzívne v Miele Dôkladné, rýchle a energeticky úsporné pranie

Vynikajúcu energetickú účinnosť práčok Miele W1 so systémom PowerWash potvrdil Öko-Institut e. V. V každodenných podmienkach¹⁾ perie Miele v závislosti od programu až o 40 % rýchlejšie a ušetrí súčasne až 25 % elektrickej energie v porovnaní s prístrojmi iných známych výrobcov, ktoré majú najvyššiu energetickú účinnosť – a to s najlepším výsledkom prania.

 **Öko-Institut e.V.**
Institut für angewandte Ökologie
Institute for Applied Ecology



1) Bežné podmienky: programový mix programov: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnosť náplne 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C, ľahko ošetrovateľné 40 °C (hmotnosť náplne 4 kg)



SingleWash

Exkluzívne v Miele Účinné riešenie pre jednotlivé kusy oblečenia: prístroj upraví dĺžku programu, spotrebu vody a elektrickej energie optimálne podľa naplnenia do 1 kg. Pranie jednotlivých kusov oblečenia nebolo ešte nikdy tak rýchle a úsporné.

QuickPowerWash

Exkluzívne v Miele S programom QuickPowerWash máte bielizeň čistú za 49 minút, a to s rovnakým výsledkom ako v štandardnom dvojhodinovom programe.

Potvrdené wfk:
QuickPowerWash – účinnosť prania A iba za 49 minút



CapDosing

Exkluzívne v Miele Jednoduché dávkovanie – perfektné výsledky

Radi by ste dosiahli perfektné výsledky prania taktiež u textílií vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, ako je napr. vlnené či športové oblečenie – a to prakticky bez námahy? Pre tieto prípady ponúkame Miele Caps. Tieto malé kapsuly stačí jednoducho vložiť do priehradky na aviváž. Práčka Miele uvoľní obsah kapsuly počas procesu prania v ten správny okamžik úplne automaticky.



Patentovaný voštinový bubon pre maximálnu šetrnosť k bielizni

Exkluzívne v Miele Jedinečná štruktúra bubna zaručuje jemné, šetrné a kvalitné pranie a sušenie aj tých najnáročnejších textílií. Vaša bielizeň tak zostane dlho ako nová.



Funkcia AddLoad

Funkcia AddLoad umožňuje kedykoľvek pridať alebo vybrať bielizeň bez ohľadu na to, či je proces prania alebo sušenia už spustený. Ak svieti táto možnosť na displeji, dajú sa otvoriť dverka a vložiť aj viac kusov bielizne. Doplnenie bielizne je možné takmer po celú dobu trvania pracieho programu, tak je možné pridať bielizeň napr. len počas plákania či odstreďovania.



Najvyššia trieda účinnosti kondenzácie

Dôležité kritérium kvality pre sušičku bielizne je tesnosť. Čím menej vlhkého teplého vzduchu z prístroja uniká, tým vyšší je účinok kondenzácie. Vysoká strata vlhkosti v malých priestoroch je mimoriadne nepríjemná, pretože kondenzát môže vyvolať vznik plesní na stenách. Sušičky Miele spadajú do najlepšej triedy účinnosti kondenzácie A a sú navyše o 50 % efektívnejšie, než je vyžadované.

DryCare 40

Usuší (takmer) čokoľvek! Všetky kusy oblečenia, ktoré je možné prať na 40 °C je možné usušiť v sušičke bez najmenších starostí. Počas cyklu sušenia sa teplota vzduchu v sušičke zníži, aby nedošlo k poškodeniu jemných kusov bielizne. Extrémne jemné sušenie.



FragranceDos

Exkluzívne v Miele FragranceDos zahalí bielizeň počas sušenia do vašej obľúbenej vône. Tak bude bielizeň nielen príjemne hebká, ale tiež krásne prevoňaná.



EcoSpeed

S funkciou EcoSpeed usušíte bielizeň rýchlo, a pritom úsporne. Pri plnom naplnení sa s funkciou EcoSpeed skráti doba sušenia o 20 minút. Pokiaľ sušíte menšie množstvo bielizne, ušetríte cca 10 % času sušenia.



PowerFresh

Systematické osvieženie pre vaše textílie. Novinka pre suché a vlhké textílie. Voliteľná možnosť pre mnoho programov. Ešte účinnejšia redukcia zápachu vďaka pare. Perfektné výsledky v kombinácii s flakónom Miele DryFresh.



Technológia EcoDry

Exkluzívne v Miele Jedinečná kombinácia filtračného systému a bezúdržbového výmenníka tepla udržuje spotrebu elektrickej energie a dobu trvania programu na stále rovnako nízkej úrovni po celú dobu životnosti sušičky.



PerfectDry

Exkluzívne v Miele Na stupeň presné sušenie vďaka zohľadneniu tvrdosti vody: PerfectDry rozpozná obsah vápnika vo vode a zodpovedajúcim spôsobom upraví proces sušenia. Nemusíte sa tak obávať, že by vaša bielizeň zostala vlhká alebo by bola naopak presušená.



SilenceDrum

Sušenie je teraz ešte tichšie! Pridané izolačné pásy znižujú hluk gombíkov a zipsov v bubne. Subjektívne vnímanie hluku je znížené takmer o polovicu. Sušenie sa preto pre vašu domácnosť stáva ešte pohodlnejšie.

Vynikajúca kvalita a dlhá životnosť

Exkluzívne v Miele Práčky a sušičky Miele sú testované na životnosť až 20 rokov. Základom kvality Miele sú vysoké požiadavky na použité materiály a spracovanie. Iba takto môžu prístroje obstáť v prísnych záťažových testoch Miele.

Dizajnový rad **WhiteEdition**

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WWD 020 WCS*

11810060

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: impregnácia, košeľe, vlna
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Odporúčaná predajná cena
1 079 €



Sušička bielizne TWC 220 WP*

11840310

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 079 €



Automatická práčka WWD 164 WCS*

12137050

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: košeľe
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Odporúčaná predajná cena
1 139 €



Sušička bielizne TWC 364 WP*

12137080

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, LED osvetlenie bubna
- programy: bavlna, bavlna Eco, bavlna s šípkou, jemná bielizeň, posteľná bielizeň, expres, košeľe, konečná úprava vlny, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 139 €



Automatická práčka WWB 380 WCS 125 Edition*

12446760

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- systém PowerWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: osvieženie, košeľe, vlna, QuickPowerWash (49 min.)
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Odporúčaná predajná cena
1 229 €



Sušička bielizne TWC 660 WP 125 Edition*

12448900

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh, DryCare 40
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 229 €



Automatická práčka WWS 680 WCS 125 Edition*

12446770

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (žltý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos (len s prostriedkami UP1+2)
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: osvieženie, vlna, košele
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 229 €



Sušička bielizne TWD 260 WP*

11840330

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 219 €



Automatická práčka WWS 660 WCS*

11363410

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 449 €

Automatická práčka WWS 360 WCS*

11363400

- rovnaká výbava ako WWS 660, avšak nemá automatické dávkovanie TwinDos
- navyše: systém PowerWash, program QuickPowerWash (49 min.), SingleWash



Odporúčaná predajná cena
1 449 €



Sušička bielizne TWF 760 WP*

11840510

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (biely text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košele, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena
1 329 €



Dizajnový rad WhiteEdition

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WWI 880 WCS 125 Gala Edition*

12446840

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, Eko informácie, funkcia Škvrny, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 799 €



Sušička bielizne TWL 680 WP 125 Gala Edition*

12448910

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny/hodváb, košeľe, konečná úprava parou, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
1 719 €



Automatická práčka WWR 860 WPS

11363590

- voštinový bubon
- ovládanie M Touch, asistent prania, WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- ukazovateľ denného času, Eko informácie, funkcia Škvrny, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, športová bielizeň, športová obuv, outdoor, impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
2 039 €



Sušička bielizne TWR 780 WP

11840530

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie M Touch, asistent sušenia, WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- SteamFinish, FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- ukazovateľ denného času, osvetlenie bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny/hodváb, bavlna hygiena, košeľe, SteamFinish, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++ (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
2 489 €



Automatická práčka WWV 980 WPS

10991970

- voštinový bubon
- ovládanie M Touch, asistent prania, WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad, SteamCare, AllWater
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- ukazovateľ denného času, Eko informácie, funkcia Škvrny, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, športová bielizeň, športová obuv, outdoor, impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
2 859 €



Sušička bielizne TWV 780 WP

11840540

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie M Touch, asistent sušenia, WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- SteamFinish, FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- ukazovateľ denného času, osvetlenie bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny/hodváb, bavlna hygiena, košeľe, SteamFinish, expres, jeans, posteľná bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnosť zmeny závesu dvierok
- trieda energetickej účinnosti A+++ (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**
- **darček voucher na kôš do sušičky zadarmo**

Odporúčaná predajná cena
2 859 €



Dizajnový rad **ChromeEdition**

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WEA 035 WCS*

11507280

- voštinový bubon
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: outdoor, impregnácia, vlna
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti B
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Odporúčaná predajná cena

899 €



Automatická práčka WCA 030 WCS*

11507290

- rovnaká výbava ako WEA 035, avšak dverka obsidián čierna s bielym kruhom



Odporúčaná predajná cena

899 €



Sušička bielizne TCA 230 WP*

11840270

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie EasyControl (žltý text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena

959 €



Automatická práčka WED 035 WCS*

11810050

- voštinový bubon
- ovládanie DirectSensor (biely text)
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času
- špeciálne programy: impregnácia, košeľe, vlna
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Odporúčaná predajná cena

1 079 €



Sušička bielizne TEC 235 WP*

11840290

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (biely text)
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, expres, jeans, posteľná bielizeň, impregnácia, predžehlenie, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena

1 079 €

Dizajnový rad ChromeEdition

Odporúčané kombinácie práčok a sušičiek



Automatická práčka WEB 395 WCS 125 Edition*

12446750

- voštinový bubon
- funkcia CapDosing, AddLoad
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, zvuková signalizácia
- programy: QuickPowerWash, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, vlna, košeľe, expres 20, tmavé/jeans, osvieženie, ECO 40-60
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636



Odporúčaná predajná cena

1 359 €



Sušička bielizne TEC 675 WP 125 Edition*

12448880

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, teplý vzduch / DryFresh, expres, jeans, postelňa bielizeň, impregnácia, teplý vzduch
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena

1 119 €



Automatická práčka WEG 675 WCS*

11363330

- voštinový bubon
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 400, ProfiEco motor
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636



Odporúčaná predajná cena

1 499 €



- **darček voucher na sadu pracích prostriedkov UltraPhase až na pol roka prania zadarmo**



Sušička bielizne TEF 775 WP*

11840490

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie DirectSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- programy: bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, teplý vzduch / DryFresh, expres, jeans, postelňa bielizeň, impregnácia, teplý vzduch
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**



Odporúčaná predajná cena

1 329 €



Automatická práčka WEI 895 WCS 125 Gala Edition*

12446830

- voštinový bubon
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- max. počet otáčok 1 600, ProfiEco motor
- funkcia CapDosing, AddLoad
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, Eko informácie, funkcia Škrvny, osvetlenie bubna, zvuková signalizácia
- špeciálne programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, perie, periny, záclony, vankúš, vlna, hodváb, čistenie prístroja
- samočistiaci zásobník AutoClean
- trieda energetickej účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636



Odporúčaná predajná cena

1 879 €



- **darček voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**



Sušička bielizne TEL 695 WP 125 Gala Edition*

12448890

- voštinový bubon, objem 120 l
- ovládanie ComfortSensor (biely text), WiFiConn@ct
- systém sušenia PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryCare 40, DryFresh
- SilenceDrum
- časová predvoľba, indikácia zostávajúceho času, osvetlenie bubna, Eko informácie, zvuková signalizácia
- programy: automatika plus, bavlna, ľahko ošetrovateľné, jemná bielizeň, konečná úprava vlny, košeľe, SteamFinish, EcoSpeed, expres, jeans, postelňa bielizeň, športová bielizeň, outdoor, impregnácia, vankúš, predžehlenie, teplý vzduch, studený vzduch, program kôš
- integrovaný odvod kondenzátu
- trieda energetickej účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 636
- **darček voucher na vôňu do sušičky zadarmo**
- **predĺžená záruka o 125 týždňov zadarmo**



Odporúčaná predajná cena

1 719 €



Automatické práčky so sušičkou



Automatická práčka so sušičkou WTD 160 WCS*

11582390

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 8/5 kg
- ovládanie DirectSensor (biely text)
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- programy: bavlna, ECO 40-60, košeľa, vlna
- odstreďovanie 400–1 500 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 637



Odporúčaná predajná cena
1 839 €



Automatická práčka so sušičkou WTR 870 WPM

11588310

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 8/5 kg
- ovládanie M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkcia CapDosing
- SteamCare, funkcia Škrvny, AllergoWash, osvetlenie bubna
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- špeciálne programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, bavlna hygiena
- odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 637



Odporúčaná predajná cena
2 689 €



Automatická práčka so sušičkou WTW 870 WPM

11588300

- voštinový bubon
- kapacita pri praní/sušení: 9/6 kg
- ovládanie M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkovanie TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkcia CapDosing
- SteamCare, funkcia Škrvny, AllergoWash, osvetlenie bubna
- automatické vyplachovanie filtra na zachytávanie vlákien
- rozpoznanie množstva naplnenia a odporúčanie dávkovania
- špeciálne programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnácia, vankúš, bavlna hygiena
- odstreďovanie 400–1 600 ot./min.
- trieda energetickej účinnosti D (celý cyklus) / A (len pranie)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 714



Odporúčaná predajná cena
3 019 €





FashionMaster B 4847

11978100

- žehlička s voštinovou štruktúrou
- nadstavec s nepřílnavou plochou
- Steamer pre žehlenie zavesených textílií
- 1-riadkový displej
- 1-2-Lift systém pre jednoduché zloženie a rozloženie prístroja
- funkcia nafúknutia a odsávania vzduchu
- automatické odvápnovanie a preplachovanie
- funkcia Auto-Off a CoolDown
- tlak 4 bar
- š × v × h (mm): 470 × 970 × 1 480



Odporúčaná predajná cena

2 039 €



Mangel B 995

07222760

- vysoký prítlak 0,35 N/cm²
- funkcia pary, objem zásobníka pary 0,84 l
- široký žehliaci valec s veľkým priestorom na skladanie
- voľba teploty podľa druhu textílie
- nastaviteľná rýchlosť valca
- odkladacia tyč
- automatická ochrana prstov, núdzové odblokovanie
- komfortný sklápací mechanizmus
- š × v × h (mm): 959 × 985 × 380



Odporúčaná predajná cena

2 039 €





Kartuša UltraPhase 1

11891610 / 12513010

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,4 l na 37 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16,00 €



Kartuša UltraPhase 2

11891810 / 12517060

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,4 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

16,00 €



Kartuša UltraPhase Sensitive 1

11682290

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň bez parfumácie a farbív
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,44 l na 36 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

17,00 €



Kartuša UltraPhase Sensitive 2

11682400

- dvojzložkový prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň bez parfumácie a farbív
- vďaka automatickému dávkovaniu nehrozí nadmerné dávkovanie
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,44 l na 63 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena

17,00 €



Caps Sport

12014080

- balenie 6 kapsúl na športové oblečenie
- neutralizuje nepríjemné pachy
- zachováva žiarivosť farieb
- zachováva tvar textílií, vhodné aj na flísové oblečenie
- obsahuje 6x Sport

Odporúčaná predajná cena

9,00 €



Caps WoolCare

11485740

- balenie 9 kapsúl na vlnu alebo inú jemnú bielizeň
- špeciálne zloženie s pšeničnými proteínmi a formulou na ochranu farieb
- komponenty chrániace vlákna pred splstnatením
- obsahuje 9x WoolCare

Odporúčaná predajná cena

9,00 €



Caps DownCare

12014020

- balenie 6 kapsúl pre páperové textílie
- zachováva priehľadnosť a elasticitu peria
- efektívne čistenie a šetrná starostlivosť vďaka lanolínu
- perie sa nezlepjuje a ostáva nadýchané
- obsahuje 6x DownCare

Odporúčaná predajná cena

9,00 €



Caps Booster

11648370

- balenie 6 kapsúl na odolné škvŕny
- pomáha odstrániť i silné znečistenie, ako sú napr. škvŕny od mastnoty alebo ovocia
- vhodné na bielu i farebnú bielizeň
- obsahuje 6x Booster

Odporúčaná predajná cena

9,00 €



Caps Aqua

11486050

- balenie 9 kapsúl s avivážou Aqua
- vhodné na froté oblečenie
- pre mäkkú a hebkú bielizeň so sviežou vôňou
- obsahuje 9x aviváž

Odporúčaná predajná cena

8,00 €



Caps Impraprotect

12171140

- balenie 3 kapsúl špeciálneho impregnačného prostriedku na záverečnú úpravu textílií
- impregnuje športové oblečenie proti vlhku, vetru a nečistotám
- zachováva priehľadnosť textílií
- na prvotné ošetrovanie odporúčame špeciálny prostriedok Miele Outdoor
- obsahuje 3x Impraprotect

Odporúčaná predajná cena

17,50 €



Caps Outdoor

12171160

- balenie 6 kapsúl špeciálneho pracieho prostriedku na outdoorové a funkčné oblečenie
- čistí šetrne a efektívne do hĺbky vlákien
- vhodný na membránové textílie
- zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych moderných tkanín
- obsahuje 6x Outdoor

Odporúčaná predajná cena

13,00 €



UltraWhite

10199820

- prášok na bielu, svetlú a silne znečistenú stálofarebnú bielizeň
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 2,7 kg na 49 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
26,50 €



UltraColor

11979380 / 12514960

- tekutý prací prostriedok na farebnú bielizeň
- obsahuje špeciálnu formulu na ochranu farieb
- vynikajúca schopnosť odstraňovania škvŕn aj pri nízkych teplotách
- obsah: 1,5 l na 27 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
16,00 €



WoolCare

11979200

- tekutý prací prostriedok na vlnu a jemnú bielizeň
- špeciálne zloženie s pšeničnými proteínmi a formulou na ochranu farieb
- zložky chrániace vlákno pred splstnatením
- obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
18,00 €



Aviváž

11987030

- mimoriadne vhodná na froté bielizeň
- pre mäkkú, hebkú bielizeň a sviežu vôňu
- zabráňuje vzniku elektrostatického náboja pri sušení
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
12,00 €



Šport 1,5 l

12111990

- špeciálny prací prostriedok na športové oblečenie
- neutralizuje nepríjemné pachy
- šetrne čistí a stará sa o stálosť farieb
- zachováva tvarovú stálosť aj u flísových tkanín
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
16,00 €



Outdoor*

10226340

- špeciálny prací prostriedok na outdoorové a funkčné oblečenie
- čistí šetrne a efektívne do hĺbky vlákien
- vhodný na membránové textílie
- zachováva funkčné vlastnosti špeciálnych moderných tkanín
- obsah: 250 ml na 13 pracích cyklov

Odporúčaná predajná cena
16,00 €



Čistiaci prostriedok TwinDosCare

11171430

- na čistenie dávkovacej jednotky TwinDos
- po dlhšej dobe nepoužívania (cca 2 mesiace)

Odporúčaná predajná cena
15,00 €



Odvápňovací prostriedok pre práčky a umývačky

10131060

- vhodný na dôkladné vyčistenie prístroja
- odstraňuje vápenaté usadeniny
- vďaka kyseline citrónovej neutralizuje nepríjemné pachy
- použitie podľa potreby 1–3× ročne
- obsah: 250 g (dávka na jedno použitie)

Odporúčaná predajná cena
14,00 €



Čistiaci prostriedok IntenseClean

10717130

- efektívne čistenie práčky alebo umývačky v prípade, ak je prístroj používaný už dlhšiu dobu
- odstraňuje silné vápenaté usadeniny a zvyšky mastnoty
- odstraňuje nepríjemné pachy
- použitie podľa potreby 1–3× ročne
- obsah: 200 g (dávka na jedno použitie)

Odporúčaná predajná cena
15,00 €




Vône do sušičky

12021150 / 10234490 / 12023640 / 12026920 / 12518090

- pre sviežu, dlhotrvajúcu vôňu bielizeň po dobu až 4 týždňov
- pre príjemne hebkú a voňavú bielizeň
- varianty: Aqua, Nature, Cocoon, DryFresh a Edition 125
- obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklov sušenia

Odporúčaná predajná cena
14,00 €




Montážna súprava WTV 501

9256130

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- bez pracovnej dosky
- výška 2,5 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena

72,00 €




Montážna súprava WTV 502

9256140

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- bez pracovnej dosky
- výška 2,5 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

Odporúčaná predajná cena

72,00 €



Montážna súprava WTV 511

9351780

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- so zásuvkou a pracovnou doskou
- výška 12 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 ChromeEdition

Odporúčaná predajná cena

257,00 €



Montážna súprava WTV 512

9351790

- pre vežové usporiadanie práčky so sušičkou
- so zásuvkou a pracovnou doskou
- výška 12 cm
- pre práčky radu W1
- kombinácia so sušičkou radu T1 WhiteEdition

Odporúčaná predajná cena

257,00 €



Kôš do sušičky bielizne TRK 555

9614800

- pre sušenie textílií, ktoré môžu byť sušené v sušičke, ale je pre ne lepšie, keď sa neatáčajú v bubne (napr. obuv, plyšové hračky)
- pre sušičky radu T1

Odporúčaná predajná cena

92,00 €



Podstavec so zásuvkou WTS 510

9322300

- veľkorysý úložný priestor napr. na pracie prostriedky
- vhodný pre samostatne stojacu práčku alebo sušičku
- výška 35 cm
- pre práčky radu W1 a sušičky radu T1

Odporúčaná predajná cena

649,00 €



Prázdny zásobník 1

10223070

- doplniteľný zásobník s objemom 1,5 l pre práčky W1 TwinDos
- na dávkovanie iných tekutých pracích prostriedkov
- pre možnosť využitia je nutné zakúpiť i zásobník 2

Odporúčaná predajná cena

36,00 €



Prázdny zásobník 2

10223120

- doplniteľný zásobník s objemom 1,5 l pre práčky W1 TwinDos
- na dávkovanie iných tekutých pracích prostriedkov
- pre možnosť využitia je nutné zakúpiť i zásobník 1

Odporúčaná predajná cena

36,00 €



Nadstavec na tekuté pracie prostriedky EFW 100

11221580

- na optimálne dávkovanie pri praní s predpraním alebo časovou predvoľbou
- pre práčky W1 a práčky so sušičkou WT1 od januára 2020
- ideálne pre prístroje s TwinDos pre špeciálne pracie prostriedky
- na použitie do priehradky na hlavné pranie

Odporúčaná predajná cena

20,00 €



Dvojitá prípojka odpadu so spätnou klapkou CZGIE001

94500131

- na pripojenie odpadu z práčky a sušičky do jedného podomietkového sifónu

Odporúčaná predajná cena

28,00 €

Miele s.r.o.

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Miele Experience Center

Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 643 531

Miele Center Bratislava

Komplex River Park
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Tel.: 02/32 113 512

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet / e-shop

www.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda, Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg