

Miele専用洗剤・お手入れ用品

2022 Feb

食器洗い機用洗剤・乾燥仕上げ剤・お手入れ剤

PowerDisk All in 1 **¥10,780(税込)**
6個入りセット **¥9,800(税抜)**



AutoDos搭載食器洗い機の洗浄性を高める専用洗剤の6個入りのお得なセット。リンスエイドやガラス保護成分、汚れをしっかりと落とす活性酸素配合。1個につき約20回分*の洗剤を自動投入します>(*ECOプログラム使用時)。

- 内容量:400g×6個
- 対象機種:Miele AutoDos搭載食器洗い機専用

*1個入り(400g)も販売しております。

PowerDisk All in 1 **¥1,980(税込)**
(400g) **¥1,800(税抜)**

食器洗い機 庫内洗浄剤 (ディッシュクリーン) **¥1,760(税込)**
¥1,600(税抜)



食器洗い機お手入れ用。(軽い汚れ)

- キャップをはずし、上段バスケットにさかさまに立て、55°Cの標準プログラムで食器をいれずに使用します。食器洗い機のおいことや軽い汚れを除去し、パッキンを柔軟に保ちます。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度にもよりますが、機械のコンディションを最適に保つため年に4~5回のご使用をおすすめします。
- 内容量:160g

UltraTabs All in 1 **¥3,960(税込)**
食器洗い機タブレット洗剤 **¥3,600(税抜)**



ミーレ食器洗い機のパフォーマンスを最大化するために洗剤メーカーと共同開発されたタブレット洗剤です。低温でも頑固な汚れを取り除き、ガラスも保護しながら洗浄します。

- 水溶性素材でラッピングされているため袋を開けずにそのまま洗剤ケースにいれて、ふたをしてご使用ください。
- 内容量:60個入り

庫内洗浄剤 (インテンスクリーン) **¥1,760(税込)**
¥1,600(税抜)



食器洗い機お手入れ用。(ひどい汚れ)

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄またはPots&Pans75°C(インテンシブ75°C)のプログラムを使用します。庫内の油分や、ひどい汚れを強力に除去し、機械の性能を保ちます。
- 1回につき1本使用。年に1~3回の使用をおすすめします。
- ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:200g

乾燥仕上げ剤「リンスエイド」 **¥2,750(税込)**
※洗剤ではありません。 **¥2,500(税抜)**



食器に負荷をかけない余熱乾燥を促進するだけでなく、水滴跡やくもりを防いで美しく仕上げます。

- 乾燥仕上げ剤のケースが満たされるまで、投入口にゆっくりと流し込んでください。投入後はしっかりとケースのふたをしめてください。
- 内容量:500mL

カルキ除去剤 (ディスケーラー) **¥1,430(税込)**
¥1,300(税抜)



食器洗い機カルキ除去用。

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄またはPots&Pans75°C(インテンシブ75°C)のプログラムを使用します。こびりついたカルキを強力に洗浄。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度に応じて、年1~3回洗浄してください。
- ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:250g

●食器洗い機の場合

	食器洗い機 庫内洗浄剤 (ディッシュクリーン)	庫内洗浄剤 (インテンスクリーン)	カルキ除去剤 (ディスケーラー)
におい	○	○	—
軽い汚れ	○	—	—
ひどい汚れ	—	○	—
油分	—	○	—
軽いカルキ除去	○	○	—
ひどいカルキ除去	—	—	○
パッキンを柔軟に保つ	○	—	—
使用目安回数	4~5回/年	1~3回/年	1~3回/年

洗濯機・洗濯乾燥機用洗剤・お手入れ剤

ウルトラホワイト(パウダー・洗濯洗剤)

¥3,300(税込)
¥3,000(税抜)



白物用洗濯洗剤(パウダー)。衣類の光沢を保護しながら、白さをさらに明るくし、清潔感をよみがえらせます。

- ・白または淡色の衣類、ひどい汚れが付着しているもの用。
- ・ウールやシルク、アウトドア衣類の素材には不向きです。
- ・蛍光増白剤を含んでいるため、生成りやパステルカラー、黒や鮮やかな色の衣類には不向きです。

- ご使用量の目安:洗濯物量4kgの普通の汚れの場合、40g(付属計量カップ半分)。
- 内容量:2.5kg

ウルトラカラー(パウダー・洗濯洗剤)

¥3,300(税込)
¥3,000(税抜)



色物用洗濯洗剤(パウダー)。低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合。鮮やかな色を保護し、衣服の柔らかい風合いを残しながら、かすかなシトラスフルーツとラベンダーの香りがします。

- ・色物および濃色衣類用。
- ・ウールやシルクには不向きです。

- ご使用量の目安:洗濯物量4kgの普通の汚れの場合、40g(付属計量カップ半分)。
- 内容量:1.8kg

※在庫限り

ウルトラカラー(リキッド・洗濯洗剤)

¥3,300(税込)
¥3,000(税抜)



色物用液体洗濯洗剤。低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合。鮮やかな色を保護し、衣服の柔らかい風合いを残しながら、かすかなシトラスフルーツとラベンダーの香りがします。

- ・色物および濃色衣類用。
- ・ウールやシルクには不向きです。

- ご使用量の目安:洗濯物量4.5kgの普通の汚れの場合、55mL(キャップ1.3杯)。
- 内容量:2.0L

ウールケア(洗濯洗剤)

¥2,860(税込)
¥2,600(税抜)



ウールやカシミアのセーターやスカーフ、シルク製品などの手洗い可能な布地に適した液体洗剤。光学的光沢剤や漂白剤を含まず、小麦プロテインが、デリケートな服の色を長く保ちます。

- ご使用量の目安:洗濯物量2.0kgの普通の汚れの場合、48mL(キャップ1.2杯)。
- 内容量:1.5L

ファブリックコンディショナー(柔軟剤)

¥1,870(税込)
¥1,700(税抜)



衣類を風合いよく、柔らかく仕上げ、長持ちさせる柔軟剤。乾燥機で乾かす際の静電気を防止します。さわやかで自然な香り。

- ・スポーツウェア、ダウンジャケット、アウトドア衣類には適していません。

- ご使用量の目安:通常30mL(キャップ0.75杯)を柔軟剤投入口に流し込んでご使用ください。
- 内容量:1.5L



※画像は一部日本仕様とは異なります。

アウトドア(洗濯洗剤)

¥2,420(税込)
¥2,200(税抜)



アウトドアウェアの繊細な生地の皮膜を保護、ケアする液体洗剤。

・ゴアテックス®、シンパテックス®またはウィンドストッパー®皮膜を使ったジャケットやズボンなどのアウトドア繊維製品用。

- ご使用量の目安:通常19mL(キャップ0.5杯)。
- 内容量:250mL(約13回分)

撥水剤 ※洗濯洗剤ではありません。

¥2,860(税込)
¥2,600(税抜)



繊維の弾力性と通気性を保ちつつ、大切な衣類を水分、風、汚れから保護します。

・耐水性・耐風性品質のスポーツウェア/アウトドア用品のお手入れおよびテーブルリネンの特別な撥水加工用。

- ご使用量の目安:通常57mL(キャップ1.5杯)。
- 内容量:250mL(約4回分)

庫内洗浄剤(インテンスクリーン)

¥1,760(税込)
¥1,600(税抜)



洗濯機・洗濯乾燥機お手入れ用。(ひどい汚れ)

- 庫内がカラの状態、予備洗いなしのコットン60°C以上のプログラムを選び、運転します。洗濯ドラムを簡単にお手入れでき、頑固な汚れや不快なおいを取り除きます。
- 1回につき1本使用。年に1~3回の使用をおすすめします。
- ミール食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:200g

カルキ除去剤(ディスケーラー)

¥1,430(税込)
¥1,300(税抜)



洗濯機・洗濯乾燥機カルキ除去用。

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄または予備洗いなしの90°C以上のプログラムを選び、運転します。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度に応じて、年1~3回洗浄してください。
- ミール食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:250g

コーヒーマシン・調理機器等お手入れ

コーヒーマシン用洗浄カートリッジ **¥14,300(税込)**
AutoCleaner **¥13,000(税抜)**

NEW



コーヒーマシンCVA784x用。抽出ユニットの油分除去、ミルクパイプ洗浄用。

- 抽出ユニットから残留物を強力に除去
- ミルクパイプも洗浄
- 4個入り(約1年)

コーヒーマシン用 **¥14,300(税込)**
カルキ除去カートリッジ **¥13,000(税抜)**

NEW



コーヒーマシンCVA784x用。自動カルキ除去用。

- 沈殿物やカルキの徹底的な除去
- 優しいカルキ除去で効果的に洗浄
- 1個入り(約1年)

カルキ除去剤 **¥2,310(税込)**
¥2,100(税抜)



エスプレッソマシン・スチームクッカー・スチームオープン・モイスチャープラス機能付オープンのカルキ除去用。

- エスプレッソマシン:1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- スチームクッカー:1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- スチームオープン:1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- モイスチャープラス機能付オープン:1回の洗浄につき、1個のタブレットを使用します。
- 内容量:50g×6個

エスプレッソマシン用洗浄剤 **¥2,310(税込)**
¥2,100(税抜)



グラインダー式エスプレッソマシンの抽出ユニットの油分除去や、ネスプレッソカプセル式のカプセルプレート洗浄するタブレットです。

- 1回の洗浄につき、1個の錠剤を使用します。
- 内容量:2.8g×10個

エスプレッソマシン **¥3,850(税込)**
ミルクパイプ用洗剤 **¥3,500(税抜)**



グラインダー式エスプレッソマシンのミルクパイプ用洗浄剤。ミルクシステムを適切に保つためのミレ独自の配合により、毎回理想的な泡やホットミルクを作ります。日常のミルクパイプのお手入れに、この洗浄剤を使用して、脂や乾いたミルクをしっかりと取り除くことをおすすめします。

- 1回の洗浄につき、1包使用します。
- 内容量:3.7g×100包

セラミック・ステンレス **¥1,430(税込)**
クッカー用クリーナー **¥1,300(税抜)**



セラミックおよびステンレスのクックトップ専用クリーナー。頑固にこびりついた油污れをやさしく取り除きます。また、表面に水や汚れなどが付着しにくい仕上げとなります。

- セラミックガラスのIH/電気クッカーや、ステンレスのテッパンなどに適しています。
- クリンステールやパーフェクトクリーン仕上げにはご使用いただけません。
- 内容量:250mL

セラミックプレート専用 **¥2,090(税込)**
スクレーパー **¥1,900(税抜)**



セラミックガラス製クッカー用のスクレーパー。食品のこびりついた汚れをきれいにそぎ落とします。

*専用替刃も販売しております。

替刃(10枚入り) **¥2,090(税込)**
¥1,900(税抜)

スチームクッカー・ **¥1,540(税込)**
エスプレッソマシン用 **¥1,400(税抜)**
シリコングリース



- スチームクッカー-DG 6010:貯水タンクが着脱しにくくなった場合などに使用します。
- エスプレッソマシンCVA 6800:中央抽出口のコネクタのキャップに塗って使用します。
- 内容量:6g

ミレ機器全般対応 **¥1,430(税込)**
MicroCloth **¥1,300(税抜)**



ミレ機器のステンレスや操作部の汚れをふき取るのに便利な多目的のマイクロファイバークロス。100%高品質のマイクロファイバー製で、60°Cで500回までのお洗濯に耐える、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも乾拭きでも、またはミレ洗剤と一緒に使用しても、きれいにお手入れできます。

- サイズ:32×32cm

TwinDos搭載機種用洗剤・カプセル式洗剤・フレグランスフラコン

TwinDos搭載機種専用カートリッジ式洗剤:UltraPhase(ウルトラフェーズ)

「ウルトラフェーズ1」洗剤と「ウルトラフェーズ2」洗剤は、洗濯物の色の組み合わせに従い、自動で洗剤を投入します。適量の洗剤が毎回自動投入されるので、過剰投入や投入不足がなく、また洗剤を計量する手間なく簡単に使用できます。

※機器側で推奨洗剤量の設定が必要です。

カートリッジ式洗剤 UltraPhase 1 	¥4,180(税込) ¥3,800(税抜)	カートリッジ式洗剤 UltraPhase 2 	¥4,180(税込) ¥3,800(税抜)	洗剤詰替用コンテナ 1・2 	各¥4,620(税込) 各¥4,200(税抜)
<ul style="list-style-type: none"> ・UltraPhase 2との併用をおすすめします。 ・明るい色物や白物に。 ・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。 ・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。 ●内容量:1.4L		<ul style="list-style-type: none"> ・UltraPhase 1との併用をおすすめします。 ・明るい色物や白物に。 ・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。 ・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。 ●内容量:1.4L		TwinDos搭載のW1洗濯機、WT1洗濯乾燥機に、UltraPhase以外の市販の液体洗剤や柔軟剤を自動投入で使用する場合に必要です。 ●容量:1.5L	

カプセル式洗濯洗剤

W1洗濯機・WT1洗濯乾燥機の洗剤ディスペンサーにセットして使用します。1回分ずつ個包装されているので計量の手間なく、手軽で最適なランドリーケアが可能です。

カプセル式洗濯洗剤 ウールケア 	¥2,420(税込) ¥2,200(税抜)	カプセル式柔軟剤 アクア 	¥1,650(税込) ¥1,500(税抜)	カプセル式特別洗剤 ブースター 	¥2,420(税込) ¥2,200(税抜)
ウールやカシミアのセーター、スカーフなどの手洗い可能なデリケートな衣類におすすめの中性洗剤です。 <ul style="list-style-type: none"> ・小麦プロテイン配合で、色落ちから守りながら優しく洗い上げます。 ・毛羽立ちを防ぐファイバープロテクション配合。 ●ご使用量の目安:1回につき1カプセル ●内容量:40mL入り×9個		洗濯物を柔らかく心地良い香りに仕上げる柔軟剤カプセルです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ピュアでフレッシュな香り。 ・柔らかくて肌触りのよい仕上がりに。 ・静電気帯電防止効果。 ●ご使用量の目安:1回につき1カプセル ●内容量:40mL入り×9個		白物や色物衣類についた油や果汁のしみなどを取り除きます。しみには強力に、衣類には優しいしみ抜き剤です。※シルクやウール製品には使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・しみだけを狙って落とす特別な酵素配合。 ・白物および色物洗濯物用。 ・低温でも抜群のしみ抜き効果を発揮します。 ●ご使用量の目安:1回につき1カプセル ●内容量:35mL入り×6個	

カプセル式洗濯洗剤 スポーツウェア

¥1,980(税込)
¥1,800(税抜)



混紡、合成繊維、フリースやマイクロファイバー製のスポーツウェア製品用です。

- ・通気性を保ちながら色落ちから守ります。
- ・不快なおいを中和する脱臭効果。
- ・静電気帯電防止効果。
- ・型くずれ防止。
- ・通気性をキープ。

●ご使用量の目安:1回につき1カプセル
●内容量:29mL入り×6個

衣類乾燥機用フレグランスフラコン

T1衣類乾燥機の糸くずフィルター部のホルダーに取り付けて使用します。1個当たり乾燥サイクル約50回分(設定された強度によって変動します)。Mieleのためにフランス・プロヴァンス地方の香水スペシャリストが特別に開発した香りが、最高4週間持続。香りの強さは容器を回して調整できます。

T1衣類乾燥機用
フレグランスフラコン
各¥4,730(税込)
¥4,300(税抜)

- ・AQUA(アクア)-フレッシュな香りで、ピュアな清潔感が際立ちます。
- ・COCOON(ココーン)-平穏で調和のとれた香り。
- ・NATURE(ネイチャー)-フローラルアロマと、ナチュラルでバランスの取れた香り。
- ・DryFresh(ドライフレッシュ)-不快なおいを中和しながら心地よい香りで衣類をリフレッシュ

●内容量:12.5mL入り×1個(約50回分)



ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12
オリックス目黒ビル4F
Tel. 03-5740-0030(代)
Fax. 03-5740-0035
www.miele.co.jp

ミーレ・カスタマーサービス
・固定電話のお客様
Tel. 0120-310-647(フリーダイヤル)
・携帯電話のお客様
Tel. 0570-096-300(ナビダイヤル)
受付時間: 9:00~17:00
(土日祝日を除く)
E-mail: info@miele.co.jp

ミーレストア(公式オンラインショップ)
<https://store.miele.co.jp>

Miele オンラインショールーム
contents.miele.co.jp/online-showroom/



YouTubeチャンネル
[Youtube.com/MieleJapanCorp](https://www.youtube.com/MieleJapanCorp)



Instagram公式アカウント
@miele_japan



Miele Experience Center
オンラインご来店予約
※完全予約制

Miele Experience Centers in Japan



Miele Experience Center 表参道
〒107-0062
東京都港区南青山4-23-8
Tel.03-6419-7553
営業時間:11:00~18:00(※通常営業時)
定休日:毎週水曜(祝日にあたる場合は営業し、翌日休業)、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合がありますので、HPにてご確認ください。



Miele Experience Center 目黒
〒153-0063
東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス
Tel.03-6303-9991
営業時間:11:00~18:00(※通常営業時)
定休日:毎週水曜(祝日にあたる場合は営業し、翌日休業)、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合がありますので、HPにてご確認ください。



Miele Experience Center 神戸
〒650-0031
兵庫県神戸市中央区東町116
神戸パークサイドビル1F
Tel.078-515-6605
営業時間:11:00~18:00(※通常営業時)
定休日:毎週水曜(祝日にあたる場合は営業し、翌日休業)、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合がありますので、HPにてご確認ください。

●このカタログ商品のご購入は、当店で承っております。

・製品の価格や定格、仕様は改良などのため、予告なしに一部変更がすることがございます。また、仕様変更による機種製造中止および在庫状況等の都合により、予告なしに販売が打ち切りとなる場合があります。
・印刷の色は、実際の製品の色と多少違うことがあります。ご了承ください。
・このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でおわかりにならないときは、ミーレ・カスタマーサービスへお尋ねください。