

ミーレ製品価格表

2016年7月7日現在

	製品名	型式	カラー	希望小売価格 (税抜本体価格)	Hz	設置方式	備考	
DISHWASHERS	全自動食器洗い機 幅 45cm タイプ	G 4700 SCU	ホワイト	¥321,840 (¥298,000)	50/60 共通	ビルトイン 専用	標準ドア装備	
		G 4700 SCi	ホワイト	¥321,840 (¥298,000)			ドア材必要	
			ステンレス	¥354,240 (¥328,000)				
		G 4800 SCU	ホワイト	¥351,000 (¥325,000)				標準ドア装備
		G 4800 SCi	ホワイト	¥351,000 (¥325,000)			ドア材必要	
			ステンレス	¥383,400 (¥355,000)				
	G 4860 SCVi	—	¥394,200 (¥365,000)	オールドアタイプ ドア材必要				
	全自動食器洗い機 幅 60cm タイプ	G 6100 SCU	ホワイト	¥334,800 (¥310,000)	50/60 共通	ビルトイン 専用	標準ドア装備	
		G 6100 SCi	ホワイト	¥334,800 (¥310,000)			ドア材必要	
			ステンレス	¥367,200 (¥340,000)				
		G 6300 SCU	ホワイト	¥394,200 (¥365,000)			標準ドア装備	
		G 6300 SCi	ホワイト ハバナブラウン	¥394,200 (¥365,000)			ドア材必要	
			ステンレス	¥426,600 (¥395,000)				
		G 6360 SCVi	—	¥437,400 (¥405,000)			オールドアタイプ ドア材必要	
G 6500 SCi		ホワイト	¥440,640 (¥408,000)	ドア材必要				
		ステンレス	¥473,040 (¥438,000)					
G 6910 SCi	ステンレス	¥615,600 (¥570,000)	ドア材必要					
G 6980 SCVi K20	—	¥702,000 (¥650,000)	オールドアタイプ ドア材必要					
LAUNDRY CARE	全自動洗濯乾燥機	WT 2780 WPM	ホワイト	¥481,680 (¥446,000)	50/60 共通	ビルトイン 単独置兼用	ヒンジ:R	
	全自動洗濯機	W 1912	ホワイト	¥324,000 (¥300,000)		単独置専用		
		W 5820 WPS	ホワイト	¥375,840 (¥348,000)		ビルトイン 単独置兼用		
		W 5820 WPS	ステンレス	¥397,440 (¥368,000)				
		W 5965 WPS	ホワイト	¥453,600 (¥420,000)				
	全自動衣類乾燥機	T 7944 C	ホワイト	¥302,400 (¥280,000)	50または60	単独置専用	ヒンジ:L ノンダクトタイプ	
		T 8822 C	ホワイト	¥324,000 (¥300,000)		ビルトイン 単独置兼用		
		T 8822 C	ステンレス	¥345,600 (¥320,000)				
T 8823 C		ホワイト	¥324,000 (¥300,000)					

	製品名	型式	カラー	希望小売価格 (税抜本体価格)	Hz	設置方式	備考
cool ing COOKING APPLIANCES	冷凍冷蔵庫	KFN 12823 SD	ホワイト	¥365,040 (¥338,000)	50/60 共通	単独置	吊元の指定可能 (右:R) (左:L)
	電気オープン	H 6260 B	ステンレス	¥408,240 (¥378,000)	50または60	ビルトイン専用	専用キャビネット必要
		H 6461 BP	ステンレス	¥537,840 (¥498,000)			
			ホワイト	¥537,840 (¥498,000)			
		H 6860 BP	ステンレス	¥810,000 (¥750,000)			
		H 6890 BP	ステンレス	¥1,728,000 (¥1,600,000)			
	電子レンジ機能付 オープン	H 6400 BM	ステンレス	¥429,840 (¥398,000)	50または60	ビルトイン専用	専用キャビネット必要
		H 6800 BM	ステンレス	¥645,840 (¥598,000)			
	スチームクッカー	DG 6010	ブラック	¥194,400 (¥180,000)	50/60共通	単独置き	
	スチームオープン	DGC 6800	ステンレス	¥907,200 (¥840,000)	50/60共通	ビルトイン専用	専用キャビネット必要
	エスプレッソマシン (カプセル式)	CVA 3660	ステンレス	¥341,280 (¥316,000)	50/60共通	ビルトイン専用	*在庫限り 100V専用 専用キャビネット必要
	エスプレッソマシン (グラインダー式)	CVA 6800	ステンレス	¥645,840 (¥598,000)	50/60共通	ビルトイン専用	100V 3ピン専用 専用キャビネット必要
	グルメビルトイン ウォーマー	ESW 6114	ステンレス	¥213,840 (¥198,000)	50/60 共通	ビルトイン専用	100V 3ピン専用
		ESW 6214	ステンレス	¥213,840 (¥198,000)			
	4口 電気クッカー	KM 6200	セラミックガラス	¥198,720 (¥184,000)	50/60 共通	ドロップイン式	上面操作
	3口 電気クッカー	KM 6201		¥216,000 (¥200,000)			
	4口 IHクッカー	KM 6115		¥302,400 (¥280,000)			
	3口 IHクッカー	KM 6311LPT		¥334,800 (¥310,000)			上面操作 PowerFlex搭載 上面操作 PowerFlex搭載
	4口 IHクッカー	KM 6328LPT		¥410,400 (¥380,000)			
	4口 IHクッカー	KM 6379LPT		¥442,800 (¥410,000)			
2口 IHクッカー	CS 1212 I	¥248,400 (¥230,000)					
2口 電気クッカー	CS 1112 E	ステンレス フレーム	¥200,880 (¥186,000)	50/60 共通	ドロップイン式	上面操作	
4口 電気クッカー	CS 1134 E		¥265,680 (¥246,000)				
バーベキューグリル	CS 1312 BG		¥222,480 (¥206,000)				
フライヤー	CS 1411 F		¥254,880 (¥236,000)				

ミーレ・ジャパン株式会社 〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11目黒山手プレイス TEL: (03)5740-0030(代) FAX: (03) 5740-0035

■ 商品の仕様・価格は品質・性能向上のため、予告なしに一部変更する場合がございます。また、仕様変更による機種別の製造中止および在庫状況等の都合により、予告なしに販売が打ち切りとなる場合がありますので、ご承知おきください。

ミーレ アクセサリー製品／ケアプロダクト／消耗品 価格表

2016年7月7日現在

	製品名	型式	希望小売価格	税抜本体価格	
Dishwashers	ドアキット 45cm (ホワイト)	GDU 45/60-1BW	¥27,000	(¥25,000)	G 4000シリーズ (45cm幅対応) 化粧パネル交換可能
	ドアキット45cm (ステンレス)	GFV45/60-1CLST	¥39,960	(¥37,000)	G 4000シリーズ (45cm幅対応) 化粧パネル交換不可
	ドアキット 60cm (ホワイト)	GDU 60/60-1BW	¥27,000	(¥25,000)	G 6000シリーズ (60cm幅対応) 化粧パネル交換可能
	ドアキット 60cm (ブラウン)	GDU 60/60-1HVBR	¥27,000	(¥25,000)	G 6000シリーズ (60cm幅対応) 化粧パネル交換可能
	ドアキット 60cm (ステンレス)	GFV60/60-1CLST	¥39,960	(¥37,000)	G 6000シリーズ (60cm幅対応) 化粧パネル交換不可
	ドアキット 60cm (ステンレス)	GFVi613/72-1CLST	¥54,000	(¥50,000)	G 6000シリーズ (60cm幅:G6360SCVi対応) ハンドル付 化粧パネル交換不可
	ボトルホルダー	GF	¥3,780	(¥3,500)	下段バスケット取付専用 (食器洗い機全機種対応)
	バスケットインサート	GCEO	¥8,640	(¥8,000)	ミーレ・エスプレッソマシン付属ミルクジャグ 洗浄用バスケット (G 6000シリーズ:60cm幅対応)
Laundry	コンバージョンキット	UBS-W/T-G	¥15,120	(¥14,000)	洗濯機・乾燥機用ビルトインカバー (ビルトイン設置時必要) (W 5820 WPS/ T 8822 C/ WT 2780 用)
		UBS-W/T 23°	¥15,120	(¥14,000)	洗濯機・乾燥機用ビルトインカバー (ビルトイン設置時必要) (W 5965 WPS/ T 8823 C 用)
	スパーサー	DWAL-W5/T8	¥5,400	(¥5,000)	W 5820 WPS/ T 8822 C, W5965/ T8823C用スパーサー
		DWAL-W6/T9	¥5,400	(¥5,000)	W 1912/ T 7944 C 用スパーサー
	バスケット	TK 111	¥16,200	(¥15,000)	乾燥機ドラム用バスケット (T 8822 C/ T8823C/ T 7944 C 用)
	スタッキングキット	WTV 406	¥23,760	(¥22,000)	W 5820 WPS + T 8822 C 用スタッキングキット (洗濯機・乾燥機2段積時必要) *カラーはホワイトのみ
		WTV 412 (グレー)	¥23,760	(¥22,000)	W 5820 WPS + T 8822 C 用スタッキングキット (引出し無しの簡易タイプ) (洗濯機・乾燥機2段積時必要) *グレー塗装仕上げ ご注意:納期が2週間程かかります。
		WTV 407	¥23,760	(¥22,000)	W 5965 WPS + T 8823 C 用スタッキングキット (洗濯機・乾燥機2段積時必要)
		WTV 414	¥25,920	(¥24,000)	W 1912 + T 7944 C 用スタッキングキット (洗濯機・乾燥機2段積時必要)
	ベーキングトレイ アンスラサイト	HBB 71 (アンスラサイト)	¥11,880	(¥11,000)	電気オープンH 6860 BP/ H 6461 BP/H 6260 B 用
ユニバーサルトレイ アンスラサイト	HUBB71 (アンスラサイト)	¥14,040	(¥13,000)	電気オープン H 6860 BP/ H 6461 BP/H 6260 B スチームオープン DGC 6800用	
ユニバーサルトレイ アンスラサイト	HUBB91 (アンスラサイト)	¥28,080	(¥26,000)	電気オープン H 6890 BP用	
穴あきユニバーサルトレイ アンスラサイト	HBBL 71 (アンスラサイト)	¥12,960	(¥12,000)	電気オープンH 6860 BP/H 6461 BP/H 6260 B用	
飛散防止天板 アンスラサイト	HGBB 71 (アンスラサイト)	¥14,040	(¥13,000)	電気オープンH 6860 BP/H 6461 BP/H 6260 B用	
飛散防止天板 アンスラサイト	HGBB 91 (アンスラサイト)	¥27,000	(¥25,000)	電気オープンH 6890 BP用	

	製品名	型式	希望小売価格	税抜本体価格		
Ovens/ Ovens with Microwave	ベーキングストーン	HBS 60	¥38,880	(¥36,000)	電気オープンH 6860 BP/ H 6461 BP/H 6260 B 用	
	コンビラック	HBBR 71	¥11,880	(¥11,000)	電気オープンH 6260 B スチームオープン DGC 6800用	
	コンビラック	HBBR 72	¥17,280	(¥16,000)	電気オープンH 6860 BP/H 6461 BP用 パイロフィット(熱洗浄対応)	
	コンビラック	HBBR 92	¥25,920	(¥24,000)	電気オープンH 6890 BP用 パイロフィット(熱洗浄対応)	
	ホルダー	HEG	¥3,240	(¥3,000)	電気オープンH 6890BP/H 6860 BP/H 6461 BP/H 6260 B 電子レンジ機能付オープン H 6800 BM/H 6400 BM用	
	フレキシクリップ	HFC 71	¥25,920	(¥24,000)	棚受け取付式 引き出しレール 電気オープン H 6260 B用	
	フレキシクリップ	HFC 72	¥30,240	(¥28,000)	棚受け取付式 引き出しレール 電気オープン H 6860 BP/ H 6461 BP 用 パイロフィット(熱洗浄対応)	
	フレキシクリップ	HFC 92	¥31,320	(¥29,000)	棚受け取付式 引き出しレール 電気オープン H 6890 BP用 パイロフィット(熱洗浄対応)	
	ガラストレイ	HGS100	¥11,880	(¥11,000)	電子レンジ機能付オープン H 6800 BM/H 6400 BM 用	
	ピザトレイ	HBF27-1	¥9,720	(¥9,000)	電気オープン 用	
	ベーキングディッシュ (小)	HUB 5000 M	¥28,080	(¥26,000)	電気オープンH 6860 BP/H 6461 BP/ H 6260 B スチームオープン DGC 6800用	
	ベーキングディッシュ (大)	HUB 5000 XL	¥34,560	(¥32,000)		
	ベーキングディッシュ (小)	HUB 61-22	¥28,080	(¥26,000)	電子レンジ機能付オープン H 6800 BM/H 6400 BM 用	
	ベーキングディッシュ (大)	HUB 61-35	¥34,560	(¥32,000)		
	ベーキングディッシュ (小 / IH 使用可能)	HUB 5001-M	¥37,800	(¥35,000)	IH クッカーKM 6328LPT/KM 6379LPT/ 電気オープンH 6860 BP/H 6461BP/H 6260B スチームオープン DGC 6800 用	
	ベーキングディッシュ (小 / IH使用可能)	HUB 62-22	¥37,800	(¥35,000)	IHクッカーKM 6328LPT/KM 6379LPT/ 電子レンジ機能付オープン H 6800 BM/H 6400 BM 用	
	ベーキングディッシュ用フタ (小)	HBD 60-22	¥17,280	(¥16,000)	HUB 5000 M/ HUB 61-22 共通	
	ベーキングディッシュ用フタ (大)	HBD 60-35	¥19,440	(¥18,000)	HUB 5000 XL用 (H 6860 BP/H 6461 BP/ H 6260 B 対応)	
Steam Cookers/Steam Oven	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 1	¥5,940	(¥5,500)	スチームクッカーDG 6010 スチームオープン DGC 6800用 (DGC6800はラックにのせて 使用)	総容量: 1.5L 利用可能容量: 0.9L サイズ: W325xD175xH40mm
	食材用トレイ 容器 (穴なし)	DGG 2	¥5,940	(¥5,500)		総容量: 2.5L 利用可能容量: 2.0L サイズ: W325xD175xH65mm
	食材用トレイ 容器 (穴なし)	DGG 3	¥8,640	(¥8,000)		総容量: 4.0L 利用可能容量: 3.1L サイズ: W325xD265xH65mm
	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 4	¥8,640	(¥8,000)		総容量: 4.0L 利用可能容量: 3.1L サイズ: W325xD265xH65mm
	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 5	¥7,020	(¥6,500)		総容量: 2.5L 利用可能容量: 2.0L サイズ: W325xD175xH65mm
	食材用トレイ 容器 (穴なし)	DGG 7	¥9,180	(¥8,500)		総容量: 4.0L 利用可能容量: 2.8L サイズ: W325xD175xH100mm
	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 8	¥7,020	(¥6,500)		総容量: 2.0L 利用可能容量: 1.7L サイズ: W325xD265xH40mm
	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 12	¥10,800	(¥10,000)		スチームオープン DGC6800用

	製品名	型式	希望小売価格	税抜本体価格	
Steam Cookers/Steam Oven	食材用トレイ 容器 (穴なし)	DGG 20	¥9,720	(¥9,000)	スチームオープン DGC6800用
	食材用トレイ 容器 (穴あき)	DGGL 20	¥9,720	(¥9,000)	
	フタ	DGD 1/2	¥4,320	(¥4,000)	スチームクッカー-DG 6010 スチームオープン DGC 6800用
	フタ	DGD 1/3	¥4,320	(¥4,000)	
Coffee Cookers	パスタインサート	CSPE 1300	¥36,720	(¥34,000)	フライヤー CS 1411 F 用
	ミルクジャグ	CVC36	¥17,280	(¥16,000)	エスプレッソマシン用
Care Products	カプセルプレート洗浄剤	07616440	¥2,052	(¥1,900)	エスプレッソマシン用 10個入り
	エスプレッソマシン・スチームクッカー用カルキ除去剤	05626050	¥2,052	(¥1,900)	エスプレッソマシン/スチームクッカー/スチームオープン/モイスチャープラス機能付オープン用 6個入り
	ミルクパイプ用洗剤	10182210	¥2,376	(¥2,200)	エスプレッソマシン CVA6800用 30包入り
	シリコングリース	05132001	¥1,080	(¥1,000)	6g スチームクッカー-DG 6010 用
	食器洗い機用庫内洗浄剤 (ドイツシュクリーン)	10161260	¥1,620	(¥1,500)	食器洗い機用 160g 1回分
	ドラム式洗濯槽・食器洗い機 庫内洗浄剤 (ディスクレー)	09043380	¥1,296	(¥1,200)	洗濯機・食器洗い機用 250g 1回分
	マイクロファイバークロス	07006550	¥972	(¥900)	ステンレスや操作部分についての汚れを拭き取る 32cm×32cm
	スクレーパー	01065471	¥1,728	(¥1,600)	セラミックガラス製クッカー用
	スクレーパー替刃	04380630	¥1,728	(¥1,600)	10枚入り
	セラミック・ステンレスクッカー用クリーナー	10173130	¥1,296	(¥1,200)	クッカー用 250ml
	ステンレスクリーナー	09043590	¥1,512	(¥1,400)	ステンレス部分※クリーンスチール・パーフェクトクリーンには使用不可 250ml
Care Collection	ウルトラホワイト パウダー	07903070	¥2,592	(¥2,400)	白物用洗濯洗剤 パウダー 2.5kg
	ウルトラカラー パウダー	07903320	¥2,592	(¥2,400)	色物および濃色衣類用洗濯洗剤 パウダー 1.8kg
	ウルトラカラー リキッド	10223620	¥2,592	(¥2,400)	色物および濃色衣類用洗濯洗剤 液体 2.0L
	ファブリックコンディショナー	10240830	¥1,728	(¥1,600)	衣類用柔軟仕上げ剤 1.5L
	ウールケア	10249610	¥2,592	(¥2,400)	ウールやカシミアのセーターやスカーフ、シルク製品などの手洗い可能な布地用洗濯洗剤 1.5L
	スポーツウェア	06808120	¥2,160	(¥2,000)	混紡、合成繊維、フリースやマイクロファイバー製のスポーツウェア製品用洗濯洗剤 250ml
	アウトドア	06808150	¥2,160	(¥2,000)	ゴアテックス®、シンパテックス®またはウィンドストッパー®などのアウトドアウェア用洗濯洗剤 250ml
	ダウン(羽毛用洗剤)	10225720	¥2,160	(¥2,000)	羽毛製品用洗濯洗剤 250ml
	撥水剤	06808140	¥2,592	(¥2,400)	耐水性・耐風性品質のスポーツウェア/アウトドア用品、およびテーブルリネン用撥水剤 250ml
	食器洗い機用タブレット洗剤	9843900	¥3,672	(¥3,400)	食器洗い機用洗剤 3箱60錠入り (1箱20錠×3箱)
	リンスエイド	10198820	¥2,484	(¥2,300)	食器洗い機乾燥仕上げ剤 500ml

※ 現行モデル以外のアクセサリにつきましてはお問い合わせ下さい。

商品の仕様は品質・性能向上のため、予告なしに一部変更する場合があります。