

ミーレ製品価格表

2022年6月16日現在

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
食器洗い機 幅45cm				
標準ドア装備タイプ				
G 4720 SCU プリアントホワイト	10509090	¥298,000	(¥327,800)	終売
G 4820 SCU プリアントホワイト	10509120	¥325,000	(¥357,500)	終売
G 5644 SCU プリアントホワイト	11575740	¥310,000	(¥341,000)	
G 5844 SCU プリアントホワイト	11575770	¥350,000	(¥385,000)	
ドア材取付専用タイプ				
G 4700 SCi ステンレス(クリーンスチール)	09665770	¥328,000	(¥360,800)	ミーレ・オンラインストア限定モデル。数量/地域限定
G 4720 SCi プリアントホワイト	10509080	¥298,000	(¥327,800)	終売
G 4720 SCi ステンレス(クリーンスチール)	10509070	¥328,000	(¥360,800)	終売
G 4820 SCi プリアントホワイト	10509110	¥325,000	(¥357,500)	終売
G 4820 SCi ステンレス(クリーンスチール)	10509100	¥355,000	(¥390,500)	在庫限り
G 5644 SCi プリアントホワイト	11575750	¥310,000	(¥341,000)	2022年6月16日発売
G 5644 SCi ステンレス(クリーンスチール)	11575760	¥340,000	(¥374,000)	
G 5844 SCi プリアントホワイト	11575780	¥350,000	(¥385,000)	2022年6月16日発売
G 5844 SCi ステンレス(クリーンスチール)	11575790	¥380,000	(¥418,000)	
オールドア材取付専用タイプ				
G 4880 SCVi	10509130	¥365,000	(¥401,500)	終売
G 5894 SCVi	11575800	¥390,000	(¥429,000)	2022年6月16日発売
食器洗い機 幅60cm				
標準ドア装備タイプ				
G 7104 C SCU プリアントホワイト	11285970	¥360,000	(¥396,000)	
G 7314 C SCU プリアントホワイト	11286010	¥420,000	(¥462,000)	
ドア材取付専用タイプ				
G 5214 C SCi ステンレス(クリーンスチール)	11575700	¥320,000	(¥352,000)	販売チャネル・台数限定モデル
G 7104 C SCi プリアントホワイト	11285990	¥360,000	(¥396,000)	
G 7104 C SCi ハバナブラウン	11285980	¥360,000	(¥396,000)	
G 7104 C SCi ステンレス(クリーンスチール)	11286000	¥390,000	(¥429,000)	
G 7314 C SCi プリアントホワイト	11286020	¥420,000	(¥462,000)	
G 7314 C SCi ステンレス(クリーンスチール)	11286030	¥450,000	(¥495,000)	
G 7514 C SCi オブシディアンブラック	11286050	¥510,000	(¥561,000)	
G 7914 C SCi オブシディアンブラック	11286060	¥650,000	(¥715,000)	
オールドア材取付専用タイプ				
G 7364 C SCVi	11286040	¥460,000	(¥506,000)	
G 7964 C SCVi	11286070	¥740,000	(¥814,000)	
WT1 洗濯乾燥機				
WTD160 WCS	11620290	¥360,000	(¥396,000)	ご注文時のHz指定不要(50/60Hz共用)。
WTR860 WPM	11620300	¥480,000	(¥528,000)	ご注文時のHz指定不要(50Hzで出荷)。60Hz地域では設置時に「設定 - 機器パラメーター - 周波数」で60Hzを選択してください。
WTH 120 WPM <50Hz>	10632030	¥460,000	(¥506,000)	在庫限り
WTH 120 WPM <60Hz>	10632030	¥460,000	(¥506,000)	在庫限り
W1 洗濯機				
WCI660 WPS	10727440	¥400,000	(¥440,000)	ご注文時のHz指定不要(50Hzで出荷)。60Hz地域では、設置時に「設定 - 周波数」で60Hzを選択してください。
T1 衣類乾燥機				
TCJ680 WP	10861590	¥400,000	(¥440,000)	ご注文時のHz指定不要(50/60Hz共用)。

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
オープン				
H 7264 B ステンレスクリーンスチール <50Hz>	11136560	¥410,000	(¥451,000)	
H 7264 B ステンレスクリーンスチール <60Hz>	11136570	¥410,000	(¥451,000)	
H 7460 BP ステンレスクリーンスチール <50Hz>	11136620	¥530,000	(¥583,000)	
H 7460 BP ステンレスクリーンスチール <60Hz>	11136630	¥530,000	(¥583,000)	
H 7860 BP ステンレスクリーンスチール <50Hz>	11136660	¥810,000	(¥891,000)	
H 7860 BP ステンレスクリーンスチール <60Hz>	11136670	¥810,000	(¥891,000)	
H 7860 BP グラファイトグレー <50Hz>	11288210	¥830,000	(¥913,000)	
H 7860 BP グラファイトグレー <60Hz>	11288230	¥830,000	(¥913,000)	
電子レンジ機能付オープン				
H 7440 BM ステンレスクリーンスチール <50Hz>	11136580	¥420,000	(¥462,000)	
H 7440 BM ステンレスクリーンスチール <60Hz>	11136590	¥420,000	(¥462,000)	
H 7840 BM ステンレスクリーンスチール <50Hz>	11136640	¥640,000	(¥704,000)	
H 7840 BM ステンレスクリーンスチール <60Hz>	11136650	¥640,000	(¥704,000)	
H 7840 BM グラファイトグレー <50Hz>	11288180	¥660,000	(¥726,000)	
H 7840 BM グラファイトグレー <60Hz>	11288190	¥660,000	(¥726,000)	
スチームクッカー				
DG 7240 ステンレスクリーンスチール	11147230	¥350,000	(¥385,000)	
コンビスチームオープン				
DGC 7440 ステンレスクリーンスチール	11147250	¥630,000	(¥693,000)	
DGC 7840 ステンレスクリーンスチール	11147260	¥880,000	(¥968,000)	
DGC 7840 グラファイトグレー	11286710	¥900,000	(¥990,000)	
ビルトインコーヒーマシン				
CVA 7840 ステンレスクリーンスチール	11166480	¥640,000	(¥704,000)	
CVA 7845 グラファイトグレー	11377490	¥700,000	(¥770,000)	
グルメビルトインウォーマー				
ESW 7010 ブラック	11147470	¥240,000	(¥264,000)	
ESW 7010 グラファイトグレー	11286700	¥240,000	(¥264,000)	
IHクッキングヒーター				
KM 7201 FR	※	¥290,000	(¥319,000)	※2022年下期受注/発売予定
KM 7464 FR	※	¥310,000	(¥341,000)	※2022年下期受注/発売予定
KM 7564 FL	※	¥380,000	(¥418,000)	※2022年下期受注/発売予定
KM 7667 FL		¥0		発売中止
KM 7684 FL	※	¥490,000	(¥539,000)	※2022年下期受注/発売予定
電気クッキングヒーター				
KM 6520 FR	11028420	¥160,000	(¥176,000)	
コンビセット				
CS 1212 IHクッカー (2口)	07242630	¥230,000	(¥253,000)	終売
CS 1112 E 電気クッカー (2口)	07242610	¥186,000	(¥204,600)	在庫限り
CS 1134 E 電気クッカー (4口)	07242620	¥246,000	(¥270,600)	在庫限り
CS 1312 BG パーベキューグリル	07242650	¥206,000	(¥226,600)	在庫限り
CS 1411 F フライヤー	07491250	¥236,000	(¥259,600)	在庫限り
<i>Generation 6000</i>				
90cm 電気オープン				
H 6890 BP ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646050	¥1,600,000	(¥1,760,000)	
H 6890 BP ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09646250	¥1,600,000	(¥1,760,000)	
電気オープン				
H 6260 B ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646190	¥378,000	(¥415,800)	終売
H 6260 B ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09646290	¥378,000	(¥415,800)	終売
H 6461 BP ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646100	¥498,000	(¥547,800)	終売

H 6461 BP ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09646240	¥498,000 (¥547,800)	在庫限り
H 6461 BP プリアントホワイトプラス <50Hz>	09646110	¥498,000 (¥547,800)	在庫限り
H 6461 BP プリアントホワイトプラス <60Hz>	09646230	¥498,000 (¥547,800)	在庫限り
H 6860 BP ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646090	¥750,000 (¥825,000)	在庫限り
H 6860 BP ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09646260	¥750,000 (¥825,000)	在庫限り

電子レンジ機能付オープン

H 6400 BM ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646220	¥398,000 (¥437,800)	終売
H 6400 BM ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09769720	¥398,000 (¥437,800)	在庫限り
H 6800 BM ステンレス(クリーンスチール) <50Hz>	09646210	¥598,000 (¥657,800)	終売
H 6800 BM ステンレス(クリーンスチール) <60Hz>	09769710	¥598,000 (¥657,800)	在庫限り

スチームオープン

DGC 6800 ステンレス(クリーンスチール)	09643620	¥840,000 (¥924,000)	在庫限り
--------------------------	----------	-----------------------	------

IHクッカー

KM 6115	07734680	¥280,000 (¥308,000)	4口 ステンレスフレーム
KM 6311 LPT	07734700	¥310,000 (¥341,000)	3口 サイドベベルドエッジ
KM 6328 LPT	09480690	¥380,000 (¥418,000)	4口/PowerFlex調理領域 x2 ステンレスフレーム
KM 6379 LPT	09480710	¥410,000 (¥451,000)	4口/PowerFlex調理領域 x1 オールベベルドエッジ

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
アクセサリ				
食器洗い機用				
GDU 45/60-1BW ドアキット 45cm プリリアントホワイト	07160850	¥27,000 (¥29,700)	G 4000シリーズ(45cm幅)SCI対応 化粧パネル交換可能
GFV45/60-1CLST ドアキット 45cm ステンレス (クリーンスチール)	07160830	¥40,000 (¥44,000)	G 4000シリーズ(45cm幅)SCI対応 化粧パネル交換不可
GFV45/60-7CLST ドアキット 45cm ステンレス (クリーンスチール)	11526950	¥40,000 (¥44,000)	G 5000シリーズ(45cm幅)SCI対応 化粧パネル交換不可
GDU 60/60-7 ドアキット 60cm ハバナブラウン	10986150	¥27,000 (¥29,700)	G 7104 C SCI ハバナブラウン対応 化粧パネル交換可能
GFVi702/72 ドアキット 60cm ステンレス (クリーンスチール)	10986760	¥54,000 (¥59,400)	G 7364 C SCVi 対応 ハンドル付 化粧パネル交換不可
GFV60/60-7 ドアキット 60cm ステンレス (クリーンスチール)	10986720	¥40,000 (¥44,000)	G 7000 シリーズ SCIのステンレス/ オプティアンブラック対応 化粧パネル交換不可
GF ボトルホルダー	07149690	¥3,800 (¥4,180)	G1000/2000および幅45 cmの食器洗い機に対応
GCEO バスケットインサート	06229800	¥8,000 (¥8,800)	ミーレ エスプレッソマシン付属ミルクジャグ 洗浄用バスケット (G 6000シリーズ:60cm幅対応)
ランドリー機器用				
UBS W1/G 洗濯乾燥機・洗濯機用ビルトインカバー	09709940	¥15,000 (¥16,500)	ビルトイン設置時に必要なコンバージョンキット (WTH120 WPM / W1用)
UBS T1/G 衣類乾燥機用ビルトインカバー	09710050	¥15,000 (¥16,500)	ビルトイン設置時に必要なコンバージョンキット (T1用)
UBS-W/T-G 洗濯機・乾燥機用ビルトインカバー	05291441	¥14,000 (¥15,400)	ビルトイン設置時に必要なコンバージョンキット (W 5820 WPS / T 8822 C 用)
UBS-W/T 23° 洗濯機・乾燥機用ビルトインカバー	05291381	¥14,000 (¥15,400)	ビルトイン設置時に必要なコンバージョンキット (W 5965 WPS / T 8823 C 用)
DWAL-W5/T8 スペーサー	07520710	¥5,000 (¥5,500)	W 5820WPS / T 8822 C, W 5965 WPS / T 8823 C用
DWAL-W6/T9 スペーサー	07520720	¥5,000 (¥5,500)	W 1912 / T 7944 C 用
TK 111 衣類乾燥機用バスケット	06407550	¥15,000 (¥16,500)	衣類乾燥機ドラム用バスケット (T 8822 C / T 8823 C / T 7944 C 用)
TRK 555 衣類乾燥機用バスケット	09614800	¥16,000 (¥17,600)	衣類乾燥機ドラム用バスケット (T1用)
WTV 501 洗濯機乾燥機スタッキングキット	09256130	¥15,000 (¥16,500)	引き出し無し T1 + W1 / W 5820 WPS
WTV 511 洗濯機乾燥機スタッキングキット	09351780	¥43,000 (¥47,300)	引き出しあり、高さ12cm T1 + W1 / W 5820 WPS / W 5965 WPS / W 1912
オープン用				
HBB 71 ベーキングトレイ	09519820	¥12,000 (¥13,200)	H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP 用
HUBB 71 ユニバーサルトレイ	09519840	¥14,000 (¥15,400)	H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP、DGC 6800、DGC 7xxx 用
HUBB 91 ユニバーサルトレイ	09520680	¥26,000 (¥28,600)	H 6890 BP用
HBL 71 穴あきユニバーサルトレイ	09520620	¥13,000 (¥14,300)	H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP 用
HGBB 71 飛散防止天板	09520630	¥14,000 (¥15,400)	H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP 用
HGBB 91 飛散防止天板	09520690	¥25,000 (¥27,500)	H 6890 BP用
HBS 70 グルメベーキングストーン	11901190	¥36,000 (¥39,600)	2022年5月19日発売 H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP 用
HBBR 71 コンビラック	09524950	¥12,000 (¥13,200)	H 6260 B、H 7264 B、DGC 6800、DGC 7xxx 用
HBBR 72 コンビラック	09520640	¥17,000 (¥18,700)	H 6x6x BP、H 7x6x BP 用 バイロフィット(熱洗浄対応)
HBBR 92 コンビラック	09520700	¥24,000 (¥26,400)	H 6890 BP用 バイロフィット(熱洗浄対応)
HEG ホルダー	03985271	¥3,200 (¥3,520)	トレイやラックの引き出し用に
HFC 71 フレキシクリップ	09520660	¥26,000 (¥28,600)	棚受け取付式 引き出しレール H 6260 B / H 7264 B 用
HFC 72 フレキシクリップ	09520670	¥30,000 (¥33,000)	棚受け取付式 引き出しレール H 6x6x BP、H 7x6x BP 用 バイロフィット(熱洗浄対応)
HFC 92 フレキシクリップ	09520710	¥31,000 (¥34,100)	棚受け取付式 引き出しレール H 6890 BP用 バイロフィット(熱洗浄対応)
HGS 100 ガラストレイ	11514090	¥12,000 (¥13,200)	H 6xxx BM、H 7xxx BM 用
HBF 27-1 穴なし丸型ベーキングトレイ	09520720	¥9,700 (¥10,670)	H xxxx B/BP/BM 用 「ピザトレイ」より名称変更
HBFP 27-1 穴あき丸型ベーキングトレイ	10116800	¥9,700 (¥10,670)	H xxxx B/BP/BM 用
HUB 5000 M ベーキングディッシュ (小)	10314250	¥28,000 (¥30,800)	外寸W44.8xD26.8xH8.6cm H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP、DGC 6800、DGC 7xxx 用
HUB 5001-M IH対応ベーキングディッシュ (小)	10314270	¥38,000 (¥41,800)	外寸W44.8xD26.8xH8.6cm PowerFlex対応IH用 H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP、DGC 6800、DGC 7xxx 用
HUB 5001 XL IH対応ベーキングディッシュ (大)	10314310	¥42,000 (¥46,200)	外寸W44.8xD38.6xH8.6cm PowerFlex対応IH用 H 6x6x B/BP、H 7x6x B/BP、DGC 6800、DGC 7xxx 用
HUB 62-22 IH対応ベーキングディッシュ (小)	10314280	¥38,000 (¥41,800)	外寸W44.8xD26.8xH8.6cm PowerFlex対応IH用 H 6xxx BM、H 7xxx BM 用
HUB 62-35 IH対応ベーキングディッシュ (大)	10314300	¥49,000 (¥53,900)	外寸W42.2xD37.5xH8.6cm PowerFlex対応IH、H 6xxx BM、H 7xxx BM 用
HBD 60-22 ベーキングディッシュ(小)用フタ	05136950	¥17,000 (¥18,700)	HUB 500x-M、HUB 6x-22 用
HBD 60-35 ベーキングディッシュ(大)用フタ	05136960	¥19,000 (¥20,900)	HUB 500x XL、HUB 6x-35用
HKL 60 TFSW カバーストリップ ブラック	05165170	¥8,600 (¥9,460)	上下設置時に棚板前面をカバー
HKL 60 GRGR カバーストリップ グラファイトグレー	10410570	¥11,000 (¥12,100)	上下設置時に棚板前面をカバー

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
スチームオープン・スチームクッカー用				
DGG 2 穴なしスチーム調理容器	05001390	¥5,900 (¥6,490)	総容量 2.5L / 利用可能 2.0L W325×D175×H65mm
DGG 3 穴なしスチーム調理容器	05001400	¥8,600 (¥9,460)	総容量 4.0L / 利用可能 3.1L W325×265×H65mm
DGG 7 穴なしスチーム調理容器	08019361	¥9,200 (¥10,120)	総容量 4.0L / 利用可能 2.8L W325×D175×H100mm
DGGL 1 穴あきスチーム調理容器	05001370	¥5,900 (¥6,490)	対応製品: DG 6010 DG 7240* DGC 6800* / DGC 7xxx* *ラックにのせて使用可
DGGL 4 穴あきスチーム調理容器	05379570	¥8,600 (¥9,460)	総容量 4.0L / 利用可能 3.1L W325×D265×H65mm
DGGL 5 穴あきスチーム調理容器	08019293	¥7,000 (¥7,700)	総容量 2.5L / 利用可能 2.0L W325×D175×H65mm
DGGL 8 穴あきスチーム調理容器	08227240	¥7,000 (¥7,700)	総容量 2.0L / 利用可能 1.7L W325×D265×H40mm
DGD 1/2 フタ	07623900	¥4,300 (¥4,730)	W325×D265mm ※DGG 3, DGGL 4 に対応
DGD 1/3 フタ	08109071	¥4,300 (¥4,730)	W325×D175mm ※DGG 2, DGG 7に対応
DGG 100 40 穴なしスチーム調理容器 375x394x40	10170290	¥8,600 (¥9,460)	総容量 4.0L / 利用可能 3.4L W375×D394×H40mm
DGG 50 40 穴なしスチーム調理容器 375x197x40	10168200	¥7,600 (¥8,360)	対応製品: DG 7240 (付属) DGC 6800* / DGC 7xxx* *ラックにのせて使用可
DGGL 50 40 穴あきスチーム調理容器 375x197x40	10168190	¥7,600 (¥8,360)	総容量 2.2L / 利用可能 1.6L W375×D197×H40mm
DGG 20 穴なしスチーム調理容器	08246340	¥9,700 (¥10,670)	総容量 2.4L / 利用可能 1.8L W450×D190×H40mm
DGGL 20 穴あきスチーム調理容器	08285410	¥9,700 (¥10,670)	対応製品: DGC 6800 / DGC 7xxx
DGGL 12 穴あきスチーム調理容器	08249430	¥11,000 (¥12,100)	総容量 5.4L / 利用可能 3.3L W450×D390×H40mm
クッキングヒーター用				
GGRP グルメグリドルプレート	10009310	¥49,000 (¥53,900)	PowerFlex対応IH用
SF GGRP グルメグリドルプレート用シリコン足4個	11639680	¥4,300 (¥4,730)	GGRPの足交換用
KMTY 鉄板焼きプレート	11555900	¥65,000 (¥71,500)	PowerFlex対応IH用
CSZL1500 コネクティングバー	09102880	¥13,500 (¥14,850)	在庫限り コンビセット用アクセサリ 複数並列設置時に必要
CSPE 1300 パスタインサート	07094130	¥34,000 (¥37,400)	在庫限り フライヤー CS 1411 F 用
コーヒーマシン用				
MB-CVA 7000 ミルクコンテナ	11234120	¥19,000 (¥20,900)	CVA784x用
MB-CVA 6000 ふた付きミルクジャグ	09552740	¥16,000 (¥17,600)	在庫限り CVA6800用

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
洗剤・ケア用品				
食器洗い機用				
食器洗い機用 タブレット洗剤 UltraTabs All in 1	11741210	¥3,600 (¥3,960)	食器洗い機用洗剤 1箱60錠入り(60錠×1箱) 従来商品番号11259480
PowerDisk All in 1 (400g)	11346670	¥1,800 (¥1,980)	AutoDos対応食器洗い機用洗剤
PowerDisk All in 1 (6個入りセット)	11346680	¥9,800 (¥10,780)	AutoDos対応食器洗い機用洗剤
乾燥仕上げ剤「リンスエイド」	11773120	¥2,500 (¥2,750)	食器洗い機乾燥仕上げ剤 500ml 従来商品番号11459390
食器洗い機 庫内洗浄剤 (ドイツシュクリーン)	10161260	¥1,600 (¥1,760)	食器洗い機用 160g 1回分
庫内洗浄剤 (インテンスクリーン)	11798050	¥1,600 (¥1,760)	洗濯機・食器洗い機用 200g 1回分 従来商品番号10717070
カルキ除去剤 (ディスケーラー)	10130990	¥1,300 (¥1,430)	洗濯機・食器洗い機用 250g 1回分
ランドリー機器用				
カートリッジ式洗剤 UltraPhase1	10803680	¥3,800 (¥4,180)	TwinDos専用液体洗剤 1.4L
カートリッジ式洗剤 UltraPhase2	10803760	¥3,800 (¥4,180)	TwinDos専用液体洗剤 1.4L
NB TD 0011 洗剤詰替用コンテナ1	10223070	¥4,200 (¥4,620)	WT1 / W1用コンテナ (UltraPhase1&2以外の液体洗剤をTwinDos自動投入する場合に 必要)
NB TD 0021 洗剤詰替用コンテナ2	10223120	¥4,200 (¥4,620)	
ウルトラホワイト (パウダー・洗濯洗剤)	10459720	¥3,000 (¥3,300)	白物用洗濯洗剤 パウダー 2.5kg
ウルトラカラー (パウダー・洗濯洗剤)	10459790	¥3,000 (¥3,300)	色物および濃色衣類用洗濯洗剤 パウダー 1.8kg 在庫限り
ウルトラカラー (リキッド)	11229360	¥3,000 (¥3,300)	色物および濃色衣類用洗濯洗剤 液体 2.0L
ファブリックコンディショナー (柔軟剤)	※	¥1,700 (¥1,870)	衣類用柔軟仕上げ剤 1.5L ※長期欠品 新品番準備中
ウールケア (洗濯洗剤)	11979280	¥2,600 (¥2,860)	ウールやカシミアのセーターやスカーフ、シルク製品などの手洗い可 能な布地用 洗濯洗剤 1.5L 従来商品番号11517830
アウトドア (洗濯洗剤)	10226470	¥2,200 (¥2,420)	ゴアテックス®、シンバテックス®またはウィンドストッパー®などのアウト ドアウェア用洗濯洗剤 250ml
撥水剤	10240630	¥2,600 (¥2,860)	耐久性・耐風性品質のスポーツウェア/アウトドア用品、およびテー ブルリネン用 撥水剤 250ml
カプセル式洗濯洗剤 ウールケア	10755530	¥2,200 (¥2,420)	ウールやカシミアなどのデリケートな衣類用 40ml x 9個入り
カプセル式柔軟剤 アクア	※	¥1,500 (¥1,650)	衣類用柔軟仕上げ剤 40ml x 9個入り 従来商品番号10755090、新番号準備中
カプセル式洗濯洗剤 スポーツウェア	※	¥1,800 (¥1,980)	混紡/合成繊維/フリース/マイクロファイバー製スポーツウェア用 29ml x 6個入り。従来商品番号10756390、新番号準備中
カプセル式特別洗剤 ブースター	10755870	¥2,200 (¥2,420)	白物や色物衣類についた油や果汁のしみなどを除去 35ml x 6個入り
フレグランスフラコン AQUA	10231890	¥4,300 (¥4,730)	Aqua(アクア): 爽やかな海風の香り
フレグランスフラコン NATURE	10234470	¥4,300 (¥4,730)	T1衣類乾燥機用。洗濯物に快 適な香りをつけます。 1個入り、約50回分
フレグランスフラコン COCOON	10234580	¥4,300 (¥4,730)	Cocoon(ココーン): 落ち着いた、心地よい香り
フレグランスフラコン DryFresh	11520850	¥4,300 (¥4,730)	DryFresh(ドライフレッシュ): 不快なおいを中和
調理機器用				
セラミック・ステンレス クッカー用クリーナー	10173130	¥1,300 (¥1,430)	セラミック・ステンレスのクッキングヒーター用 250ml
シリコングリース	05132001	¥1,400 (¥1,540)	DG 6010、CVA 6800 用 6g
マイクロファイバークロス	07006550	¥1,300 (¥1,430)	ステンレスや操作部分についた汚れを拭き取る 32cm×32cm ミール機器全般対応
セラミックプレート専用スクレーパー	01065471	¥1,900 (¥2,090)	セラミックガラス製クッキングヒーター用
スクレーパー 替刃	04380630	¥1,900 (¥2,090)	10枚入り
コーヒーマシン用				
GP CC 001 C コーヒーマシン用洗浄カートリッジAutoCleaner	11808000	¥13,000 (¥14,300)	CVA784x用。抽出ユニットの油分除去、ミルクパイプ洗浄用。 4個入り(約1年)
GP DC 001 C コーヒーマシン用カルキ除去カートリッジ	11808520	¥13,000 (¥14,300)	CVA784x用。 カルキ除去用。1個入り(約1年)
エスプレッソマシン用洗浄剤	11201200	¥2,100 (¥2,310)	抽出ユニットの油分除去(ネスプレッソカプセル式マシンはカプセル プレートの洗浄)に、10個入り。
エスプレッソマシン・スチームクッカー用カルキ除去剤	10178330	¥2,100 (¥2,310)	エスプレッソマシン/スチームクッカー/スチームオーブン/ モイスチャープラス機能付オーブン用 6個入り
ミルクパイプ用洗剤	10182210	¥3,500 (¥3,850)	CVA 6800 / 784x用 100包入り

ミーレ掃除機製品価格表

2022年6月16日現在

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	備考
キャニスター掃除機				
Compact C2 SDB0 4 Cat & Dog	11528930	¥58,000 (¥63,800)	
Compact C2 SDC0 4 Clean Meister	11528940	¥65,000 (¥71,500)	
Compact C1 SCA0 3 W Pure Suction (直販限定)	10810670	¥36,000 (¥39,600)	ミーレ直営店・直販サイト限定モデル

名称	商品番号	希望小売 価格(税抜)	(10%税込)	対応機種・備考
アクセサリ				
ダストバッグ・排気フィルター				
HyClean (ハイクリーン) 3D ダストバッグセット FJM	09917710	¥1,900 (¥2,090)	S255/S300/S500/S4/S6/C1/C2
HyClean (ハイクリーン) 3D ダストバッグセット FJM XL pack	10455090	¥3,200 (¥3,520)	ミーレ直営店・直販サイト限定モデル
HyClean (ハイクリーン) 3D ダストバッグセット GN	09917730	¥1,900 (¥2,090)	S400/S600/S5
HyClean (ハイクリーン) ダストバッグセット KK	10123260	¥1,900 (¥2,090)	S140
SF-SAC 30 エアクリンフィルター(3枚セット)	3944711	¥2,600 (¥2,860)	全機種(S140除く)
SF-AAC 10 アクティブエアクリンフィルター	4714441	¥2,800 (¥3,080)	S140
SF-AA 30 アクティブエアクリンフィルター	9616080	¥2,800 (¥3,080)	S300/S400/S500/S600
SF-AA 50 アクティブエアクリンフィルター	9616110	¥2,800 (¥3,080)	S4/S5/S6/C1/C2
SF-H 10 アクティブHEPAフィルター	7364560	¥5,600 (¥6,160)	S140
SF-HA 30 HEPAエアクリンフィルター	9616270	¥5,900 (¥6,490)	S300/S400/S500/S600
SF-HA 50 HEPAエアクリンフィルター	9616280	¥5,900 (¥6,490)	S4/S5/S6/C1/C2

ノズル・ブラシ				
SBD285-2 標準床用ノズル	7253820	¥11,000 (¥12,100)	S500/S600
SBD285-3 標準床用ノズル	10927013	¥15,000 (¥16,500)	S4/S5/S6/C1/C2
SBD650-3 標準床用ノズル	10283521	¥19,000 (¥20,900)	S4/S5/S6/C1/C2
SBD660-3 標準床用ノズル	10367800	¥19,000 (¥20,900)	S4/S5/S6/C1/C2
STB305-3 ターボブラシ	10455360	¥15,000 (¥16,500)	S4/S5/S6/C1/C2 (S280/S300/S400/S500/S600)* *取付可だが、パーキングホルダーの差込不可
SBB 300-3 パーケットツイスター	7155710	¥8,600 (¥9,460)	S4/S5/S6/C1/C2 (S280/S300/S400/S500/S600)* *取付可だが、パーキングホルダーの差込不可
SBB パーケットツイスターXL	7101160	¥9,700 (¥10,670)	S4/S5/S6/C1/C2 (S280/S300/S400/S500/S600)* *取付可だが、パーキングホルダーの差込不可
STB101 ハンドターボブラシ	7252850	¥9,700 (¥10,670)	全機種(S140除く)
STB20 ハンドターボブラシミニ	7805350	¥6,500 (¥7,150)	全機種(S140除く)
SUB20 ユニバーサルブラシフレキシブル	7475870	¥3,900 (¥4,290)	全機種(S140除く)
SSP10 ホコリ取り用ブラシ	7132710	¥2,700 (¥2,970)	全機種(S140除く)
SHB30 ラジエーターブラシ	9660490	¥3,200 (¥3,520)	全機種(S140除く)
SFD20 すきま用ノズルロング 560mm	7252100	¥2,600 (¥2,860)	全機種(S140除く)
SFD10 すきま用ノズル 300mm	11607350	¥1,800 (¥1,980)	全機種(S140除く) 注
SMD10 マットレスノズル	7252280	¥2,200 (¥2,420)	全機種(S140除く)
SPD20 家具用ノズルワイド 180mm	11483910	¥3,100 (¥3,410)	全機種(S140除く)

その他アクセサリ				
SCC10 カーケアセット	9060330	¥19,000 (¥20,900)	S500/S600/S4/S5/S6/C1/C2
SFS10 ホースアダプター延長用	7252210	¥4,900 (¥5,390)	S500/S600/S4/S5/S6/C1/C2
SGC20 スポットライト付コンフォートハンドル	9385930	¥9,200 (¥10,120)	S500/S600/S4/S5/S6/C1/C2

ロボット掃除機用アクセサリ				
RX-SB 2 サイドブラシ	9724010	¥3,800 (¥4,180)	Scout RX1
RX-MB 4 磁気ストリップ	9782660	¥5,400 (¥5,940)	Scout RX1
RX-SAC 1 エアクリンフィルター	9724050	¥2,900 (¥3,190)	Scout RX1
RX-BW 1 ローラーブラシ	9782630	¥4,900 (¥5,390)	Scout RX1
RX-DL 1 シーリングリブ	9782730	¥1,900 (¥2,090)	Scout RX1

その他のアクセサリ・補修部品についてはお問い合わせください。