

## Miele専用洗剤・お手入れ用品

2026 Jan.

### 食器洗い機用洗剤・乾燥仕上げ剤・お手入れ剤

PowerDisk All in 1  
(6個入りセット) **¥10,780(税込)**  
¥9,800(税抜)



AutoDos搭載食器洗い機の洗浄性能を高める専用洗剤の6個入りのお得なセット。リンスエイドやガラス保護成分、汚れをしっかりと落とす活性酸素配合。1個につき約20回分\*の洗剤を自動投入します(\*ECOプログラム使用時)。

- 内容量:400g×6個
- 対象機種:Miele AutoDos搭載食器洗い機専用

\*1個入り(400g)も販売しております。

PowerDisk All in 1  
(400g) **¥1,980(税込)**  
¥1,800(税抜)

食器洗い機 庫内洗浄剤  
(ディッシュクリーン) **¥1,980(税込)**  
¥1,800(税抜)



食器洗い機お手入れ用。(軽い汚れ)

- キャップをはずし、上段バスケットにさかさまに立てて、55℃の標準プログラムで食器をいれずに使用します。食器洗い機のおいやり軽い汚れを除去し、パッキンを柔軟に保ちます。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度にもよりますが、機械のコンディションを最適に保つため年に4～5回のご使用をおすすめします。
- 内容量:160g(1回分)

UltraTabs All in 1  
食器洗い機タブレット洗剤 **¥3,960(税込)**  
¥3,600(税抜)



ミーレ食器洗い機のパフォーマンスを最大化するために洗剤メーカーと共同開発されたタブレット洗剤です。低温でも頑固な汚れを取り除き、ガラスも保護しながら洗浄します。

- 水溶性の生分解性素材でラッピングされているためフィルムを開けずにそのまま洗剤ケースに置いて、ふたをしてご使用ください。
- 内容量:60個入り

庫内洗浄剤  
(インテンスクリーン) **¥1,980(税込)**  
¥1,800(税抜)



食器洗い機お手入れ用。(ひどい汚れ)

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄またはPots&Pans 75°C (インテンシブ75°C)のプログラムを使用します。庫内の油分や、ひどい汚れを強力に除去し、機械の性能を保ちます。
- 1回につき1本使用。年に1～3回の使用をおすすめします。
- ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:200g(1回分)

乾燥仕上げ剤「リンスエイド」 **¥2,750(税込)**  
※洗剤ではありません。 ¥2,500(税抜)



食器の乾燥を促進するだけでなく、水滴跡やくもりを防いで美しく仕上げます。ガラスも輝く洗いあがり。

- 内容量:500mL

カルキ除去剤  
(ディスケーラー) **¥1,760(税込)**  
¥1,600(税抜)



食器洗い機カルキ除去用。

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄またはPots&Pans 75°C (インテンシブ75°C)のプログラムを使用します。こびりついたカルキを強力に洗浄。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度に応じて、年1～3回洗浄してください。
- ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:250g(1回分)

#### ●食器洗い機の場合

	食器洗い機 庫内洗浄剤 (ディッシュクリーン)	庫内洗浄剤 (インテンスクリーン)	カルキ除去剤 (ディスケーラー)
におい	○	○	—
軽い汚れ	○	—	—
ひどい汚れ	—	○	—
油分	—	○	—
軽いカルキ除去	○	○	—
ひどいカルキ除去	—	—	○
パッキンを柔軟に保つ	○	—	—
使用目安回数	4～5回/年	1～3回/年	1～3回/年

## 洗濯機・洗濯乾燥機用洗剤・洗剤詰替用コンテナ

ウルトラホワイト  
(パウダー・洗濯洗剤) **¥3,630(税込)**  
¥3,300(税抜)



衣類の光沢を保護しながら、白さをさらに明るくし、清潔感をよみがえらせる、白または淡色の衣類用洗剤です。

- ・白または淡色の衣類、ひどい汚れが付着しているもの用。
- ・ウールやシルク、アウトドア衣類の素材には不向きです。
- ・蛍光増白剤を含んでいるため、生成りやパステルカラー、黒や鮮やかな色の衣類には不向きです。

●内容量:2.5kg

ウルトラカラー  
(リキッド・洗濯洗剤) **¥3,520(税込)**  
¥3,200(税抜)



色物や濃い色の衣類のお洗濯に。低温でも優れた汚れ落ちを発揮。7つの酵素を配合してきれいな洗い上がり。色あせも防ぎます。

- ・色物および濃色衣類用。
- ・ウールやシルクには不向きです。

●内容量:1.5L

ウールケア(洗濯洗剤) **¥2,970(税込)**  
¥2,700(税抜)



ウールやカシミアのセーターやスカーフ、シルク製品などの手洗い可能な布地に適した液体洗剤。蛍光増白剤や漂白剤を含まず、小麦たんぱく質が、デリケートな服の色を長く保ちます。

●内容量:1.5L

### TwinDos搭載機種専用カートリッジ式洗剤(ウルトラフェーズ)、詰替用コンテナ

「ウルトラフェーズ1」洗剤と「ウルトラフェーズ2」洗剤は、洗濯物の色の組み合わせに従い、自動で洗剤を投入します。適量の洗剤が毎回自動投入されるので、過剰投入や投入不足がなく、また洗剤を計量する手間なく簡単に使用できます。※機器側で推奨洗剤量の設定が必要です。

カートリッジ式洗剤  
UltraPhase 1 **¥4,180(税込)**  
¥3,800(税抜)



- ・UltraPhase 2との併用をおすすめします。
- ・明るい色物や白物に。
- ・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。
- ・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。

●内容量:1.4L

カートリッジ式洗剤  
UltraPhase 2 **¥4,180(税込)**  
¥3,800(税抜)



- ・UltraPhase 1との併用をおすすめします。
- ・明るい色物や白物に。
- ・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。
- ・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。

●内容量:1.4L

洗剤詰替用コンテナ  
1・2(洗剤なし) **各¥4,840(税込)**  
¥4,400(税抜)



TwinDos搭載のW1洗濯機、WT1洗濯乾燥機に、UltraPhase以外の市販の液体洗剤や柔軟剤を自動投入で使用する場合に必要です。

※2本セットではなく単体販売となります。※洗剤は入っておりません。

●容量:1.5L

### カプセル式洗剤

W1洗濯機・WT1洗濯乾燥機の洗剤ディスペンサーにセットして使用します。1回分ずつ個包装されているので計量の手間なく、手軽で最適なランドリーケアが可能です。カプセルは100%リサイクル素材を使用。

カプセル式洗濯洗剤  
ウールケア **¥2,530(税込)**  
¥2,300(税抜)



ウールやカシミアのセーター、スカーフなどの手洗い可能なデリケートな衣類におすすめの中性洗剤です。

- ・小麦プロテイン配合で、色落ちから守りながら優しく洗います。
- ・毛羽立ちを防ぐファイバープロテクション配合。

- ご使用量の目安:1回につき1カプセル
- 内容量:40mL入り×9個

カプセル式柔軟剤  
アクア **¥1,760(税込)**  
¥1,600(税抜)



洗濯物を柔らかく心地良い香りに仕上げる柔軟剤カプセルです。

- ・ピュアでフレッシュな香り。
- ・柔らかくて肌触りのよい仕上がり。
- ・静電気帯電防止効果。

- ご使用量の目安:1回につき1カプセル
- 内容量:40mL入り×9個

カプセル式特別洗剤  
ブースター **¥2,530(税込)**  
¥2,300(税抜)



白物や色物衣類についた油や果汁のしみなどを取り除きます。しみには強力に、衣類には優しいしみ抜き剤です。

※シルクやウール製品には使用しないでください。

- ・しみだけを狙って落とす特別な酵素配合。
- ・白物および色物洗濯物用。
- ・低温でも抜群のしみ抜き効果を発揮します。

- ご使用量の目安:1回につき1カプセル
- 内容量:35mL入り×6個

# T1衣類乾燥機用フレグランスフラコン

## 衣類乾燥機用フレグランスフラコン

T1衣類乾燥機の糸くずフィルター部のホルダーに取り付けて使用します。1個当たり乾燥サイクル約50回分(設定された強度によって変動します)。  
Mieleのためにフランス・プロヴァンス地方の香水スペシャリストが特別に開発した香りが、最高4週間持続。香りの強さは容器を回して調整できます。

Aqua(アクア) 12.5ml

¥4,950(税込)  
¥4,500(税抜)



個性的でフレッシュな香り

- ・爽やかな香りが最長4週間持続
  - ・心地よい香りとふんわりした乾燥仕上がり
  - ・AQUA-隅々まで行き渡るピュアで爽やかな香りと際立つ清潔感
  - ・プロバンスの香料メーカーが特別にミーレのために開発
  - ・FragranceDos(フレグランスドス)を搭載したすべてのMiele T1乾燥機用
- 内容量:12.5mL入り×1個(約50回分)

DryFresh(ドライフレッシュ) 12.5ml

¥4,950(税込)  
¥4,500(税抜)

在庫限り



衣類のリフレッシュに - 不快なおいには中和し、心地よい香りで乾燥仕上げ。

- ・不快なおいを中和するFreshPlex™配合
  - ・「温風」プログラムで衣類のリフレッシュにも最適
  - ・(他のプログラムでもご使用いただけます)
  - ・心地よい香りとふんわりした乾燥仕上がり
  - ・他のMieleフレグランスフラコンと組み合わせ可能
  - ・FragranceDos(フレグランスドス)を搭載したすべてのMiele T1乾燥機用
- 内容量:12.5mL入り×1個(約50回分)

Cocoon(コクーン) 12.5ml

¥4,950(税込)  
¥4,500(税抜)

在庫限り



安らぎと平穏な時間を感じる穏やかな香り。

- ・爽やかな香りが最長4週間持続
  - ・心地よい香りとふんわりした乾燥仕上がり
  - ・COCOON-安らぎと平穏な時間を
  - ・プロバンスの香料メーカーが特別にミーレのために開発
  - ・FragranceDos(フレグランスドス)を搭載したすべてのMiele T1乾燥機用
- 内容量:12.5mL入り×1個(約50回分)

Nature(ネイチャー) 12.5ml

¥4,950(税込)  
¥4,500(税抜)



ナチュラルでバランスのとれた香り。

- ・爽やかな香りが最長 4 週間持続
  - ・心地よい香りとふんわりした乾燥仕上がり
  - ・プロバンスの香料メーカーが特別にミーレのために開発
  - ・FragranceDos(フレグランスドス)を搭載したすべてのMiele T1乾燥機用
- 内容量:12.5mL入り×1個(約50回分)

## コーヒーマシン・調理機器等お手入れ

コーヒーマシン用洗浄カートリッジ **¥14,300(税込)**  
AutoCleaner **¥13,000(税抜)**



コーヒーマシンCVA784x用。抽出ユニットの油分除去、ミルクパイプ洗浄用。

- 抽出ユニットから残留物を強力に除去
- ミルクパイプも洗浄
- 4個入り(約1年)

コーヒーマシン用 **¥14,300(税込)**  
カルキ除去カートリッジ **¥13,000(税抜)**



コーヒーマシンCVA784x用。自動カルキ除去用。

- 沈殿物やカルキの徹底的な除去
- 優しいカルキ除去で効果的に洗浄
- 1個入り(約1年)

カルキ除去剤 **¥2,420(税込)**  
**¥2,200(税抜)**



コーヒーマシン・スチームクッカー・スチームオープン・モイスチャープラス機能付オープンのカルキ除去用。

- コーヒーマシン：1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- スチームクッカー：1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- スチームオープン：1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。
- モイスチャープラス機能付オープン：1回の洗浄につき、1個のタブレットを使用します。
- 内容量：50g×6個

コーヒーマシン用 **¥2,420(税込)**  
洗浄剤 **¥2,200(税抜)**



グラインダー式コーヒーマシンの抽出ユニットの油分除去や、ネスプレッソカプセル式のカプセルプレート洗浄するタブレットです。

- 1回の洗浄につき、1個の錠剤を使用します。
- 内容量：2.8g×10個

コーヒーマシン **¥4,070(税込)**  
ミルクパイプ用洗剤 **¥3,700(税抜)**



グラインダー式コーヒーマシンのミルクパイプ用洗浄剤。ミルクシステムを適切に保つためのミレー独自の配合により、毎回理想的な泡やホットミルクを作ります。日常のミルクパイプのお手入れに、この洗浄剤を使用して、脂や乾いたミルクをしっかりと取り除くことをおすすめします。

- 1回の洗浄につき、1包使用します。
- 内容量：3.7g×100包

セラミックプレート専用 **¥2,200(税込)**  
スクレーパー **¥2,000(税抜)**



セラミックガラス製クッカー用のスクレーパー。食品のこびりついた汚れをきれいにそぎ落とします。

\*専用替刃も販売しております。

替刃(10枚入り) **¥2,200(税込)**  
**¥2,000(税抜)**

スチームクッカー・ **¥1,650(税込)**  
コーヒーマシン用 **¥1,500(税抜)**  
シリコングリース



- スチームクッカー-DG 6010：貯水タンクが着脱しにくくなった場合などに使用します。
- コーヒーマシンCVA 6800：中央抽出口のコネクタのキャップに塗って使用します。
- 内容量：6g

ミレー機器全般対応 **¥1,540(税込)**  
マイクロファイバークロス **¥1,400(税抜)**



ミレー機器のステンレスや操作部の汚れをふき取るのに便利な多目的のマイクロファイバークロス。100%高品質のマイクロファイバー製で、60℃で500回までのお洗濯に耐える、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも乾拭きでも、またはミレー洗剤と一緒に使用しても、きれいにお手入れできます。

- サイズ：32×32cm

## 洗濯機・洗濯乾燥機用お手入れ剤

庫内洗浄剤  
(インテンスクリーン)

¥1,980(税込)  
¥1,800(税抜)



洗濯機・洗濯乾燥機お手入れ用。(ひどい汚れ)

- 庫内がカラの状態、予備洗いなしのコットン60℃以上のプログラムを選び、運転します。洗濯ドラムを簡単にお手入れでき、頑固な汚れや不快なおいを取り除きます。
- 1回につき1本使用。年に1～3回の使用をおすすめします。
- ミール食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:200g(1回分)

カルキ除去剤  
(デイスケーラー)

¥1,760(税込)  
¥1,600(税抜)



洗濯機・洗濯乾燥機カルキ除去用。

- 庫内がカラの状態、庫内洗浄または予備洗いなしの90℃以上のプログラムを選び、運転します。
- 1回につき1本使用。ご使用頻度に応じて、年1～3回洗浄してください。
- ミール食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
- 内容量:250g(1回分)

洗剤自動投入  
システム用洗浄剤  
TwinDos Care

¥3,300(税込)  
¥3,000(税抜)



TwinDos格納室に差し込み、お手入れプログラムを実行するだけで、TwinDosシステムの洗浄ができます。

- ・TwinDos洗剤投入経路のすずぎ用
- ・別の洗剤に変更する前に使用
- ・TwinDosシステムの長期不使用期間(2ヶ月以上)の前に使用

TwinDos搭載のミールW1洗濯機、WT1洗濯乾燥機に使用可能

- 内容量:1.44 L(約5回分)

ミーレ・ジャパン株式会社  
〒153-0063  
東京都目黒区目黒1-24-12  
オリックス目黒ビル4F  
HP : [www.miele.co.jp](http://www.miele.co.jp)

ミーレ・カスタマーサービス  
Tel. 0120-310-647(フリーダイヤル)  
[受付時間] 9:00~17:00  
(土日祝日を除く)  
E-mail: [info@miele.co.jp](mailto:info@miele.co.jp)

ミーレ・ジャパン公式オンラインストア  
<https://store.miele.co.jp>

Webマガジン"Life with Miele"  
<https://life.miele.co.jp/>



YouTubeチャンネル  
[Youtube.com/MieleJapanCorp](https://www.youtube.com/MieleJapanCorp)



LINE公式アカウント  
<https://life.miele.co.jp/line-ctlg/>



Instagram公式アカウント(英語)  
[@miele](https://www.instagram.com/miele)

## Miele Experience Centers (直営店)

Miele Experience Center 表参道  
〒107-0062 東京都港区南青山4-23-8  
TEL: 03-6419-7553  
E-mail: [miele-omotesando@miele.co.jp](mailto:miele-omotesando@miele.co.jp)

Miele Experience Center 目黒  
〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11  
目黒山手プレイス  
TEL: 03-6303-9991  
E-mail: [miele-meguro@miele.co.jp](mailto:miele-meguro@miele.co.jp)

Miele Experience Center 日比谷  
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2  
東宝日比谷プロムナードビル 1F  
TEL: 03-6811-1395  
E-mail: [miele-hibiya@miele.co.jp](mailto:miele-hibiya@miele.co.jp)

Miele Experience Center 名古屋  
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-26  
エニシオ名駅1F  
TEL: 052-526-5531  
E-mail: [miele-nagoya@miele.co.jp](mailto:miele-nagoya@miele.co.jp)

Miele Experience Center 大阪  
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9  
本町サンケイビル1F  
TEL: 06-6786-8080  
E-mail: [miele-osaka@miele.co.jp](mailto:miele-osaka@miele.co.jp)

Miele Experience Center 神戸  
〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町116  
神戸パークサイドビル  
TEL: 078-515-6605  
E-mail: [miele-kobe@miele.co.jp](mailto:miele-kobe@miele.co.jp)

営業時間・定休日  
<https://life.miele.co.jp/lp/mec>



営業時間・定休日は店舗により異なりますので、  
HPでのご確認をお願いいたします。

Miele Experience Center  
オンラインご来店予約  
<https://life.miele.co.jp/mec/appoint/>



予約優先制でご案内しております。  
ご案内をご希望の方は、  
前日までにご予約をお願いいたします。  
※ご予約なしの自由見学も可能です。

Mieleオンラインショールーム  
<https://life.miele.co.jp/online-showroom>