

Miele

ビルトイン食器洗い機

2024 winter

Miele. Immer Besser.





Mieleの誓い「常により良いものを」

Immer Besser

Mieleの世界へようこそ

私たちの2人の曾祖父が1899年にMieleを設立したとき、成功するためには競合他社とは一線を画す必要がありました。そのためには、他社より安いのか、もしくは他社より優れているのか、事実上2つの方法しかありませんでした。これらの両方を同時に実現することは不可能です。しかし彼らは、「Immer Besser」（常により良いものを）を彼らのモットーにしました。

数多くの消費者テストでの受賞や受賞歴が、Mieleが長年にわたって最高水準へのこだわりを繰り返し更新してきた事実を証明しています。しかし、おそらく世界中の何百万人ものお客様が満足していることが、最も明らかな証明と言えるでしょう。

2024年、Mieleは創業125周年を迎えました。「いつの時代も新しい暮らしを」提供してきたMieleは、これまで以上に、最上級の品質と技術の象徴となっています。

Mieleの製品を購入するということは、持続可能な行動をとることを意味します。なぜなら、Mieleの製造は資源の負荷低減を徹底し、特に耐用年数の長い製品を提供し、電気、水、洗剤の消費量でもこの分野をリードしているためです。また、Mieleは、セールスパートナーや、お客様、サプライヤー、従業員、および近隣社会への敬意、公正さの精神、相互の信頼を同様に重視しています。

そして私たちは、4代目である代表取締役兼共同経営者として、今後もそうあり続けることをお約束します。



Markus Miele

and

Reinhard Zinkann

Dr Markus Miele (マルクス・ミーレ) と Dr Reinhard Zinkann (ラインハルト・ツィンカン)





目次

はじめに

Mieleの世界へようこそ	3
時代に先駆けた、Mieleの品質	6
Miele@home	12
PowerDiskを搭載した洗剤自動投入	16
食器洗い機のデザインタイプ	18
食器洗い機のサイズ	20
操作パネルのコンセプト	22

製品の特長

Miele食器洗い機の優れた特長	24
その他の特長と機能	26
バスケットデザイン	28
洗浄プログラム	34
環境への責任	36
品質テスト	38
食器やグラスをやさしくケア	40
用語集	42

製品

アイコン一覧	44
製品一覧	45
純正洗剤・お手入れ剤・ドア材	52
Mieleのサービス	58

時代に先駆けた、Mieleの品質



お客様のニーズこそMiele製品のDNA

安心して使い続けていただくため、私たちは絶え間ないイノベーションと、真のクラフツマンシップを掛け合わせています。細部にまでこだわった精緻な仕事で、製品の長期使用と、あらゆるニーズに応えます。そのため、Mieleの機器は直感的に流れるような使い心地で操作できるように設計されています。ランドリー、食器洗い、冷蔵、調理やお掃除など、ご家庭での生活をより快適にするために全力を尽くします。



長期使用は究極のサステナビリティ

サステナビリティ

Mieleなら何台も家電を買い替える代わりに、たった一台の機器を長く使い続けることができます。それは、エネルギーと水の使用を抑え、より経済的。そしてサステナブルな選択です。



サステナビリティを向上するための優れた戦略と対策により、Mieleはドイツ サステナビリティ賞を受賞しました。

詳細は miele.co.jp/c/sustainability-3364.htm でご覧ください

クラフツマンシップ

1899年から、Mieleは常にさらなる高みを目指してきました。私たちに
とって革新的なイノベーションは、より良いものを生み出すための挑戦
です。だからこそ、自社で部品を作ることはもちろん、その素材となる鉄
さえ鍛造しています。製品を組み立てる機械も独自に製作しています。
「Immer Besser (常により良いものを)」、それが私たちMieleが掲げる
理念です。

パフォーマンス

ある車のエンジンの性能試験はおよそ3,000時間を費やすのに対して
Mieleの製品は最長10,000時間¹⁾の連続性能をテストします。昼夜を問
わず、あらゆるテストが²⁾精確に繰り返されます。それはすべて、信頼に応
えるために費やされる時間です。

¹⁾ W1洗濯機シリーズとT1衣類乾燥機の開発段階において、製品および主要部品は、10,000時間のテストを実施。詳細は、miele.co.jp/20years





Miele食器洗い機は、20年間の使用に相当する製品テストを実施しています¹⁾




開発時間の30%は製品テストに費やされています。
これは、20年もの間、デリケートなグラスも輝きを失わず、そして優しく徹底的な洗浄をお約束できるようにするためです。



食器洗い機の作動音はほとんど聞こえてきません。
すべての機器は、それを実現するために、静かに作動することを入念に確認して、長い耐用年数と衛生的でサステナブルな性能を提供するためにテストされています。

590,000L²⁾の水を節約できることを想像してみてください。また、長年にわたり優れた洗い上がりをお届けします。



¹⁾ G 7000 食器洗い機シリーズの開発段階において、製品および主要部品はさまざまなプログラムで5,600サイクル(=週5.6回×年間50週)の製品テストを実施。詳細は：miele.co.jp/20years

²⁾ 予想される製品寿命の間に、ミレー食器洗い機は596,484リットルの水を節約。詳細は：miele.co.jp/20years





Miele@home

Miele@homeによる家庭用機器のネットワーク化*

Miele@homeの製品特長

優れたネットワーク化を実現する革新的なMiele@homeシステムにより、Miele機器の機能を最大限に活用し、日常生活をさらにスマートにすることができます。インテリジェントなMiele家庭用機器は、便利かつ確実にネットワーク化できます。専用のMieleアプリで簡単に操作が可能。Miele家庭用機器は、ご自宅のWiFiルーターとMieleクラウドを介してネットワーク化されます。




Mieleアプリ**

理想的なガイド：Mieleアプリにより、お使いのMiele家庭用機器の状態をいつでも見ることができます。例えば、オープンでの調理プロセスをモニタリングしたり、洗濯プログラムが終了したかどうかを確認したいですか？Mieleアプリは必要なすべての情報を提供し、素早く便利に操作できます。さらに、このアプリは、BaristaAssistantやレシピなど、Miele機器の追加情報やサービスも提供しています。今すぐアプリをダウンロード。

Miele@homeによる家庭用機器のネットワーク化*

Mieleアプリ**の特徴



ダッシュボード

常に最新:ダッシュボードには、ネットワークに接続されたすべてのMiele機器の最新のステータスが表示されます。

MobileControl

MobileControlを使用すると、どこからでもアプリを使用して機器を操作できます。

RemoteUpdate


利用可能なソフトウェアアップデートは、サービス技術者を呼ぶことなく、お客様のご都合に合わせてダウンロードが可能です。

消費ダッシュボード

電力と水の消費の表示における透明性は、コストと資源の両方を節約します。

デモモード

Mieleアプリのデモモードは、ネットワーク対応のMiele家庭用機器をまだお持ちでない場合でも、Mieleアプリの利点をご確認いただけます。



ネットワーク対応の家庭用機器にMieleアプリが提供するその他のオプションについては下記をご覧ください。

www.miele.co.jp



今すぐMieleアプリをダウンロード。



* Mieleのさらなるデジタル機能。すべてのスマートアプリケーションは、Miele@homeシステムで可能になります。機能の内容は、モデルや国によって異なります。ネットワーク対応のMiele家庭用機器のシステム要件は、miele.com/systemrequirements(英語)から入手できます。

** モバイルデバイスで利用できます。最小要件については、アプリストアで提供される情報を参照してください。

食器洗いの新たなレベル

PowerDiskを搭載した洗剤自動投入

最適な投入で洗剤の入れすぎを防止

環境を保護しながら最適な洗い上がりを実現

Miele PowerDisk

再生プラスチックのみを使用

最適な洗い上がり

専用に開発された粒状洗剤

実証済みの衛生性能

Mieleの食器洗い機は、ウイルスの99.9%以上を除去²⁾

トップクラスのMiele AutoDos食器洗い機で、時間を最大限節約し、同時に最適な洗い上がりを実現します。


AutoDosは、PowerDisk技術を統合した世界初の洗剤自動投入システムです。粒状洗剤は、食器洗い機および自動投入で使用するために特別に設計されています。素早く溶けるとともに最適な洗い上がりを実現し、洗浄ごとに食器を輝くようなきれいな仕上がりに導きます。

PowerDiskにより、粒状洗剤はプログラムに応じて、正確に適切なタイミングで自動投入されます。洗剤を入れることを気にかける心配がなくなり、その時間を他のことに使うことができます。また、洗剤の入れすぎを防止するため、貴重な資源の節約になります。PowerDiskは平均20回分の洗浄に使用できます³⁾。MieleのAutoDosで洗剤投入の煩わしさから解放されてください！

Miele食器洗い機専用開発された独自の粒状洗剤による最適な洗い上がり

Mieleの食器洗い機用に特別に開発された粒状洗剤は、AutoDosとの組み合わせで、最適な投入と申し分のない洗浄と乾燥を実現します。これにより、必要な量の洗剤のみが投入され、入れすぎが防止されるため、環境の持続可能性に寄与し、資源の節約になります。

Miele PowerDiskカップの原材料には、100%再生プラスチックを使用しています。



卓越した衛生レベルとMiele AutoDosシステムの融合。

テスト条件に関する詳細は、<https://www.miele.com/g7000-c> (英語) でご覧ください



優れた利便性

PowerDiskには画期的な洗剤投入テクノロジーにより平均20回分のプログラムに相当する洗剤が含まれているので、約1か月は、プログラムを開始するたびに洗剤の量を心配する必要はありません¹⁾。これがさらに自由をもたらします。



賢くネットワーク化

Miele@homeを使用すると、Miele製品の可能性を最大限に活用し、日常生活をさらにスマートにすることができます。食器洗い機は、安全かつ便利にネットワーク化できるため、使いやすくなります。Mieleがお届けする独自の利便性をご享受ください。アプリを使えば、機器を起動することも可能です。

あらゆる意味での自由

G 7000シリーズの食器洗い機は、ユーザーの利便性を最大限に高めます。PowerDiskを搭載したAutoDos洗剤自動投入システムを使用するか、洗剤コンテナに従来の方法でタブレットや粉末洗剤を入れるかを選択することができます。いつでもどの洗剤を使用するのか、お選びいただけます。

¹⁾ ECOプログラムで約20サイクル分

²⁾ テストされた衛生およびインテンシブプログラムでのエンベロープウイルスおよび非エンベロープウイルス(コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなど)の除去に関する衛生およびウイルス学研究所の認定では、すべてPowerDisk/UltraTabsが使用されています。テスト基準の詳細については、<https://www.miele.com/g7000-c> (英語) を参照してください。



Mieleでは、キッチンに合わせてさまざまな食器洗い機を提供しています。

どのタイプの機器 をご希望ですか？

Miele食器洗い機のデザインタイプ



オールドア材取付専用(SCVi)タイプ

このタイプのフロント全面には、キッチンキャビネットにあわせてご用意いただくドア材またはオプションのクリーンスチール仕上げのMieleドア材(Knock2openを除く)を取り付けられます。食器洗い機を美しくキッチンに溶け込ませることができます。



ドア材取付専用(SCi)タイプ

ドア材をお客様のビルトインキッチンの外観に合わせることができるので、キッチンが統一感のあるデザインになります。オプションのクリーンスチール仕上げステンレスドアキットを取り付けることもできます。



標準ドア装備(SCU)タイプ

現在のキッチンにある食器洗い機の入替えをする場合に最適です。食器洗い機は、ワークトップの下に設置できます。操作パネルとドアのカラーは、ブリリアントホワイトおよびステンレス／クリーンスチール仕上げになります。



Knock2openでハンドルのない食器洗い機

食器洗い機のドア上部を2回ノックすると、ドアが自動的に開くので、ハンドルが不要です。

どのサイズがご家庭のキッチンに合いますか？

Miele食器洗い機のサイズ

Mieleの食器洗い機は、さまざまなキッチンにぴったりと調和するデザインとサイズを展開。あらゆるキッチンに最適なソリューションを提供します。



XXLモデル

(高さ85cm、幅60cm)

Mieleのオールドア材取付専用食器洗い機には、XXLモデルもあります。カウンターの高さが85cm以上のキッチンに適しています。ワークトップの高い新しいキッチンに最適です。

XXLモデルはバスケットの収容量が拡大し、グラス、マグカップ、直径

23cmまでのお皿などのアイテムをもっと柔軟にフレキシブルに入れることができます。



スタンダードな60cm幅タイプ

(高さ81cm、幅60cm)

高さが81cmから なので、多くのご家庭の標準的なキッチンの高さに収まります。



スリムな45cm幅タイプ

(高さ81cm、幅45cm)

45cm幅の食器洗い機は、サイズの大きい機種の特長をそのままに：45 cm 幅食器洗い機も、カトラリートレイ、省エネ、とても便利なバスケットデザインが特徴です。

スペースが限られていても、Mieleの食器洗い機が提供するすべての機能を求めるご家庭に最適です。

どちらのユーザーインターフェースがご希望ですか？

Miele食器洗い機の操作パネル*



食器洗い機の操作パネルを設計する際、お客様のニーズに重点的に取り組みました。インターフェースは、すべてのレベルでわかりやすいユーザーフレンドリーになっていて、論理的かつ直感的に段階的にガイドします。



タッチコントロール：M Touch S (MタッチS)ディスプレイの操作は、メニューでスクロールやスワイプしたり、アイコンでプログラムを選択したりと、スマートフォンと同じように行います。ディスプレイに少し傾斜があるため読みやすくなっています。そして、大事なことの一つですが、ディスプレイの付いた操作パネルは、非常に清掃がしやすくなっています。

センサーコントロールでは、操作パネルに表示されたプログラムのアイコンを直接選択します。
プログラム名と追加情報は、TFTの見やすいテキストディスプレイで表示されます。



高品質ステンレスとオブシディアンブラックの最先端の外観が、キッチン空間に特別な効果を加えながらも溶け込みます。

機種によっては、全面ブリリアントホワイトもあります。



食器洗い機のプログラムとオプションは、ボタンにタッチするだけで簡単に選択できます。機器には7セグメントディスプレイが搭載されています。



Mieleのオールドア材取付専用タイプは、キッチン環境に完全に溶け込み、必要な情報はスリムでクリアな操作パネルに表示されます。



M Touch Vi(Mタッチ Vi)ディスプレイは最大限の利便性をお届けします:大型の見やすいTFTディスプレイをタッチまたはスワイプするだけで、プログラムとオプションを簡単に選択できます。



TFTの見やすい1行テキストディスプレイでは、情報を簡単に読むことができます。機種によっては、操作パネルにバックライトのMieleロゴがあります。



AutoDos

どんな便利機能をお望みですか？

Miele食器洗い機の優れた特長*

Exclusive to Miele 優れた洗浄システム

世界初の革新的なPowerDiskを搭載した洗剤自動投入システムです¹⁾。食器洗い機と独自の専用粒状洗剤を緻密に調整します。PowerDiskは、選択したプログラムに応じて適切なタイミングで適量の洗剤を投入します。手間いらず：PowerDiskは洗剤を補充することなく、平均プログラム20回分²⁾に使用できます。さらに毎回、適切な量の粒状洗剤が投入されます。これによりコストの節約になり、環境保護にも役立ちます。



エネルギー効率(ヨーロッパ規格)

すべての中心にある持続可能性：Mieleの多くのモデルは、最も高いエネルギー効率クラス(ヨーロッパ規格)を達成しています。



低い運転音

Mieleの食器洗い機は優れた性能を発揮しながら、運転音が気になりません。




Exclusive to Miele QuickPowerWash

約1時間のプログラムで、通常の汚れの食器を申し分なく洗浄します。



認証済みの衛生レベル

すべてのMieleの食器洗い機は、考えられるすべてのウイルスの99.9%を除去するため、衛生的でクリーンです³⁾。



Exclusive to Miele Miele@home

暮らしをもっとスマートに：Miele@homeを搭載していると、他の家電製品と巧みにネットワーク化して、さらなるオプションを利用できます。

*機種により機能は異なります

¹⁾ 特許：EP 2850990、US 9962062

²⁾ ECOプログラム使用時

³⁾ テストされた衛生およびインテンシブプログラムでのエンベロップウイルスおよび非エンベロップウイルス(コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなど)の除去に関する衛生およびウイルス学研究所の認定では、すべてPowerDisk/UltraTabsが使用されています。テスト基準の詳細については、<https://www.miele.com/g7000-c>を参照してください。

どの機能が特に重要だと思いますか？

Miele食器洗い機の特長*



Exclusive to Miele **3D MultiFlex トレイ¹⁾**
調節することにより、食器洗い機に小さなアイテムのためのスペースが実現。ストレスなく収容できます。



Exclusive to Miele **BrilliantLight(ブリリアントライト)²⁾**
庫内のLED照明は、暗いスペースでも食器の出し入れに最適な視界を提供します。



Exclusive to Miele **M Touch ディスプレイ**
大きなディスプレイをスワイプによりスクロールすることで、すばやく簡単な操作を可能にします。



FlexLineバスケットデザイン
柔軟性のある便利な構造。食器が入れやすく、調整しやすい形状で、理想的な洗浄を実現します。



Exclusive to Miele **特許取得済み³⁾ AutoOpen乾燥**
食器をしっかりと乾燥：
特許を取得したAutoOpen乾燥テクノロジー。



Exclusive to Miele **AutoClose**
AutoCloseはドアをほんの少し押すだけで閉まります。



Exclusive to Miele **Knock2open(ノックツーオープン)⁴⁾**
独創性に富むハンドルのないデザインでキッチンに溶け込み、ノックすると自動的に開きます。



ExtraQuiet
低騒音のこのプログラムで、抑えた運転音(機種により39, 40, 42dB)まで下がります。



SensorDry
食器洗い機のプログラムを合理的に調整することにより、乾燥に要するエネルギーと時間を節約できます。



ComfortClose

ドアの開閉が非常に簡単で、ドアを任意の位置で開けたままにしておくことができ実用的です。



ブリリアントグラスケア⁵⁾

ジェントルプログラムは、繊細なグラスを優しく洗浄します。



給湯接続

平均35%の電気を節約(G 7000シリーズ)⁶⁾
: Miele食器洗い機全機種は最高60°Cの温水に接続できます。※設備や水圧などの条件によって給湯接続が適さない場合があります。



標準で対応可能な人数

食器類を収容する十分なスペース: 幅60cmは最大16人分(アジア基準)、幅45cmは9人分(IEC規格)の食器に対応。



EcoPowerテクノロジー

水と電気の節約: 考え抜かれた給水システムの設計により資源の有効利用に寄与します。



EcoFeedback

経済的: 洗浄プログラムを選択すると、ディスプレイに水量と電力量の目安消費レベルが表示され、使用後は実際のレベルが表示されます。



わずか6L~の水で洗浄する食器洗い機

自動プログラムで、最小限の水の消費で最適な洗い上がりを実現することで、資源を保護します。



タイマー

賢い選択: ライフスタイルに合わせて開始時間や終了時間を設定できます。Mieleアプリからも設定できます。



SolarSave

卓越したパフォーマンス: 給湯接続では、温水での洗浄サイクル1回に消費される電力は0.07kWh(機種により0.05kWh)で卓越した省エネ性能です。

*機種により機能は異なります

1) 特許: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990


2) 特許: EP 2233061, US 8297768

3) 特許: DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

4) 特許: EP2428153, US875824, US9267319

5) ジェントルプログラムの場合

6) 給湯接続した状態での複数のプログラムの平均



どんなバスケット機能をお望みですか？

Miele G 7000 食器洗い機のバスケット設計*



**Exclusive
to Miele**

3D MultiFlex トレイ

すべてのカトラリー(ナイフ、フォーク、スプーンなど)は、1本1本仕切りに沿ってセットでき、きれいに洗い上がり、十分に乾燥されます。エスプレッソカップなどの小さな食器もきちんと収容できます。



**Exclusive
to Miele**

FlexCare グラスホルダー

独自の安全で確実な配置:組み込まれたシリコンパッドと滑り止め加工が施された表面により、アイテムをしっかりと固定します。



**Exclusive
to Miele**

FlexCare カップラック

保護するためのシリコンパッドと新しい質感の表面でしっかりとホールドします。



XL-Assist

大きなアイテムに最適:XL-Assistを使えば、鍋やボウルも省スペースで配置できます。



MultiClip(マルチクリップ)

小物の収納に便利:MultiClipを使用すれば、小さな容器やフタをバスケットに固定できます。



FlexCare Glass&Bottle

最大限の柔軟性:ボトルやグラスを下段バスケットでしっかりと保持し、最適な洗浄を実現します。



角度付きピン列

各種サイズのボウルやお碗を最適に配置して洗浄・乾燥ができます。



人間工学に基づいたバスケットハンドル

バスケットのハンドルは出し入れをスムーズにし、毎日の家事をシンプルにします。

*機種により機能は異なります

どんなバスケット機能をお望みですか？

Mieleの幅60cm食器洗い機のバスケット設計*

Maxi Comfort Cバスケットデザイン

3D MultiFlex トレイ


- 1 右側の高さ調整可能なサイドセクション
- 2 左側の横方向に調整可能なサイドセクション
- 3 箸用ホルダー

上段バスケット:

- 4 高さ調節レバー
- 5 さまざまなお皿のサイズに対応するピン列
- 6 質感のある表面加工とワイングラス用のシリコンパッドが特徴のFlexCareカップラック
- 7 ステンレスワイドハンドル、上段および下段バスケットの人間工学に基づくレール

下段バスケット:

- 8 さまざまなサイズのボウルに対応するピン列を含むMultiComfortゾーン
- 9 高さ調整可能なFlexCareグラスホルダー
- 10 高さ調整可能なFlexCare Glass&Bottle(ボトル2本用)
- 11 追加のカップラック
- 12 2つのMultiClip
- 13 XL-Assist



ExtraComfort Cバスケットデザイン

3D MultiFlex トレイ


- 1 右側の高さ調整可能なサイドセクション
- 2 左側の横方向に調整可能なサイドセクション
- 3 箸用ホルダー

上段バスケット:


- 4 高さ調節レバー
- 5 さまざまなお皿のサイズに対応するピン列
- 6 質感のある加工の表面とワイングラスもたてかけられるFlexCareカップラック
- 7 上段および下段バスケットのワイドハンドル、人間工学に基づくレール

下段バスケット:

- 8 さまざまなサイズのボウルに対応するピン列を含むMultiComfortゾーン
- 9 高さ調整可能なFlexCareグラスホルダー
- 10 高さ調整可能なFlexCare Glass&Bottle(ボトル2本用)
- 11 MultiClip



Comfort Cバスケットデザイン



3D MultiFlex トレイ*

- 1 右側の高さ調整可能なサイドセクション
- 2 左側の横方向に調整可能なサイドセクション
- 3 箸用ホルダー

上段バスケット:

- 4 高さ調節レバー
- 5 ヒンジ付きボウルラック
- 6 質感のある加工の表面のワイングラス用カップラック
- 7 上段および下段バスケットのワイドハンドル


下段バスケット:

- 8 MultiComfortゾーン
- 9 ピン列x2(右側は可倒式、左側は固定)

どんなバスケット機能をお望みですか？

Mieleの幅 45 cm 食器洗い機のバスケット設計*

MaxiComfort 45バスケットデザイン



1 MultiFlexトレイ 45

上段バスケット:

- 2 高さ調節レバー
- 3 ピン列
- 4 質感のある加工の表面とワイングラス用のシリコンパッドが特徴のFlexCareカップラック
- 5 ステンレスワイドハンドル、上段および下段バスケットの人間工学に基づくレール

下段バスケット:

- 6 MultiComfortゾーン
- 7 可倒式ピン列x2
- 8 高さ調整可能なFlexCareグラスホルダー
- 9 高さ調整可能なMultiClip付FlexCareグラスホルダー

ExtraComfort 45バスケットデザイン


1 MultiFlex トレイ 45

上段バスケット:


- 2 上段および下段バスケットのワイドハンドル、人間工学に基づくレール
- 3 高さ調節レバー
- 4 ピン列
- 5 質感のある加工の表面とワイングラス用のシリコンパッドが特徴のFlexCareカップラック

下段バスケット:

- 6 MultiComfortゾーン
- 7 可倒式ピン列x2
- 8 高さ調整可能なFlexCareグラスホルダー



Comfort 45バスケットデザイン



1 オリジナルMieleカトラリートレイ

上段バスケット:

- 2 人間工学に基づく上段および下段バスケットのハンドル
- 3 高さ調節レバー
- 4 ピン列
- 5 質感のある加工の表面のカップラック

下段バスケット:

- 6 MultiComfortゾーン
- 7 ピン列x2

あらゆるニーズに対応

Miele食器洗いプログラム*

Miele食器洗い機の洗浄オプション²⁾

選択されたプログラムに応じて**AutoDos**は、適量の粒状洗剤を最適なタイミングで自動投入します。

IntenseZone：下段バスケットの洗浄能力を向上させるこのオプションを、プログラムに追加することができます。

Quick/Express：この追加機能を選択すると、プログラム運転時間を短縮することができます。

Quickを選択すると、PowerWash 60°CプログラムがQuickPowerWashプログラムに切り替わります。

Extra clean(洗浄プラス)：このオプションをプログラムに追加することで、洗浄性能を向上させることができます。

Extra dry：最終すすぎの水温を上げて、乾燥時間を延長することで、プラスチック製品でも適切に乾燥させることができます。

BottleClean：ボトルおよび背のアイテムのための特別なオプション。FlexCare Glass&Bottleを使用すれば、最適な洗浄が可能です。

選択した洗浄プログラムからの最新のハイライト



自動45–60°C

標準食器用：様々なタイプの残り物が付着した各種食器など。

ECO

ECO

極めて経済的に水と電力を節約できるプログラムです。さまざまな種類の食器洗いに最適です。



PowerWash 60°C

通常の汚れの食器を約90分(G 7000の場合)で最適に洗浄し乾燥します。



ComfortWash 45°C

このプログラムは、通常の汚れの食器や温度に敏感なガラスやプラスチックを含む場合に最適です。



インテンシブ 75°C

最大の洗浄能力で、深い鍋やフライパンなどの汚れをしっかりと除去します。

特別な用途のプログラム



高温洗浄・すすぎ

高温で哺乳瓶などを衛生的に洗浄します。ラインヴァール応用科学大学によって認証済み。¹⁾



パスタ/パエリア 75°C

でんぷん質を含む食べ物の汚れに。パスタ、米、ジャガイモなどの汚れを、高温で適切に洗浄します。



Exclusive to Miele SolarSave

卓越したパフォーマンス：給湯接続では、温水での洗浄サイクル1回に消費される電力は0.07kWh（機種により0.05kWh）で卓越した省エネ性能です。



QuickPowerWash

通常の汚れの食器を約1時間で最適に洗浄し乾燥します。



ボトムソロ 65°C

上段バスケットを取り外して大型のかさばるアイテムを下段バスケットに置いて洗浄します。



ExtraQuiet

食べ物の残りが付着して少し乾いたさまざまな種類の食器に最適です。低騒音のプログラム。



ビールジョッキ 45°C

このプログラムで洗浄したビールグラスにはきれいな泡ができます。



庫内洗浄

食器洗い機をしっかりと洗浄し、においを防ぐお手入れプログラムです。



ジェントル 45°C

ケアしながらやさしく：このプログラムは、熱に弱い食器やグラスを優しく洗浄する際に最適です。



ComfortWash+ 55°C

優れた洗浄性能：ComfortWash+はさまざまな汚れをしっかりと取り除きます。

*機種により機能は異なります

¹⁾ テスト基準 <https://www.miele.com/g7000-c>

²⁾ 食器洗い機のオプションは、電気/水の消費量や運転時間に影響を及ぼします

Mieleは環境への責任を重視しています

すべての企業活動の中心

環境への責任を果たすことはMieleの伝統となっています。長年にわたり、Mieleのモットーである「Immer Besser(常により良いものを)」に忠実に、私たちはお客様のために環境や天然資源への影響を削減する家庭用機器を開発しています。材料選びに始まり、効率的な生産を行い、寿命を終えた機器を環境への負荷を抑えた方法でリサイクルしています。

非常に高い省エネルギー性能

ECOプログラムによって、当社の食器洗い機は特に環境に優しい設計となっています。当社の製品の多くが最高のエネルギー効率クラスを達成しています。これにより、ECOプログラムでは電力消費量をわずか0.74kWh(G 7000の場合)まで低減することが可能になり、より多くのコストを削減し、資源の保護に貢献しています。

革新的な節水機能

水は貴重な資源です。そのため、節水は非常に重要なテーマです。Mieleの食器洗い機は、インテリジェントなEcoPowerテクノロジーによって、自動プログラムでわずか6L~の水で食器を洗浄できます。この機能により、Mieleは過去30年間で水の消費量を85%減らすことに成功しました。

節電機能

Mieleの食器洗い機はすべて、60°Cまでの給湯設備に接続することができます。これにより、消費電力をさらに節約できます。すべてのプログラムの平均として*、約35%の電力を節約することができます(G 7000シリーズ)。

これは、Mieleの食器洗い機が特にパワフルであるだけでなく、環境への負荷をおさえながら、優れた洗い上がりを提供することを意味します。

WINNER



German
Sustainability Award
2024

給湯接続

Miele食器洗い機は最高60°Cで給湯接続が可能です*。ジェントルプログラムでは、これにより電力消費は最大42%、運転時間は最大15%低減されます。ECOプログラムの場合、エネルギー消費量は最大0.52kWhまで低減されます。(*設備や水圧により給湯接続に適さない場合があります)






長くお使いいただくためのMieleの品質

Miele食器洗い機の総合的品質テスト





テスト済み 品質

Mieleでは品質は最優先事項です。生産方法や使用する材料を特に重視しているのはそのためです。

性能試験

性能試験では、洗浄および乾燥の良し悪しに加え、各プログラムの音響値と消費値が、Miele高い品質に合わせて測定されます。

バスケット荷重試験

試験条件を実際の状態に合わせるため、バスケットには異なる負荷がかけられています：カトラリートレイには最大3kg、上段バスケットには最大10kg、下段バスケットには最大20kg。これらの指定された荷重で、バスケットは自動で合計100,000回押し引きされます。

ドアの耐久性試験

製品を長くご使用いただく中で、特に大きな負担がかかるのが食器洗い機のドアです。耐久性試験は、特殊デバイスを使用して食器洗い機のドアを自動で100,000回開閉し、この負荷をシミュレーションします。

高品質のグラスを優しく最適に洗浄

Miele食器洗い機で食器やグラスを優しくケア

リーデル推奨のMiele食器洗い機

デリケートで高価なワイングラスを本当に食器洗い機で洗ってもいいのか不安ではありませんか? Mieleの食器洗い機にお任せください。各種特別機能*の独自の組み合わせにより、Mieleは、グラスケアに関してもスペシャリストです。

• 3D MultiFlexトレイ¹⁾:

上段バスケットで脚付グラスを優しく配置することが可能

• Miele FlexLineバスケット C:

ワイングラスをしっかりとホールド

• 特許取得済み AutoOpen乾燥²⁾:

磨かなくても、輝く乾燥仕上がり

• ジェントルプログラム ³⁾:

グラスケアに最適

• Miele純正洗剤:

Miele食洗機用に開発された、理想的な特殊グラス保護剤配合の洗剤

グラスは水滴跡もなくびかびかに仕上がり、それ以上磨き上げる必要はありません。汚れも、水の跡も、破損も無い洗い上がり。洗浄サイクルを何回も繰り返した後でも、大切なガラス食器は新品のようにきれいです。

Miele食器洗い機は、高品質で繊細な脚付きグラスも問題なく洗浄できます。このことは、ワイングラスメーカーのRiedel社によって確認されています。マキシミリアン・リーデル氏は、リーデルのグラス(ハンドメイドおよびマシンメイド)の洗浄にMiele食器洗い機の使用を強く推奨しています。



Miele純正洗剤・ケア製品

高品質グラスのメーカーとして、当社のグラスが最適に、かつ優しく洗浄されることを重視しています。

Mieleとの協力により、グラスのケアはとても簡単で、洗い上がりも抜群です。

マキシミリアン・リーデル

¹⁾ 特許: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ 特許: DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

* 機種により機能は異なります

※画像は日本仕様とは異なる場合があります。



用語集

Miele食器洗い機用語*

3D MultiFlex トレイ¹⁾

エスプレッソカップなどの小さな食器を、新たに改良されたカトラリートレイに入れることができました。3D MultiFlex トレイは中央と両サイドがくぼんでいます。左側の部分を右に動かすと、上段バスケットに背の高いワイングラスを入れるスペースができます。大きなカトラリーや小さな食器を便利に置くことができるように右側の部分の深さを調整することができます。

AutoClose

MieleのAutoClose機能によって食器洗い機のドアは自動的にやさしく閉じられます。これは便利であると同時にエレガントであり、キッチンライフにおいて魔法のような瞬間を作り出します。ドアと食器洗い機本体が少し接触することで、モーターが作動してドアが閉まります。

AutoDos

世界初の革新的なPowerDiskを搭載した洗剤自動投入システムです²⁾。食器洗い機と独自の専用粒状洗剤を緻密に調整します。PowerDiskは、選択したプログラムに応じて適切なタイミングで適量の洗剤を投入します。1つのPowerDiskに、平均20回分のプログラムに相当する洗剤が含まれており、都度洗剤を投入する手間を省きます。³⁾

AutoOpen乾燥⁴⁾

最終すすぎ後の庫内の湿った暖気は、ファンで冷却されたステンレス壁との温度差によって凝縮して水となり、排出されます。プログラムの最後に食器洗い機のドアが自動的に開き、わずかな隙間を残します。暖かく湿った空気が庫外に運ばれ、プラスチック製ボウルなどの乾きにくいアイテムもしっかりと乾燥させることができます。特殊な空気の流れが、キッチンカウンターを湿気から守ります。

ブリリアントグラスケア

ブリリアント グラスケアによりグラスを優しく洗います。ジェントルプログラムではちょうど45°Cで洗います。FlexCareグラスホルダーは柔らかなシリコンパッドでワイングラスをやさしくしっかり保持します。特許技術であるAutoOpen乾燥では、プログラムサイクルの終了時に食器洗い機のドアが自動的に開きます。乾燥後のグラスは手作業で磨く必要はありません。そして、グラスを保護する成分を備えた優れた洗剤によって、最善のケアを行うことが可能です。

BrilliantLight⁵⁾

特許取得⁵⁾ のドア制御機能により、食器洗い機のドアが開くと、4つの高性能LEDライトが自動点灯します。4つの高性能LEDが庫内を明るく照らします。食器洗い機の手前の空間も明るくなり、バスケットへの食器の出し入れをサポートします。

ComfortClose

開閉しやすいドアです。開いたドアは好きな位置で止めることができます。グラスやスプーンを入れるのにドアを全開にする必要はありません。多くの場合、ドアを半分だけ開き、グラスを素早く上段バスケットに入れることができます。

EcoPowerテクノロジー

ECOプログラムにより水の消費量を 8.9L に抑えます(幅60cmモデルの場合)。これにより水を温めるのに必要なエネルギーも減少するので、エネルギーの効率性も高まります。給水システムと新しい高効率のフィルターシステムのインテリジェントデザインにより、節水が実現されました。また、熱損失を抑え水を温めるのに必要なエネルギーが低減されます。

エネルギー効率

Miele製品の多くが最高のエネルギー効率クラス(ヨーロッパ規格)を達成しています。エネルギーラベルは、食器洗い機の運転コストと性能に関する情報を一目で知ることができます。Miele機器は、最適な洗浄と乾燥の仕上がりを、非常に少ない電気と水の消費で実現します。

ExtraQuiet

MieleのExtraQuietは、低い運転音で洗浄するプログラムです。洗浄時の音はモデルによりで39、40、42dBまで抑えられます。このプログラムは、オープンキッチンに設置する場合や夜間に運転させる場合に適しています。

FlexLineバスケット C

あらゆる食器やカトラリーを収容できる、驚くほど便利なオプション搭載。エレガントなハンドルで、バスケットをどの角度からでも安全に引き出すことができます。カップは、滑り止め付きカップラックに、安全に並べることができます。ボウルは、下段バスケットの角度付きヒンジや上段バスケットのヒンジ付きボウルラックにいれやすくなっています。大切なワイングラスはどうでしょうか?FlexCareグラスホルダーのシリコンパッドで、大切に守られます。

タイマー

ライフスタイルに合わせて開始時間や終了時間を設定できます。Mieleアプリからも設定できます。

わずか6L〜の水で洗浄する食器洗い機

Miele食器洗い機に必要なものはきれいな水だけ。自動プログラムにより、わずか6L〜の水で食器を洗浄できます。この機能により、Mieleは過去30年間で水の消費量を85%減らすことに成功しました。ECOプログラムにより、Mieleの食器洗い機はわずか0.74 kWhというエネルギー消費量を達成しました。*

実証済みの衛生性能⁶⁾

PowerDiskおよびUltraTabsと組み合わせることで、高温洗浄・すすぎおよびインテンシブプログラムは、考えられるすべてのウイルスの99.9%を除去するため、食器洗いにおいて心配する必要はありません(コロナウイルス、インフルエンザウイルス、およびノンエンベロープウイルスなど)。これは、衛生およびウイルス学研究所が実施したテストで立証されています。*

ラインヴァール応用科学大学も、Miele食器洗い機の卓越した衛生的な洗浄性能を立証しています。* 衛生テストでは、AutoDosとPowerDiskを使用したECOおよびQuickPowerWash65°Cで、細菌(腸球菌)の99.99%以上が除去されました。

Knock2open⁷⁾

Knock2openは食器洗いを魔法のような体験に変え、ハンドルのないキッチンデザインに理想的なソリューションを提供します。オールドアのMiele食器洗い機の前面を2回ノックすると、ドアオープンメカニズムにより、ドアが自動で約10cm開きます。便利で、毎日の家事が楽になります。

Miele@home

優れたネットワーク化を実現する革新的なMiele@homeシステムにより、Miele機器の機能を最大限に活用し、日常生活をさらにスマートにすることができます。インテリジェントなMiele家庭用機器は、便利かつ確実にネットワーク化でき、Mieleアプリで簡単に操作できます。Miele家庭用機器は、ご自宅のWiFiルーターとMieleクラウドを介してネットワーク化されています。

M Touch ディスプレイ

スマートフォンと同じくらい簡単に食器洗い機を操作できます。大型のTFTカラータッチディスプレイには、アプリのように、プログラムと食器洗浄のオプションがテキスト付きの記号で表示されます。指でタップして選択するか、左にスワイプしてプログラムとオプションをスクロールしてください。TFTディスプレイは、食器洗い機の操作パネルに統合されています。これは全く新しいアプローチです。洗練された設計により、ユーザーフレンドリーな操作で機能を簡単に選択できます。

QuickPowerWash

最強の組み合わせ：QuickPowerWashプログラムと最適な洗剤は比類ない組み合わせです。

UltraTabsタブレット洗剤またはPowerDiskを適切に組み合わせることで、食器の通常汚れを約1時間で、理想的な仕上がりに洗浄・乾燥します。特別に開発されたこれらの洗剤は、わずか2-3分で溶解します。そのため、洗浄サイクルが開始されたらすぐに洗浄能力が発揮されます。

SensorDry

室温と食器量をセンサーが検知して、最適に乾くよう自動調整する機能です。自動プログラムでSensorDryを使用した場合、理想的でない状況下でも乾燥を促進します。

給湯接続

Mieleの食器洗い機は最高60°Cで給湯接続が可能です。

※45～60°Cに温度を保つことのできる温水設備の場合、給湯での接続も可能ですが、即出湯式給湯器との接続や水圧が充分でない場合は給水での接続をおすすめします。

*機種により異なります

¹⁾ 特許：DE 102008062761、EP 2201887、US 9516990

²⁾ 特許：EP2850990、US9962062

³⁾ ECOプログラムの場合

⁴⁾ 特許：DE 102007008950、EP 2120671、US 8671587

⁵⁾ 特許 EP2233061、US8297768

⁶⁾ テストされた衛生およびインテンシブプログラムでのエンベロープウイルスおよび非エンベロープウイルス（コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなど）の除去に関する統合衛生ウイルス学研究所の認定によると、すべての場合にPowerDisk/UltraTabsが使用されています。テスト基準の詳細については、<https://www.miele.com/g7000-c> を参照してください。

⁷⁾ 特許：EP 2428153、US 8758524

アイコンの概要

食器洗い機のアイコン一覧



運転音

ExtraQuietプログラムでは運転音がモデルにより39、40、42dBまで抑えられています。



カトラリーの洗浄

特許取得済みの3D MultiFlexトレイ¹⁾は、高いニーズに応え、最適な利便性を提供します。高さ、幅、奥行きが調節が可能です。



Mieleオリジナルのカトラリートレイでは、すべてのカトラリー（箸、ナイフ、フォーク、スプーンなど）は、1本1本仕切りに沿ってセットでき、きれいに洗い上がり、十分に乾燥されます。



AutoDos

理想的な洗い上がりと利便性を実現する洗剤の自動投入システム。



BrilliantLight

庫内を明るく照らす、4つの高性能LED。



操作パネルのコンセプト




タッチディスプレイでの素早くシンプルなスワイプ操作。



オールドアタイプのタッチディスプレイでの素早くシンプルなスワイプ操作。


標準ドア装備タイプ食器洗い機 幅45cm

- *1 水道料金137円/ m³ (税込)、下水道使用料125円/ m³ (税込) [日本電機工業会調べ] ※2024年7月現在
- *2 電力料金目安単価31円/kWh (税込) 【2022年7月改定】 [家電公取協調べ]
- *3 アジアで用いられる食器で測定 GB 38383-2019に準ずる。
- *4 [幅60cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯呑み)+2点(中皿、小皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク) XXL追加点数6点(湯呑み)
- *5 [幅45cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯呑み)+2点(中皿、小皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通りとする。5点(中皿)+4点(小皿)の合計9点。
- *6 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。



	G 5434 SCU	G 5644 SCU	G 5844 SCU
デザイン			
操作パネル角度	正面垂直	正面垂直	正面垂直
操作タイプ	プログラムセクターボタン	プログラムセクターボタン	プログラムセクターボタン
ディスプレイ	3桁デジタル	1行テキスト	1行テキスト
MultiLingua(多言語搭載)	—	•	•
利便性			
Miele@homeによるネットワーク	—	—	•
AutoDos	—	—	—
Knock2open	—	—	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	46	45	43
ドアクローズ機構	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示	•	•	•
動作表示	コントロールインジケータ	ディスプレイ	ディスプレイ
効率性と持続性			
自動プログラム使用時の最少消費水量 (L)	6.0	6.0	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量 (L)	8.0	8.0	8.0
ECOプログラム使用時の消費電力量 (kWh)	0.75	0.5	0.55
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.1/23.3	2.1/15.5	2.1/17.1
洗浄容量: JEMA規格*5/IEC規格*6	7人分(51点)/9人分	7人分(51点)/9人分	7人分(51点)/9人分
EcoFeedback	—	•	•
EcoPowerテクノロジー	•	•	•
理想的な洗い上がり			
AutoOpen乾燥	—	•	•
SensorDry	—	•	•
ブリリアントグラスケア	—	•	•
洗浄プログラム(一部)			
PowerWash 60°C	—	•	•
QuickPowerWash 65°C	•	•	•
高温洗浄・すすぎ 70°C	—	—	•
エクストラクワイエット55°C (dB)	—	•(42dB)	•(40dB)
庫内洗浄	—	•	•
プログラムオプション・設定メニューオプション			
IntenseZone	—	•	•
BottleClean	—	—	—
エクスパレスまたはクイック	•	•	•
エクストラクリーン(洗浄プラス)	•	•	•
エクストラドライ	•	•	•
バスケットデザイン			
バスケットのデザイン	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm	MaxiComfort 45 cm
カトラリートレイ	カトラリートレイ	MultiFlexトレイ45	MultiFlexトレイ45(可倒式ピン付)
FlexCareグラスホルダー	—	1	2
安全性			
ウォーターブルーフシステム	•	•	•
フィルターチェック表示	—	•	•
チャイルドロック	•	•	•
システムロック	—	—	—
技術データ			
定格消費電力 (kW)	2.00	2.00	2.00
電圧 (V)	200	200	200
周波数 (Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	448×570×805—870	448×570×805—870	448×570×805—870
ブリリアントホワイト	•	•	•


標準ドア装備タイプ食器洗い機 幅60cm



	G 7130 C SCU	G 7604 C SCU
デザイン		
操作パネル角度	正面垂直	正面垂直
操作タイプ	プログラムセクターボタン	プログラムセンサーボタン
ディスプレイ	1行テキスト	1行テキスト
MultiLingua(多言語搭載)	・	・
利便性		
Miele@homeによるネットワーク	・	・
AutoDos	・	・
Knock2open	—	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	44	43
ドアクローズ機構	ComfortClose	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示動作表示	・ ディスプレイ	・ ディスプレイ、ブザー(*設定による)
効率性と持続性		
自動プログラム使用時の最少消費水量(L)	6.0	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量(L)	8.9	8.9
ECOプログラム使用時の消費電力量(kWh)	0.74	0.74
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.33円/22.94円	2.33円/22.94円
洗浄容量:アジア基準*3/JEMA規格*4	16人分/12人分(72点)	16人分/12人分(72点)
EcoFeedback	・	・
EcoPowerテクノロジー	・	・
理想的な洗い上がり		
AutoOpen乾燥	・	・
SensorDry	・	・
ブリリアントガラスケア	・	・
洗浄プログラム(一部)		
PowerWash 60°C	・	・
QuickPowerWash 55°C	・	・
高温洗浄・すすぎ 75°C	—	・
エクストラクワイエット50°C(dB)	・(40dB)	・(39dB)
庫内洗浄	・	・
プログラムオプション・設定メニューオプション		
IntenseZone	・	・
BottleClean	・	・
エクスプレスまたはクイック	・	・
エクストラクリーン(洗浄プラス)	・	・
エクストラドライ	・	・
バスケットデザイン		
バスケットのデザイン	ExtraComfort C	ExtraComfort C
カトラリートレイ	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC
FlexCareグラスホルダー	1	1
安全性		
ウォーターブルーフシステム	・	・
フィルターチェック表示	・	・
チャイルドロック	・	・
システムロック	・	・
技術データ		
定格消費電力(kW)	2.00	2.00
電圧(V)	200	200
周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	598×570×805—870	598×570×805—870
ブリリアントホワイต์	・	・
ステンレス(クリーンスチール)	・	—

オールドア材取付専用タイプ食器洗い機 幅45cm

- *1 水道料金137円/ m³ (税込)、下水道使用料125円/ m³ (税込) [日本電機工業会調べ] ※2024年7月現在
- *2 電力料金目安単価31円/kWh (税込) 【2022年7月改定】 [家電公取協調べ]
- *3 アジアで用いられる食器で測定 GB 38383-2019に準ずる。
- *4 [幅60cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中皿、小皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク) XXL追加点数6点 (湯呑み)
- *5 [幅45cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中皿、小皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通りとする。5点 (中皿) + 4点 (小皿) の合計9点。
- *6 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。



G 5894 SCVi	
デザイン	
操作パネル	天面
操作タイプ	プログラムセレクターボタン
ディスプレイ	1行テキスト
MultiLingua(多言語搭載)	•
利便性	
Miele@homeによるネットワーク	•
AutoDos	–
Knock2open	–
運転音 dB (IEC規格に基づく)	43
ドアクローズ機構	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示動作表示	• ディスプレイ、コントロールインジケータおよびブザー(設定による)
効率性と持続性	
自動プログラム使用時の最少消費水量(L)	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量(L)	8.0
ECOプログラム使用時の消費電力量(kWh)	0.55
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.1円/17.1円
洗浄容量:JEMA規格*5/IEC規格*6	7人分(51点)/9人分
EcoFeedback	•
EcoPowerテクノロジー	•
理想的な洗い上がり	
AutoOpen乾燥	•
SensorDry	•
ブリリアントグラスケア	•
洗浄プログラム(一部)	
PowerWash 60°C	•
QuickPowerWash 65°C	•
高温洗浄・すすぎ 70°C	•
エクストラクワイエット55°C(dB)	•(40)
庫内洗浄	•
プログラムオプション・設定メニューオプション	
IntenseZone	•
BottleClean	–
エクスプレスまたはクイック	•
エクストラクリーン(洗浄プラス)	•
エクストラドライ	•
バスケットデザイン	
バスケットのデザイン	MaxiComfort 45 cm
カトラリートレイ	MultiFlexトレイ45(可倒式ピン付)
FlexCareグラスホルダー	2
安全性	
ウォーターブルーフシステム	•
フィルターチェック表示	•
チャイルドロック	–
システムロック	–
技術データ	
定格消費電力 (kW)	2.00
電圧 (V)	200
周波数(Hz)	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	448×550×805–870




オールドア材取付専用タイプ食器洗い機 幅60cm



	G 7654 C SCVi	G 7659 C SCVi XXL	G 7984 C SCVi
デザイン			
操作パネル	天面	天面	天面
操作タイプ	センサーボタン	センサーボタン	タッチコントロール
ディスプレイ	1行テキスト	1行テキスト	M Touch Vi
MultiLingua(多言語搭載)	・	・	・
利便性			
Miele@homeによるネットワーク	・	・	・
AutoDos	・	・	・
Knock2open	—	—	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	43	43	42
ドアクローズ機構	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示動作表示	・	・	・
	ディスプレイおよびブザー(*設定による)	ディスプレイおよびブザー(*設定による)	ディスプレイおよびブザー(*設定による)
効率性と持続性			
自動プログラム使用時の最少消費水量(L)	6.0	6.0	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量(L)	8.9	8.9	8.9
ECOプログラム使用時の消費電力量(kWh)	0.74	0.74	0.74
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.33円/22.94円	2.33円/22.94円	2.33円/22.94円
洗浄容量:アジア基準*3/JEMA規格*4	16人分/12人分(72点)	16人分/12人分(80点)	16人分/12人分(72点)
EcoFeedback	・	・	・
EcoPowerテクノロジー	・	・	・
理想的な洗い上がり			
AutoOpen乾燥	・	・	・
SensorDry	・	・	・
ブリリアントガラスケア	・	・	・
洗浄プログラム(一部)			
PowerWash 60°C	・	・	・
QuickPowerWash 55°C	・	・	・
高温洗浄・すすぎ 75°C	・	・	・
エクストラクワイエット50°C(dB)	・(39)	・(39)	・(39)
庫内洗浄	・	・	・
プログラムオプション・設定メニューオプション			
IntenseZone	・	・	・
BottleClean	・	・	・
エクスプレスまたはクイック	・	・	・
エクストラクリーン(洗浄プラス)	・	・	・
エクストラドライ	・	・	・
バスケットデザイン			
バスケットのデザイン	ExtraComfort C	ExtraComfort C	MaxiComfort C
カトラリートレイ	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC
FlexCareグラスホルダー	1	1	2
安全性			
ウォーターブルーフシステム	・	・	・
フィルターチェック表示	・	・	・
チャイルドロック	—	—	—
システムロック	—	—	—
技術データ			
定格消費電力(kW)	2.00	2.00	2.00
電圧(V)	200	200	200
周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	598×550×805—870	598×550×845—910	598×550×805—870


ドア材取付専用タイプ食器洗い機 幅45cm

- *1 水道料金137円/ m³ (税込)、下水道使用料125円/ m³ (税込) [日本電機工業会調べ] ※2024年7月現在
- *2 電力料金目安単価31円/kWh (税込) 【2022年7月改定】 [家電公取協調べ]
- *3 アジアで用いられる食器で測定 GB 38383-2019に準ずる。
- *4 [幅60cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯呑み)+2点(中皿、小皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク) XXL追加点数6点(湯呑み)
- *5 [幅45cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯呑み)+2点(中皿、小皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通りとする。5点(中皿)+4点(小皿)の合計9点。
- *6 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。



	G 5434 Sci	G 5644 Sci	G 5844 Sci
デザイン			
操作パネル角度	正面垂直	正面垂直	正面垂直
操作タイプ	プログラムセレクトボタン	プログラムセレクトボタン	プログラムセレクトボタン
ディスプレイ	3桁デジタル	1行テキスト	1行テキスト
MultiLingua(多言語搭載)	—	•	•
利便性			
Miele@homeによるネットワーク	—	—	•
AutoDos	—	—	—
Knock2open	—	—	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	46	45	43
ドアクローズ機構	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示	•	•	•
動作表示	コントロールインジケータ	ディスプレイ	ディスプレイ
効率性と持続性			
自動プログラム使用時の最少消費水量(L)	6.0	6.0	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量(L)	8.0	8.0	8.0
ECOプログラム使用時の消費電力量(kWh)	0.75	0.5	0.55
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.1円/23.3円	2.1円/15.5円	2.1円/17.1円
洗浄容量: JEMA規格*5/IEC規格*6	7人分(51点)/9人分	7人分(51点)/9人分	7人分(51点)/9人分
EcoFeedback	—	•	•
EcoPowerテクノロジー	•	•	•
理想的な洗い上がり			
AutoOpen乾燥	—	•	•
SensorDry	—	•	•
ブリリアントグラスケア	—	•	•
洗浄プログラム(一部)			
PowerWash 60°C	—	•	•
QuickPowerWash 65°C	•	•	•
高温洗浄・すすぎ 70°C	—	—	•
エクストラクワイエット55°C(dB)	—	•(42)	•(40)
庫内洗浄	—	•	•
プログラムオプション・設定メニューオプション			
IntenseZone	—	•	•
BottleClean	—	—	—
エクスパレスまたはクイック	•	•	•
エクストラクリーン(洗浄プラス)	•	•	•
エクストラドライ	•	•	•
バスケットデザイン			
バスケットのデザイン	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm	MaxiComfort 45 cm
カトラリートレイ	カトラリートレイ	MultiFlexトレイ45	MultiFlexトレイ45(可倒式ピン付)
FlexCareグラスホルダー	—	1	2
安全性			
ウォーターブルーフシステム	•	•	•
フィルターチェック表示	—	•	•
チャイルドロック	•	•	•
システムロック	—	—	—
技術データ			
定格消費電力(kW)	2.00	2.00	2.00
電圧(V)	200	200	200
周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	448×570×805—870	448×570×805—870	448×570×805—870
ステンレス(クリーンシール)	•	•	•
ブリリアントホワイト	—	•	•


ドア材取付専用タイプ食器洗い機 幅60cm



	G 5214 C SCi	G 7130 C SCi	G 7604 C SCi	G 7714 C SCi
デザイン				
操作パネル角度	正面垂直	正面垂直	正面垂直	正面斜め
操作タイプ	プログラムセクターボタン	プログラムセクターボタン	センサーボタン	センサーボタン
ディスプレイ	3桁デジタル	1行テキスト	1行テキスト	1行テキスト
MultiLingua(多言語搭載)	—	•	•	•
利便性				
Miele@homeによるネットワーク	—	•	•	•
AutoDos	—	•	•	•
Knock2open	—	—	—	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	45	44	43	42
ドアクローズ機構	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示動作表示	• コントロールインジケータ	• ディスプレイ	• ディスプレイ, ブザー(*設定による)	• ディスプレイ, ブザー(*設定による)
効率性と持続性				
自動プログラム使用時の最少消費水量 (L)	6.0	6.0	6.0	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量 (L)	8.9	8.9	8.9	8.9
ECOプログラム使用時の消費電力量 (kWh)	0.7	0.74	0.74	0.74
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.33円/21.7円	2.33円/22.94円	2.33円/22.94円	2.33円/22.94円
洗浄容量:アジア基準*3/JEMA規格*4	16人分/12人分(72点)	16人分/12人分(72点)	16人分/12人分(72点)	16人分/12人分(72点)
EcoFeedback	—	•	•	•
EcoPowerテクノロジー	•	•	•	•
理想的な洗い上がり				
AutoOpen乾燥	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
ブリリアントガラスケア	—	•	•	•
洗浄プログラム(一部)				
PowerWash 60°C	—	•	•	•
QuickPowerWash 55°C・65°C	•	•	•	•
高温洗浄・すすぎ 75°C	—	—	•	•
エクストラクワイエット50 °C(dB)	—	•(40)	•(39)	•(39)
庫内洗浄	—	•	•	•
プログラムオプション・設定メニューオプション				
IntenseZone	—	•	•	•
BottleClean	—	•	•	•
エクスプレスまたはクイック	•	•	•	•
エクストラクリーン(洗浄プラス)	•	•	•	•
エクストラドライ	•	•	•	•
バスケットデザイン				
バスケットのデザイン	Comfort C	ExtraComfort C	ExtraComfort C	MaxiComfort C
カトラリートレイ	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC	3D MultiFlex トレイC
FlexCareグラスホルダー	—	1	1	2
安全性				
ウォーターブルーフシステム	•	•	•	•
フィルターチェック表示	—	•	•	•
チャイルドロック	•	•	•	•
システムロック	—	•	•	•
技術データ				
定格消費電力 (kW)	2.00	2.00	2.00	2.00
電圧 (V)	200	200	200	200
周波数 (Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	598×570×805—870	598×570×805—870	598×570×805—870	598×570×805—870
ステンレス(クリンスチール)	•	•	•	•
ブリリアントホワイト	—	•	—	—
オプシディアンブラック	—	—	—	—

ドア材取付専用タイプ食器洗い機 幅60cm

- *1 水道料金137円/ m³ (税込)、下水道使用料125円/ m³ (税込) [日本電機工業会調べ] ※2024年7月現在
- *2 電力料金目安単価31円/kWh (税込) 【2022年7月改定】 [家電公取協調べ]
- *3 アジアで用いられる食器で測定 GB 38383-2019に準ずる。
- *4 [幅60cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中皿、小皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)
- *5 [幅45cm]日本電機工業会(JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中皿、小皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通りとする。5 点 (中皿) + 4 点 (小皿) の合計9点。
- *6 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。



G 7934 C Sci	
デザイン	
操作パネル角度	正面斜め
操作タイプ	タッチコントロール
ディスプレイ	M Touch S
MultiLingua(多言語搭載)	・
利便性	
Miele@homeによるネットワーク	・
AutoDos	・
Knock2open	—
運転音 dB (IEC規格に基づく)	42
ドアクローズ機構	ComfortClose
予約タイマー機能および残時間表示動作表示	・ ディスプレイおよびブザー (*設定による)
効率性と持続性	
自動プログラム使用時の最少消費水量 (L)	6.0
ECOプログラム使用時の消費水量 (L)	8.9
ECOプログラム使用時の消費電力量 (kWh)	0.74
ECOプログラム使用時の目安コスト:水道料金*1/電気料金*2	2.33円/22.94円
洗浄容量:アジア基準*3/JEMA規格*4	16人分/12人分 (72点)
EcoFeedback	・
EcoPowerテクノロジー	・
理想的な洗い上がり	
AutoOpen乾燥	・
SensorDry	・
ブリリアントグラスケア	・
洗浄プログラム(一部)	
PowerWash 60°C	・
QuickPowerWash 55°C	・
高温洗浄・すすぎ 75°C	・
エクストラクワイエット50 °C (dB)	・(39)
庫内洗浄	・
プログラムオプション・設定メニューオプション	
IntenseZone	・
BottleClean	・
エクスプレスまたはクイック	・
エクストラクリーン(洗浄プラス)	・
エクストラドライ	・
バスケットデザイン	
バスケットのデザイン	MaxiComfort C
カトラリートレイ	3D MultiFlex トレイC
FlexCareグラスホルダー	2
安全性	
ウォーターブルーフシステム	・
フィルターチェック表示	・
チャイルドロック	・
システムロック	・
技術データ	
定格消費電力 (kW)	2.00
電圧 (V)	200
周波数 (Hz)	50/60共用
外形寸法(W×D×H mm)	598×570×805—870
ステンレス(クリーンスチール)	・
ブリリアントホワイト	—
オプシディアンブラック	—

優れた洗浄仕上がりのために

Miele食器洗い機用純正洗剤

食器を輝くように洗い上げます

食器洗い機のプログラムは、メーカーごとに大きく異なります。市販の洗剤を使用した場合に、すべての食器洗い機で同じ仕上がりにならないのはこれが理由です。

そのためMieleでは、純正の食器洗い機専用の洗剤を用意しています。これらの洗剤は、Mieleの社内ラボと厳選された高品質洗剤メーカーが共同開発したものです。すべての洗剤は、Miele食器洗い機とその特別プログラムを最大限に活かす配合になっています。

Miele食器洗い機専用洗剤により、食器洗い機のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。そして、同時に環境への負荷も低減することができます。

洗剤と食器洗い機の 理想的な相互作用で 毎回輝く仕上がり。

Riedel社はMieleを推奨しています

デリケートで高価なワイングラスを本当に食器洗い機で洗ってもいいの不安ではありませんか？Mieleにお任せください。Mieleは、インテリジェントな機能と食器洗い機専用洗剤の独自の組み合わせにより、グラス保護に関してもスペシャリストです。


グラスは水滴跡もなくびかびかに仕上がり、それ以上磨き上げる必要はありません。洗浄サイクルを何回も繰り返した後でも、大切なガラス食器は新品のようにきれいです。Miele食器洗い機でMiele純正洗剤を使用すれば、高品質で繊細な脚付きグラスも問題なく洗浄できます。このことは、ワイングラスメーカーのRiedel社によって確認されています。ゲオルグ・リーデル氏は、Riedel社のグラス（ハンドメイドおよびマシンメイド）の洗浄にMiele食器洗い機を推奨しています。



デリケートなグラスのための輝く仕上がりと理想的なケア



食器を理想的に洗浄するための最適なソリューション



頑固な汚れもしっかり洗浄





優れた洗浄性能

QuickPowerWashプログラムとUltraTabやPowerDiskの最適な組み合わせにより、食器の通常の汚れを短時間で、理想的な仕上がりに洗浄・乾燥します。特別に開発されたこれらの洗剤は、わずか2-3分で溶解します。そのため、洗浄サイクルが開始されたらすぐに洗浄能力が発揮されます。

Miele食器洗い機用純正洗剤、お手入れ剤



Ultra Tabs All in 1 60タブレット

Mieleの食器洗い機で最適な洗い上がりに

- 食器の洗浄用に特殊配合された酵素による優れた性能
- 頑固な汚れもしっかり洗浄
- 水溶性フィルムなので開封は不要
- リンスエイドやガラス保護成分を含み、QuickPowerWashとの併用に最適
- 食器を輝くように洗い上げます。



リンスエイド 500 ml

輝くガラスのために

- 食器の乾燥を促進
- グラス腐食を防ぐガラス保護成分配合
- 投入しやすい形状のキャップ
- 100%リサイクル素材のプラスチックで作られたボトルで環境に配慮

※乾燥仕上げ剤は洗剤ではありません。ご使用の際には必ず食器洗い機用洗剤と併用してください。



ディスケラー(カルキ除去剤) 250g

食器洗い機や洗濯機のカルキを強力に洗浄します。

- 天然クエン酸配合
- ヒーターエレメント、ドラム、その他のコンポーネントに影響を与えません。
- 機器の理想的な性能を保ちます。
- 必要に応じて年1-3回の使用を推奨
- 長時間にわたる使用のための最適なケア

- 内容量:250g(1回分)
- 対応機種:Miele食器洗い機全機種
- ※Miele洗濯機、洗濯乾燥機にも使用できます。



庫内洗浄剤(ディッシュクリーン) 160g

食器洗い機の最適な性能を保つために。

- におい、水あか、軽い汚れを除去
- ドアのパッキンの弾力性を維持し、密閉性を保ちます。
- 機器の理想的な性能を保ちます。
- 年4-5回の使用を推奨
- 長期間にわたる使用のための最適なケア

- 内容量:160g(1回分)
- 対応機種:Miele食器洗い機全機種



庫内洗浄剤(インテンスクリーン) 200g

食器洗い機と洗濯機を清潔に保つために。

- 油分、バクテリア、不快なにおいを除去
- Miele独自の配合により効果的に洗浄
- 理想的な洗い上がりのために
- 年に1-3回の使用を推奨
- 長期間にわたる使用のための最適なケア

- 内容量:200g(1回分)
- 対応機種:Miele食器洗い機全機種
- ※Miele洗濯機、洗濯乾燥機にも使用できます。

ドア材取付専用(SCi)用
GFVドアキット



ステンレス(クリーンスチール)
操作パネルと美しく調和するドア材
指紋がふき取りやすいクリーンスチール加工

- 品番: GFV 60/60-7 ドアキット60cm
G 7000シリーズSCiのステンレス／オブシ
ディアンブラック、G 5214 C SCiステンレ
ス対応
化粧パネル交換不可
- 品番: GFV 45/60-7 ドアキット45cm
幅45cmのG 5000シリーズSCiのステン
レス対応
化粧パネル交換不可

オールドア材取付専用(SCVi)用
GFViドアキット(ハンドル付)




ステンレス(クリーンスチール)
PureLineデザインのハンドル付
指紋がふき取りやすいクリーンスチール仕
上げ

- 品番: GFVi 702/72 ドアキット60cm
- 品番: GFVi 702/77 ドアキット60cm
G 7000 シリーズ SCViのオールドア材
化粧パネル交換不可

イノベーション

PowerDiskを搭載した洗剤自動投入



優れた洗浄システムがもたらす比類なき自由
AutoDosで優れた洗い上がり：Mieleが開発した、世界初の革新的なPowerDiskを搭載した洗剤自動投入システム。精密に調整されたシステムとして、食器洗い機と専用の粒状洗剤を開発しました。特別な成分を含む粒状洗剤は、選択したプログラムに従って、最適なタイミングで適量が自動投入されます。自動プログラムではセンサーが汚れ度合いを測定し、洗剤投入量を調整します。

PowerDiskには画期的な洗剤投入テクノロジーにより平均20回分のプログラムに相当する洗剤が含まれているので、約1か月は、プログラムを開始するたびに洗剤の量を心配する必要はありません。これがさらに自由をもたらします。AutoStartは一度プログラムすれば、世界初の自律型食器洗い機が、選択された曜日のご希望の時間にプログラムを開始します。すべきことは、ドアを閉めることだけです。これにより日々の生活が楽になり、Mieleが提供する独自の利便性をお楽しみいただけます。

最大限のサステナビリティのために：



Miele PowerDiskカップの原材料は、100%再生プラスチックを使用しています。





PowerDisk All in 1 400 g

AutoDos搭載食器洗い機の洗浄性能を高めるための専用洗剤

- Miele純正粒状洗剤
- 乾燥仕上げ成分配合
- 徹底的な洗浄のための活性酸素
- 約1か月(ディスク1個で20サイクルに対応¹⁾)分の洗剤自動投入
- 食器を輝くように洗います。



PowerDisk All in 1 6個入りセット

AutoDos搭載食器洗い機専用洗剤。
割引価格でのセット。

¹⁾ Miele PowerDiskカップの原材料には、100 %再生プラスチックを使用しています
²⁾ ECOプログラム使用時





配送・設置サービス

信頼と利便性



私たちは、お客様がMiele製品をスムーズに使用開始できるように取り組んでいます。

ご要望に応じて、新しい製品をご家庭まで配送し、Miele指定技術者が設置を行います。使用方法についてのお役立ち情報やアドバイスも提供します。

製品の試運転をプロが行うことで、機器の適切な動作が確保され、製品に備わる幅広い機能を知る良い機会にもなります。Mieleは、製品の使用開始時からお客様をサポートし、機器を最大活用していただくことを目指しています。

ご要望に応じて、古い機器も適切に廃棄します。

配送および設置サービスの詳細については、miele.co.jp/serviceを参照ください。

延長保証

最大10年間の安心感



Miele延長保証でさらに広がる安心感

Miele延長保証は、世界中のMieleグループが展開する特別なサービスです。製品購入後、2年間のメーカー保証にプラスして、1年延長(計3年)、3年延長(計5年)、または8年延長(計10年)の延長保証にご加入いただくことが可能です。耐久性に優れたMiele製品ならではのサービスです。

柔軟に対応

2年間のメーカー保証期間中ならいつでもご加入いただけます。

確実に迅速

お客様が修理を必要とする時は、Mieleカスタマーサービスが迅速で信頼できるサポートを提供します。

Mieleの延長保証の詳細については、miele.co.jp/serviceをご確認ください。





ミーレ・カスタマーサービス

サービスのあらゆるニーズに応えるパートナー



お客様がサポートを必要とされるときは、ミーレカスタマーサービスが迅速で信頼できるサポートを提供いたします。
Mieleのサービスは、修理・点検のみならず、配送及び設置から機器の試運転までのトータルサポートを提供します。Mieleの充実したサービスを通じ製品を長期間ご使用いただくことは環境負荷の低減につながる究極のサステナビリティです。

いつでもお客様のそばに

自社のテクニシャンと全国サービス代行店が修理対応します。万が一製品が故障した場合でもすぐに駆けつけます。

熟練

テクニシャンはMiele機器修理のスペシャリストであり、迅速で専門的な修理を提供します。

お問い合わせ

- ・電話での問い合わせ: 0120-310-647
- ・受付時間: 月～金 9:00-17:00
- ・ウェブサイト: miele.co.jp/service

食器洗い機に関するご注意



安全に関する ご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●当カタログ掲載の機器は、コンセントの定格（単相200V、定格15A以上）を必ずご確認ください。適合する専用電源コンセントに直接接続してご使用ください。火災の原因となります。●アースは必ず取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●凍結のおそれがある場所（室温0℃以下）や直射日光の当たる場所への設置はお避けください。●設置工事はお買い求めの販売店、または専門業者に相談ください。配管等の取付工事等に不備があると故障や火災の原因となるおそれがあります。●浴室、雨風にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。

省エネのための上手な使い方

●できるだけまとめ洗いを

決められた食器点数以下の 場合、一度に洗う量が多いほど、水や電気の節約になります。

●洗剤の適量を守って

少なすぎると洗浄力は落ちますが、洗剤を多く入れすぎても洗浄能力はほとんど変わりませんし、水や電気の使用量も増えます。

●ちょっとした工夫で洗い上手に

残さいを丁寧に捨てるなど、あらかじめ前処理をしておきますと汚れ落ちが良くなります。

●食器はバスケットに正しくセットを

食器を入れすぎたり、重ね置きは洗浄能力が悪くなります。水や電気の使用量も増えます。

食器・調理器具等についてのご注意

次の材質・加工方法は、変色・変形・白濁・破損などのおそれがありますので食器洗い機で洗わないでください。

◆アンティーク製品、装飾付の花瓶・ガラス製品。◆木製または部分的に木が使用されている小物類や食器（変色や接着剤がはがれるおそれ）。◆耐熱性のないプラスチック製品（変形のおそれ）。◆銀、銅、真鍮、錫、アルミニウム製品（変色や色あせのおそれ）。◆上絵や金彩・銀彩を施した陶磁器および貫入の入った陶磁器（色あせ、破損のおそれ）。◆非常にデリケートなガラス製品（白濁のおそれ）。◆漆塗り・金箔入り食器、重箱、土鍋（はがれ、割れのおそれ）。◆鉄製（さびのおそれ）

保証書に関するお願い

製品には保証書が添付されています。ご購入の際には、必ず保証書をお受取の上、保存してください。なお、店名、ご購入期日のないものは無効となります。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。ご了承ください。

●希望小売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済みの製品の引き取り費等は含まれておりません。

●印刷の色は、実際の製品とは多少違うことがあります。ご了承ください。

●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにくいときは、当社へお尋ねください。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い機の点検を！



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い、キズがある。
 - 運転が時々止まる。●本体に触れると電気を感じる。
 - 焦げ臭いニオイがする。●運転中に異常音や振動がある。
 - 水漏れがする。●据付が傾いたりグラグラしている。
 - その他の異常や故障がある。
- （●スイッチを入れても、動かないときがある。）
（●タイマーが途中で止まることがある。）

ご使用
中 止

このような症状の時は、事故防止のためにスイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店、もしくは当社に点検・修理をご相談ください。



ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12
オリックス目黒ビル4F
<https://www.miele.co.jp>

ミーレ・カスタマーサービス
Tel. 0120-310-647 (フリーダイヤル)
受付時間: 月～金9:00～17:00
(土日祝日を除く)
E-mail: info@miele.co.jp

ミーレ・ジャパン公式オンラインストア
<https://store.miele.co.jp>



YouTubeチャンネル
[Youtube.com/MieleJapanCorp](https://www.youtube.com/MieleJapanCorp)



Instagram公式アカウント(英語)
[@miele](https://www.instagram.com/miele)



LINE公式アカウント
<https://life.miele.co.jp/line-ctlg/>

Miele Experience Center 表参道
〒107-0062 東京都港区南青山4-23-8
TEL: 03-6419-7553
E-mail: miele-omotesando@miele.co.jp

Miele Experience Center 目黒
〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11
目黒山手プレイス
TEL: 03-6303-9991
E-mail: miele-meguro@miele.co.jp

Miele Experience Center 日比谷
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2
東宝日比谷プロムナードビル 1F
TEL: 03-6811-1395
E-mail: miele-hibiya@miele.co.jp

Miele Experience Center 名古屋
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
4-8-26 エニシオ名駅1F
TEL: 052-526-5531
E-mail: miele-nagoya@miele.co.jp

Miele Experience Center 大阪
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル1F
TEL: 06-6786-8080
E-mail: miele-osaka@miele.co.jp

Miele Experience Center 神戸
〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町116
神戸パークサイドビル
TEL: 078-515-6605
E-mail: miele-kobe@miele.co.jp

営業時間・定休日
<https://life.miele.co.jp/lp/mec>



営業時間・定休日は店舗により異なりますので、HPでのご確認をお願いいたします。

Miele Experience Center
オンラインご来店予約
<https://life.miele.co.jp/mec/appoint/>



予約優先制でご案内しております。
ご案内をご希望の方は、前日までにご予約をお願いいたします。
※ご予約なしの自由見学も可能です。

Mieleオンラインショールーム
<https://life.miele.co.jp/online-showroom>

- ・製品の価格や定格、仕様は改良などのため、予告なしに一部変更することがございます。また、仕様変更による機種の製造中止および在庫状況等の都合により、予告なしに販売が打ち切りとなる場合があります。
- ・印刷の色は、実際の製品の色と多少違うことがあります。ご了承ください。
- ・このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でおわかりにならないときは、ミーレ・カスタマーサービスへお尋ねください。
- ・このカタログの掲載内容は、2024年11月現在のものです。