

## Anwenderdokumentation

Gültig ab:  
Valid from: 01.01.2021

Gültig bis:  
Valid until: N/A

Version:  
Version: 13.05.2019

Geltungsbereich/Valid for:  
Miele

Genehmigt von/Approved by:  
GTZ/EK/Hans Krug

Autor/Author:  
GTZ/EK

Herausgeber/Editor:  
GTZ/EK

Anzahl der Anlagen/Number of Enclosures:  
0

Titel/Title

## Lieferantenportal im Internet

Deutsch Seite 3-24

English page 25-34

### Inhaltsverzeichnis

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Einleitung.....  | 3  |
| 2   | Anmeldebereich des Lieferantenportals .....                                | 4  |
| 3   | Allgemeine Auswertungen im SAP-System.....                                 | 7  |
| 3.1 | Liste "Rohteilbedarfe gesamt" .....  | 7  |
| 3.2 | Liste „Rohteilbedarfe der nächsten 6 Wochen“ .....                         | 8  |
| 3.3 | Liste „Bedarfe der nächsten 12 Tage“ .....                                 | 9  |
| 3.4 | Liste „Bedarfe der nächsten 10 Tage quer“ .....                            | 10 |
| 3.5 | Liste „Bedarfe der nächsten 6 Wochen“ .....                                | 11 |
| 3.6 | Liste „Unsere Bestellung bei Ihnen“ .....                                  | 11 |
| 3.7 | Bereitstellung einlesbarer Daten .....                                     | 12 |
| 4   | Feinabrufe für Belieferungen aus Miele Produktionssteuerungssystemen ..... | 16 |
| 4.1 | Elektronische Weiterverarbeitung der Daten.....                            | 16 |

## Anwenderdokumentation

|             |   |              |     |          |            |
|-------------|---|--------------|-----|----------|------------|
| Gültig ab:  | 01.01.2021  | Gültig bis:  | N/A | Version: | 13.05.2019 |
| Valid from: |   | Valid until: |     | Version: |            |
| 4.2         | Ausdrucken der Liste .....  |              |     |          | 17         |
| 5           | Lohnbearbeitung über Streckengeschäft .....                                 |              |     |          | 19         |
| 5.1         | Vorlieferant ohne Lieferavisierung .....                                    |              |     |          | 19         |
| 5.2         | Vorlieferant mit Lieferavisierung .....                                     |              |     |          | 20         |
| 6           | Einstellungen im Internet Browser .....                                     |              |     |          | 20         |
| 6.1         | Einstellungen Internet Explorer 11 .....                                    |              |     |          | 22         |
| 6.2         | Einstellungen Google Chrome .....   |              |     |          | 22         |
| 7           | Bestellungen/Einteilungen mit ZMD2L (Bedarfe mit Ladehilfsmittel) .....     |              |     |          | 23         |
| 7.1         | Bestätigung der Mengen als Lieferavis .....                                 |              |     |          | 25         |
| 8           | Log-in field of supplier portal .....                                       |              |     |          | 27         |
| 9           | Orders/classifications with ZMD2L (requirements with loading devices) ..... |              |     |          | 30         |
| 9.1         | Confirmation of quantities as delivery document.....                        |              |     |          | 32         |
| 10          | Settings Internet Browser.....  |              |     |          | 34         |
| 10.1        | Internet Explorer 11.....   |              |     |          | 35         |
| 10.2        | Google Chrome.....  |              |     |          | 36         |

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 1 Einleitung

Sehr geehrter Lieferant,

diese Anwenderdokumentation erläutert Ihnen den Umgang mit dem Miele-Lieferantenportal. Innerhalb des Portals können

- Auswertesichten aus dem SAP-System und
- Feinsteuerungsdaten aus unserem Produktionssystem

abgerufen werden.

Abhängig von der vereinbarten Anlieferungsart ist es möglich, dass Sie als Anwender nur für ein System zugelassen sind. Für welches System Sie zugelassen sind, erfahren Sie bei der Mitteilung der Freischaltung Ihres Zugangs.

#### Hinweis:

Die hier bereitgestellten Listen geben zum Zeitpunkt des Aufrufs die aktuellen Daten von SAP bzw. PST wieder. Die selektierten Daten sind jedoch für Miele nur soweit bindend, wie im jeweiligen Rahmenvertrag des Materials vereinbart.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:


Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 2 Anmeldebereich des Lieferantenportals

Sie können das Miele-Lieferantenportal erreichen, indem Sie die Internetseite *www.miele.de* aufrufen und dem Link „Lieferant bei Miele“ folgen. Alternativ können Sie über die Internetseite *www.einkauf.miele.de* direkt einsteigen.

Folgen Sie dem Link zur Einstiegsseite unseres Portals, so sehen Sie folgendes Bild:



Zu Punkt 1: Über diesen Link können Sie sich die Nutzungsbedingungen für das Miele Lieferantenportal im pdf-Format anzeigen lassen.

Zu Punkt 2: Über diesen Link gelangen Sie zur Anmeldemaske für das Portal. Zu

Punkt 3: Über diesen Link können Sie die Anwenderdokumentation aufrufen.

Folgen Sie dem Link „Miele-Lieferantenportal“, es erscheint das Anmeldefenster.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:



**Miele**

### Miele Internet Anmeldung

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Passwort ändern

Anmelden

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Klicken Sie danach auf den Button „Anmelden“. Bei der ersten Anmeldung werden Sie gebeten, Ihr Kennwort zu ändern.

Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihr Passwort nach der Anmeldung zu ändern, indem Sie bei „Passwort ändern“ einen Haken setzen.

Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf den Link „Passwort vergessen?“. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem neuen Passwort. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie die bei Miele hinterlegte E-Mail-Adresse verwenden.

### Hinweis:

Das Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.


## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

Nach der Anmeldung gelangen Sie zu einer Übersicht der möglichen Auswertungen. Diese können von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich sein. Hier zwei Beispiele:



Über „Start“ (Punkt 1) gelangen Sie aus anderen Ansichten zurück zu dieser Übersicht.

Nach Beendigung Ihrer Auswertungen melden Sie sich bitte über „Abmelden“ (Punkt 2) aus dem Portal ab.

In der Übersicht erscheinen die möglichen Auswertungen für die sie freigeschaltet sind und ein Link zu den Feinabrufen aus dem Produktionssteuerungssystem, wenn Sie dafür berechtigt sind.

### Hinweis:

- Ist in der Bezeichnung kein Werk angegeben, erfolgt die Auswertung über das Werk Gütersloh

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 3 Allgemeine Auswertungen im SAP-System

#### 3.1 Liste "Rohteilbedarfe gesamt"

| Bedarfe für Dummy-Baugruppen                                 |      |          | 14.08.2008                               | 1     |
|--|------|----------|--|-------|
| Selektion nach Montagelieferant und Rohteil-Montagelieferant |      |          |  |       |
| Werk: ① 5795 Unicov Produktionswerk (CZ)                     |      |          |  |       |
| Montagelieferant: SCHB2 Schaltermblenden Fa.                 |      |          |  |       |
| Roht.Montagelief.: RSCHB Schaltermblenden Rohteil            |      |          |  |       |
| Listvariante Wochensummen vom 14.08.2008 bis 14.08.2009 ②    |      |          |  |       |
| 33   | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB ⑤       | 146   |
| ③  |      | 05614822 | Schaltermbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. | ⑥ 112 |
|  |      | 05738300 | Schaltermbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     | 34    |
| 34   | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB         | 1.156 |
|  |      | 05614822 | Schaltermbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. | 346   |
|  |      | 05738300 | Schaltermbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     | 810   |
| 35   | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB         | 1.106 |
|  |      | 05614822 | Schaltermbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. | 290   |
|  |      | 05738300 | Schaltermbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     | 816   |
| 36   | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB         | 1.004 |
|  |      | 05614822 | Schaltermbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. | 286   |
|  |      | 05738300 | Schaltermbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     | 718   |
| 37   | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB         | 1.005 |

Zu Punkt 1: Anzeige des ausgewerteten Werkes

Zu Punkt 2: Ausgewerteter Zeitraum (In dieser Auswertung Wochensummen für 1 Jahr)

Zu Punkt 3: Aktuelle Kalenderwoche

Zu Punkt 4: Materialnummer

Zu Punkt 5: Kurzbezeichnung des Materials

Zu Punkt 6: Wochenbedarfe pro Material

Über „Zurück“ (s. Markierung) gelangen Sie zurück zur Übersicht.



## Anwenderdokumentation

|                                      |                                 |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gültig ab:<br>Valid from: 01.01.2021 | Gültig bis:<br>Valid until: N/A | Version:<br>Version: 13.05.2019 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

### 3.2 Liste „Rohteilbedarfe der nächsten 6 Wochen“

| Bedarfe für Dummy-Baugruppen  |      |          |  | 14.08.2008 | 1     |
|---|------|----------|--|------------|-------|
| Selektion nach Montagelieferant und Rohteil-Montagelieferant                |      |          |  |            |       |
| Werk: ① 5795 Unicov Produktionswerk (CZ)                                    |      |          |  |            |       |
| Montagelieferant: SCHB2 Schalterblenden Fa.                                 |      |          |  |            |       |
| Roht.Montagelief.: RSCHB Schalterblenden Rohteil                            |      |          |  |            |       |
| Listvariante <b>W o c h e n s u m m e n</b> vom 14.08.2008 bis 25.09.2008 ② |      |          |  |            |       |
| 33  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 | ⑤          | 146   |
| ③   |      | ④        | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | ⑥ 112 |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 34    |
| 34  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 1.156 |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 346   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 810   |
| 35  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 1.106 |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 290   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 816   |
| 36  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 1.004 |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 286   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 718   |
| 37  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 1.005 |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 311   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 694   |
| 38  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 935   |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 235   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 700   |
| 39  | 2008 | 05410611 | Blende Griffpl.Rohteil WA/KTR KB                 |            | 934   |
|   |      |          | 05614822 Schalterbl.Obert.Rohteil Profiline Abl. |            | 254   |
|   |      |          | 05738300 Schalterbl.Oberteil Roht.WT Novo IV     |            | 680   |

Zu Punkt 1: Anzeige des ausgewerteten Werkes

Zu Punkt 2: Ausgewerteter Zeitraum (In dieser Auswertung Wochensummen für 6 Wochen)

Zu Punkt 3: Aktuelle Kalenderwoche

Zu Punkt 4: Materialnummer

Zu Punkt 5: Kurzbezeichnung des Materials

Zu Punkt 6: Wochenbedarfe pro Material

#### Hinweis:

- Wir empfehlen, diese Liste mindestens einmal pro Woche zu selektieren!

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 3.3 Liste „Bedarfe der nächsten 12 Tage“

#### Materialbedarfe Disponent / Lieferant

| Werk ①           |                                       | 5795 Unicov Produktionswerk (CZ) | Materialbedarfe je Disponent/Lieferant |           |           |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| Montagelieferant |                                       | SCHB2 Schalterblenden Fa.        | Zusammenfassung Termin/Material        |           |           |  |
| Zeitintervall ②  |                                       | 14.08.2008 - 03.09.2008          |  |           |           |  |
| Datum ③          | Material Bezeichnung ④                | Bedarf ⑤                         | Bed-Fz ⑥                               | Bestand ⑦ | Best-FZ ⑧ |  |
| Do 14.08.08      | 06257080 Schalterblende lotosweiß D   | 6                                | 6                                      | 0         | 6-        |  |
|                  | 06257120 Blende lotosweiß PW5065      | 11                               | 11                                     | 0         | 11-       |  |
|                  | 06570010 Schalterblende lotosweiß FIN | 1                                | 1                                      | 0         | 1-        |  |
|                  | 06578680 Schalterblende lotosweiß S   | 4                                | 4                                      | 0         | 4-        |  |
| Fr 15.08.08      | 06257080 Schalterblende lotosweiß D   | 53                               | 59                                     | 0         | 59-       |  |
|                  | 06257120 Blende lotosweiß PW5065      | 53                               | 64                                     | 0         | 64-       |  |
|                  | 07093360 Blende lotosweiß PW5064      | 7                                | 7                                      | 0         | 7-        |  |
|                  | 07280310 Schalterblende lotosweiß S   | 7                                | 7                                      | 0         | 7-        |  |
| Mo 18.08.08      | 06257080 Schalterblende lotosweiß D   | 58                               | 117                                    | 0         | 117-      |  |
|                  | 06257120 Blende lotosweiß PW5065      | 58                               | 122                                    | 0         | 122-      |  |
|                  | 06401810 Blende lotosweiß HGS PW5067  | 0                                | 0                                      | 0         | 0-        |  |

Zu Punkt 1: Anzeige des ausgewerteten Werkes

Zu Punkt 2: Ausgewerteter Zeitraum (In dieser Auswertung Tagesbedarfe für die nächsten 12 Tage)

Zu Punkt 3: Jeweiliges Datum

Zu Punkt 4: Materialnummer und Kurzbezeichnung des Materials

Zu Punkt 5: Bedarf des Materials für den jeweiligen Tag

Zu Punkt 6: Bedarfsfortschrittzahl: Summierung der Bedarfe ab Startdatum der Listabfrage

Zu Punkt 7: Aktueller Bestand; Achtung! Unabhängig von den bestehenden Bedarfen wird jeden Tag der gleiche Bestand dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Bestand des Tages, an dem die Selektion gestartet wurde.

Zu Punkt 8: Bestandsfortschrittzahl: Die Bedarfe werden pro Tag vom Lagerbestand abgezogen.

#### Hinweis:

- Wir empfehlen, diese Liste mindestens einmal täglich zu selektieren!
- Weitere Daten, wie z. B. Startzeiten der Fertigungslose usw. erhalten Sie, wenn Sie für den Bereich „Feinabrufe für Belieferungen aus Miele Produktionssystemen“ zugelassen sind.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 3.4 Liste „Bedarfe der nächsten 10 Tage quer“

| Materialbedarfe Disponent / Lieferant   |          |       |       | Materialbedarfe je Disponent/Lieferant<br>Zusammenfassung Material/Termin |       |        |        |        |  |  |
|---|----------|-------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--|--|
| Werk ① 1141 GT Gerätefertigung (DE)     |          |       |       |   |       |        |        |        |  |  |
| Montagelieferant                        |          |       |       |   |       |        |        |        |  |  |
| Zeitintervall ② 01.10.2008 - 15.10.2008 |          |       |       |   |       |        |        |        |  |  |
| ③                                       | ④        | Mi    | Do    | Mo  | Di    | Mi     | Do     | Fr     |  |  |
| Material Bezeichnung                    | Datum    | 01.10 | 02.10 | 06.10   | 07.10 | 08.10  | 09.10  | 10.10  |  |  |
| 01626105 Fuss Baugruppe                 | ⑦ Bedarf | 0     | 600   | 300   | 600   | 300    | 600    | 300    |  |  |
| ⑤ Bestand: 5.400 dav.LBS                | ⑧ Bed-FZ | 0     | 600   | 900   | 1.500 | 1.800  | 2.400  | 2.700  |  |  |
| ⑥ RD-Wert: 9.600                        | ⑨ Bst-FZ | 0     | 4.800 | 4.500   | 3.900 | 3.600  | 3.000  | 2.700  |  |  |
| 05121001 Fuss Waschautomat              | Bedarf   | 13752 | 12936 | 15544   | 14448 | 14604  | 8.392  | 2.100  |  |  |
| Bestand: 69.608 dav.LBS 1.539           | Bed-FZ   | 16632 | 29568 | 45112   | 59560 | 74164  | 82556  | 84656  |  |  |
| RD-Wert: 9.600                          | Bst-FZ   | 52976 | 40040 | 24496   | 10048 | 4.556- | 12948- | 15048- |  |  |
| 05134372 Deckel Wärmetauscher vorn      | Bedarf   | 103   | 315   | 0   | 0     | 600    | 154    | 600    |  |  |
| Bestand: 1.606 dav.LBS 1.292            | Bed-FZ   | 689   | 1.004 | 1.004   | 1.004 | 1.604  | 1.758  | 2.358  |  |  |
| RD-Wert: 600                            | Bst-FZ   | 917   | 602   | 602   | 602   | 2      | 152-   | 752-   |  |  |
| 05468711 Klappe Edelstahl BG            | Bedarf   | 22    | 0     | 36  | 0     | 18     | 0      | 0      |  |  |
| Bestand: 38 dav.LBS 0                   | Bed-FZ   | 22    | 22    | 58  | 58    | 76     | 76     | 76     |  |  |
| RD-Wert: 0                              | Bst-FZ   | 16    | 16    | 20-   | 20-   | 38-    | 38-    | 38-    |  |  |

Zu Punkt 1: Anzeige des ausgewerteten Werkes

Zu Punkt 2: Ausgewerteter Zeitraum (in dieser Auswertung Tagesbedarfe für die nächsten 10 Tage)

Zu Punkt 3: In dieser Spalte werden die Materialnummern und die Materialbezeichnung abgebildet.

Zu Punkt 4: Jeweiliges Datum, für das Bedarfe anfallen.

Zu Punkt 5: Aktueller Bestand des Materials

Zu Punkt 6: Der Rundungswert gibt den Wert an, auf dessen Vielfaches das System die Beschaffungsmenge aufrundet.

Zu Punkt 7: Bedarf des Materials für den jeweiligen Tag.

Zu Punkt 8: Bedarfsfortschrittzahl: Aufsummierung der Bedarfe ab Startdatum der Listabfrage

Zu Punkt 9: Bestandsfortschrittzahl: Die Bedarfe werden pro Tag vom Lagerbestand abgezogen.

#### Hinweis:

- Wir empfehlen, diese Liste mindestens einmal täglich zu selektieren!
- Weitere Daten, wie z. B. Startzeiten der Fertigungslose usw. erhalten Sie, wenn Sie für den Bereich „Feinabrufe für Belieferungen aus Miele Produktionssystemen“ zugelassen sind.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 3.5 Liste „Bedarfe der nächsten 6 Wochen“

#### Materialbedarfe Disponent / Lieferant

Werk: 5795 Unicov Produktionswerk (CZ)      Materialbedarfe je Disponent/Lieferant  
 Montagelieferant: SCHB2 Schalterblenden Fa.      Zusammenfassung Termin/Material  
 Zeitintervall: 11.08.2008 - 19.09.2008

| Woche   | Material Bezeichnung                  | Bedarf | Bed-Fz | Bestand | Best-FZ |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 33.2008 | 06257080 Schalterblende lotosweiß D   | 53     | 53     | 0       | 53-     |
|         | 06257120 Blende lotosweiß PW5065      | 54     | 54     | 0       | 54-     |
|         | 06578680 Schalterblende lotosweiß S   | 1      | 1      | 0       | 1-      |
|         | 07093360 Blende lotosweiß PW5064      | 7      | 7      | 0       | 7-      |
|         | 07280310 Schalterblende lotosweiß S   | 7      | 7      | 0       | 7-      |
| 34.2008 | 06257080 Schalterblende lotosweiß D   | 255    | 308    | 0       | 308-    |
|         | 06257120 Blende lotosweiß PW5065      | 311    | 365    | 0       | 365-    |
|         | 06401810 Blende lotosweiß WCS WT2670  | 9      | 9      | 0       | 9-      |
|         | 06401820 Schalterblende lotosweiß D   | 353    | 353    | 0       | 353-    |
|         | 06445960 Blende lotosweiß WPM WT2670  | 608    | 608    | 0       | 608-    |
|         | 06445970 Blende lotosweiß WPM WT2679  | 5      | 5      | 0       | 5-      |
|         | 06449400 Schalterblende lotosweiß AUS | 170    | 170    | 0       | 170-    |

Erläuterungen der Positionen vgl. 3.3.

Anders als in der vorhergehenden Liste werden die Bedarfe eines Materials einer Woche kumuliert.

### 3.6 Liste „Unsere Bestellung bei Ihnen“

#### Materialbedarfe eines Lieferanten

Datum: 01.10.2008 ①      Report: ZMDLIF01      Anforderer:  
 Werk : 1143 ②      Lieferant:

| Mat-Nr. ③ | Bezeichnung               | FX Beleg-Nr. ④ | Lieferdatum ⑤ | BestMenge ⑥ ME | Bestellmenge ⑦ |
|-----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 01548462  | Dichtring                 | 4800069237     | 10.10.2008    | 392,000        | ST             |
| Summe :   |                           |                |               | 392,000        |                |
| 02854696  | Kondensatpumpe P6-5-3020L | 4800069242     | 06.11.2008    | 1,000          | ST             |
| Summe :   |                           |                |               | 1,000          |                |
| 03504533  | Heizregister 2,7KW 230V   | 4800068431     | 01.10.2008    | 208,000        | ST             |
| Summe :   |                           |                |               | 208,000        |                |
| 03568614  | Laugenpumpe BE30B5-024 23 | 4501252444     | 13.10.2008    | 4.116,000      | ST             |
| 03568614  | Laugenpumpe BE30B5-024 23 | 4501302810     | 17.11.2008    | 4.116,000      | ST             |
| Summe : ⑧ |                           |                |               | 8.232,000      |                |
| 04061841  | Flusensieb rechts         | 4800068884     | 30.10.2008    | 2.048,000      | ST             |
| Summe :   |                           |                |               | 2.048,000      |                |

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
Valid from:                      Valid until:                      Version:

Zu Punkt 1: Ausgewerteter Zeitraum

Zu Punkt 2: Anzeige des ausgewerteten Werkes

Zu Punkt 3: Materialnummer und die zugehörige Materialbezeichnung

Zu Punkt 4: Belegnummer der Bestellung

Zu Punkt 5: Lieferdatum je Position

Zu Punkt 6: Bestellmenge pro Position

Zu Punkt 7/8: Summierte Bestellmenge pro Materialnummer

### 3.7 Bereitstellung einlesbarer Daten

Bei Einträgen, die mit einer Diskette () markiert sind, haben Sie die Möglichkeit, EDV-auslesbare Daten zu erhalten. Rufen Sie eine Liste über einen Klick auf das Disketten-Symbol auf, so werden die Daten im CSV-Format (durch Semikolon getrennt) aufbereitet.

#### Materialbedarfe Disponent / Lieferant

|   |   |     |   |     |   |   |   |      |
|---|---|-----|---|-----|---|---|---|------|
| Do 14.08.08;06707590;Blende lotosweiß W3241     | ; | 340 | ; | 340 | ; | 0 | ; | 340- |
| Do 14.08.08;06707600;Schalterblende lotosweiß D | ; | 530 | ; | 530 | ; | 0 | ; | 530- |
| Do 14.08.08;06707640;Blende lotosweiß W3241 WPS | ; | 200 | ; | 200 | ; | 0 | ; | 200- |
| Do 14.08.08;06708520;Blende lotosweiß W3364     | ; | 1   | ; | 1   | ; | 0 | ; | 1-   |
| Do 14.08.08;06708540;Schalterblende lotosweiß D | ; | 1   | ; | 1   | ; | 0 | ; | 1-   |
| Do 14.08.08;06763640;Blende lotosweiß W3831     | ; | 50  | ; | 50  | ; | 0 | ; | 50-  |



## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

Speichern Sie die Auswertung lokal als \*.txt-Datei.




## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:


Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

Öffnen Sie Microsoft Excel und importieren Sie die Daten der \*.txt-Datei.




Wählen Sie die entsprechende Datei aus und wählen Sie unter „Ursprünglicher Datentyp“ „Getrennt“ (s. Markierung) und klicken Sie dann auf „Weiter“.



## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

Haken Sie in diesem Fenster bei „Trennzeichen“ „Semikolon“ an (s. Markierung).



Sie erhalten als Ergebnis folgende Darstellung.

|    | A             | B               | C                           | D   | E   | F | G    |
|----|---------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|---|------|
| 1  | Reportausgabe | Materialbedarfe | Disponent / Lieferant       |     |     |   |      |
| 2  | Do 14.08.08   | 6707590         | Blende lotosweiß W3241      | 340 | 340 | 0 | 340- |
| 3  | Do 14.08.08   | 6707600         | Schalterblende lotosweiß D  | 530 | 530 | 0 | 530- |
| 4  | Do 14.08.08   | 6707640         | Blende lotosweiß W3241 WPS  | 200 | 200 | 0 | 200- |
| 5  | Do 14.08.08   | 6708520         | Blende lotosweiß W3364      | 1   | 1   | 0 | 1-   |
| 6  | Do 14.08.08   | 6708540         | Schalterblende lotosweiß D  | 1   | 1   | 0 | 1-   |
| 7  | Do 14.08.08   | 6763640         | Blende lotosweiß W3831      | 50  | 50  | 0 | 50-  |
| 8  | Do 14.08.08   | 6763650         | Schalterblende lotosweiß NL | 169 | 169 | 0 | 169- |
| 9  | Do 14.08.08   | 6767450         | Blende lotosweiß W3205 NL   | 50  | 50  | 0 | 50-  |
| 10 | Do 14.08.08   | 6767480         | Schalterblende lotosweiß NL | 50  | 50  | 0 | 50-  |

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 4 Feinabrufe für Belieferungen aus Miele Produktionssteuerungssystemen

Wenn Sie für Feinabrufe im Miele-Produktionssystem frei geschaltet sind und dem Link folgen (vgl. 2.) erhalten Sie eine solche Übersicht.

| Miele                               |            |               |  |
|-------------------------------------|------------|---------------|--|
| Start                               | Abmelden   | Aktualisieren |  |
| <b>Feinabrufe für Belieferungen</b> |            |               |  |
| Schalterblenden                     | f. MOLI-01 | 26.08.2008    |  |
| Schalterblenden                     | f. MOLI-02 | 26.08.2008    |  |
| WA05 2 Tage                         | GTPG307    | 26.08.2008    |  |
| WA06 2 Tage                         | GTPG307    | 26.08.2008    |  |
| WA07 2 Tage                         | GTPG307    | 26.08.2008    |  |
| WA08 2 Tage                         | GTPG307    | 26.08.2008    |  |
| PV00 2 Tage XG49                    |            | 26.08.2008    |  |
| TT01 2 TAGE                         | GTPG307    | 26.08.2008    |  |

Die Übersicht zeigt die Montagebänder. Folgen Sie dem Link, erhalten Sie eine Liste der Bedarfe des Bandes unterhalb der Übersicht.

#### 4.1 Elektronische Weiterverarbeitung der Daten

Wenn Sie die Liste über das Diskettensymbol () aufrufen, erhalten sie die Daten in einer \*.txt-Datei. Diese Liste können Sie in Microsoft Excel weiterverarbeiten (vgl. 3.5; Achten Sie bei der Textkonvertierung darauf, „Feste Breite“ auszuwählen.)

| Zeit  | Mat-Nr   | Bezeichnung                      | Lagerplatz | Ziel | FE-Auftr/Pos | Bedarf | Wkst-ID | -GSP | Lager-ID | -GSP | ME |
|-------|----------|----------------------------------|------------|------|--------------|--------|---------|------|----------|------|----|
| 06.00 | 07227830 | Schalterblende lotosweiß W3224-F | 1141       | WA08 | 14419984/    | 1      | 33,000  |      |          |      | ST |
|       | 07227980 | Blende lotosweiß W3224WCS        | 1141       | WA08 | 14419984/    | 1      | 33,000  |      |          |      | ST |
| 06.59 | 06852240 | Schalterblende lotosweiß F       | 1141       | WA08 | 14419985/    | 1      | 5,000   |      |          |      | ST |
|       | 07244770 | Blende lotosweiß W3870WPS        | 1141       | WA08 | 14419985/    | 1      | 5,000   |      |          |      | ST |
| 07.08 | 06855050 | Schalterblende lotosweiß CH      | 1141       | WA08 | 14419986/    | 1      | 20,000  |      |          |      | ST |
|       | 06987230 | Blende lotosweiß W38-41 CH WCS   | 1141       | WA08 | 14419986/    | 1      | 20,000  |      |          |      | ST |
| 07.44 | 06855000 | Blende lotosweiß W3841           | 1141       | WA08 | 14420022/    | 1      | 15,000  |      |          |      | ST |
|       | 06973130 | Schalterblende lotosweiß I       | 1141       | WA08 | 14420022/    | 1      | 15,000  |      |          |      | ST |

## Anwenderdokumentation

|                           |            |                             |     |                      |            |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------------|------------|
| Gültig ab:<br>Valid from: | 01.01.2021 | Gültig bis:<br>Valid until: | N/A | Version:<br>Version: | 13.05.2019 |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------------|------------|

Zu Punkt 1: Anzeige des Werkes

Zu Punkt 2: Datum, für das die Bedarfe entstehen

Zu Punkt 3: Die Uhrzeit, wann das Fertigungslos beginnt. Die Ware für dieses Los muss spätestens zu diesem Zeitpunkt am Band vorhanden sein.

Zu Punkt 4: Materialnummer und Kurzbezeichnung

Zu Punkt 5: Lagerplatz/Ziel zeigen das Werk, für welches die Auswertung durchgeführt wird und das Montageband, an dem das Material benötigt wird.

Zu Punkt 6: Fertigungsauftragsnummer und Position im Fertigungsauftrag

Zu Punkt 7: Bedarfsmenge für die Fertigungsauftragsposition

Zu Punkt 8: Werkstattbestand:

- „-IO“ zeigt den frei verfügbaren Werkstattbestand, ist in dieser Spalte ein „N“ eingetragen, wird das Material nicht im Werkstattbestand geführt. Dann wird die nächste Spalte nicht gefüllt.
- „-GSP“ zeigt den gesperrten Werkstattbestand

Zu Punkt 9: Lagerbestand:

- „-IO“ zeigt den frei verfügbaren Lagerbestand, ist in dieser Spalte eine „0“ eingetragen, ist kein Lagerbestand vorhanden bzw. wird kein Lagerbestand geführt.
- „-GSP“ zeigt den gesperrten Lagerbestand

Zu Punkt 10: Mengeneinheit des Materials

### 4.2 Ausdrucken der Liste

Wenn Sie die Liste über das Drucksymbol () aufrufen, öffnen sich automatisch die Liste in einem neuen Fenster und ein Druck-Dialog.


Wählen Sie zunächst den Drucker aus, auf dem Sie die Liste ausdrucken möchte, und wählen Sie dann den Button „Einstellungen“.

## Anwenderdokumentation


Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:



Wählen Sie bei Druckeinstellungen unter Layout die Orientierung „Querformat“ und bestätigen Sie mit „OK“.



Sie können die Liste nun ausdrucken.

### Hinweis:

- Je nach Drucker können die Dialog-Fenster unterschiedlich aussehen.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 5 Lohnbearbeitung über Streckengeschäft

**Miele**  
IMMER BESSER

Miele

Start | Abmelden

**Auswertungen für Lieferant:**  
[Bedarfe mit Ladehilfsmittel](#)  
[Wareneingangsbuchung Streckengeschäft](#)  
[Wareneingangsbuchung Streckengeschäft \(SAP Lieferung\)](#)

#### 5.1 Vorlieferant ohne Lieferavisierung

Warenzugang in den Lohnbearbeiterbestand: zum Lieferanten:

| Lieferant                           | Bestellung | MatNr       | Bezeichnung                    | Max-Menge | Liefer-Menge | BME | LieferscheinNr | Lieferdatum |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 4.800,000 | 4400         | ST  | TEST123        | 04.04.2019  |
| <input type="checkbox"/>            | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 10.04.2019  |
| <input type="checkbox"/>            | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 5.000,000 |              | ST  |                | 17.04.2019  |
| <input type="checkbox"/>            | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 17.04.2019  |
| <input type="checkbox"/>            | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 5.000,000 |              | ST  |                | 24.04.2019  |
| <input type="checkbox"/>            | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 24.04.2019  |

Eingabe prüfen    Auswahl buchen    Eingabe löschen    alle markieren    alle Mark. löschen    Material sort.    Seite vor    Seite zurück

[Menü](#)

Warenzugang in den Lohnbearbeiterbestand: zum Lieferanten:

#### Beleg 5020356847 wurde gebucht

| Lieferant                | Bestellung | MatNr       | Bezeichnung                    | Max-Menge | Liefer-Menge | BME | LieferscheinNr | Lieferdatum |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 400,000   |              | ST  |                | 04.04.2019  |
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 5.000,000 |              | ST  |                | 17.04.2019  |
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 20 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean      | 5.000,000 |              | ST  |                | 24.04.2019  |
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 10.04.2019  |
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 17.04.2019  |
| <input type="checkbox"/> | 5500173456 | 10 10439860 | Kartusche UltraPhase1 ru,ua,kk | 5.000,000 |              | ST  |                | 24.04.2019  |

Eingabe prüfen    Auswahl buchen    Eingabe löschen    alle markieren    alle Mark. löschen    Material sort.    Seite vor    Seite zurück

[Menü](#)

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 5.2 Vorlieferant mit Lieferavisierung

#### Wareingänge in den LB-Bestand (SAP Lieferung)



Lieferungsnummer

180493730

#### Wareingänge in den LB-Bestand (SAP Lieferung)



| Lieferung | Pos | Material | Bezeichnung               | Werk | LOrt | Liefer.Mng | BME |
|-----------|-----|----------|---------------------------|------|------|------------|-----|
| 180493730 | 1   | 09917730 | Staubbeutel GN 3D HyClean | 1147 | 4708 | 5.000      | ST  |

#### Sicherheitsabfrage

Lieferschein wird gebucht. Wollen Sie fortfahren?



Ja

Nein

## 6 Einstellungen im Internet Browser


Wenn Ihr Rechner auf die maximale Sicherheitsstufe eingestellt ist, erscheint nach der Anmeldung ein leerer Bildschirm. Grund hierfür ist, dass Ihr Browser mit dieser Einstellung keine „Cookies“ akzeptiert. Ändern Sie deshalb diese Einstellung auf eine tiefere Sicherheitsstufe. Wählen Sie dafür in der Systemsteuerung Ihres Rechners die Option „Internetoptionen“. Selektieren Sie dort den Reiter „Sicherheit“

## Anwenderdokumentation


Gültig ab:  
Valid from: 01.01.2021

Gültig bis:  
Valid until: N/A

Version:  
Version: 13.05.2019



Wählen Sie über den Schieberegler (s. Markierung) die Einstellung „mittel“.



Bestätigen Sie die Veränderung über den Button „Übernehmen“. (Je nach Version Ihres Browsers kann die Ansicht verschieden sein.)

## Anwenderdokumentation



Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 6.1 Einstellungen Internet Explorer 11

Für eine korrekte Darstellung muss im Internet Explorer 11 der Kompatibilitätsmodus aktiviert werden. Unter Extras  Einstellungen der Kompatibilitätsansicht muss die Website **miele.de** hinzugefügt werden.




### 6.2 Einstellungen Google Chrome

Für eine korrekte Darstellung muss im Google Chrome Browser der Pop-up Blocker eingestellt werden. Unter Ausnahmen für Pop-ups ist **www3.miele.de** einzutragen.

1. Klicken Sie im Browserfenster oben rechts auf das Chrome-Menü .
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen anzeigen**.
4. Klicken Sie unter "Datenschutz" auf **Inhaltseinstellungen**.
5. Wählen Sie unter "Pop-ups" die Option **Anzeige von Pop-ups für keine Website zulassen (empfohlen)** aus.

Ausnahmen für Pop-ups



## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 7 Bestellungen/Einteilungen mit ZMD2L (Bedarfe mit Ladehilfsmittel)

Mit der Transaktion ZMD2L können die Bestellmengen/Einteilungen je Werk und Zeitraum individuell selektiert werden. Die Kreditorennummer ist durch die Anmeldung im Portal bereits vorbelegt.

#### Auswertungen für Lieferant:

[Bedarfe mit Ladehilfsmittel](#)

**Materialbedarfe eines Lieferanten mit Ladehilfsmitteldaten**

Werk:

Lieferdatum:  bis    
 Kalenderwoche (WW.JJJJ):  bis

**Format der Ausgabe**

Layout:

#### Auswahl Produktionswerk (1)

**Einschränkungen**

| ...  | Name 1                       |
|------|------------------------------|
| 1140 | GT Zentralbereich (DE)       |
| 1141 | GT Gerätefertigung (DE)      |
| 1142 | GT Electronic (DE)           |
| 1143 | GT KD-Beschaffung (DE)       |
| 1144 | GT OEM (DE)                  |
| 1145 | GT KD-Vermarktung (DE)       |
| 1146 | GT IT Print- und Postservice |
| 1149 | Streckengeschäft HAWA (DE)   |
| 1150 | BI Produktionswerk (DE)      |
| 1155 | EU Produktionswerk (DE)      |
| 1160 | LE Produktionswerk (DE)      |
| 1165 | WF Produktionswerk (DE)      |
| 1170 | OE Produktionswerk (DE)      |
| 3075 | Imperial Bünde               |
| 3076 | Imperial Amsberg             |

#### Layout (1)

**Einschränkungen**

| Layout | Bezeichnung Layout                      |
|--------|---|
| /LIEF1 | Einteilungen, Avis                      |
| /LIEF2 | Einteilungen, LHMs                      |
| /LIEF3 | Einteilungen, LHMs, Gewichte            |
| /LIEF4 | Einteilungen, Avis, Streckenbelieferung |
| /LIEF5 | Einteilungen                            |
| /LIEF6 | Einteilungen ohne Kanban                |
| /LIEF7 | Drahtzug, Einteilungen, LHMs            |

Die Werk-Nummern und das Anzeigelayout kann über die Auswahl-Klappbox ausgewählt werden. Bei der Eingabe der Werknummer können auch mehrere Werke gleichzeitig selektiert werden (Mehrfachauswahl). Der Zeitspanne über die Liefertermine ist individuell über konkrete Liefertermine oder Kalenderwochen wählbar. Hierdurch können die Bestelldaten sowohl für langfristige Horizonte zur Unterstützung der Fertigungssteuerung und Materialbeschaffung als auch kurzfristige Liefertermine für die Belieferung abgerufen werden. Rückständige Mengen werden immer angezeigt.

Die Liste wird durch gestartet.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

**Materialbedarfe eines Lieferanten**

Werk: 5795Unicov Produktionswerk (CZ)  
 Lieferant: [Redacted]  
 Datum: 10.02.2015  
 Anforderer: FAR

| Disp. | RundWert | Lort | Werk | Material | Lief. Materialnr | Kurztext                        | Einkaufsbeleg | Pos | Lieferdatum | ges. Menge | offene Menge für Avisierung | akt. best. Mng | Ref. Beleg | Ext.Lieferung | Bestätigte Menge | Geliefert Fx | Steu   |
|-------|----------|------|------|----------|------------------|---------------------------------|---------------|-----|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| 550   | 36       | 9572 | 5795 | 05981631 | 12502852-145037  | Socketblende zermattsilber PT C | 5500128840    | 10  |             | 36         | 0                           | 0              | 700000374  |               | 36               | 0            | X 0004 |
| 550   | 42       | 9572 | 5795 | 05985951 | 10742852-145041  | Montageklappe zermattsilber     | 5500128841    | 10  |             | 42         | 0                           | 0              | 700000374  |               | 42               | 0            | X 0004 |
| 550   | 450      | 9572 | 5795 | 06022480 | 12511178-145051  | Halterung Druckschlauch TR      | 5500125263    | 10  |             | 1.800      | 0                           | 0              | 700000374  |               | 900              | 900          | X 0004 |
| 550   | 188      | 9572 | 5795 | 06644942 | 10717169-145052  | Schalterbl.Untert. lotosweiß    | 5500121737    | 10  |             | 188        | 0                           | 0              | 700000374  |               | 188              | 0            | X 0004 |
| 550   | 908      | 9572 | 5795 | 07091427 | 12525165A        | Griffplatte BG 23* LW TR        | 5500121732    | 10  |             | 908        | 0                           | 0              | 700000374  |               | 908              | 0            | X 0004 |
| 550   | 672      | 9572 | 5795 | 07260581 | 12507165-145061  | Montageklappe vom lows          | 5500121733    | 10  |             | 672        | 0                           | 0              | 700000374  |               | 672              | 0            | X 0004 |
| 550   | 170      | 9572 | 5795 | 09064981 |                  | Schalterbl.Untert. BG 23* LW US | 5500126461    | 10  |             | 170        | 0                           | 0              | 700000374  |               | 170              | 0            | X 0004 |
| 550   | 450      | 9572 | 5795 | 06022480 | 12511178-145051  | Halterung Druckschlauch TR      | 5500125263    | 10  | 15.08.2014  | 450        | 0                           | 450            | 700000384  | Test AF       | 0                | 0            | X 0004 |
| 550   | 36       | 9572 | 5795 | 06645820 | 12502169-145799  | Socketblende                    | 5500128843    | 10  |             | 36         | 0                           | 36             | 700000384  | Test AF       | 0                | 0            | X 0004 |
| 550   | 170      | 9572 | 5795 | 07212991 | 12527165-145093  | Schalterbl.Untert. BG 23* LW TR | 5500121730    | 10  |             | 510        | 0                           | 510            | 700000384  | Test AF       | 0                | 0            | X 0004 |
| 530   | 128      | 9570 | 5795 | 09388920 | 12683162-145085  | KB Flusensieb lotosweiß         | 5500122124    | 10  |             | 640        | 0                           | 640            | 700000384  | Test AF       | 0                | 0            | X 0004 |
| 550   | 75       | 9572 | 5795 | 05640881 | 12587120-145091  | Flusensieb Baugruppe            | 5500128835    | 10  | 18.08.2014  | 75         | 75                          | 0              |            |               | 0                | 0            | 0004   |
| 550   | 36       | 9572 | 5795 | 06645820 | 12502169-145799  | Socketblende                    | 5500128843    | 10  |             | 36         | 36                          | 0              |            |               | 0                | 0            | 0004   |
| 550   | 170      | 9572 | 5795 | 07212991 | 12527165-145093  | Schalterbl.Untert. BG 23* LW TR | 5500121730    | 10  |             | 340        | 340                         | 0              |            |               | 0                | 0            | 0004   |

Die Felder sind weitestgehend selbsterklärend. Für die Belieferung ist die offene Menge für Avisierung zum Termin relevant. Die offene Menge für Avisierung wird berechnet, in dem die gelieferte Menge (WE gebucht) und die bestätigte Menge (unterwegs-befindliche Ware) von der gesamten Einteilungsmenge abgezogen werden. Schon bestätigte Positionen werden mit Referenzbeleg Miele und ggf. mit der externen Lieferscheinnummer angezeigt.

**offene Mengen für Avisierung = gesamte eingeteilte Menge – gelieferte Menge – bestätigte Menge**

Die Liste kann interaktiv bearbeitet werden

- Werte filtern, (z.B. nach Lagerort für JIT-Belieferung), in dem man die Spalte markiert und den gewünschten Filterwert übernimmt
- Zwischensummen bilden (Summierung nach Materialnummern), in dem man die Spalte markiert und berechnet. Insbesondere für größere Zeiträume ist diese Summierung für die Produktionsplanung und ggf. Materialbeschaffung hilfreich.

| Werk | Material | Lief. Materialnr | Kurztext              | Einkaufsbeleg | Pos | Lieferdatum | gesamte Menge | offene Menge für Avisierung | akt. best. | Ref. Beleg | Ext.Lieferung | Best. Menge | Geliefert Fx | Steu   |
|------|----------|------------------|-----------------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 5795 | 05678650 | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 21.08.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | X 0004 |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 04.09.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 01.10.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 16.10.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 30.10.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 12.11.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12575120-145072  | Luftführung           | 5500128838    | 10  | 27.11.2014  | 320           | 320                         | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
|      | 05678650 |                  |                       |               |     |             | 2.240         |                             |            |            |               |             |              |        |
| 5795 | 05699604 | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 14.08.2014  | 42            | 0                           | 0          | 700000374  |               | 42          | 0            | X 0004 |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 21.08.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 18.09.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 16.10.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 30.10.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 20.11.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
| 5795 |          | 12510852-145067  | Gebüsegitter Kühlluft | 5500128839    | 10  | 04.12.2014  | 42            | 42                          | 0          |            |               | 0           | 0            | 0004   |
|      | 05699604 |                  |                       |               |     |             | 294           |                             |            |            |               |             |              |        |

- **Liste als PDF anzeigen** und drucken (z.B. für Kommissionierung/Bereitstellung der Materialien)
- **Download als CSV-Datei** für die Übernahme in Excel
- **Lieferavis** nach Freischaltung durch Miele können die eingeteilten Mengen als Lieferavis bestätigt werden.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 7.1 Bestätigung der Mengen als Lieferavis


Die Positionen, die geliefert werden sollen, müssen differenziert nach Abladestelle (Werke, WE, JIT) markiert werden. Diese werden durch  in die Positionsübersicht übernommen, auf der die eingeteilten Mengen bestätigt werden können. Die offenen Mengen für Avisierung zum Liefertermin können mit der Bestätigung korrigiert werden, wobei Überlieferung und Veränderung des Liefertermins nicht möglich ist. Bei Bestätigung von Teilmengen als Liefermenge ist der zuständige Disponent bei Miele zu informieren.

**Materialbedarfe eines Lieferanten**

Werk: 5795Unicoy Produktionswerk (CZ)   
 Lieferant:   
 Datum: 10.02.2015  
 Anforderer: FAR

| Disp. | RundWert | Lort | Werk | Material | Lief. Materialnr | Kurztext                  | Einkaufsbeleg | Pos | Lieferdatum | gesamte Menge | offene Menge für Avisierung | akt. best. Lieferschein | Ext.Lieferung | Best. Menge | Geliefert Fx | Steu |
|-------|----------|------|------|----------|------------------|---------------------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|------|
| 550   | 75       | 957  | 5795 | 05640881 | 12587120-145091  | Flusensieb Baugruppe      | 5500128835    | 10  | 18.08.2014  | 75            | 75                          | 0                       |               | 0           | 0            | 0004 |
| 550   | 36       | 957  | 5795 | 06645820 | 12502169-145799  | Socketblende              | 5500128843    | 10  |             | 36            | 36                          | 0                       |               | 0           | 0            | 0004 |
| 550   | 170      | 957  | 5795 | 07212991 | 12527165-145093  | Schaltebrl.Untert. BG 23' | 5500121730    | 10  |             | 340           | 340                         | 0                       |               | 0           | 0            | 0004 |

**Liefermengen bestätigen**



| W... | Lieferant | Material          | Lief. Materialnr | Lieferdatum | Bestell-Nr | Pos. | Einl. | offene Bestellmenge | ME | Wareneingangsmen... | Liefermenge  |
|------|-----------|-------------------|------------------|-------------|------------|------|-------|---------------------|----|---------------------|--|
| 57   | 00009110  | 00000000000056408 | 12587120-145091  | 18.08.2014  | 55001288   | 10   | 47    | 75,000              | S  | 0,000               | 50,000  |
| 57   | 00009110  | 00000000000066458 | 12502169-145799  | 18.08.2014  | 55001288   | 10   | 46    | 36,000              | S  | 0,000               | 36,000   |
| 57   | 00009110  | 00000000000072129 | 12527165-145093  | 18.08.2014  | 55001217   | 10   | 32    | 340,000             | S  | 0,000               | 340,000  |

**Information** 

 Mengenabweichung! Bitte zuständigen Disponenten bei Miele verständigen

Die Positionen zur Buchung des Lieferavis müssen markiert werden.

Wenn die lieferantenspezifische Lieferscheinnummer noch nicht vorliegt, wird das Lieferavis mit einer Miele-Referenznummer gebucht  und als Lieferpapier ausgedruckt.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

Postovní přihrádka 41 63 / 33275 Gütersloh

Miele technika s.r.o.  
 Segment 1  
 Sumperská 1348  
 783 91 Unicov  
 Česká republika

### Lieferavis

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lieferant/Kunde                  | Datum         |
| 911001                           | 10.02.2015    |
| Externe Lieferungsidentifikation | Referenzbeleg |
|                                  | 7000003850    |



7000003850

| Pos. | Menge | ME | Materialnummer<br>Bezeichnung                 | Bestellnummer | Position | Einteilung | COC-Nr |
|------|-------|----|---|---------------|----------|------------|--------|
| 0001 | 340   | ST | 07212991<br>Schalterbl.Untert. BG 23° LW TR C | 5500121730    | 00010    | 0327       |        |
| 0002 | 50    | ST | 05640881<br>Flusensieb Baugruppe              | 5500128835    | 00010    | 0047       |        |
| 0003 | 36    | ST | 06645820<br>Sockelblende                      | 5500128843    | 00010    | 0046       |        |

Der Miele-Referenzbeleg wird nach Rücksprung in die Bestellübersicht zu den bestätigten Positionen übernommen. Die bestätigten Mengen werden unmittelbar nach Buchung im Feld „aktuell bestätigte Menge“ angezeigt und von reduzieren die „offene Menge für Avisierung“. Wenn das Avis bei Miele im SAP vollständig gebucht ist, werden die aktuell bestätigten Mengen in das Feld „ bestätigte Menge“ überführt. Ab dann kann der zuständige Disponent bei Miele die bestätigten Mengen in der aktuellen Bedarfs-/Bestandsübersicht sehen und hat Transparenz über den Status der Lieferung.

| Werk | Material | Lief. Materialnr | Kurztext                  | Einkaufsbeleg | Pos | Lieferdatum | gesamte Menge | offene Menge für Avisierung | aktuell bestätigte Menge | Lieferschein | Ext.Lieferungsident. | Bestätigte Menge | Geliefert Fx | Steu |
|------|----------|------------------|---------------------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|------|
| 5795 | 05640881 | 12587120-14509   | Flusensieb Baugruppe      | 5500128835    | 10  | 18.08.2014  | 75            | 25                          | 50                       | 7000003850   |                      | 0                | 0            | 0004 |
| 5795 | 06645820 | 12502169-145795  | Sockelblende              | 5500128843    | 10  |             | 36            | 0                           | 36                       | 7000003850   |                      | 0                | 0            | 0004 |
| 5795 | 07212991 | 12527165-14509   | Schalterbl.Untert. BG 23° | 5500121730    | 10  |             | 340           | 0                           | 340                      | 7000003850   |                      | 0                | 0            | 0004 |

**Der Lieferschein mit dem Miele-Referenzbeleg ist der Ware in jedem Fall beizufügen. Das gilt auch, wenn ein lieferantenspezifischer Lieferschein zusätzlich mit der Ware mitgeliefert wird.**

Liegt die lieferantenspezifische Lieferscheinnummer bei der Bestätigung schon vor, kann diese in einem zusätzlichen Feld mit der Avisierung mitgegeben werden  Lieferavis m. eigener Lieferscheinnummer. Das Lieferavis wird mit der externen Lieferscheinnummer UND dem Miele-Referenzbeleg gebucht und als Lieferpapier gedruckt.

### Liefermengen bestätigen

| W. | Lieferant | Material          | Lief. Materialnr | Lieferdatum | Bestell-Nr | Pos. | Eint. | offene Bestellmenge | ME | Wareneingangsmen... | Liefermenge |
|----|-----------|-------------------|------------------|-------------|------------|------|-------|---------------------|----|---------------------|-------------|
| 57 | 00009110  | 00000000000060224 | 12511178-145051  | 19.08.2014  | 55001252   | 10   | 87    | 450.000             | S  | 0.000               | 450.000     |
| 57 | 00009110  | 00000000000067931 | 12510169-145046  | 19.08.2014  | 55001217   | 10   | 11    | 576.000             | S  | 0.000               | 576.000     |
| 57 | 00009110  | 00000000000072129 | 12527165-145093  | 19.08.2014  | 55001217   | 10   | 32    | 170.000             | S  | 0.000               | 170.000     |
| 57 | 00009110  | 00000000000072605 | 12507165-145061  | 19.08.2014  | 55001217   | 10   | 15    | 672.000             | S  | 0.000               | 672.000     |

**Eigene Lieferscheinnummer**

Ext.Lieferung:

Lieferschein-Nr. Lieferant:

### Lieferavis

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lieferant/Kunde                  | Datum         |
| 911001                           | 10.02.2015    |
| Externe Lieferungsidentifikation | Referenzbeleg |
| Lieferschein-Nr. Lieferant       | 7000003851    |



7000003851

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 8 Log-in field of supplier portal

You can enter the Miele supplier portal by going to [www.miele.de](http://www.miele.de) and following the "Miele supplier" link. You can also enter the portal directly at [www.einkauf.miele.de](http://www.einkauf.miele.de).

Startseite > Login > Operatives Beschaffungsportal

## Willkommen im Miele Lieferantenportal

Die Nutzung des Lieferantenportals erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Nutzungsbestimmungen für das Miele Lieferantenportal (Stand: September 2006). Hier können Sie sich über die **Nutzungsbestimmungen** informieren.

Zur Anmeldung am Lieferantenportal folgen Sie bitte dem Link:

**Miele- Lieferantenportal**

Detaillierte Benutzerhinweise entnehmen Sie bitte der **Anwenderdokumentation**. Hier finden Sie auch Hinweise bei Problemen mit bestimmten Internetbrowsern.

Für den Download von CAD-Daten, nutzen Sie bitte den speziellen Link zu unserem Windows Sharepoint Service, der Ihnen per Mail zugesandt wurde. Diesen Zugang finden Sie nicht öffentlich auf unserer Homepage!

Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte an Rufnummer 05241/89-2828.



Follow the link to the entry page of our portal, where you will see the following screen:

- 1: This link opens the terms and conditions of access to the Miele supplier portal in pdf format.
- 2: This link opens the log-in screen for the portal.
- 3: This link opens the user documentation.

Follow the link to "Miele supplier portal" to open the log-in window.



The screenshot shows the Miele Internet Registration page. At the top, there is a red header bar with the Miele logo. Below the header, the title "Miele Internet Registration" is displayed. The main content area contains a registration form with the following elements:

- A checkbox labeled "I would like to change my password after registration".
- A "User name:" label followed by a text input field.
- A "Password:" label followed by a text input field.
- A blue hyperlink labeled "Forgot your password?".
- A "Log On" button.

Please enter your user name and your password; note that the user name and password are case-sensitive. Click on the "Log-in" button. The first time you log in you will be prompted to change your password.

You can also change your password after logging in by ticking the checkbox "I want to change my password after log-in".

If you have forgotten your password, please click on the "Forgotten your password?" link. You will receive an e-mail with your new password. However, this is only possible if you use the e-mail address registered with Miele.

### Note:

**The password must have at least eight characters.**


## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

After log-in, you will see a summary of the available evaluations. They may be different depending on the user. Two examples are shown here:



Press "Start" (1) to return to this view from other views.

On completion of your evaluations, please press "Log-out" (2) to log out of the portal.

The summary shows the available evaluations that are enabled for you and a link to the daily call-offs from the production control system, if you have the applicable authorisation.

### Note:

- If a plant is not specified, the evaluation is for the Gütersloh plant.

## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

### 9 Orders/classifications with ZMD2L (requirements with loading devices)

Order quantities or classifications can be selected individually per plant and period with the ZMD2L transaction. The creditor number is already populated on log-in to the portal.

#### Report for supplier

Material requirements of supplier with loading devices

#### Select. production plant (1)

**Restrictions**

| ...  | Name 1                       |
|------|------------------------------|
| 1140 | GT Zentralbereich (DE)       |
| 1141 | GT Gerätefertigung (DE)      |
| 1142 | GT Electronic (DE)           |
| 1143 | GT KD-Beschaffung (DE)       |
| 1144 | GT OEM (DE)                  |
| 1145 | GT KD-Vermarktung (DE)       |
| 1146 | GT IT Print- und Postservice |
| 1149 | Streckengeschäft HAWA (DE)   |
| 1150 | BI Produktionswerk (DE)      |
| 1155 | EU Produktionswerk (DE)      |
| 1160 | LE Produktionswerk (DE)      |
| 1165 | WF Produktionswerk (DE)      |
| 1170 | OE Produktionswerk (DE)      |
| 3075 | Imperial Bünde               |
| 3076 | Imperial Arnsberg            |

#### Layout (1)

**Restrictions**

| Layout | Layout description                       |
|--------|--|
| /LIEF1 | supplier default layout for confirmation |
| /LIEF2 | scheduled quantity with loading device   |
| /LIEF3 |  |
| /LIEF4 |  |
| /LIEF5 |  |

The plant numbers and the display layout can be selected with the selection dropdown box. When entering the plant number, multiple plants can be selected at the same time (multiple selections). The period of delivery schedules can be selected by actual delivery dates or calendar weeks. The order dates can be called for long-term horizon for support with manufacturing control and material procurement and also short-term delivery dates for supply.

The list is started with .



# Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

**Material requirements of supplier**

Plant: 5795Unicov Produktionswerk (CZ)  
 Supplier:   
 Date: 19.02.2015  
 Requester: FAR

| MR. | Round | SLoc | Pint | Material | Vendor Mat. No. | Short Text                       | Purch. Doc. | Item Delivery Date | .....      | Item Delivery Date | ..... | open quantity for confirmation | CurConfQty | Ref. doc. | External Delivery ID | Committed Qty | GR Qty | Fx | Conf. Control |
|-----|-------|------|------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------------|--------|----|---------------|
| 550 | 76    |      | 579  | 05541641 |                 | Adapter Einfüllung               | 5500121731  | 10                 | 14.08.2014 |                    | 228   | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 228           | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 42    | 957  | 579  | 05699604 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft           | 5500128839  | 10                 |            |                    | 42    | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 42            | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 36    | 957  | 579  | 05981631 | 12502852-145031 | Sockelblende zermattsilber PT C  | 5500128840  | 10                 |            |                    | 36    | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 36            | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 42    | 957  | 579  | 05985951 | 10742852-145041 | Montageklappe zermattsilber      | 5500128841  | 10                 |            |                    | 42    | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 42            | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 450   | 957  | 579  | 06022480 | 12511178-145051 | Halterung Druckschlauch TR       | 5500125263  | 10                 |            |                    | 1800  | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 900           | 900    | X  | 0004          |
| 550 | 188   | 957  | 579  | 06644942 | 10717169-145052 | Schalterbl.Untert. lotosweiß     | 5500121737  | 10                 |            |                    | 188   | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 188           | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 908   | 957  | 579  | 07091427 | 12525165A       | Griffplatte BG 23* LW TR         | 5500121732  | 10                 |            |                    | 908   | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 908           | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 672   | 957  | 579  | 07280581 | 12507165-145061 | Montageklappe vorn lows          | 5500121733  | 10                 |            |                    | 672   | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 672           | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 170   | 957  | 579  | 09064691 |                 | Schalterbl.Untert. BG 23* LW USA | 5500126461  | 10                 |            |                    | 170   | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 170           | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 450   | 957  | 579  | 06022480 | 12511178-145051 | Halterung Druckschlauch TR       | 5500125263  | 10                 | 15.08.2014 |                    | 450   | 0                              | 450        | 700000384 | Test AF              | 0             | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 36    | 957  | 579  | 06645820 | 12502169-145791 | Sockelblende                     | 5500128843  | 10                 |            |                    | 36    | 0                              | 36         | 700000384 | Test AF              | 0             | 0      | X  | 0004          |
| 550 | 170   | 957  | 579  | 07122911 | 12527165-145091 | Schalterbl.Untert. BG 23* LW TR  | 5500121730  | 10                 |            |                    | 510   | 0                              | 510        | 700000384 | Test AF              | 0             | 0      | X  | 0004          |
| 530 | 128   | 957  | 579  | 09388820 | 12683162-145081 | KB Flusensieb lotosweiß          | 5500122124  | 10                 |            |                    | 640   | 0                              | 640        | 700000384 | Test AF              | 0             | 0      | X  | 0004          |

The fields are generally self-explanatory. The open quantity for confirmation at the due date is relevant for delivery. The open quantity for confirmation is calculated by deducting the partially delivered quantities (posted receivables) and the confirmed quantity from the total scheduled quantity. Previously confirmed partial quantities are displayed with Miele reference and external delivery slip number.

**open quantity for confirmation = total scheduled quantity - delivered quantity - confirmed**

**quantity** The list can be interactively edited.

- Filter values (e.g. by storage location for JIT delivery) by marking the column and importing the desired filter value
- Get intermediate totals (total by material numbers) by marking the column and calculating. This is particularly useful for production planning and if applicable material procurement over extended periods.

| Plant | Material | Vendor Mat. No. | Short Text      | Purch. Doc.            | Item Delivery Date | ..... | Item Delivery Date | ..... | Item Delivery Date | ..... | open quantity for confirmation | CurConfQty | Ref. doc. | External Delivery ID | Comm. Qty | GR Qty |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|-----------|--------|
|       | 5795     | 05699604        | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 14.08.2014         |       | 42                 |       | 0                              | 0          | 700000374 |                      | 42        | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 21.08.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 18.09.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 16.10.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 30.10.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 20.11.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       | 5795     |                 | 12510852-145067 | Gebläsegitter Kühlluft | 5500128839         | 10    | 04.12.2014         |       | 42                 |       | 42                             | 0          |           |                      | 0         | 0      |
|       |          | 05699604        |                 |                        |                    |       |                    |       |                    |       | 294                            |            |           |                      |           |        |

- List as PDF and print (e.g. useful for picking and provision of materials for shipping)
- Download as CSV-file for import into Excel
- Delivery notification after release by Miele they can be confirmed as delivery document.



## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: N/A      Version: 13.05.2019  
 Valid from:                      Valid until:                      Version:

Elco / Poštovní příhrádka 41 63 / 33275 Gütersloh

Miele technika s.r.o.  
 Segment 1  
 Sumperská 1348  
 783 91 Unicov  
 Česká republika

### Delivery notice

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Supplier/Customer      | Date               |
| 911001                 | 19 Feb 2015        |
| External delivery note | Reference Document |
|                        | 7000003860         |

  
 7000003860

| Pos. | Quantity | Unit | Material Description                        | Purchasing Document | Item  | Sch. Line | COC-No |
|------|----------|------|---|---------------------|-------|-----------|--------|
| 0001 | 100      | ST   | 05541641<br>Adapter Einfüllring             | 5500121731          | 00010 | 0188      |        |
| 0002 | 75       | ST   | 05640881<br>Flusensieb Baugruppe            | 5500128835          | 00010 | 0030      |        |
| 0003 | 188      | ST   | 05982523<br>Schalterbl.Untert. Edelstahl BG | 5500129193          | 00010 | 0030      |        |

The Miele reference voucher is imported to the confirmed items after jumping back to the order summary. The confirmed quantities are current visible after booking in the field "current confirmed quantities" and reduces the "open quantities for confirmation". If the delivery advice is completely booked in the Miele SAP-system the current confirmed quantities will be transformed in the column "confirmed quantities". When the quantity is booked, the responsible dispatcher is able to see the confirmed quantities in his material demand-list and to look on the supply chain.

| Material | Vendor Mat. No. | Short Text                 | Purch.Doc. | Item | Delivery Date | ± | sched. Qty | open quantity for confirmation | current conf. qty. | Ref. doc.  | External Delivery ID | Comm. Qty | Delivered |
|----------|-----------------|----------------------------|------------|------|---------------|---|------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| 05541641 |                 | Adapter Einfüllring        | 5500121731 | 10   | 28.08.2014    |   | 152        | 52                             | 100                | 7000003860 |                      | 0         | 0         |
| 05640881 | 12587120-145091 | Flusensieb Baugruppe       | 5500128835 | 10   |               |   | 75         | 0                              | 75                 | 7000003860 |                      | 0         | 0         |
| 05982523 | 10717852-145185 | Schalterbl.Untert. Edelst. | 5500129193 | 10   |               |   | 188        | 0                              | 188                | 7000003860 |                      | 0         | 0         |

**The delivery note with the Miele reference voucher must always be attached to the goods. This is also applicable if a supplier-specific delivery note is also delivered with the goods.**

If the supplier-specific delivery note number is already available at confirmation, it can be supplied with the notice in an additional field.



The delivery notice is posted with the external delivery note number AND the Miele reference voucher and printed as delivery paper.

### Delivery quantity confirmation

Delivery notificat. with Miele reference
Delivery notification with own Del. Note
Mark all
Clear all marks

| Plant | Supplier  | Material           | Vendor Material No. | deli. Date | Purch. Ord | Pos. | Sched... | open qty. for conf. | Or... F | Quantity GR | Deliv. quan |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|------------|------------|------|----------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 5795  | 000091100 | 000000000009388920 | 12683162-145085     | 29.08.2014 | 550012212  | 10   | 149      | 1.024,000           | ST      | 0,000       | 1.024,000   |

#### Own delivery note number

Ext. Delivery

✔
✘

## Anwenderdokumentation


Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 10 Settings Internet Browser

For the right display you have to set the security level to „medium-high“.



## Anwenderdokumentation



Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:



Version: 13.05.2019  
Version:

### 10.1 Internet Explorer 11

For the correct display you have to add **miele.de** to the Compatibility View.



For the correct display you have to turn on the pop-up-blocker. Under exceptions:  
**www3.miele.de**



## Anwenderdokumentation

Gültig ab: 01.01.2021  
Valid from:

Gültig bis: N/A  
Valid until:

Version: 13.05.2019  
Version:

### 10.2 Google Chrome


For the correct display you have to turn on the pop-up-blocker. Under exceptions:  
[www3.miele.de](http://www3.miele.de)

1. In the top-right corner of the browser window, click the Chrome menu .
2. Select **Settings**.
3. Click **Show advanced settings**.
4. Under "Privacy," click the **Content settings** button.
5. Under "Pop-ups," select **Do not allow any site to show pop-ups (recommended)**
6. **Manage exceptions**

#### Pop-ups

- Allow all sites to show pop-ups
- Do not allow any site to show pop-ups (recommended)

[Manage exceptions...](#)



Referenzen/References:

Anlagen/Enclosures: